

Prosvětlená tlačítka Kompaktní řada

ABB nyní uvádí na trh prosvětlená tlačítka v kompaktní řadě.

Charakteristické vlastnosti:

- Zelené, žluté a červené prosvětlení LED
- Černý plastový nebo chromový kovový kroužek hlavice
- Pro napětí 24, 110-130 V a 220-230 V AC/DC
- Vestavěná ochrana proti svodovému proudu



Tlačítko se zapuštěnou hlaví
Černý plastový kroužek

Kroužek hlavice – Jak objednat

Černý plastový – standart

Chromový kovový – Zaměnit „1“ za „3“ v typu a objed. kódu

Typ kroužku	Typ	Objednací kód
Černý plastový	CP(X)-1XX-XX	1SFA619 X0X R1XXX
Chromový kovový	CP(X)-3XX-XX	1SFA619 X0X R3XXX



Tlačítko s prodlouženou hlaví
Chromový kovový kroužek

24 V AC/DC

Popis	Typ	Objednací číslo	Váha [kg]
• červená 1 NC Zapuštěná Bez aretace	CP1-11R-01	1SFA 619 100 R1141	0,025
• červená 1 NO Zapuštěná Bez aretace	CP1-11R-10	1SFA 619 100 R1111	0,025
• zelená 1 NO Zapuštěná Bez aretace	CP1-11G-10	1SFA 619 100 R1112	0,025
• žlutá 1 NO Zapuštěná Bez aretace	CP1-11Y-10	1SFA 619 100 R1113	0,025
• červená 1 NC Zapuštěná S aretací	CP2-11R-01	1SFA 619 101 R1141	0,025
• červená 1 NO Zapuštěná S aretací	CP2-11R-10	1SFA 619 101 R1111	0,025
• zelená 1 NO Zapuštěná S aretací	CP2-11G-10	1SFA 619 101 R1112	0,025
• žlutá 1 NO Zapuštěná S aretací	CP2-11Y-10	1SFA 619 101 R1113	0,025
• červená 1 NC Prodloužená Bez aretace	CP3-11R-01	1SFA 619 102 R1141	0,025
• červená 1 NO Prodloužená Bez aretace	CP3-11R-10	1SFA 619 102 R1111	0,025
• zelená 1 NO Prodloužená Bez aretace	CP3-11G-10	1SFA 619 102 R1112	0,025
• žlutá 1 NO Prodloužená Bez aretace	CP3-11Y-10	1SFA 619 102 R1113	0,025
• červená 1 NC Prodloužená S aretací	CP4-11R-01	1SFA 619 103 R1141	0,025
• červená 1 NO Prodloužená S aretací	CP4-11R-10	1SFA 619 103 R1111	0,025
• zelená 1 NO Prodloužená S aretací	CP4-11G-10	1SFA 619 103 R1112	0,025
• žlutá 1 NO Prodloužená S aretací	CP4-11Y-10	1SFA 619 103 R1113	0,025



Tlačítko se zapuštěnou hlavicí
Chromový kovový kroužek



Tlačítko s prodlouženou hlavicí
Černý plastový kroužek



Tlačítko se zapuštěnou hlavicí
Chromový kovový kroužek



Tlačítko s prodlouženou hlavicí
Černý plastový kroužek

110–130 V AC/DC

Popis			Typ	Objednací číslo	Váha [kg]
• červená	1 NC Zapuštěná	Bez aretace	CP1-12R-01	1SFA 619 100 R1241	0,025
• červená	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-12R-10	1SFA 619 100 R1211	0,025
• zelená	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-12G-10	1SFA 619 100 R1212	0,025
• žlutá	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-12Y-10	1SFA 619 100 R1213	0,025
• červená	1 NC Zapuštěná	S aretací	CP2-12R-01	1SFA 619 101 R1241	0,025
• červená	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-12R-10	1SFA 619 101 R1211	0,025
• zelená	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-12G-10	1SFA 619 101 R1212	0,025
• žlutá	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-12Y-10	1SFA 619 101 R1213	0,025
• červená	1 NC Prodloužená	Bez aretace	CP3-12R-01	1SFA 619 102 R1241	0,025
• červená	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-12R-10	1SFA 619 102 R1211	0,025
• zelená	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-12G-10	1SFA 619 102 R1212	0,025
• žlutá	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-12Y-10	1SFA 619 102 R1213	0,025
• červená	1 NC Prodloužená	S aretací	CP4-12R-01	1SFA 619 103 R1241	0,025
• červená	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-12R-10	1SFA 619 103 R1211	0,025
• zelená	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-12G-10	1SFA 619 103 R1212	0,025
• žlutá	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-12Y-10	1SFA 619 103 R1213	0,025

220–230 V AC/DC

Popis			Typ	Objednací číslo	Váha [kg]
• červená	1 NC Zapuštěná	Bez aretace	CP1-13R-01	1SFA 619 100 R1341	0,025
• červená	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-13R-10	1SFA 619 100 R1311	0,025
• zelená	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-13G-10	1SFA 619 100 R1312	0,025
• žlutá	1 NO Zapuštěná	Bez aretace	CP1-13Y-10	1SFA 619 100 R1313	0,025
• červená	1 NC Zapuštěná	S aretací	CP2-13R-01	1SFA 619 101 R1341	0,025
• červená	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-13R-10	1SFA 619 101 R1311	0,025
• zelená	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-13G-10	1SFA 619 101 R1312	0,025
• žlutá	1 NO Zapuštěná	S aretací	CP2-13Y-10	1SFA 619 101 R1313	0,025
• červená	1 NC Prodloužená	Bez aretace	CP3-13R-01	1SFA 619 102 R1341	0,025
• červená	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-13R-10	1SFA 619 102 R1311	0,025
• zelená	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-13G-10	1SFA 619 102 R1312	0,025
• žlutá	1 NO Prodloužená	Bez aretace	CP3-13Y-10	1SFA 619 102 R1313	0,025
• červená	1 NC Prodloužená	S aretací	CP4-13R-01	1SFA 619 103 R1341	0,025
• červená	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-13R-10	1SFA 619 103 R1311	0,025
• zelená	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-13G-10	1SFA 619 103 R1312	0,025
• žlutá	1 NO Prodloužená	S aretací	CP4-13Y-10	1SFA 619 103 R1313	0,025

ABB s.r.o.

Heršpická 13

619 00 Brno

tel.: +42 (0) 543 145 432

mobil: +42 (0) 731 552 401

e-mail: pavel.zak@cz.abb.com

www.abb.cz/nizkenapeti

Power and productivity
for a better world™

