

Opaski z poliamidu 6.6 lub polipropylenu - wykrywalne

Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka

- Opaski wykrywalne zawierają unikalny dodatek materiałowy, który jest wykrywany przez urządzenia rentgenowskie, wykrywacze metali i urządzenia do kontroli wizualnej
- Idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych branżach z kontrolą zanieczyszczeń realizowaną przy użyciu systemów wykrywania, gdzie niedozwolone jest dostanie się do produktu końcowego fragmentów opaski zaciskowej
- Wykrywane przez detektory metali z minimalną wykrywaną średnicą kulki żelaza równą 1,5 mm
- Wykrywane przez urządzenia rentgenowskie
- Jasnoniebieski kolor ułatwia identyfikację wzrokową w strefie dla instalacji pozostających w bezpośrednim kontakcie z żywnością
- Pomagają w uzyskaniu zgodności z dyrektywą UE HACCP
- Dostępne w standardowym wykonaniu z poliamidu 6.6 lub z polipropylenu do instalacji narażonych na działanie cieczy
- Dostępne w 6 różnych rozmiarach w wygodnych, małych torebkach typu flow pack
- Dostępne w 3 różnych kolorach do identyfikacji obszaru pracy aplikacji w głównych strefach procesu przetwarzania żywności: kontakt bezpośredni (kolor niebieski), kontakt pośredni (kolor brązowy), brak kontaktu (kolor szary)

Dane techniczne

Materiał taśmy	Poliamid 6.6 lub polipropylen
Materiał zapadki	Stal nierdzewna typu 316
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Jasnoniebieski, brązowy, szary
Klasa palności	UL 94 V-2 (poliamid 6.6) UL 94 HB (polipropylen)
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Materiał	Długość L [mm]	Szerokość W [mm]	Średnica wiązki od ... do [mm]	Minimalna wytrzymałość na zerwanie		Pako- wanie	Narzędzia
					[N]	[kG]	[szt]	
WYKRYWALNY POLIAMID 6.6								
TY523M-NDT	Poliamid 6.6	92	2,3	2 - 16	80	8,2	100	ERG50
TY524M-NDT	Poliamid 6.6	140	3,6	2 - 29	180	18,3	100	
TY525M-NDT	Poliamid 6.6	186	4,8	3,5 - 45	220	22,5	100	ERG50 ERG120
TY5253M-NDT	Poliamid 6.6	295	4,8	3,5 - 78	220	22,5	100	
TY528M-NDT	Poliamid 6.6	360	4,8	3,5 - 102	220	22,5	100	
TY527M-NDT	Poliamid 6.6	340	7,0	6 - 90	540	55,1	50	ERG120, L-500-EU
WYKRYWALNY POLIPROPYLEN								
TY523M-PDT	Polipropylen	92	2,3	2 - 16	50	5,1	100	ERG50
TY525M-PDT	Polipropylen	186	4,8	3,5 - 45	130	13,3	100	ERG50
TY528M-PDT	Polipropylen	360	4,8	3,5 - 102	130	13,3	100	ERG120
TY527M-PDT	Polipropylen	340	7,0	6 - 90	270	27,6	50	ERG120, L-500-EU

W celu zamówienia opasek w kolorze brązowym* lub szarym* należy po myślniku „-” w numerze referencyjnym produktu wstawić kod żądanego koloru w formacie: „1-” brązowy, „9-” szary. Dla nr ref. TY523M-NDT przechodząc do koloru brązowego będzie to nr ref. TY523M-1-NDT lub przechodząc do koloru szarego nr ref. TY523M-9-NDT.



Opis struktury numeru referencyjnego produktu: patrz strona 20.
Charakterystyki materiałów: patrz strony od 173 do 185.
Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.
Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

