

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

Primo3

BAES d'Évacuation à LED



01 Primo3 60L A

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Simplification de montage
- Facilité de maintenance
- NF Environnement



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température de fonctionnement	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Évacuation 1 heure								
PRIMO3 60L A*	226 220K	■						T14030
PRIMO3 60L COM*	227 220K	■	NP	45	0°C à +40°C	0,5	230V-50Hz	T14030
PRIMO3 ET 60L A	226 221K	■						T14031
PRIMO3 ET 60L COM	227 221K	■						T14031

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme vendue avec ses pictogrammes modulaires et orientables

* Indice de protection = IP42/IK07 (sans vis) ou IP42/IK10 (avec vis) - Les vis sont fournies en option (sachet de 10) = 671 310K

Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement mural /plafond	642 202K
	Porte-étiquette avec 4 étiquettes	663 325K
	Grille IK10	642 015
	Plaquette de rénovation sous patère	642 000K
	Étiquettes modulaires running man & flèche	663 330K

Dimensions

