

ABB-Impressivo Installationsprodukter

Fremtidens installationsprodukter



Afbrydere

Korrespondance 1066UC-84	Krydsning 1067UC-84	Krone 1065UC-84	Dobbelt korrespondance 1066UC-84	3x1-polet 10631UC-84

Trykkontakter

Trykkontakt 1466UC-84	Fjeder PJ4.10

Antenneudtag

	+	
Afdækning 1743-84		Antenneudtag (slut) DKT52610

Stikkontakter

Schuko-stikkontakt 20EUC-84	Europa-stikkontakt 303UC-84	Stikkontakt med USB-oplader 20EUCBUSB-84-500	Stikkontakt med RCD 3120EUC-84	IP44-stikkontakt 20EUCK-84

Dataudtag

	+				
Afdækning 1819DC-84		Keystone 1819.01	AMP 1819.02	Actassi 1819.03	Systimax 1819.04

Lampeudtag

DCL-lampeudtag AKK6-84

Blænddæksler

Blænddæksel 2538-84	Blænddæksel med aflastning 1749-84

Komfurudtag

Komfurudtag m/aflastning AK4

Lysdæmpere

LED 2-100VA 6523URCGL-84-103

Termostater

Gulvtermostat TF16-15-84	Kombitermostat TC-15-13-84

Udstyr til påbygning

Underlag (< D26 mm) 1721A-84	Underlag (> D26 mm) 1721S80-84	Panelunderlag 1721L-84	Dobbelt panelstikkontakt (1x16A) 402EL-84	Dobbelt stikkontakt (1x16A) 402EA-84	Firedobbelt stikkontakt (1x16A) 404EA-84

Rammer (Impressivo) L85x85 mm

1M 1721F85-84	2M 1722F85-84	3M 1723F85-84	4M 1724F85-84	5M 1725F85-84

Forfradåser

til pladevægge fra 10-17 mm AUS15.12	til pladevægge fra 19-22 mm AUS15.24	Samlestykke AS28

Indmurings-/indstøbningdåser

Indstøbningdåse 1M AU60.5	Samlestykke PMR474	Rørtude AN16	Rørtude AN20	Rørtude AN25