

01/2020

DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijat

Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen



Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisija-sarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.



Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa.

Esimerkiksi S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuojat.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin:
 - Katkaisukyky 6 ja 10 kA
 - Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyyppin vikavirralla
 - Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA
 - Laukaisukäyrät B, C, ja K
 - Nimellisvirta 1–40 A
- Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA.
- Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset.
- Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta.



Säästää aikaa

Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).



Helppo asentaa

Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytchentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
DS201B10A30	32 111 42	2-napainen B-käyrä 10A 30mA	1/5
DS201B16A30	32 111 43	2-napainen B-käyrä 16A 30mA	1/5
DS201C10A30	32 111 54	2-napainen C-käyrä 10A 30mA	1/5
DS201C16A30	32 111 55	2-napainen C-käyrä 16A 30mA	1/5