



Abb. Ähnlich

Geräteart	
Verwendung	Sicherheitsleuchte
Funktionsweise	Einzelbatterieleuchte
Betriebsart	Bereitschaftschaltung
Akkutyp	LiFePO4

Produkteigenschaften	
Nennebetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	-
Überwachung	DALI, automatischer Selbsttest
Max. Montagehöhe	4 m
Montageort	Wand
Montageart	Aufbaumontage
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium

Technische Daten			
Breite mm	283	Leuchtmittel	LED
Höhe mm	76	Nennspannung	220-240 V, 50 Hz
Länge mm	255	Schutzart	IP65
Gewicht g	1451	Schutzklasse	II
Farbtemperatur K		Schlagschutz	IK04
Lichtstrom Lm	500	Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...40°C

Handelszeichen CE

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes behalten wir uns jederzeit ohne Ankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes -auch von Teilen- ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

