





SACE Emax 2

Terminali posteriori VR E4.2-A MS/DC-E UL
Rear terminals VR E4.2-A MS/DC-E UL
Rückseitige Anschlüsse VR E4.2-A MS/DC-E UL
Prises arrière VR E4.2-A MS/DC-E UL
Terminales posteriores VR E4.2-A MS/DC-E UL





Per schema di montaggio vedi fig.6
 For mounting scheme see fig.6
 Für Montageschema siehe der Abb. 6
 Pour schéma de montage voir fig.6
 Para esquema de montaje véase fig.6

20 Nm
 177 lb in




Per schema di montaggio vedi fig.6
 For mounting scheme see fig.6
 Für Montageschema siehe der Abb. 6
 Pour schéma de montage voir fig.6
 Para esquema de montaje véase fig.6

20 Nm
 177 lb in




Schema di montaggio terminali verticali
 Vertical terminals mounting scheme
 Vertikale Anschlüsse Montageschema
 Schéma de montage de prises verticales
 Esquema de montaje terminales verticales

UPPER




LOWER




Schema di montaggio terminali verticali
 Vertical terminals mounting scheme
 Vertikale Anschlüsse Montageschema
 Schéma de montage de prises verticales
 Esquema de montaje terminales verticales

UPPER



LOWER



- Posizionamento setto di ancoraggio
- Anchor plate positioning
- Positionierung der Verankerungswände
- Positionnement du secteur d'ancrage
- Posicionamiento tabique de fijación

