

电源开关



AU10153-PGPG
一位单控开关 10AX
AU10553-PGPG
一位双控开关 10AX
AU43053-PGPG
一位单控按钮开关 10A
AU11953-PGPG
一位中间开关 10A



AU10253-PGPG
二位单控开关 10AX
AU10653-PGPG
二位双控开关 10AX
AU43853-PGPG
二位单控按钮开关 10A



AU10353-PGPG
三位单控开关 10AX
AU10753-PGPG
三位双控开关 10AX
AU43953-PGPG
三位单控按钮开关 10A



AU17653-PGPG
一位单控带灯开关 10AX
AU17753-PGPG
一位双控带灯开关 10AX



AU17853-PGPG
二位单控开关 10AX



AU17953-PGPG
三位单控带灯开关 10AX



AU13153-PGPG
一位单控带装饰线开关 10AX
AU13553-PGPG
一位双控带装饰线开关 10AX



AU13253-PGPG
二位单控带装饰线开关 10AX
AU13653-PGPG
二位双控带装饰线开关 10AX



AU13353-PGPG
三位单控带装饰线开关 10AX
AU13753-PGPG
三位双控带装饰线开关 10AX



AU16153-PGPG
一位单控带装饰线带灯开关 10AX
AU16453-PGPG
一位双控带装饰线带灯开关 10AX



AU16253-PGPG
二位单控带装饰线带灯开关 10AX
AU16553-PGPG
二位双控带装饰线带灯开关 10AX



AU16353-PGPG
三位单控带装饰线带灯开关 10AX
AU16653-PGPG
三位双控带装饰线带灯开关 10AX

电源开关



AU10144-PGPG
一位单控开关 10AX
AU10544-PGPG
一位双控开关 10AX



AU10244-PGPG
二位单控开关 10AX
AU10644-PGPG
二位双控开关 10AX



AU42953-PGPG
门铃开关 10A

电源插座



AU21244-PGPG
二位二极扁圆两用插座 10A



AU22553-PGPG
二位二、三极带开关插座 10A



AU20344-PGPG
一位三极插座 10A
AU20644-PGPG
一位三极插座 16A



AU20553-PGPG
二位二、三极插座 10A



AU22353-PGPG
一位三极带开关插座 10A
AU22853-PGPG
一位三极带开关插座 16A



AU23353-PGPG
一位三极带开关带灯插座 10A
AU23653-PGPG
一位三极带开关带灯插座 16A

信息插座



AU32144-PGPG
一位四芯电话插座 RJ11
AU32644-PGPG
一位防雷电话插座 RJ11



AU33144-PGPG
一位八芯电脑插座 超五类 RJ45
AU33344-PGPG
一位八芯电脑插座 六类 RJ45



AU30144-PGPG
一位电视插座 10AX
AU30444-PGPG
一位带一支电视插座 10AX

信息插座



AU30344-PGPG
一位宽屏电视插座



AU32344-PGPG
二位电话/电脑插座
AU32244-PGPG
二位四芯电话插座 RJ11
AU33244-PGPG
二位八芯电脑插座 超五类 RJ45



AU34144-PGPG
2端子音响插座
AU34244-PGPG
4端子音响插座

注:由 艺系列开关插座有白色和珍珠金色两种颜色可选。

功能开关



AU41244-WW
旋钮式调光开关 (25-600W)

额定电压: 230V~
安装类型: 暗装
旋钮式调光开关, 按压开闭, 旋转调光, 可更换保险管, 具有短路保护功能
负载类型: 白炽灯, 230V 卤素灯, 带铁磁变压器的低压卤素灯



AU41444-WW
轻触式延时开关 100W

额定电压: 230V~
延时时间: 1-3Min 可调短路保护
负载类型: 白炽灯



AU29344-WW
二位USB充电插座 10A

额定电压: 100V~240V
额定电流: 0.3A
产品尺寸: 面板86mm*86mm
面板材质: 进口PC料
配备螺丝数量: 2个



AU44253-WW
壁装红外探测器

功率: 200W
过载及短路保护
负载类型: 白炽灯, 230V 卤素灯, 荧光灯及节能灯



AU43744-WW
触摸调光开关

功率: 25-500W
额定电压: 230V
负载类型: 白炽灯, 常压卤素灯, 带有铁磁变压器的低压卤素灯
操作说明: 点触, 开/关; 长触, 循环调光



AU40653-WW
带红外探测功能壁脚灯

额定电压: 230V-50Hz
额定功率: 0.5W
延时时间: 10-60 秒可调, 出厂设定60 秒
光灵敏度: 0-150Lux 可调
初始设定: < 5Lux
感应角度: 水平110 度
垂直10 度 (环境温度20℃)
感应距离: 6m (环境温度20℃)

注:由 艺系列开关插座共有8种颜色的覆膜边框可供选择, 具体见开关插座综合样本。

ABB由·艺系列开关插座

设计时尚，色彩缤纷。ABB秉承旗下德国企业逾130年的开关插座研发和生产经验，推出全新个性化产品——由·艺系列。由·艺系列产品强调个性化设计，黄金分割比例，九种炫丽色彩装饰线，4种颜色LED灯，8种颜色覆膜边框自由组合，彰显独特品味，超薄设计及明眸般LED指示灯，为您呈现亮丽的风景线。

9种绚彩装饰条可自由搭配，点缀生活细节。

黑色	镀铬	银色
白色	叶绿色	淡蓝色
红色	桔黄色	荧光

*彩条型号请与销售人员联系

明眸般LED指示灯，4种颜色选择，点亮墙壁上的笑脸。

蓝色 绿色 金黄色 红色

采用进口PC材料，提高产品的阻燃性能，长期使用不易变形变色。

金属支架更加耐用，确保安装稳固，环保，可实现回收利用。

符合黄金分割比例的正方形翘板，可随意调整安装方向，满足不同生活习惯。

超薄，墙面安装厚度仅6.5mm，完全与墙面装饰贴合。

采用锡磷青铜，插拔紧固。插座铜片使用锡磷青铜材料，强度高，塑性好，具有良好导电性，不易变形，可实现插拔超过5,000次。

防触电保护门设计，确保儿童安全。电源插座均带保护门，防止儿童触电。

银合金触点，通过电流大。银合金触点具有电阻率低，导电性能好的优点，同时抗熔焊性及抗电弧性能优良稳定，耐磨损，机械强度高，寿命长。

结构设计独特，插拔配合准确。圆柱型插头，扁平插头都有专用插座，保证电流的稳定性。

远距设计，降低使用干扰性。二、三孔间距达到39mm，可以同时插上两个大插头，提高使用效率。

ABB集团

ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业，致力于为工业、能源、电力、交通和建筑行业客户提供解决方案，帮助客户提高生产效率和能源效率，同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球近100个国家，拥有14万员工，2014年销售收入约为400亿美元。

目前，ABB在中国拥有39家企业，1.9万名员工，在超过100个城市设有销售与服务分公司及办事处，拥有研发、生产、工程、销售与服务全方位业务。2014年ABB在华的销售收入超过58亿美元，保持ABB集团全球第二大市场的地位。

欲进一步了解ABB，请访问 www.abb.com.cn

更多惊喜
就在ABB(中国)有限公司低压产品业务部
天猫官方旗舰店: <http://abb.tmall.com/>

<http://www.abb.com.cn>
ABB 低压产品客户服务热线
电话: 800-820-9696/400-820-9696
邮箱: lv-hotline_cnabb@cn.abb.com



1SXF610006L2003 Rev A
RR D 15000 07-2015



产品目录，2015年07月

由·艺Uni-art系列
设计时尚，色彩缤纷