



經濟部標準檢驗局

BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI311067070380 號 00

Certificate No.

茲據

艾波比股份有限公司

申請驗證登錄，經審查結果符合規

定，准予登錄並使用商品安全標章



及識別號碼：

R31707

。其登錄事項如下：

The application made by

for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the

Product Safety Mark



and the Identification No.

R31707

. Details of the registration are follows :

申請人：艾波比股份有限公司

統一編號：22522313

Applicant

Uniform No.

地址：臺北市內湖區基湖路18號10樓

Address

生產廠場：ABB Stotz -Kontakt GMBH

Factory

廠址：Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg, Deutschland

Factory Address

商品種類名稱：

Type/name of product

商品分類號列：8536.20.49.00.6

C.C.C Code

中文名稱：無熔線斷路器

Chinese name

英文名稱：Molded Case Circuit Breaker

English name

型式：SH203T 3P 40AF 50/60Hz C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40 Icn=Ics 3kA at 380V

Type

系列型式：詳如附表

Series of the type

依據標準：IEC60898-1 2003、符合CNS 15663第5節「含有標示」規定（102年版）

Standards

標準檢驗局發證（發證地址：100臺北市中正區濟南路1段4號）

This certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan)

本證書以電子文件行之，所載內容若有不符之處，以標準檢驗局系統登錄資料為主，查詢證書資料網址：<https://civil.bsmi.gov.tw>

登錄日期：中華民國	111	年	03	月	07	日
Registration Date	2022	(year)	03	(month)	07	(day)
本證書有效期至	114	年	03	月	06	日
Expiration Date	2025	(year)	03	(month)	06	(day)
發證日期：中華民國	111	年	01	月	27	日
Date of issue	2022	(year)	01	(month)	27	(day)

註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。

註3：本證書僅代表完成檢驗程序，不作為其他(如產地)證明。



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI311067070380 號 00
Certificate No.

系列型式： SH201T 1P 40AF 50/60Hz C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40 $I_{cn}=I_{cs}=3kA$ at 220V
Series of the type

SH202T 2P 40AF 50/60Hz C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40 $I_{cn}=I_{cs}=3kA$ at 380V

(以下空白)

