

Soluciones ABB
División Electrification Products



- Material eléctrico NIESSEN
- Series de superficie y de empotrar
 - Series estancas
 - Sistemas de centralización
- Soluciones de automatización
- Sistema de automatización ABB i-bus KNX
 - Planner y soluciones Wireless
 - Sistema de comunicación Welcome
 - Reguladores electrónicos, detectores de movimiento, sonido ambiental, ...



- Cajas y armarios de distribución
- Cajas System pro E comfort MISTRAL®
 - Armarios de distribución con puerta metálica UK500 - A300 - U - AT
 - Armarios Gemini IP66
 - Armarios metálicos de doble aislamiento y sistemas modulares de distribución CombiLine M y SMISSLINE



Interruptores de Baja Tensión
Material de conexión eléctrico y electrónico entretec®
Dispositivos de seguridad Jokab Safety.
Aparatos de protección, maniobra y control

Campaña de producto 2017
Soluciones modulares

Tabla resumen de códigos y precios* netos
unitarios recomendados al instalador

Código	Descripción	Precios* netos unitarios
2CMA170550R1000	Contador digital de energía C11	33,81 €
2CMA100154R1000	Contador de energía B21 311-100 modelo Plata	76,49 €
GHE3211102R0006	Contacto ESB20-20/230V 2NA 20A 230V	16,83 €
GHE3291102R0006	Contacto ESB24-40/230V 4NA 24A 230V	23,51 €
2CSM210000R0721	Base modular M1175 tipo schuko gris	4,18 €
2TAZ312000R2011	Tellerruptor electrom.E290-16-10/230 1p 16A 1NA	NOVEDAD 13,27 €
2TAZ312000R2012	Tellerruptor electrom.E290-16-20/230 2p 16A 2NA	NOVEDAD 19,89 €
2CSM204365R1341	Interrupor astronómico TWA-1 de 1 canal	52,65 €
2CSM204375R1341	Interrupor astronómico TWA-2 de 2 canales	96,95 €
2CSM295753R1341	Interrupor crepuscular T1 POLE para mástil/pared	25,80 €
2CSM258763R0621	Programador digital horario D1 de 1 canal	39,02 €
2CSM256313R0621	Programador digital horario D2 de 2 canales	77,44 €
2CSM204205R0601	Interrupor horario sin reserva AT1 de 1 canal	18,50 €
2CSM204215R0601	Interrupor horario con reserva AT1-R de 1 canal	24,24 €
2CSM204105R0601	Interrupor horario sin reserva AT2 de 2 canales	31,47 €
2CSM204115R0601	Interrupor horario con reserva AT2-R de 2 canales	49,75 €
2CDE110000R0501	Minutero de escalera E232-230	17,22 €
1SLM004100A1103	Caja empotrar, 12 módulos, puerta opaca	8,83 €
1SLM004100A1105	Caja empotrar, 24 módulos, 2 filas, puerta opaca	15,89 €
1SPE007717F0410	Caja superficie 650, 12 módulos, puerta opaca	9,24 €
1SPE007717F0510	Caja superficie 650, 24 mód., 2 filas, puerta opaca	16,63 €
1SL1202A00	Caja estanca, 12 mód., IP65, puerta transparente	17,00 €
1SL1204A00	Caja estanca 24 mód., 2 filas, IP65, puerta transp	27,71 €
1SCA135532R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M2G	NOVEDAD 12,65 €
1SCA135535R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M3G	NOVEDAD 14,95 €
1SCA135538R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M4G	NOVEDAD 17,75 €
1SCA135533R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M2Y	NOVEDAD 12,65 €
1SCA135536R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M3Y	NOVEDAD 14,95 €
1SCA135540R1001	Interrupor seccionador IP67 ONE20M4Y	NOVEDAD 17,75 €
9503 BL	Detector de movimiento superficie 240º	20,90 €
N9611.71	Detector de movimiento de techo 360º	23,00 €
9514 BL	Detector de movimiento mini 360º	NOVEDAD 32,00 €
9515 BL	Detector de movimiento 360º	NOVEDAD 39,50 €
T1100	CEM - Caja de 4 módulos completa	NOVEDAD 29,90 €

¡Tus compras tienen premio!

Por cada 120 € de compra de material ABB detallado en esta campaña consigue un cargador para el coche.

(Hasta fin de campaña o fin de existencias)

*Oferta válida desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre 2017.

Red de Ventas
División Electrification Products

Área Cataluña
C/ Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel.: 934 842 112

Baleares
Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 Palma De Mallorca
Tel.: 971 434 765

Área Centro
San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505

Canarias
Antonio María Manrique, 3
Planta 2ª, Oficina 5
35011 Las Palmas De Gran Canaria
Tel.: 928 277 707

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán
Tel.: 944 858 430

Guipúzcoa
Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun
Tel.: 943 260 266

Aragón
Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB
50012 Zaragoza
Tel.: 976 769 355

Navarra y La Rioja
Navarra, 5, Ofic. 9
31012 Pamplona
Tel.: 948 176 668

Distribuidor:

1TXA4SM078L0701 000117

Asea Brown Boveri, S.A.
Electrification Products
San Romualdo, 13 - 28037 MADRID

Atención al cliente:
Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul
Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 661

Murcia
Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal
C/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644

Galicia
Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1
Polígono de la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099

Asturias
Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529

Área Sur
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 654 511



Soluciones modulares
Campaña de producto 2017

¡Tus compras tienen premio!

Por cada 120 € de compra de material ABB detallado en esta campaña consigue un cargador para el coche.

(Hasta fin de campaña o fin de existencias)

Campaña de producto 2017

Soluciones modulares

Precios* netos
unitarios recomendados
al instalador



Contador digital de energía C11

- Un solo módulo de anchura
- Lectura directa hasta 40 A
- Lectura de energía activa, tensión, intensidad y factor de potencia
- Salida por pulsos
- Compatibilidad con Planner como dispositivo de medida de energía eléctrica

Código: 2CMA170550R1000 33,81€



Contador de energía digital B21

- Lectura directa hasta 65A
- Contador total y parcial
- Salida por pulsos e infrarrojos
- Energía activa, reactiva y aparente
- Energía importada y exportada
- Hasta 4 tarifas

Código: 2CMA100154R1000 76,49 €



Contactores ESB de 20 y 24 A

- Contactos: 2NA y 4NA según versión
- Indicación de la posición de contactos
- Tensión de bobina de 230 Vca
- ESB20-20, 20 A, 2NA, 1 mód.
- ESB24-40, 24 A, 4NA, 2 mód.

ESB20-20 Código: GHE3211102R0006 16,83 €
ESB24-40 Código: GHE3291102R0006 23,51 €



Base de enchufe modular M1175

- Color gris
- Modelo Schuko
- Alvéolos protegidos

Código: 2CSM210000R0721 4,18 €



Telerruptores electromecánicos E290

- Versiones de 1 y 2 contactos NA
- Hasta 16 A de intensidad
- Un solo módulo de anchura
- Tensión de la bobina a 230 Vca / 115 Vcc
- E290-16-10/230, 1p 16A 1NA
- E290-16-20/230, 2p 16A 2NA

E290-16-10/230 Código: 2TAZ312000R2011 13,27 €
E290-16-20/230 Código: 2TAZ312000R2012 19,89 €

*Oferta válida desde el 1 de Enero hasta el 30 de Septiembre 2017.

Precios* netos
unitarios recomendados
al instalador



Nuevo interruptor crepuscular T1 POLE

- Solución ideal para la gestión de sistemas de alumbrado exterior, como el alumbrado público
- Montaje en mástil o en pared

Código: 2CSM295753R1341 25,80 €



Interruptor astronómico TWA-1

- Configuración según la salida/puesta de sol
- Llave de programación incluida
- TWA-1, 1 contacto NA/NC
- TWA-2, 2 contactos NA/NC

TWA-1 Código: 2CSM204365R1341 52,65 €
TWA-2 Código: 2CSM204375R1341 96,95 €



Programador horario digital D1

- Función aleatoria, vacaciones, presencia, etc.
- Memoria EEPROM
- D1, 1 contacto NA/NC
- D2, 2 contactos NA/NC

D1 Código: 2CSM258763R0621 39,02 €
D2 Código: 2CSM256313R0621 77,44 €



Interruptores horarios AT

- Programación diaria
- 1 contacto NA (AT1) / 1 contacto conmutado (AT2)
- 1 módulo de anchura (AT1) / 2 módulos de anchura (AT2)
- AT1 y AT2 sin reserva
- AT1-R y AT2-R con reserva de 200h / 150h

AT1 Código: 2CSM204205R0601 18,50 €
AT1-R Código: 2CSM204215R0601 24,24 €
AT2 Código: 2CSM204105R0601 31,47 €
AT2-R Código: 2CSM204115R0601 49,75 €



Minutero de escalera E232

- Ajuste de regulación 1:7 min
- 1 contacto de salida
- Un solo módulo de anchura

Código: 2CDE110000R0501 17,22 €

Precios* netos
unitarios recomendados
al instalador



Cajas de empotrar MISTRAL41F, 650°

- De 12 y 24 módulos
- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

12 módulos Código: 1SLM004100A1103 8,83 €
24 módulos Código: 1SLM004100A1105 15,89 €



Cajas de superficie MISTRAL41W

- De 12 y 24 módulos
- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

12 módulos Código: 1SPE007717F0410 9,24 €
24 módulos Código: 1SPE007717F0510 16,63 €



Cajas estancas MISTRAL65

- De 12 y 24 módulos
- Puerta transparente
- IP 65
- Montaje en superficie
- Libre de halógenos

12 módulos Código: 1SL1202A00 17,00 €
24 módulos Código: 1SL1204A00 27,71 €



Interruptores seccionadores IP67

- Montaje directamente en pared
- Instalación en intemperie
- Resistente a todo tipo de ambientes adversos
- Aislamiento y corte hasta 20A
- Función seguridad: bloqueable en OFF

ONE20M2G Código: 1SCA135532R1001 12,65 €
ONE20M3G Código: 1SCA135535R1001 14,95 €
ONE20M4G Código: 1SCA135538R1001 17,75 €



ONE20M2Y Código: 1SCA135533R1001 12,65 €
ONE20M3Y Código: 1SCA135536R1001 14,95 €
ONE20M4Y Código: 1SCA135540R1001 17,75 €

NIESSEN



CEM Sistemas de conectividad

- Caja de 4 módulos completa
- Caja de superficie y placa embellecedora de 4 columnas en blanco
- 2 dobles schukos blancos
- 1 doble schuko rojo
- 1 soporte para 4 conectores keystone

Código: T1100 29,90 €

Precios* netos
unitarios recomendados
al instalador



Detector de movimiento de superficie 240°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz
- Potencia: 2000 W (halógenas) y 1000 W (incandescetes y fluorescentes)
- Ángulo de detección: 240°
- Ajuste de tiempo: 5 s. - 12 min.
- Detección frontal: 12 m.

Código: 9503 BL 20,90 €



Detector de movimiento de techo 360°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz
- Potencia: 1200 W (resistivas) y 302 VA (fluorescentes, relé-2, máximo 2A)
- Ángulo de detección: 360°
- Ajuste de tiempo 1: 5 s. - 12 min.
- Ajuste de tiempo 2: 10 s. - 30 min.
- Rango de detección de 6 - 8 m. instalado a una altura de 2,5 m.

Código: N9611.71 23,00 €



Detector de movimiento mini 360°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz
- Potencia: 2000 W (incandescentes); 1000 W (halógenas); 1000 VA (fluorescentes)
- Ángulo de detección: 360°
- Ajuste de tiempo 1 min. - 15 min.
- Rango de detección de Ø 6 m. instalado a una altura de 3 m.
- Falsos techos

Código: 9514 BL 32,00 €



Detector de movimiento 360°

- Tensión nominal: 230 V, 50 Hz
- Potencia: 1000 W/VA (halógenas e incandescentes); 600 W/VA (fluorescentes); 200 W (LED)
- Ángulo de detección: 360°
- Ajuste de tiempo 10 seg. - 30 min.
- Rango de detección de Ø 24 m. instalado a una altura de 2,5 m.
- Caja de empotrar y falsos techos

Código: 9515 BL 39,50 €