

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

BRIO+

BAES d'évacuation à LED permanent



01 Brio+ 60LP A

Caractéristiques clés

Gamme complète

- BAES et LSC
- Toutes les fonctions Évacuation, Habitation, Ambiance, Locaux à sommeil, DBR/DL

Design discret et moderne

- Plat

Économique

- 100% LED
- Faible consommation

Facile à installer

- Multiples accessoires



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Évacuation 1 heure								
BRIO+ 60LP A	226 501	■						T10125
BRIO+ 60LP COM	227 501	■	P	45	0°C à +40°C	< 1,2	230V-50Hz	T10122
BRIO+ ET 60LP A	226 601	■						T10124
BRIO+ ET 60LP COM	227 601	■						T10123

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme vendue avec ses deux étiquettes réglementaires

Accessoires

	Désignation	Références
	Sans porte-étiquette	660 005
	Platine d'encastrement	
	Avec porte-étiquette	660 004
		Blanc
	Kit directionnel	Gris
		Noir
	Pictogramme Running man & flèche	660 010

Dimensions

