

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

Primo3

Bloc autonome d'Habitation à LED



Caractéristiques clés
 Gamme robuste
 Simplification de montage
 Facilité de maintenance
 NF Environnement

01 Primo3 10L A



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température de fonctionnement	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Habitation 5 heures								
PRIMO3 10L A*	246 421K	■						T14032
PRIMO3 10L COM*	247 421K	■						T14032
PRIMO3 ET 10L A	246 405K	■	NP	8	0°C à +40°C	0,5	230V-50Hz	T14033
PRIMO3 ET 10L COM	247 405K	■						T14033

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

* Indice de protection = IP42/IK07 (sans vis) ou IP42/IK10 (avec vis) - Les vis sont fournies en option (sachet de 10) = 671 310K

Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement mural /plafond	642 202K
	Grille IK10	642 015
	Plaque de rénovation	642 000K

Dimensions

