

Alarmes

Type 2b - BAAS Pr



SSI (Système Sécurité Incendie)



4 et 8 boucles

- Paramétrage simplifié
- Tableau de signalisation intégré
- 4 et 8 boucles de détection manuelle et 64 BAAS Sa
- Fonction test de l'installation
- Eco Smart : équipé d'une alimentation à faible consommation et à rendement élevé

Caractéristiques techniques

Batterie Ni-Mh	2 x 9 V - 170 mAh (fournie)
Classe	II
Autonomie	12 h + 5 min
Consommation	16 mA
Contact Alarme Restreinte	1 A - 30 V maxi.
Contact Alarme Générale	1 A - 30 V maxi.
Contact Auxiliaire	1 A - 60 V maxi.
Durée de l'alarme restreinte	5 min
Nb de boucles	4B : 4 boucles 8B : 8 boucles
32 déclencheurs manuels par boucle	
2 lignes de BAAS soit 32 BAAS par ligne	
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
Matière / Couleur	ABS non propagateur de flamme / Blanc
IP / IK	42 / 07
Poids	850 g
Dimensions (L x h x p)	350 x 240 x 75 mm
Norme	NF C 48-150

Gamme

	Code	Licence
AI PR T2 V2 4B - 4 boucles	532 109	Pr 08062
AI PR T2 V2 8B - 8 boucles	532 111	Pr 08061

Dimensions

