

PowerValue 11T G2

1-fas UPS, 1-10kVA



PowerValue 11T G2 är en serie 1-fas UPS 1-10kVA med hela 98% verkningsgrad. Skräddarsydd för små IT-applikationer och dedikerade laster. Enkel att installera tack vare 'plug & play' och LCD-display. Finns med och utan inbyggda batterier.

Skräddarsydd för små IT-applikationer och dedikerade laster. Till exempel:

- Bankomater och varuautomater
- Små serverrum
- Lab-utrustning
- IT-utrustning i medicinska och industriella miljöer
- Signalsystem för infrastruktur

PowerValue 11T G2 kännetecknas av:

- "True on-line" dubbel konvertering skyddar lasten från nätstörningar.
- Effektfaktorn på 1,0 ger 11% mer effekt jämfört med normala UPS:er.
- Verkningsgraden ligger på hela 98%.
- Möjlighet att parallellkoppla upp till 3 enheter (ger 30kW effekt).

- Varje UPS kan kopplas till externa batterimoduler för längre drifttid.
- Användaren kan själv byta batterier.
- Laddningsströmmen är inställbar.
- Enkel installation, "plug & play" med LCD display.
- Möjlighet till kommunikation med övervakningssystem.



För komplett produktinformation, gå in på:
www.new.abb.com/ups/systems

Valguide och Produktsortiment på nästa sida >>

Valguide för passande UPS-modell

Modell	UPS	UPS + 1 EBM	UPS + 2 EBM	UPS + 3 EBM	UPS + 4 EBM
G2 1 kVA B	5	23	52	85	120
G2 1 kVA S	-	17	48	70	100
G2 2 kVA B	5,5	25	55	90	125
G2 2 kVA S	-	18	50	80	110
G2 3 kVA B	5,5	16,5	35	55	80
G2 3 kVA S	-	10,5	28	50	70
G2 6 kVA B	5,5	18	41	68	99
G2 6 kVA B2	7,5	25	55,5	92,5	134
G2 6 kVA S	-	18	49	88	133
G2 10 kVA B	3	12	25	39	55,5
G2 10 kVA B2	4	17	34	53	75
G2 10 kVA S	-	9	24	42,5	64

B = inbyggt batteri
S = extern batterimodul
Siffrorna anger batteri-
tid i minuter för 100%
belastning för respektive
kVA-effekt.

Produktsortiment

UPS:er

Typ	Artikelnummer	E-nummer
PowerValue 11T G2 1 kVA B	4NWP100160R0001	5257245
PowerValue 11T G2 1 kVA S	4NWP100160R0002	5257246
PowerValue 11T G2 2 kVA B	4NWP100161R0001	5257247
PowerValue 11T G2 2 kVA S	4NWP100161R0002	5257248
PowerValue 11T G2 3 kVA B	4NWP100162R0001	5257249
PowerValue 11T G2 3 kVA S	4NWP100162R0002	5257250
PowerValue 11T G2 6 kVA B	4NWP100163R0001	5257251
PowerValue 11T G2 6 kVA B2	4NWP100163R0002	5257252
PowerValue 11T G2 6 kVA S	4NWP100163R0003	5257253
PowerValue 11T G2 10 kVA B	4NWP100164R0001	5257254
PowerValue 11T G2 10 kVA B2	4NWP100164R0002	5257255
PowerValue 11T G2 10 kVA S	4NWP100164R0003	5257256

Batterimoduler

Typ	Artikelnummer	E-nummer
Batterimodul m. bat. 11T G2 1 kVA	4NWP100165R0001	5257257
Batterimodul m. bat. 11T G2 2 kVA	4NWP100166R0001	5257259
Batterimodul m. bat. 11T G2 3 kVA	4NWP100167R0001	5257261
Batterimod. m. bat. 11T G2 6-10 kVA 16x9	4NWP100168R0001	5257263
Batterimod. m. bat. 11T G2 6-10 kVA 20x9	4NWP100168R0002	5257264
Batterimod. ex.bat. 11T G2 1 kVA	4NWP100165R0002	5257258
Batterimod. ex.bat. 11T G2 2 kVA	4NWP100166R0002	5257260
Batterimod. ex.bat. 11T G2 3 kVA	4NWP100167R0002	5257262
Batterimod. ex.bat. 11T G2 6-10 kVA 16x9	4NWP100168R0003	5257265
Batterimod. ex.bat. 11T G2 6-10 kVA 20x9	4NWP100168R0004	5257266

Tillbehör

Typ	Artikelnummer	E-nummer
CS141 Alarm Buzzer	4NWP103268R0001	5257267
Mini AS400 reläkort för G2 1-3kVA	4NWP100120R0002	5257268
Mini Winpower SNMP kort för G2 1-3kVA	4NWP100110R0002	5257269
Winpower ModBus kort	4NWP104039R0001	5257270
Mini Winpower ModBus kort för G2 1-3kVA	4NWP104039R0002	5257271
EMP prob för Winpower/Mini SNMP kort	4NWP104040R0001	5257272