

Den originale koblingsboksen, enda tøffere

Pålitelig gjennom mange år



AP9 har vært produsert og videreutviklet i over 20 år, den er pålitelig og unektelig en bestselger. Nå er AP9 boksen blitt enda tøffere og er sertifisert ned til -25 °C. AP-familien består av en rekke forskjellige typer bokser til mange formål.

Enda tøffere

AP9 boksen er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21) med målene 86x86x39 mm og er beregnet for påveggsmontering. Nå er AP9 boksen blitt enda tøffere og er sertifisert ned til -25 °C.

Smarte funksjoner og enkel å montere
Den har 12 myke membrannipler på siden og 2 i bunnen. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker i utsparingen i lokket og lukkes ved å presse dette på plass uten bruk av skruer. I tillegg er det mulig å plombere lokket. De passer til kabler opp til Ø17 mm. Boksene kan utrustes med strekkavlastere AS9, AS9.1 og AS9.3.

Flere fargevalg

Trenger du en farget boks så kommer AP9 i hele 5 forskjellige farger. De fargede boksene blir IP65 klassifisert i løpet av året.

Teknisk info:

- Ledningsområde: 2.5 mm²
- Klassifisering IP55 – IP65
- Sertifisert ned til -25 °C

El.nr:

- 1241008 – AP9 - Grå/Forpakn: 5/50
- 1241009 – AP9 - Sort/Forpakn: 5/50
- 1241010 – AP9 - Hvit/Forpakn: 5/50
- 1241018 – AP9 - Grønn /Forpakn: 5/50
- 1241019 – AP9 - Rød/Forpakn: 5/50