

PROJECT & DISTRIBUTION SOLUTIONS

VanLien Noodverlichting

Selectiegid



VanLien Noodverlichting

Selectiegids

Opbouw noodverlichting - Distribution Solutions						
						
	PrimaEvo HP	Solo	Previx	Previx	Horizon	Horizon
IP Waarde	IP 20	IP 54	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
IK Waarde	-	-	-	-	-	-
Lumen Output	335 LM	-	107 LM	-	120 LM (LB400: 350 LM)	-
Lichtbron	LED	LED	LED	LED	TL	LED
Bedrijfsduur	3 uur	3 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Zelftest						
Permanent - Vluchtweg	-				HOR/A/1/ZT	
Niet Permanent - Vluchtweg	PHP-3L/ZT	SOLO-P/ZT	PRE-1/V/LED	PRE-1/LED	HOR/B/1/ZT	HOR/A/1/ZT/LED
Permanent - Anti Paniek	-				HOR/A/1/ZT	
Niet Permanent - Anti Paniek	PHP-3W/ZT				HOR/B/1/ZT	
LB400						
Permanent - Vluchtweg	-	-			HOR/A/1/ZT/LB400	
Niet Permanent - Vluchtweg			PRE-1/V/LB400/LED	-	HOR/B/1/ZT/LB400	HOR/A/1/ZT/LB400/LED
Permanent - Anti Paniek					HOR/A/1/ZT/LB400	
Niet Permanent - Anti Paniek					HOR/B/1/ZT/LB400	
DALI						
Permanent - Vluchtweg	-	-	-	-	-	-
Niet Permanent - Vluchtweg						
Permanent - Anti Paniek						
Niet Permanent - Anti Paniek						
CIS / NAVEO						
Permanent - Vluchtweg	-	-	PRE-1/V/CIS/LB400/LED	PRE-1/CIS/LB400/LED	HOR/A/1/CIS	
Niet Permanent - Vluchtweg					HOR/B/1/CIS	HOR/A/1/CIS/LED
Permanent - Anti Paniek					HOR/A/1/CIS	
Niet Permanent - Anti Paniek					HOR/B/1/CIS	
Pictogram						
Inbegrepen						
Optioneel 	-	TS 250/51	-	P51-PRE	-	P 51
Optioneel 		TS 250/53		P53-PRE		P 53
Optioneel 		TS 250/52		P52-PRE		P 52
Optioneel 		TS 250/58		P58-PRE		P 58

VanLien Noodverlichting






Selectiegids




Doet u zaken met VanLien Noodverlichting dan kiest u voor totaaloplossingen in veiligheid. VanLien biedt u namelijk in iedere bouwphase voordeel: van ontwerpen en installeren tot exploiterenen renoveren.






VanLien Noodverlichting

Selectiegids

Opbouw noodverlichting - Distribution Solutions						
						
	PrimaEvo HP	Solo	Previx	Previx	Horizon	Horizon
IP Waarde	IP 20	IP 54	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
IK Waarde	-	-	-	-	-	-
Lumen Output	335 LM	-	107 LM	-	120 LM (LB400: 350 LM)	-
Lichtbron	LED	LED	LED	LED	TL	LED
Bedrijfsduur	3 uur	3 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Zelftest						
Permanent - Vluchtweg	-					
Niet Permanent - Vluchtweg	PHP-3L/ZT	SOLO-P/ZT	PRE-1/V/LED	PRE-1/LED	HOR/A/1/ZT HOR/B/1/ZT	HOR/A/1/ZT/LED
Permanent - Anti Paniek	-				HOR/A/1/ZT HOR/B/1/ZT	
Niet Permanent - Anti Paniek	PHP-3W/ZT					
LB400						
Permanent - Vluchtweg	-	-	PRE-1/V/LB400/LED	-	HOR/A/1/ZT/LB400 HOR/B/1/ZT/LB400	HOR/A/1/ZT/LB400/LED
Niet Permanent - Vluchtweg					HOR/A/1/ZT/LB400 HOR/B/1/ZT/LB400	
Permanent - Anti Paniek						
Niet Permanent - Anti Paniek						
DALI						
Permanent - Vluchtweg	-	-	-	-	-	-
Niet Permanent - Vluchtweg						
Permanent - Anti Paniek						
Niet Permanent - Anti Paniek						
CIS / NAVEO						
Permanent - Vluchtweg	-	-	PRE-1/V/CIS/LB400/LED	PRE-1/CIS/LB400/LED	HOR/A/1/CIS HOR/B/1/CIS	HOR/A/1/CIS/LED
Niet Permanent - Vluchtweg					HOR/A/1/CIS HOR/B/1/CIS	
Permanent - Anti Paniek						
Niet Permanent - Anti Paniek						
Pictogram						
Inbegrepen						
Optioneel					-	
Optioneel						
Optioneel						
Optioneel						

Opbouw noodverlichting - Project Solutions						
						
	Evago	Evago	Aqualux	Aqualux	Lutia	Hiled
IP Waarde	IP 54	IP40	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
IK Waarde	-	-	IK 10	IK 10	IK 10	IK 08
Lumen Output	203 / 245 LM	-	180 LM (LB400: 340 LM)	-	97 LM	1000 LM
Lichtbron	LED	LED	TL	LED	LED	LED
Bedrijfsduur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur	3 uur	1 uur
Zelftest						
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO		AQL 08A/1/ZT			
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO	EVA-DOP-22	AQL 08B/1/ZT	AQL 02A/1/ZT/LED	LTA-DLO/3	HIL-DLO
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO		AQL 08A/1/ZT			HIL-DWO
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO		AQL 08B/1/ZT			HIL-DWO
LB400						
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/LB400		AQL 08A/1/ZT/LB400			
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/LB400	EVA-DOP-22/LB400	AQL 08B/1/ZT/LB400	AQL 02A/1/ZT/LB400/LED	LTA-DLO/3/LB400	HIL-DLO/LB400
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/LB400		AQL 08A/1/ZT/LB400			HIL-DWO/LB400
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/LB400		AQL 08B/1/ZT/LB400			HIL-DWO/LB400
DALI						
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/DALI					
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/DALI	EVA-DOP-22/DALI	-	AQL 02A/1/DALI/LED	-	-
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/DALI					
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/DALI					
CIS / NAVEO						
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/CIS		AQL 08A/1/CIS/LB400			
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/CIS	EVA-DOP-22/CIS	AQL 08B/1/CIS/LB400	AQL 02A/1/CIS/LED	LTA-DLO/3/CIS	HIL-DLO/CIS
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/CIS		AQL 08A/1/CIS/LB400			HIL-DWO/CIS
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/CIS		AQL 08B/1/CIS/LB400			HIL-DWO/CIS
Pictogram						
Inbegrepen						
Optioneel						
Optioneel						
Optioneel						
Optioneel						

Inbouw noodverlichting						
						
	PrimEvo	Previx	Previx	Horizon	Horizon	Evago
IP Waarde	IP 20	IP 40	IP 40	IP 20	IP 20	IP 42
IK Waarde	-	-	-	-	-	-
Lumen Output	335 LM	115 LM	-	120 LM (LB400: 350 LM)	-	203 / 245 LM
Lichtbron	LED	LED	LED	TL	LED	LED
Bedrijfsduur	3 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Zelftest						
Permanent - Vluchtweg	-					
Niet Permanent - Vluchtweg	PHP-3RL/ZT	PRE-1/R/LED	PRE-1/R/LED	HORI/A/1/ZT	HORI/A/1/ZT/LED/DZ	EVA-R-DLI
Permanent - Anti Paniek	-		+ PRE-DZ KIT	HORI/B/1/ZT		EVA-R-DLI
Niet Permanent - Anti Paniek	PHP-3RW/ZT			HORI/A/1/ZT		EVA-R-DWI
LB400						
Permanent - Vluchtweg	-	PRE-1/R/LB400/LED	PRE-1/R/LB400/LED	HORI/A/1/ZT/LB400	HORI/A/1/ZT/LB400/LED/DZ	EVA-R-DLI/LB400
Niet Permanent - Vluchtweg			+ PRE-DZ KIT	HORI/B/1/ZT/LB400		EVA-R-DLI/LB400
Permanent - Anti Paniek				HORI/A/1/ZT/LB400		EVA-R-DWI/LB400
Niet Permanent - Anti Paniek				HORI/B/1/ZT/LB400		EVA-R-DWI/LB400
DALI						
Permanent - Vluchtweg	-	-	-	-	-	EVA-R-DLI/DALI
Niet Permanent - Vluchtweg						EVA-R-DLI/DALI
Permanent - Anti Paniek						EVA-R-DWI/DALI
Niet Permanent - Anti Paniek						EVA-R-DWI/DALI
CIS / NAVEO						
Permanent - Vluchtweg	-	PRE-1/R/CIS/LB400/LED	PRE-1/R/CIS/LB400/LED	HORI/A/1/CIS/LB400	HORI/A/1/CIS/LED/DZ	EVA-R-DLI/CIS
Niet Permanent - Vluchtweg			+ PRE-DZ KIT	HORI/B/1/CIS/LB400		EVA-R-DLI/CIS
Permanent - Anti Paniek				HORI/A/1/CIS/LB400		EVA-R-DWI/CIS
Niet Permanent - Anti Paniek				HORI/B/1/CIS/LB400		EVA-R-DWI/CIS
Pictogram						
Inbegrepen						
Optioneel						
Optioneel						
Optioneel						
Optioneel						

VanLien Noodverlichting Selectiegids

Doet u zaken met VanLien Noodverlichting dan kiest u voor totaaloplossingen in veiligheid. VanLien biedt u namelijk in iedere bouwfase voordeel: van ontwerpen en installeren tot exploiteren en renoveren.



—
ABB N.V.

VanLien Noodverlichting

Hoge Wei 27

1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 718 63 11

E-Mail: be-vanlien@abb.com

www.vanlien.be

© Copyright 2020 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.