

Inline II


ZLBM / ZHBM00 185mm Busbar system
ZLBM / ZHBM00 185mm Sammelschienensysteme
ZLBM / ZHBM00 185mm 母线系统

Warning


ZLBM / ZHBM



- BG** Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
- FR** Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
- MT** Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
- HR** Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo el krotehnički stručnjak.
- DE** Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
- PL** Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
- CZ** Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
- EL** Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
- PT** Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
- DA** Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
- HU** Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
- RO** Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
- NL** Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
- IE** Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
- SK** Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
- EN** Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
- IT** Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
- SL** Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.
- ET** Hoiatust! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
- LV** Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehnikās zināšanas.
- ES** ¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
- FI** Varoitust! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
- LT** Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechnikui patirties turintiems asmenims.
- SE** Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
- CN** 警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
- RU** Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.





ZLBM/ZHBM00



Insertion and removal of NH fuse-link.
Press in the release button and
slide the fuse gripping-lugs in or out.

Fuse-switch disconnecter 1P/3P
Sicherungslasttrennschalter 1P/3P
熔断器式隔离开关 1P/3P



Bolt connection

M8
Use a 13 mm wrench
4-10mm²
Use end sleeve.
Aderendhülse verwenden.
使用端套。

DIN 46235(Cu)
DIN 46329(Al)*

V-clamp connection

22

*Cable lug must be tin-coated.
Kabelschuh muss verzinkt sein.
电缆接头必须镀锡。

Cu/Al

Type			Conductor cross section min-max(mm ²)	Torque (Nm)
Standard	DIN 46235(Cu)		1.5-95mm ²	10Nm
	DIN 46329(Al)			
V-Clamp	Fe	5mm	10-95mm ²	10Nm
	Al*	6mm	2.5-95mm ²	15Nm
	Al2*	6mm	2.5-35mm ² 2.5-95mm ²	15Nm

Table: Cable terminals
Al-conductors have to be brushed and greased before connection.
Al-Leiter müssen vor dem Anschluss gebürstet und gefettet werden.
铝导体在接线前必须去除氧化层并涂油。