



产品认证证书

证书编号: CQC2005010302143044

II 型自愿认证

申请人名称及地址

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

制造商名称及地址

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产企业名称及地址

ABB Oy (V054902)

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

OT200, OT250:Uimp: 12kV;Ui: 1000V;lth: 200A(OT200E,OT200ES),250A(OT250E,OT250ES,OT200U,OT200US);Ue: 500V/690V;Ie:200A(OT200E,OT200ES),250A(OT250E,OT250ES,OT200U,OT200US) Icm(峰值): 30kA;Icw: 8kA/1s,15kA/0.25s;Iq:100kA/500V,80kA/690V;使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A;极数: 3P, 4P;适用频率: 50/60Hz;IP20(仅对前面板)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 04 日 有效期至: 2030 年 12 月 04 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 02 日

主任:

陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0433962



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2005010302143044

Type II CQC Certification

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Oy (V054902)

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

SWITCH-DISCONNECTORS

OT200, OT250:Uimp: 12kV;Ui: 1000V;Ith: 200A(OT200E,OT200ES),250A(OT250E,OT250ES,OT200U,OT200US);Ue: 500V/690V;Ie:200A(OT200E,OT200ES),250A(OT250E,OT250ES,OT200U,OT200US) Icm(Peak): 30kA;Icw: 8kA/1s,15kA/0.25s;Iq:100kA/500V,80kA/690V;Utilization Category: AC-21A, AC-22A, AC-23A;Poles: 3P, 4P;Applicable frequency: 50/60Hz;IP20(only for front panels)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020 .

Valid from: Dec.04,2020

Valid until: Dec.04,2030

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Sep.02,2020

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0433962



产品认证证书

附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010302143044

纸号: 433962

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010302143044

纸号: 433962

OT	200	E	13	W	H	P
						P = handle & shaft included 带门上安装手柄和轴 K = direct handle 带直接安装手柄 Blank = without handle & shaft 不带手柄和轴
						H = silver layer 20 μ 镀银 20 μ Blank = silver layer 7 μ 镀银 7 μ
						W=insulation plates between poles 极间带绝缘板
						Poles (according to side of mechanism) 极数 3 poles (3 极) - 12, 21, 03, 30 4 poles (4 极)- 13, 31, 22, 04, 40 1. number = number of poles on left side 第一位数字表示在机械结构左边的极数 2. number = number of poles in right side 第一位数字表示在机械结构右边的极数
						Structure 操作方式 E = front operated, used in IEC types E = 正面操作-IEC 标准 ES=side operated, used in IEC types ES = 侧面操作-IEC 标准 U = front operated, used in IEC & UL types U = 正面操作-IEC&UL 标准 US = side operated, used in IEC & UL types US = 侧面操作-IEC&UL 标准
						Switch size 电流等级(A) 200, 250
						Switch disconnecter 隔离开关型号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

