

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2017010303949759

发证日期: 2024 年 03 月 07 日

有效期至: 2032 年 03 月 16 日

委托人名称 ABB Stotz-Kontakt GmbH
及注册地址 Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

制造商名称 ABB Stotz-Kontakt GmbH
及注册地址 Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称 Relpol S.A.
及生产地址 ul.11 Listopada 37, 68-200 Zary, Poland

产品名称和系列、规格、型号 继电器
CR-U(型号解释详见附件); Uimp:2.5kV; Ui:250V; Ith:10A; Ue/Ie:AC-15:AC240V/1.5A;
IP40

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑士泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2017010303949759

Valid from: Mar.07,2024

Valid until: Mar.16,2032

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Relpol S.A.
ul.11 Listopada 37, 68-200 Zary, Poland

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Relay
CR-U; Uimp:2.5kV; Ui:250V; Ith:10A; Ue/Ie:AC-15:AC240V/1.5A; IP40

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Sep.08,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

郑士泉

SIGNATURE

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2017010303949759

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

CR-U
Ui:250V;
Uimp:2.5kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A;
Ith:10A;
外壳防护等级: IP40

型号解释:

- Standard industrial relays with mechanical status indicator 标准工业继电器, 带机械状态指示
- 12 different rated control supply voltages 12 种不同的额定控制电压:
 - DC versions 直流型号: 12V, 24V, 48V, 110V, 125V, 220V
 - AC versions 交流型号: 24V, 48V, 60V, 110V, 120V, 230V
- Integrated test button for manual actuation and locking of contacts 集成测试按钮, 用于触点手动操作和锁定

CR-U 024DC 3 L
① ② ③ ④

- ① basic model 基本型号
- ② coil voltage 线圈电压
- ③ number of poles: 2 pole / 3 pole 极数: 2 极/3 极
- ④ accessories 附件: NULL - general relay without any accessories 无 —— 一般继电器, 不带任何附件
L - with LED 带 LED



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2017010303949759

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

Table 1 COIL DATA 表 1 线圈数据

DC coils, standard 直流线圈, 标准型				
Coil code 线圈编号	Nominal voltage 额定电压[VDC]	Coil resistance $\pm 10\%$ at 20 °C [Ω] 20°C 时的线圈电阻 $\pm 10\%[\Omega]$	Wire diameter 漆包线直径 [mm]	Number of windings 匝数
012DC	12	110	0,15	2200
024DC	24	430	0,106	4400
048DC	48	1750	0,075	9000
110DC	110	9200	0,050	20800
125DC	125	11500	0,045	22200
220DC	220	37000	0,036	41000
AC coils 交流线圈 50/60 Hz				
Coil code 线圈编号	Nominal voltage 额定电压[VAC]	Coil resistance $\pm 15\%$ at 20 °C [Ω] 20°C 时的线圈电阻 $\pm 15\%[\Omega]$	Wire diameter 漆包线直径 [mm]	Number of windings 匝数
024AC	24	75	0,16	1788
048AC	48	305	0,106	3576
060AC	60	475	0,1	4470
110AC	110	1700	0,071	8195
120AC	120	1910	0,071	8940
230AC	230	70 0	0,05	17130



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

