


BED 40...BED 75

Interconnection bars for Δ starters
Verbindungen für Δ Schützkombinationen
Barres de connexion pour démarreurs Δ
Överkopplingskenor för Δ kopplare
Barrette di collegamento per avviatore Δ
Barras para arrancadores Δ

A30...A75

FPTC 407724P0001 - 09 /97

BED 40




KM1 KM3	KM2	timer	(1)	FR1
A30	A26	TE5S	VM5-1	TA25DU...
A40	A30		VE5-1	TA42DU...

(1) optional - fakultativ - optionnel
fakultativ - facoltativa - facultativo

Assembly - Anbau - Montage Montering - Montaggio - Montaje

1	KM1 1L1 3L2 5L3	KM3 5L3 3L2 1L1
2		KM2 1L1 - 3L2 3L2 - 5L3
3	KM2 2T1 4T2 6T3	KM3 6T3 4T2 2T1
4	A26 Ø 5,5 pozidriv N°2 M 4 1,7 N.m 15 lb.in	A30, A40 Ø 6,5 pozidriv N°2 M 5 2,3 N.m 20 lb.in

35 mm
EN 50022



Warning ! The operation, installation and servicing of this appliance must be carried out by a qualified electrician applying the relevant rules of the art, installation standards and safety regulations. Do not touch live parts. Danger !

Warnung ! Die Inbetriebnahme und die Installation des vorhandenen Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch einen Fachelektriker, der die anerkannten technischen Regeln, die Montagenvorschriften und die Sicherheitsvorschriften beachtet, durchgeführt werden. Spannung führende Teile nicht berühren. Lebensgefahr !

Attention ! La mise en œuvre, l'installation de cet appareil et toute intervention doivent être effectuées par un électricien professionnel appliquant les règles de l'art, les normes d'installation et les règlements de sécurité. Ne pas toucher les pièces sous tension. Danger de mort !


Varning ! Igångsättning och installation av apparaten samt alla ingrepp bör utföras av en kompetent elektriker enligt alla konstens regler och gällande installationsnormer och säkerhetsregler. Beröring av spänningstörande delar är förenat med livsfara.

Attenzione ! La messa in opera, l'installazione di questo apparecchio ed ogni tipo di intervento devono essere effettuati da un elettricista professionista il quale applichi le regole del mestiere, le norme di installazione ed i regolamenti di sicurezza. Non toccare le parti attive. Pericolo di vita !

Atención ! La puesta en aplicación, la instalación de este aparato y cualquier intervención deben realizarse por un electricista profesional que aplique las reglas del oficio, las normas de instalaciones y la reglamentación de seguridad. Las partes bajo tensión no deben tocarse. Peligro de muerte !




BED 50



E0916D

BED 75



E0917D

BED 50

KM1	KM2	timer	▽ (1)	FR1
A50	A30	TE5S	VE5-2	TA75DU...
A63	A40			

BED 75


KM1	KM2	timer	▽ (1)	FR1
A75	A50	TE5S	VE5-2	TA75DU...

(1) optional - fakultativ - optionnel
fakultativ - facoltativa - facultativo

BED 50, BED 75


Assembly - Anbau - Montage
Montering - Montaggio - Montaje

1	KM1 1L1 3L2 5L3	KM3 5L3 3L2 1L1
2	KM2 1L1 - 3L2 3L2 - 5L3	
3	KM3 2T1 4T2 6T3	KM2 6T3 4T2 2T1
4	A30, A40 Ø 6,5 pozidriv N°2 M 5 2,3 N.m 20 lb.in	
	A50, A63, A75 Ø 6,5 M 8 4 N.m 35 lb.in	



E0914D


BED40, BED50, BED75



E0920D

BED40

(mm)



(1) - Includes space for mechanical interlocking
- Mit Abstand für mechanische Verriegelung
- Y compris verrouillage mécanique
- Inkluderar utrymme för mekanisk förrigling
- Spazio per interblocco meccanico incluso
- Con espacio para enclavamiento mecánico

E0918D

