


FLX 1...18W

Maximal zulässige Einschaltstromspitze des Betriebsgerätes:

23A

Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle

Einschaltstromspitze [A]	50% der Einschaltstromspitze [A]	max. Dauer bei 50% der Einschaltstromspitze [ms]
23	11,5	0,5
20	10	1
14	7	1,5
8	4	2



FLX 3...150W

FLX-LSK 3...150W

Maximal zulässige Einschaltstromspitze des Betriebsgerätes:

30A

Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle

Einschaltstromspitze [A]	50% der Einschaltstromspitze [A]	max. Dauer bei 50% der Einschaltstromspitze [ms]
30	15	0,5
28	14	1
22	11	1,5
16	8	2

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: RAL 7035
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP20
 Alle Klemmen: 1,5 mm² (Abisolierlänge 9 mm)
 Befestigung: ø 4mm
 Gewicht: ca. 40g

Technische Änderungen vorbehalten!

Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung müssen DIN EN 60598-2-22 entsprechen und für den Einsatz gemäß DIN EN 50172 geeignet sein.