IMPRESSIVO®

11/2016



-84 valkoinen
RAL9016



-81 antrasiitti
RAL7021



-83 alumiini
RAL9006



-866 teräs



carat®
-821 pronssi



carat®
-811 valkoinen lasi



carat®
-860 teräs

axcent-peitelevyt

- -284 valkoinen RAL9016
- -281 musta RAL9005
- -285 keltainen RAL1018
- -286 vihreä RAL6032
- -288 sininen RAL5002
- -287 punainen RAL3020
- -295 Château-black NCS S 7502-Y
- -291 Entrée-grey NCS S 5005-Y50R
- -299 Maison-beige NCS S 3005-Y20R
- -296 Chalet-white NCS S 1502-Y
- -297 Foyer-red NCS S 4050-Y80R
- -280 Aito valkoinen lasi

WAM110/112016

Keskiölevylliset



Kytkin 6/1
21 060 58 valkoinen
Suurpakkaus
21 060 83 100 kpl, valkoinen



Kytkin 7
21 060 62 valkoinen



Kytkin 2
21 060 44 valkoinen



Kytkin 5
21 060 52 valkoinen



Kytkin 6+6
21 060 55 valkoinen



Kytkin 1+1+1
21 060 49 valkoinen



Pistorasia, euro, 3-os.
25 060 28 valkoinen
25 060 26 antrasiitti
25 060 27 alumiini



Pistorasia, maad., 1-os.
25 060 02 valkoinen
25 060 00 antrasiitti
25 060 01 alumiini



Pistorasia, maad. 2-os.
25 060 13 valkoinen
25 060 09 antrasiitti
25 060 10 alumiini
Suurpakkaus
25 060 80 100 kpl, valkoinen



Pistorasia, maad. 2-os., peitelevyllä
25 060 16 valkoinen
25 060 14 antrasiitti
25 060 15 alumiini
Suurpakkaus
25 060 81 100 kpl, valkoinen



Telerasia, 2xRJ45, Cat6, suojaamaton
72 040 39 valkoinen
72 040 37 antrasiitti
72 040 38 alumiini



1-osainen pistorasia USB-laturilla
25 061 90 valkoinen
25 061 91 antrasiitti
25 061 92 alumiini



Pistorasia, maad. 2-os. läppäkannella
25 161 14 valkoinen
25 161 11 antrasiitti
25 161 13 alumiini

Kokonaiset



Kytkin 6, IP44, ei lisäliittimiä
21 062 16 valkoinen



Kytkin 5, IP44, ei lisä-liittimiä
21 062 15 valkoinen



Pistorasia, maad., 1-os., peitelevyllä, IP44
25 161 34 valkoinen



Pistorasia, maad., 1-os., peitelevyllä
25 060 08 valkoinen
25 060 06 antrasiitti
25 060 07 alumiini

Pinta-Impressivo IP21



Kytkimet 6 ja 7
20 467 13 6-kytkin, valkoinen
20 467 14 6-kytkin, antrasiitti
20 467 15 6-kytkin, alumiini
20 467 16 7-kytkin, valkoinen
20 467 17 7-kytkin, antrasiitti
20 467 18 7-kytkin, alumiini



Kytkimet 5 ja 6+6
20 467 01 5-kytkin, valkoinen
20 467 02 5-kytkin, antrasiitti
20 467 03 5-kytkin, alumiini
20 467 10 6+6-kytkin, valkoinen
20 467 11 6+6-kytkin, antrasiitti
20 467 12 6+6-kytkin, alumiini



Kytkin 1+1+1
20 467 07 valkoinen
20 467 08 antrasiitti
20 467 09 alumiini



Kytkin 2
20 467 04 valkoinen



Painike 1
20 467 19 valkoinen
20 467 20 antrasiitti
20 467 21 alumiini



4-osainen pistorasia
24 060 07 valkoinen
24 060 08 antrasiitti
24 060 09 alumiini



2-osainen pistorasia
24 060 01 valkoinen
24 060 02 antrasiitti
24 060 03 alumiini



2-osainen pistorasia, lista-asennus
24 060 10 valkoinen
24 060 11 antrasiitti
24 060 13 alumiini



2-os. pistorasia, kulma-asennus
24 060 04 valkoinen
24 060 05 antrasiitti
24 060 06 alumiini



Pintakotelo, 85 mm
20 467 22 valkoinen
20 467 23 antrasiitti
20 467 24 alumiini



Listakotelo 85 mm
20 467 32 valkoinen
20 467 33 antrasiitti
20 467 34 alumiini



Kulmakotelo 85mm
20 467 42 valkoinen
20 467 43 antrasiitti
20 467 44 alumiini

Modulaarinen



1-vipuiset kytkinrungot
21 060 36 6/1 kytkin, 2 lisäliit.
21 060 27 7 kytkin, 2 lisäliit.
21 060 22 2-nap., 2 lisäliit.



1-vipuinen painikerunko
21 260 24 1 painike, 2 lisäliit.

1-os. umpinaiset vivut, IP21/IP44
21 061 51 valkoinen
21 061 71 antrasiitti
21 061 91 alumiini



1-os. vivut nimikilvellä, IP21/IP44
21 061 50 valkoinen
21 061 70 antrasiitti
21 061 90 alumiini

1-os. vivut punaisella linssillä
21 061 54 valkoinen
21 061 74 antrasiitti
21 061 94 alumiini

1-os. vivut kirkkaalla linssillä, "valo"
21 061 31 valkoinen
21 061 33 antrasiitti
21 061 34 alumiini

1-os. vivut kirkkaalla linssillä, "avain"
21 061 56 valkoinen
21 061 76 antrasiitti
21 061 96 alumiini

1-os. vivut kirkkaalla linssillä, "kello"
21 061 57 valkoinen
21 061 77 antrasiitti
21 061 97 alumiini

2-vipuiset kytkinrungot
21 060 35 5-kytkin, 2 lisäliit.
21 060 29 6+6-kytkin,ei lisäliit.

2-vipuinen painikerunko
21 260 14 ryhmä/vuoro

2-osaiset vivut, IP21/IP44
21 061 55 valkoinen
21 061 75 antrasiitti
21 061 95 alumiini

2-osaiset vivut "ylös/alas"
21 061 58 valkoinen
21 061 78 antrasiitti
21 061 98 alumiini

3-vipuinen kytkinrunko
21 060 28 1+1+1-kytkinrunko

3-osaiset vivut
21 061 73 antrasiitti
21 061 93 alumiini

Korttikytkimen runko
21 060 03 2-napainen, hakuvalo, sisältää lampun
21 060 90 merkkilamppu, 230 V/1,5 mA, hohto, korttikyttimelle

Korttikytkimen keskiöt
21 061 20 valkoinen
21 061 22 antrasiitti
21 061 23 alumiini

Tele/ ja data-tuotteet

Antennikeskiölevy
70 605 14 valkoinen
70 605 11 antrasiitti
70 605 13 alumiini

Kaiutinpistorasia
70 040 58 keskiölevy, valkoinen
70 040 60 keskiölevy, antrasiitti
70 040 61 keskiölevy, alumiini
70 040 64 runko, stereo

Kaiutinpistorasian runko
70 040 66 valkoinen

RJ45-kalusteiden rungot
72 040 67 Keystone
72 040 68 AMP
72 040 69 Actassi
72 040 93 Systimax

RJ45-kalusteet, pölysuojin
72 040 87 valkoinen
72 040 88 antrasiitti
72 040 89 alumiini

RJ45-keskiölevyt, sulkutulpilla
72 040 76 valkoinen
72 040 78 antrasiitti
72 040 79 alumiini

RJ45-liitin, Keystone
72 040 64 Cat6, valkoinen

DKS-telerasia
72 040 74 valkoinen
72 040 71 antrasiitti
72 040 73 alumiini

DKS-liitinlevy VGA-liittimellä
72 040 29 telerasia

DKS-liitinlevy komposiitti/ S-videoliittimillä
72 040 26 telerasia

DKS-liitinlevy Speakon-liittimellä
72 040 27 liitinlevy

DKS-liitinlevyt

RJ45
72 040 43 2xRJ45 Keystone
72 040 45 2xRJ45 AMP
72 040 44 2xRJ45 Systimax

Kuituliittimet
72 040 46 Kuitu 2xST
72 040 47 Kuitu 2xSCD

Audio
72 040 16 XLR type FP
72 040 17 XLR type MP
72 040 49 XLR type D-tyyppi, Speakon

Muut
72 040 15 D-liitin, 9-nap
72 040 18 2xBNC (9,8 mm)
72 040 19 2xBNC (12,9 mm)
72 040 22 IBM LAN
72 040 23 umpinainen aihio

Elektroniikka keskiölevylliset

Valonsäädin, potentiometri 1-10V
26 193 18 valkoinen

Valonsäädin (RC)
26 193 27 40-420 VA, valkoinen

Valonsäädin (RL)
26 193 21 20-500 VA, valkoinen

Valonsäädin (R)
26 193 24 60-600 W, valkoinen

Mukavuuskytkin
26 193 30 10A, valkoinen

Vikavirtasuojapistorasia
32 661 00 30mA, valkoinen

Vikavirtasuoja
32 661 01 30mA, valkoinen

Lattiatermostaatti
26 193 62 16A, valkoinen

Yhdistelmätermostaatti
26 190 67 15A, valkoinen
26 190 61 15A, antrasiitti
26 190 62 15A, alumiini

Painiketaulu 4/2-osainen, 5-24Vac/dc
70 055 02 valkoinen
70 055 04 antrasiitti
70 055 03 alumiini

Ajastin
26 193 50 10A, valkoinen
26 193 51 10A, antrasiitti
26 193 52 10A, alumiini

Valonsäätimet modulaarinen

LED-säädin /RL/RC)
26 193 45 2-100VA LED

Valonsäätimet, Dali-potentiometri
26 193 70 ohjain
26 193 69 virtalähteellä

Potentiometri 1-10 V
35 127 12 230 V/50 Hz

Säädin- / kytkin-yhdistelmä (RL)
35 127 17 60-400 VA + 6 A kytkin

Säädin (RL)
35 127 19 200-1000 VA

Kiertonuppisäätimen keskiö IP21
35 127 62 valkoinen
35 127 60 antrasiitti
35 127 61 alumiini

LED-painikesäädin
26 193 47 2-100VA, koje. LED

Painikeohjain 1-10 V
35 127 86 1-10 V

Kaksoissäädin (RC)
35 127 93 2x40-315 VA

Keskiölevyt, IP21
35 127 68 1-os. painikkeelle, VA
35 127 66 1-os. painikkeelle, AN
35 127 67 1-os. painikkeelle, AL

Keskiölevyt, IP21
35 127 96 kaksois säätimelle, VA
35 127 94 kaksois säätimelle, AN
35 127 95 kaksois säätimelle, AL

Liiketunnistimet

Mukavuuskytkin, runko
26 200 13 3-johdin, 10 A

Mukavuuskytkin, keskiö
35 127 75 valkoinen
35 127 73 antrasiitti
35 127 74 alumiini

Liikетunnistin keskiö, 180 Comfort
35 150 84 valkoinen
35 150 82 antrasiitti
35 150 83 alumiini

Liiketunnistin runko
35 150 80 10 A (yleisrele)

Vahti-Jussi®, IP55
26 200 22 70 MasterLINE, valk
26 193 59 110 MasterLINE, valk

Vahti-Jussi®, IP55
35 150 22 220 MasterLINE, valk

Liiketunnistin keskiö, 180 Comfort, moni-valvonta
35 150 88 valkoinen
35 150 86 antrasiitti
35 150 87 alumiini

35 150 51
220 MasterLINE premium, VA *

26 193 41
220 MasterLINE select, VA

26 200 20 220 RF, VA
26 200 21 RF, rele 230V, 10AX

35 150 53 280 MasterLINE, VA *

* = sisältää kaukosäätimen

Kaukosäätimet
35 150 55 perus
35 150 56 huolto

Kulma-, katto- ja vinokiinnikkeet
26 193 55 valkoinen

RF langattomat painikkeet

1-osainen RF-painike
28 152 56 valkoinen
28 152 57 alumiini
28 152 58 maalattu teräs

2-osainen RF-painike
28 152 59 valkoinen
28 152 60 alumiini
28 152 61 maalattu teräs

4-osainen RF-painike
28 152 63 valkoinen
28 152 64 alumiini
28 152 65 maalattu teräs

RF-vastaanottimet
28 152 67 rele, 10AX
28 152 68 2 releettä, 2x3AX
28 152 66 valonsäädin RF
28 152 69 verho-ohjain RF
28 152 98 anturi RF

Kaukosäädin RF
28 152 70 15 kanavaa

Peitelevyt ja lisätarvikkeet

Valkoinen, 85 mm
21 661 01 1-osainen
21 661 02 2-osainen
21 661 03 3-osainen
21 661 04 4-osainen
21 661 05 5-osainen

Antrasiitti, 85 mm
21 661 26 1-osainen
21 661 27 2-osainen
21 661 28 3-osainen
21 661 29 4-osainen
21 661 30 5-osainen

Alumiini, 85 mm
21 661 36 1-osainen
21 661 37 2-osainen
21 661 38 3-osainen
21 661 39 4-osainen
21 661 40 5-osainen

Valkoinen, 100 mm
21 661 41 1-osainen
21 661 42 2-osainen
21 661 43 3-osainen
21 661 44 4-osainen
21 661 45 5-osainen

Antrasiitti, 100 mm
21 661 56 1-osainen
21 661 57 2-osainen
21 661 58 3-osainen
21 661 59 4-osainen
21 661 60 5-osainen

Alumiini, 100 mm
21 661 66 1-osainen
21 661 67 2-osainen
21 661 68 3-osainen
21 661 69 4-osainen
21 661 70 5-osainen

Pintakojerasia, IP21/IP44
21 663 00 korkeus 26 mm

Valkoinen, 40/85 mm, pintakehys
21 663 01 1-osainen
21 663 02 2-osainen
21 663 03 3-osainen
21 663 04 4-osainen

Antrasiitti, 40/85 mm, pintakehys
21 663 26 1-osainen
21 663 27 2-osainen
21 663 28 3-osainen
21 663 29 4-osainen

Alumiini, 40/85 mm, pintakehys
21 663 36 1-osainen
21 663 37 2-osainen
21 663 38 3-osainen
21 663 39 4-osainen

Valkoinen, 40/100 mm, pintakehys
21 663 41 1-osainen
21 663 42 2-osainen
21 663 43 3-osainen
21 663 44 4-osainen

Antrasiitti, 40/100 mm, pintakehys
21 663 56 1-osainen
21 663 57 2-osainen
21 663 58 3-osainen
21 663 59 4-osainen

Alumiini, 40/100 mm, pintakehys
21 663 66 1-osainen
21 663 67 2-osainen
21 663 68 3-osainen
21 663 69 4-osainen

Sovitteet 85/100 mm
21 661 16 valkoinen
21 661 18 antrasiitti
21 662 20 alumiini

Sovitteet 50x50 mm keskiölevylle
21 060 04 valkoinen
21 060 10 antrasiitti
21 060 20 alumiini

Sovitin 63x63 mm Jussi-kalusteille
21 661 20 valkoinen

Keskiölevy umpinainen 85 mm
21 660 44 valkoinen
21 660 41 antrasiitti
21 660 43 alumiini

Keskiölevy umpinainen 100 mm
21 660 84 valkoinen
21 660 81 antrasiitti
21 660 83 alumiini

Tiiviste 85 mm, IP44
21 661 34 85 mm peitelevyyn

Tiiviste 100 mm, IP44
21 661 35 100 mm peitelevyyn

Vivuston ruuvikiinnitteiset rungot, IP44
21 661 54 1/3-osaisille
21 661 55 2-osaisille

Merkkilamput
21 060 70 230 V/0,4 mA, hohto
21 060 72 230 V/2 mA, hohto
21 060 75 24 V/22 mA, hehku
21 060 76 12 V/40 mA, hehku

Merkinnätuotteet

Inva-WC-paketti
70 040 00 Inva-WC paketti

Konttori-merkinantotuotteet
70 607 02 ovikyle
70 607 06 pöytäkyle
70 606 13 pöytäkojeen pistorasia
72 040 87 keskiölevy Impressivo

Audio

Radio-setti
79 040 01 sisältää kauttimen, valkoinen

ABB Oy
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16, 06101 Porvoo
Puhelin 010 22 11, kotimaanmyynti@fi.abb.com
www.abb.fi/asennustuotteet