

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Pööpotentialin taseus RK 1 | | |




| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----|
| Loji | RYHMÄKESKUSKOTELO | | |
| Tyyppi | KNX-KOTELO9 | | |
| Sähkö nro | 3310121 | | |
| I _n | U _n | | |
| P ₁ = | kW | P _h = | kW |
| Koteloointi | IP 20C | | |

Liitin nro:

[illegible]

| |
|---------------------|
| KESKUKSEN VARATILAT |
| Yhteensä 115mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|-----------------|--------|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 950 mm |
| Syvyys : | 112 mm |



LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville
koopeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot

| | |
|-----------|---------------------|
| KESKUS | RK 1 |
| PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS |

| | |
|---------------|-----------|
| Työpiir: | |
| Loppupiir. | |
| Toll.koodi | 3310121-K |
| Lehti 6 | Lehestö 7 |
| Piirustus nro | |

