

		ANTENNIMAADOITUS	
		BETONIRAUDOITUS	
		MAADOITUSKUPARI	
		VESIPUTKET	
		IV-KANAVAT	
		Pääpotentiaalilin tasaus	RK 1

Loji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E44S		
Sähkö nro	3310325		
I _n	50A	U _n	400V
P ₁ =		kW	P _h =
Kotelointi		IP 20C	

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm ²	N	PE
0	Pääkytkin					
1F1	JÄTEVESIPUMP. VUOROTTELUREL.		C 20 A			
1F2	JÄTEVESIPUMP. VUOROTTELUREL.		C 20 A	5*6 S /32		
1F3	JÄTEVESIPUMP. VUOROTTELUREL.		C 20 A			
2F1	KIUAS		B 16 A			
2F2	KIUAS		B 16 A	5*2,5 S /25		
2F3	KIUAS		B 16 A			
3F1	LIESI		B 16 A			
3F2	LIESI		B 16 A	5*2,5 S /25		
3F3	LIESI		B 16 A			
4F1	APK		B 16 A	3*2,5 S /20		
4F2	JK / PK		B 16 A	3*2,5 S /20		
4F3	PESUKONE		B 16 A	3*2,5 S /20		
5F1	KUIVAUSRUMPU		C 16 A	3*2,5 S /20		
5F2	KNX-LCD NÄYTTÖ		C 10 A	3*1,5 S /20		
5F3	LIESITUULETIN		C 10 A	3*1,5 S /20		
6F1	KASTELUJÄRJESTELMÄN OHJAUSKESKUS		C 10 A	3*1,5 S /20		
6F2	PORTTI		C 10 A	2*1,5+1,5		
6F3	SAUNA, 201-203		B 10 A	5*1,5 S /20		
7F1	WC, 204, 205		B 10 A	7*1,5 S /20		
7F2	TEKN., 206		B 10 A	4*1,5 S /20		
7F3	MH1 ,207,208,301,302		B 10 A	7*1,5 S /20		
8F1	KHH, 209,210		B 10 A	4*1,5 S /20		
8F2	KEITTIÖ, 211,212,303		B 10 A	5*1,5 S /20		
8F3	OH, 304-308		B 10 A	7*1,5 S /20		
9F1	RUOKAILU, KUISTI, 213-215,308		C 10 A	7*1,5 S /20		
9F2	ET, 216-218		C 10 A	7*1,5 S /20		
9F3	UV, VAR, 219,220		C 10 A	7*1,5 S /20		
10F1	MH2-MH3, 221, 222, 309, 310		C 10 A	7*1,5 S /20		
10F2	PIHAVALOT, 223-226		C 10 A	4*1,5+1,5		
10F3	LÄMMITYSOHJAIN YKSIKKÖ		C 10 A	3*1,5 S /20		
11F1	VERHOMOOTTORIEN OHJAIN		C 6 A	4*1,5 S /20		
11F2	4-KAN ANTURI INPUT		C 6 A			
11F3	KNX-POWER		C 6 A			
12F1						
12F2						
12F3						
13F1	LVV		C 16 A			
13F2	LVV		C 16 A	5*2,5 S /25		
13F3	LVV		C 16 A			
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
14F1	WC PISTORASIA		C 10 A	3*1,5 S /20		
14F2	MH1 PISTORASIA		C 10 A	3*1,5 S /20		
14F3	RUOK.,ET,AULA PISTORASIAT		C 10 A	3*1,5 S /20		
15F1	MH2 PISTORASIAT		C 10 A	3*1,5 S /20		
15F2	MH3 PISTORASIAT		C 10 A	3*1,5 S /20		
15F3	TAKATERASSI ULKOPISTORASIA		C 10 A	3*1,5 S /20		

KESKUKSEN VARATILAT

Yhteensä 50 mod.

KESKUKSEN MITAT

Leveys : 550 mm

Korkeus: 950 mm

Syvyys : 112 mm

