





Loji	RYHMÄKESKUSKOTELO		
Tyyppi	KNX-KOTELO9		
Sähkö nro	3310121		
I _n	U _n		
P _l = kW	P _h =		kW
Kotelointi	IP 20C		



Liitin nro:					
N:o	Nimitys	kW	A/A	mm ²	N PE
ABB	Virtalähde SV/S 30.640.5				
	Syöttö virtalähteelle 11F3				
ABB	Binäärivastaanotin BE/S 4.20.1				
	MURTOHÄLYTYSKESKUS				
	MURTOHÄLYTYSKESKUS				
	Liittimet 3-4 ovat silmukan miinuksia				
	MURTOHÄLYTYSKESKUS				
	MURTOHÄLYTYSKESKUS				
ABB	Binäärivastaanotin BE/S 4.230.1				
	JÄTEVESIPUMPPAAMON KÄYNTITIETO				
	KASTELUJÄRJESTELMÄN KÄYNTITIETO				
	VARA				
	VARA				
ABB	Kytkeyksikkö SA/S 12.10.1, 12x10A				
	JOHDONSUOJALTA 6F3				
201	SAUNA SIIVOUSVALOT				
202	SAUNA KUITUVALOT				
203	PESUHUONE HALOGEENIT				
	JOHDONSUOJALTA 7F1				
204	TAKATERASSI ULKOVALAISIN				
205	PUKEUTUMISHUONEEN HALOGEENIT				
	JOHDONSUOJALTA 7F2				
206	TEKNINEN TILA ULKOVALO				
	JOHDONSUOJALTA 7F3				
207	MH1 LUKUVALO VAS.				
208	MH1 LUKUVALO OIK.				
	JOHDONSUOJALTA 8F1				
209	KHH LOISTEPUTKI				
210	KHH ULKOVALO				
	JOHDONSUOJALTA 8F2				
211	KEITTIÖ KATTOHALOGEENIT				
212	KEITTIÖ KAAPPIHALOGEENIT				

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 115mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	950 mm
Syvyys :	112 mm



YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultiloippaa seuraaville
kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäihiot

