
1/2018


ABB:n uusi ja innovatiivinen kojerasia
Säädettävällä asennusrenkaalla



Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettava. Rasiassa on runsaasti tilaa ja asennus on helppoa haastavissa asennustilanteissa.

Kierrä, nosta tai kallista!
Uuden integroidun asennusrenkaan ansiosta koje voidaan kiinnittää haluttuun asentoon kiertämällä tai kallistamalla rengasta.
Lisäksi asennusrengasta nostamalla voidaan asentaa myös kahdelle kipsilevyseinälle.





Hyödyt
- Säätömahdollisuus 1-2:lle kipsilevyseinille.
- Lisäksi rengas mahdollistaa kojeen kiinnittämisen haluttuun asentoon.
- Kaksi avointa Ø 20 mm kiintonysää joissa molemmissa Ø 16 mm supistaja ja toisessa sulkutulppa.
- Asennusrengasta voidaan kallistaa jopa neljä astetta.
- Rankakiinnitys mahdollisuus.
- ABB:n rasiatarvikkeet (yhdyskappaleet, nysät yms.) yhteensopivia myös tämän rasian kanssa.





Levyseinäasennuksiin myös uusi punainen rasiatuki AS95.

Snro	Tyyppi	Kuvaus	Pakkauskoot
11 523 56	AU5.6	Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm	50
Lisätarvikkeet			
11 523 57	AS95	Rasiatuki kojerasialle AU5.6 (66 – 95 mm rangalle)	20/500
11 523 93	AS26.12	Rankakiinnike naulauslevyllä 12 mm	10/100



Lisäksi rasia on mahdollista kiinnittää seinärankaan rankakiinnikkeillä AS26.12








1. Asennusrengas säädetään avaamalla kojeen kiinnitysruuvit
2. ja kääntämällä lukitusvivut auki.
3. Rengas nostetaan haluttuun tasoon, säätövara 14 mm
4. Rengas lukitaan haluttuun korkeuteen kääntämällä lukitusvivut kiinni
5. ja sen jälkeen kiinniruuvaamalla kojeen kiinnitysruuvit.

Kiinnitystavat




Sivunaulauskiinnitys.




Kiinnitys rankakiinnikkeellä.



Kiinnitys rasiatukia käyttäen.



Yhdistelmäasennukset myös mahdollisia



Asennus, kun käytetään yhtä kipsilevyä.



Asennus, kun käytetään kahta kipsilevyä.

ABB Oy
Porvoon Sisäkehä 2
PL 16
06101 Porvoo

abb.fi/asennustuotteet