ABB basic

basic M
basic E
basic 55



Ваш надёжный фундамент

Модульные устройства

Пластиковые боксы

Электроустановочные изделия

Автоматические выключатели basic M



- Защита от сверхтоков
- Отключающая способность 4,5 кА
- Характеристика срабатывания С
- Подключение кабеля до 35 мм²
- Возможность использования шинных разводок

Кол-во полюсов	Ном. ток In, A	Код заказа	Тип
1P	6	2CDS641041R0064	BMS411C06
	10	2CDS641041R0104	BMS411C10
	16	2CDS641041R0164	BMS411C16
	20	2CDS641041R0204	BMS411C20
	25	2CDS641041R0254	BMS411C25
	32	2CDS641041R0324	BMS411C32
	40	2CDS641041R0404	BMS411C40
	50	2CDS641041R0504	BMS411C50
	63	2CDS641041R0634	BMS411C63
2P	6	2CDS642041R0064	BMS412C06
	10	2CDS642041R0104	BMS412C10
	16	2CDS642041R0164	BMS412C16
	20	2CDS642041R0204	BMS412C20
	25	2CDS642041R0254	BMS412C25
	32	2CDS642041R0324	BMS412C32
	40	2CDS642041R0404	BMS412C40
	50	2CDS642041R0504	BMS412C50
	63	2CDS642041R0634	BMS412C63
3P	6	2CDS643041R0064	BMS413C06
	10	2CDS643041R0104	BMS413C10
	16	2CDS643041R0164	BMS413C16
	20	2CDS643041R0204	BMS413C20
	25	2CDS643041R0254	BMS413C25
	32	2CDS643041R0324	BMS413C32
	40	2CDS643041R0404	BMS413C40
	50	2CDS643041R0504	BMS413C50
	63	2CDS643041R0634	BMS413C63
4P	6	2CDS644041R0064	BMS414C06
	10	2CDS644041R0104	BMS414C10
	16	2CDS644041R0164	BMS414C16
	20	2CDS644041R0204	BMS414C20
	25	2CDS644041R0254	BMS414C25
	32	2CDS644041R0324	BMS414C32
	40	2CDS644041R0404	BMS414C40
	50	2CDS644041R0504	BMS414C50
	63	2CDS644041R0634	BMS414C63

Выключатели дифференциального тока basic M



- Электромеханическое устройство
- Защита от токов утечки на землю
- Номинальный ток до 63А
- Тип АС
- Противопожарные версии: 100 и 300мА

Кол-во полюсов	Ном. ток, In, A	Чувстви-тельность, (мА)	Код заказа	Тип
2P	25	30	2CSF602041R1250	BMF41225
	40	30	2CSF602041R1400	BMF41240
	63	30	2CSF602041R1630	BMF41263
	25	100	2CSF602042R2250	BMF42225
	40	100	2CSF602042R2400	BMF42240
	63	100	2CSF602042R2630	BMF42263
	25	300	2CSF602043R3250	BMF43225
	40	300	2CSF602043R3400	BMF43240
	63	300	2CSF602043R3630	BMF43263
4P	25	30	2CSF604041R1250	BMF41425
	40	30	2CSF604041R1400	BMF41440
	63	30	2CSF604041R1630	BMF41463
	25	100	2CSF604042R2250	BMF42425
	40	100	2CSF604042R2400	BMF42440
	63	100	2CSF604042R2630	BMF42463
	25	300	2CSF604043R3250	BMF43425
	40	300	2CSF604043R3400	BMF43440
	63	300	2CSF604043R3630	BMF43463

Автоматические выключатели дифференциального тока basic M



- Электромеханическое устройство
- Защита от сверхтоков и токов утечки на землю
- Отключающая способность 4,5 кА
- Характеристика срабатывания С
- Тип АС

Кол-во полюсов	Ном ток In, A	Код заказа	Тип
1P+N	6	2CSR645041R1064	BMR415C06
	10	2CSR645041R1104	BMR415C10
	16	2CSR645041R1164	BMR415C16
	20	2CSR645041R1204	BMR415C20
	25	2CSR645041R1254	BMR415C25
	32	2CSR645041R1324	BMR415C32
	40	2CSR645041R1404	BMR415C40

Аксессуары для серии basic M



- Штырьковые шинные разводки
- Аксессуар для опломбирования

Кол-во полюсов	Кол-во модулей	Код заказа	Тип
Шинные разводки			
1P	12	2CDL610011R1012	BML11112
1P	57	2CDL610011R1057	BML11157
2P	12	2CDL620011R1012	BML11212
2P	56	2CDL620011R1056	BML11256
3P	12	2CDL630011R1012	BML11312
3P	57	2CDL630011R1057	BML11357
Заглушки для шинных разводок			
Заглушка для 1P шины		2CDL600011R0001	BML11100
Заглушка для 2P, 3P шины		2CDL600011R0002	BML11200
Пломбируемая клеммная крышка		2CSS600991R0001	BMS911

Выключатели нагрузки basic M



- Коммутация смешанных нагрузок AC-22A
- Номинальный ток от 16 до 63А
- Подключение кабеля до 35 мм²

Кол-во полюсов	Ном. ток In, A	Код заказа	Тип
1P	16	2CDD641051R0016	BMD51116
	25	2CDD641051R0025	BMD51125
	32	2CDD641051R0032	BMD51132
	40	2CDD641051R0040	BMD51140
	50	2CDD641051R0050	BMD51150
	63	2CDD641051R0063	BMD51163
2P	16	2CDD642051R0016	BMD51216
	25	2CDD642051R0025	BMD51225
	32	2CDD642051R0032	BMD51232
	40	2CDD642051R0040	BMD51240
	50	2CDD642051R0050	BMD51250
	63	2CDD642051R0063	BMD51263
3P	16	2CDD643051R0016	BMD51316
	25	2CDD643051R0025	BMD51325
	32	2CDD643051R0032	BMD51332
	40	2CDD643051R0040	BMD51340
	50	2CDD643051R0050	BMD51350
	63	2CDD643051R0063	BMD51363
4P	16	2CDD644051R0016	BMD51416
	25	2CDD644051R0025	BMD51425
	32	2CDD644051R0032	BMD51432
	40	2CDD644051R0040	BMD51440
	50	2CDD644051R0050	BMD51450
	63	2CDD644051R0063	BMD51463

Шкафы для настенного монтажа basic E



- Номинальный ток: 63 А;
- Степень защиты IP40,
- Класс электроизоляции II,
- В комплектацию входит клеммник N/PE

Кол-во модулей	Цвет двери	Код заказа	Шины N-PE, отверстия x сечение (мм²)
2	Белый	1SZR004002A2100	-
2	Серый	1SZR004002A2200	-
4	Белый	1SZR004002A2101	5x16
4	Серый	1SZR004002A2201	5x16
6	Белый	1SZR004002A2102	5x16
6	Серый	1SZR004002A2202	5x16
8	Белый	1SZR004002A2103	N: 5x16; PE: 5x16
8	Серый	1SZR004002A2203	N: 5x16; PE: 5x16
12	Белый	1SZR004002A2104	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
12	Серый	1SZR004002A2204	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
16	Белый	1SZR004002A2105	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
16	Серый	1SZR004002A2205	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
24	Белый	1SZR004002A2107	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
24	Серый	1SZR004002A2207	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
36	Белый	1SZR004002A2109	N: 15x16 + 6x25; PE: 15x16 + 6x25
36	Серый	1SZR004002A2209	N: 15x16 + 6x25; PE: 15x16 + 6x25

Шкафы для внутреннего монтажа basic E




- Номинальный ток: 63 А;
- Степень защиты IP40,
- Класс электроизоляции II,
- В комплектацию входит клеммник N/PE

Кол-во модулей	Цвет двери	Код заказа	Шины N-PE, отверстия x сечение (мм²)
2	Белый	1SZR004002A1100	-
2	Серый	1SZR004002A1200	-
4	Белый	1SZR004002A1101	5x16
4	Серый	1SZR004002A1201	5x16
6	Белый	1SZR004002A1102	5x16
6	Серый	1SZR004002A1202	5x16
8	Белый	1SZR004002A1103	N: 5x16; PE: 5x16
8	Серый	1SZR004002A1203	N: 5x16; PE: 5x16
12	Белый	1SZR004002A1104	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
12	Серый	1SZR004002A1204	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
16	Белый	1SZR004002A1105	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
16	Серый	1SZR004002A1205	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
24	Белый	1SZR004002A1107	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
24	Серый	1SZR004002A1207	N: 10x16 + 3x25; PE: 10x16 + 3x25
36	Белый	1SZR004002A1109	N: 15x16 + 6x25; PE: 15x16 + 6x25
36	Серый	1SZR004002A1209	N: 15x16 + 6x25; PE: 15x16 + 6x25

Электроустановочные изделия basic55

basic55 Baseline


Линия basic55 Baseline благодаря гармоничной комбинации белых рамок и клавиш с элегантными цветными вставками идеально вписывается в дизайн современных интерьеров, создавая яркие неповторимые акценты.



01	альпийский белый / альпийский белый	06	альпийский белый / оранжевый
02	альпийский белый / флуоресцентный	07	альпийский белый / серебристый металлик
03	альпийский белый / абрикосовый	08	альпийский белый / светло-зелёный
04	альпийский белый / синий	09	слоновая кость / слоновая кость
05	альпийский белый / жёлтый		

basic55 Trendline

Стильные элегантные рамки линии basic55 Trendline позволят воплотить в жизнь самые смелые решения.



01	chalet-белый/chalet-белый	07	entrée-серый/chalet-белый
02	chalet-белый/château-чёрный	08	entrée-серый/château-чёрный
03	maison-бежевый/chalet-белый	09	foyer-красный/chalet-белый
04	maison-бежевый/château-чёрный	10	foyer-красный/château-чёрный
05	bistro-синий/chalet-белый	11	château-чёрный/chalet-белый
06	bistro-синий/château-чёрный	12	château-чёрный/château-чёрный
		13	шампань

Артикулы basic55

	Наименование	Цвет	Арт №
	Выключатель с клавишей 1-клавишный	92 слоновая кость	2006/1 UC-92-507
		93 шампань	2006/1 UC-93-507
		94 альпийский белый	2006/1 UC-94-507
		95 château-чёрный	2006/1 UC-95-507
		96 chalet-белый	2006/1 UC-96-507
	Выключатель с клавишей 2-клавишный	92 слоновая кость	2006/5 UC-92-507
		93 шампань	2006/5 UC-93-507
		94 альпийский белый	2006/5 UC-94-507
		95 château-чёрный	2006/5 UC-95-507
		96 chalet-белый	2006/5 UC-96-507
	Выключатель с клавишей 3-клавишный	92 слоновая кость	106/3/1 UC-92-507
		93 шампань	106/3/1 UC-93-507
		94 альпийский белый	106/3/1 UC-94-507
		95 château-чёрный	106/3/1 UC-95-507
		96 chalet-белый	106/3/1 UC-96-507
	Выключатель с клавишей 1-клавишный с лампой подсветки	92 слоновая кость	2006/1 UCGL-92-507
		93 шампань	2006/1 UCGL-93-507
		94 альпийский белый	2006/1 UCGL-94-507
		95 château-чёрный	2006/1 UCGL-95-507
		96 chalet-белый	2006/1 UCGL-96-507
	Выключатель с клавишей 2-клавишный с лампой подсветки	92 слоновая кость	2006/5 UCGL-92-507
		93 шампань	2006/5 UCGL-93-507
		94 альпийский белый	2006/5 UCGL-94-507
		95 château-чёрный	2006/5 UCGL-95-507
		96 chalet-белый	2006/5 UCGL-96-507
	Выключатель с клавишей 1-клавишный переключатель	92 слоновая кость	2006/6 UC-92-507
		93 шампань	2006/6 UC-93-507
		94 альпийский белый	2006/6 UC-94-507
		95 château-чёрный	2006/6 UC-95-507
		96 chalet-белый	2006/6 UC-96-507
	Светорегулятор Busch-Dimmer с центральной платой для включения и регулирования ламп накаливания и галогенных ламп 230В	92 слоновая кость	2251 UCGL-92-507
		93 шампань	2251 UCGL-93-507
		94 альпийский белый	2251 UCGL-94-507
		95 château-чёрный	2251 UCGL-95-507
		96 chalet-белый	2251 UCGL-96-507
	Розетка SCHUKO с безвинтовыми клеммами	92 слоновая кость	20 EUC-92-507
		93 шампань	20 EUC-93-507
		94 альпийский белый	20 EUC-94-507
		95 château-чёрный	20 EUC-95-507
		96 chalet-белый	20 EUC-96-507
	Розетка SCHUKO с защитными шторками с безвинтовыми клеммами	92 слоновая кость	20 EUCKS-92-507
		93 шампань	20 EUCKS-93-507
		94 альпийский белый	20 EUCKS-94-507
		95 château-чёрный	20 EUCKS-95-507
		96 chalet-белый	20 EUCKS-96-507
	Розетка SCHUKO с крышкой с безвинтовыми клеммами	92 слоновая кость	20 EUK-92-507
		93 шампань	20 EUK-93-507
		94 альпийский белый	20 EUK-94-507
		95 château-чёрный	20 EUK-95-507
		96 chalet-белый	20 EUK-96-507

Артикулы basic55

	Наименование	Цвет	Арт №
	Декоративная накладка	92 слоновая кость	2516-92-507
		93 шампань	2516-93-507
		94 альпийский белый	2516-94-507
		95 château-чёрный	2516-95-507
		96 chalet-белый	2516-96-507
		901 аттика / синий	2516-901-507
		902 серебристый металлик	2516-902-507
		903 салатовый	2516-903-507
		904 оранжевый	2516-904-507
		905 желтый	2516-905-507
		906 абрикосовый	2516-906-507
		907 флуоресцентный	2516-907-507
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 1 пост	91 entrée-серый	2511-91-507
		92 слоновая кость	2511-92-507
		93 шампань	2511-93-507
		94 альпийский белый	2511-94-507
		95 château-чёрный	2511-95-507
		96 chalet-белый	2511-96-507
		97 foyer-красный	2511-97-507
		98 bistro-синий	2511-98-507
		99 maison-бежевый	2511-99-507
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста	91 entrée-серый	2512-91-507
		92 слоновая кость	2512-92-507
		93 шампань	2512-93-507
		94 альпийский белый	2512-94-507
		95 château-чёрный	2512-95-507
		96 chalet-белый	2512-96-507
		97 foyer-красный	2512-97-507
		98 bistro-синий	2512-98-507
		99 maison-бежевый	2512-99-507
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 3 поста	91 entrée-серый	2513-91-507
		92 слоновая кость	2513-92-507
		93 шампань	2513-93-507
		94 альпийский белый	2513-94-507
		95 château-чёрный	2513-95-507
		96 chalet-белый	2513-96-507
		97 foyer-красный	2513-97-507
		98 bistro-синий	2513-98-507
		99 maison-бежевый	2513-99-507
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 4 поста	91 entrée-серый	2514-91-507
		92 слоновая кость	2514-92-507
		93 шампань	2514-93-507
		94 альпийский белый	2514-94-507
		95 château-чёрный	2514-95-507
		96 chalet-белый	2514-96-507
		97 foyer-красный	2514-97-507
		98 bistro-синий	2514-98-507
		99 maison-бежевый	2514-99-507
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 5 постов	91 entrée-серый	2515-91-507
		92 слоновая кость	2515-92-507
		93 шампань	2515-93-507
		94 альпийский белый	2515-94-507
		95 château-чёрный	2515-95-507
		96 chalet-белый	2515-96-507
		97 foyer-красный	2515-97-507
		98 bistro-синий	2515-98-507
		99 maison-бежевый	2515-99-507

http://new.abb.com/low-voltage/ru