



Abb. Ähnlich

Geräteart	
Verwendung	Sicherheitsleuchte
Funktionsweise	Einzelbatterieleuchte
Betriebsart	Dauer- und Bereitschaftschaltung
Akkutyp	NiMH

Produkteigenschaften	
Nennebetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	-
Überwachung	DALI, automatischer Selbsttest
Max. Montagehöhe	8,5 m
Montageort	Decke
Montageart	Einbaumontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Technische Daten			
Breite mm	70	Leuchtmittel	LED
Höhe mm	38	Nennspannung	220-240 V, 50 Hz
Länge mm	235	Schutzart	IP20
Gewicht g	350	Schutzklasse	II
Farbtemperatur K	0	Schlagschutz	-
Lichtstrom Lm	150	Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...40°C

Handelszeichen CE

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes behalten wir uns jederzeit ohne Ankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes -auch von Teilen- ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.