

Serenga2 2200
EL2200S-M3/DALI HE
7TCA305020R0037



Abb. Ähnlich

Geräteart	
Verwendung	Sicherheitsleuchte
Funktionsweise	Einzelbatterieleuchte
Betriebsart	Dauer- und Bereitschaftschaltung
Akkutyp	NiMH

Produkteigenschaften	
Nennebetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	-
Überwachung	DALI, automatischer Selbsttest
Max. Montagehöhe	10,5 m
Montageort	Decke
Montageart	Aufbaumontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium

Technische Daten			
Breite mm	150	Leuchtmittel	LED
Höhe mm	35	Nennspannung	220-240 V, 50 Hz
Länge mm	150	Schutzart	IP54
Gewicht g	960	Schutzklasse	II
Farbtemperatur K	5600	Schlagschutz	-
Lichtstrom Lm	201	Zulässige Umgebungstemperatur	5°C.....35°C

Handelszeichen	CE
Zertifikat	ENEC

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes behalten wir uns jederzeit ohne Ankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes -auch von Teilen- ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.