

Serenga2 2200
EL2200S-M3/DALI HO
7TCA305020R0038



Abb. Ähnlich

| Geräteart | |
|----------------|-------------------------------------|
| Verwendung | Sicherheitsleuchte |
| Funktionsweise | Einzelbatterieleuchte |
| Betriebsart | Dauer- und Bereitschaftschaltung |
| Akkutyp | NiMH |

| Produkteigenschaften | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nennebetriebsdauer | 3 h |
| Erkennungsweite | - |
| Überwachung | DALI, automatischer Selbsttest |
| Max. Montagehöhe | 12 m |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |

| Technische Daten | | | |
|------------------|------|----------------------------------|------------------|
| Breite mm | 150 | Leuchtmittel | LED |
| Höhe mm | 35 | Nennspannung | 220-240 V, 50 Hz |
| Länge mm | 150 | Schutzart | IP54 |
| Gewicht g | 960 | Schutzklasse | II |
| Farbtemperatur K | 5600 | Schlagschutz | - |
| Lichtstrom Lm | 207 | Zulässige Umgebungstemperatur | 5°C.....35°C |

| | |
|----------------|------|
| Handelszeichen | CE |
| Zertifikat | ENEC |

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes behalten wir uns jederzeit ohne Ankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes -auch von Teilen- ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.