



Module Ekip Supply		
Supply	Ekip Supply DC	Ekip Supply DC/AC
Primary Voltage	24 - 48 V DC	110-240 V AC/DC
Voltage range	21,5 - 53 V DC	105-265 V AC/DC
Frequency range	-	45-66 Hz
Nominal power	10 W max	10 VA/W max

Table 1 - Communication Parameters

Protocol	Profibus - DP
Baud Rate	9.6 - 12000 kbit/s
Addresses	3 - 125



Communication System Interface

Table 2 - Maximum cables length

Transmission Speed [kbps]	Maximum lenght main bus [m]	Maximum lenght stub [m]
9.6 - 19.2 - 45.45 - 93.75	1200	0.25
187.5	1000	0.25
500	400	0.25
1500	200	0.25

1		FIRST RELEASE	GM	PS	MB	04/07/19
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description		COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
TITOLO - Title			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code			
QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			COMM.-Job E C T N?			
9AKK107492A5526			FOGLIO Sheet 001 EM. Issue XX			
IMPIANTO - Plant			DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale	
XXX			XXX		XXX	
RIF. CLIENTE - Client ref.			XXX			