PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E15JUV		
Sähkö nro	3405508		
I_n	50A	U_n	400V
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 34		

PE,N,L1,L2,L3 50A

0Q1
63A

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Irsd

N3

Irsd


N5


N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F1		C 10 A	
1F2		C 10 A	
1F3		C 10 A	
2F1		C 16 A	
2F2		C 16 A	
2F3		C 16 A	
3F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
3F1		C 16 A	
3F2		C 16 A	
3F3		C 16 A	
4F1		C 10 A	
4F2		C 10 A	
4F3		C 10 A	
5F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
5F1		C 16 A	
5F2		C 16 A	
5F3		C 16 A	


KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 16 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	500 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
1xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.







Työ nro		Ark. koodi	RY5E15JUV-B	KESKUS RK 1	Työpiir:
Pvm.	02.10.2018	Suunn. PP	Tark. JK Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde	Tall.koodi 3405508-K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro