中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010303056014

委托人名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产者（制造商）名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产企业名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号

继电器

CM-TCS.xxxx, CM-TCN.xxx; Ui:300V; Uimp: CM-TCS.xxxx: 4kV; CM-TCN.xxx: 4kV (输出 / 输出), 6kV (输入/输出); AC-15:Ue/Ie: 230V/3A; DC-13:Ue/Ie: 24V/2A; Ith:CM-TCS.xxxx: 5A; CM-TCN.xxx:4A; 外壳防护等级:IP20; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 07 日　　有效期至：2023 年 03 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 03 月 22 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主　任：

中国质量认证中心

Q 2679945

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010303056014

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg,Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg,Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg,Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay

CM-TCS.xxxx, CM-TCN.xxx; Ui:300V; Uimp: CM-TCS.xxxx: 4kV; CM-TCN.xxx: 4kV (Output / Output) , 6kV (input/output); AC-15:Ue/Ie: 230V/3A; DC-13:Ue/Ie: 24V/2A; Ith:CM-TCS.xxxx: 5A; CM-TCN.xxx:4A; L evels of Protection :IP20; See the Appendix for type explanation

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Sep.07,2020 **Valid until:** Mar.22,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Mar.22,2018

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

Q 2679945

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 2 页

证书编号：2018010303056014　　纸　号：2679945

型号的解释(Explanation of model/ type)：

CM-	TC	S	29	:	G	S
I	II	I	III		IV	V

I - Series Designation 系列名称

CM-S　Series (measuring and monitoring relays)　CM-S 系列（测量和监视继电器）

II - Function Designation 功能

TC　　Temperature Monitoring Relay 温度监视继电器

III - Control voltage and temperature tresholds 控制电压和温度阈值

25　　24V AC/DC ; up to 2 Tresholds 最多 2 个阈值

26　　24V AC/DC ; up to 3 Tresholds 最多 3 个阈值

27　　24V AC/DC ; up to 3 Tresholds　最多 3 个阈值

28　　24V AC/DC ; up to 3 Tresholds　最多 3 个阈值

29　　24V ... 240V AC / 24V ... 300V DC ; up to 3 Tresholds　最多 3 个阈值

IV - Specific customer variant designation　客户定制型号

nil 无

G　　Digit can vary　该位可自定义

V - Terminal Type　端子类型

S　　Screw Terminal　螺钉端子

P　　Spring Terminal　弹簧端子

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 2 页

证书编号：2018010303056014　　纸　号：2679945

CM	-	TC	N	.	01	1	S
I		II	III		IV	V	VI

I - **Series designation:** 系列名称
CM Measuring and monitoring relays CM 系列测量和监视继电器

II - **Function designation:** 功能
TC – Temperature Controlling Relays 温度监视继电器

III - **N Series width 45 mm width housing** 45 毫米宽度壳体
and three input channels and three output relays 三通道输入和三个输出继电器

IV - **Display Type:** 显示类型
01 - with LCD Display LCD 显示屏

V - **Communication Interface** 通信接口
1 – NFC

VI - **Terminal Connection** 端子
S Screw Terminal 螺钉端子
P Spring Terminal 弹簧端子

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666