





Anslutningsdon

Det kompletta sortimentet av anslutningsdon

Anslutningsdon

IEC 60309-2 “klockan”

$I_e = 16\text{ A}, 32\text{ A}, 63\text{ A}, 125\text{ A}$
 $U_e = 50 \dots 1000\text{ V}$



Stochard spänningar - färgkoder enligt IEC60309-1, -2

Positionering av jordningsstift enligt IEC 60309-2 (clock)	2P+E	3P+E	3P+N+E
1	☐ Valbar spänning (ej angiven nedan)	☐ Valbar spänning (ej angiven nedan)	☐ Valbar spänning (ej angiven nedan)
2	☒ >50 V~ >300...500 Hz	☒ >50 V~ >300...500 Hz	☒ >50 V~ >300...500 Hz
3	☐ Finns ej	☒ 380 V~ 50 Hz, 440 V 60 Hz	☒ 220/380 V~ 50 Hz, 250/440 V 60 Hz
4	☒ 100...130 V~ 50/60 Hz	☒ 100...130 V~ 50/60 Hz	☒ 57/100...75/130 V~ 50/60 Hz
5	☐ Finns ej	☒ 600...690 V~ 50/60 Hz	☒ 347/600...400/690 V~ 50/60 Hz
6	☒ 200...250 V~ 50/60 Hz	☒ 380...415 V~ 50/60 Hz	☒ 200/346...240/415 V~ 50/60 Hz
7	☒ 480...500 V~ 50/60 Hz	☒ 480...500 V~ 50/60 Hz	☒ 277/480...288/500 V~ 50/60 Hz
8	☐ Finns ej	☒ 1000 V~ (for 63 A och 125 A)	☐ Not used
9	☒ 380...415 V~ 50/60 Hz	☒ 200...250 V~ 50/60 Hz	☒ 120/208...144/250 V~ 50/60 Hz
10	☒ >50 V~ 100...300 Hz	☒ >50 V~ 100...300 Hz	☒ >50 V~ 100...300 Hz
11 Huvudsak för marin	☐ Finns ej	☒ 440...460 V~ 60 Hz	☒ 250/440...265/460 V~ 60 Hz
12 Matning från isolerad transformator	☐ Matning från isolerad transformator	☐ Matning från isolerad transformator	☐ Matning från isolerad transformator

Innehållsföreteckning

002–003	Introduktion anslutningsdon
004	"Easy & Safe"
006–007	Stickproppar IP44
008–009	Skarvuttag IP44
010–013	Intag IP44
014–026	Uttag IP44
028–029	Stickproppar IP67
030–031	Skarvuttag IP67
032–035	Intag IP67
036–042	Uttag IP67
043–046	Fasväxlare
	För nöjesbranschen
047–054	Stickproppar och skarvuttag
055	"Fast & Safe"
057	Stickproppar IP44
058	Skarvuttag IP44
059–063	Intag IP44
064–067	Uttag IP44
068	Stickproppar IP67
069	Skarvuttag IP67
070–072	Intag IP67
073–076	Uttag IP67
077	"Critical & Safe"
079–97	Blockerade vägguttag
98–99	Utanpåliggande vägguttag
100	Tillbehör
103	"Tough & Safe"
105–109	Stickproppar
110–114	Skarvuttag
115–122	Utanpåliggande vägguttag
123–127	Utanpåliggande väggintag
128–134	Panelmonterade vägguttag
135–139	Panelmonterade väggintag

Industriella anslutningsdon

Det bästa valet

Industriella anslutningsdon är en del av ABBs omfattande portfölj av högkvalitativa lågspänningsprodukter för industrier, fastigheter och OEMs.

ABB har tillverkat industriella anslutningsdon under mer än 60 år.

Lång erfarenhet av att utveckla och tillverka anslutningsdon inom ABB har resulterat i en bred portfölj med högkvalitativ och robust samt ergonomisk design. Omfattar produkter upp till 125A och 690V, alla testade och godkända enligt IEC-standarder.

Designen och materialval har kontinuerligt förbättrats för att möta kundernas önskemål och minimera miljöpåverkan.

ABB's industriella anslutningsdon är lösningen för applikationer i industriell miljö med höga krav på säkerhet, hållbarhet, tillgänglighet och kostnadsbesparingar.

- **Säkerhet** - testade och godkända av tredjeparts testlaboratorier
- **Hållbarhet** - materialval för hög hållbarhet i tuffa förhållanden och miljöer.
- **Pålitlighet** - kontakter med hög kvalitet säkerhetsställer hög pålitlighet.
- **Besparingar** - designade för snabb och enkel installation.

Du hittar allt du behöver finns i ABB portfölj av industriella anslutningsdon. En leveranstör för allt du behöver och med global tillgänglighet.

Enastående prestanda

ABB's anslutningsdon uppfyller de högsta kvalitetskraven rörande hållbarhet och säkerhet. En del tillverkade av tålig plast (PBT) och andra i metal. Några med avancerade funktioner och andra med enkel och tydlig funktionalitet. Perfekt för krävande applikationer.

Enastående produktivitet

Våra anslutningsdons pålitlighet hjälper dig att undvika stopp i driften vilket optimerar produktiviteten och håller nere kostnaderna för service och underhåll.

Enastående säkerhet

Säkerhet är alltid viktigt. Genom att välja ABBs anslutningsdon minimerar du risken för kortslutning. Du säkerhetsställer också hög personsäkerhet för alla nära din utrustning.

Enastående för jobbet

Olika applikationer och miljöer kräver olika produkter. För att göra ditt val enklare har vi valt att kategorisera vår portfölj i tre grupper. Alla grupper har en sak gemensamt, säkerhet. Vår huvudkatalog är strukturerad utifrån dessa tre grupper:



**CRITICAL
& SAFE**

- Välj "Critical & Safe" produkter för högsta säkerhet i fasta installationer.



**TOUGH
& SAFE**

- Välj "Tough & Safe" produkter för högsta prestanda i krävande och "heavy-duty" applikationer.



**EASY
& SAFE**

- Välj "Easy & Safe" produkter för adekvat funktionalitet och ergonomisk design.



**FAST
& SAFE**

- Välj "Fast & Safe" produkter för minimal installationstid tack vare snabbanslutningsteknik.

ABB's industriella anslutningsdon – ett komplett erbjudande

- Godkända enligt EC 60 309-1, -2, -4
- Serie från 16 A upp till 125 A.
- IP44 (sköljtät) och IP67 (vattentät).
- Alla kontakter är självrengörande och kalibrerade för att upprätthålla korrekt kontakttryck, kvalitet och prestanda över tid.
- Anslutningsdon för 63 A och 125 A har delar med glasfiberförstärkt polyamid.
- För produkter i "Critical & Safe" och "Tough & Safe" serien är alla externa skruvar gjorda i rostfritt stål.
- Tydliga markeringar av terminaler både på insidan och i fronten av produkterna.
- Blockerade vägguttag för vertikal eller horisontell installation.

Styrstift

Alla hanar och honer anslutningsdon med norminell ström på 63 A och hanar och blockerade vägguttag med nominell ström på 125 A är utrustade

med styrstift. Skarvuttag och panelmonterade vägguttag med nominell ström på 125 A och med "LP" i slutet av beteckningen, ex. 4125C6W LP, är utrustade med styrstift. I alla produkter med styrstift enligt IEC 60 309-1 och -2, är styrstiftet och anslutningsplinten kortare än de andra stiften. Det betyder att styrkretsen bryter innan och ansluter efter huvudkretsen för optimal säkerhet. Den maximala kontaktytan är 4 mm².



Industriella anslutningsdon

Nya "Easy & Safe"



reddot design award
winner 2017

Stickproppar



Typ EP...
16 A...32 A, IP44



Typ EP...W
16 A...32 A, IP67



Typ EC...
16 A...32 A, IP44



Typ EC...W
16 A...32 A, IP67

Intag



För väggmontage, Typ BS...
16 A...32 A, IP44



För väggmontage, Typ EBS...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med enhetlig rak fläns, Typ ...BU... 16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhetlig rak fläns, Typ EBU...W
16 A...32 A, IP67

Uttag



För väggmontage, Typ RS...
16 A...32 A, IP44



För väggmontage, Typ ERS...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med enhetlig rak fläns, Typ RU...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhetlig vinklad fläns, Typ RAU...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med minimerad rak fläns, Typ R...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med minimerad vinklad fläns, Typ RAM...
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med enhetlig rak fläns, Typ ERU...W
16 A...32 A, IP67

Industriella anslutningsdon

Nya "Easy & Safe"

Våra nya industriella anslutningsdon kompletterar ABBs starka lågspänningserbjudande. Nedan anslutningsdon är en del av "Easy & Safe". "Easy & Safe" är en produktserie som passar för generell användning i de flesta applikationer.

I de flesta applikationer utgör anslutningsdonen en del av den yttre miljön vilket gör det viktigt med attraktiv design. Den moderna designen och det starka ABB-märket adderar värde till varje installation eller OEM-utrustning.

Skydda dina anslutningar med nya "Easy & Safe" IP67

Den största utökningen i denna serie är de nydesignade IP67-produkterna. IP67 är en skyddsklass som garanterar väta och damm täthet. Även om väta och damm sällan uppkommer i vissa applikationer så kan fukt och smuts ta sig in till kontaktorna över produktens livslängd vilket påverkar kontaktens prestanda. Detta kan resultera i överhettning vilket kräver utbyte av anslutningsdon. I värsta fall påverkas även ansluten utrustning.

Elektriska kontakter som är skyddade mot väta och smuts över tid behåller sin prestanda över tid. Bra kontakt medför hög pålitlighet, minskade driftstopp och lägre underhållskostnader. Kontakterna i ABB's skarvuttag är tillverkade med hög precision från solid stycke mässing. Den innovativa designen medför att kontaktorna ges själrengörande egenskaper medan kontaktytan hålls fri från ljusbågar.

Nästa generation av IP44 anslutningsdon

En del egenskaper från nya IP67-produkterna har också implementerats i IP44-anslutningsdonen. Med ny dragavlastare får vi förbättrad tätning och avlastning samt fungerar för fler kabeldimensioner och typer. Vi har också implementerat den nya ABB designen på anslutningsdonen.

Applikationer

Nya "Easy & Safe" series är ett utmärkt val i de flesta applikationer där hög pålitlighet och säkerhet är ett krav. Exempelvis:

- Industriella applikationer
- Livsmedelsindustrin
- Infrastruktur
- Byggarbetsplatser
- Gruvor
- Marina applikationer
- Hamnar med exempelvis kylcontainrar

För tuffare applikationer med specifika krav kring UV-motståndskraft, kemisk motståndskraft och/eller mekanisk motståndskraft är vår "Tough & Safe" series det bästa valet.



Stickproppar


IP44



16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå		AC	216EP1	2CMA101943R1000	2416158	0.11
	 Grön	>50	>300...500	216EP2	2CMA101944R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216EP4	2CMA101946R1000	2416160	
	 Blå	200...250		216EP6	2CMA101947R1000	2416161	
	 Röd	380...415		216EP9	2CMA101948R1000	2416162	
	 Grå	transf		216EP12	2CMA101950R1000	2416163	
	3P+E						
4	 Grå		AC	316EP1	2CMA101951R1000		0.16
	 Grön	>50	>300...500	316EP2	2CMA101952R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316EP3	2CMA101953R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316EP4	2CMA101954R1000	2416190	
	 Svart	600...690		316EP5	2CMA101955R1000	2416164	
	 Röd	380...415		316EP6	2CMA101956R1000	2416165	
	 Svart	480...500		316EP7	2CMA101957R1000	2416166	
	 Blå	200...250		316EP9	2CMA101958R1000	2416167	
	 Grön	>50	100...300	316EP10	2CMA101959R1000		
	 Röd	440...460	60	316EP11	2CMA101960R1000	2416168	
	 Grå	transf	50/60	316EP12	2CMA101961R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	416EP1	2CMA101962R1000	2416169	0.18
	 Grön	>50	>300...500	416EP2	2CMA101963R1000		
	 Röd	380...440	50/60	416EP3	2CMA101964R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416EP4	2CMA101965R1000		
	 Svart	600...690		416EP5	2CMA101966R1000		
	 Röd	346...415		416EP6	2CMA101967R1000	2416170	
	 Svart	480...500		416EP7	2CMA101968R1000		
	 Blå	208...250		416EP9	2CMA101969R1000		
	 Röd	440...460	60	416EP11	2CMA101970R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
216EP...	127	62.5	88.5	14
316EP...	144	74.5	106	17
416EP...	144	78	106	17

Stickproppar


IP44



32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232EP1	2CMA101971R1000		0.21
	 Grön	>50	>300...500	232EP2	2CMA101972R1000		
	 Gul	100...130	50/60	232EP4	2CMA101974R1000	2416171	
	 Blå	200...250		232EP6	2CMA101975R1000	2416172	
	 Röd	380...415		232EP9	2CMA101976R1000		
	 Grå	transf		232EP12	2CMA101978R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EP1	2CMA101979R1000		0.23
	 Grön	>50	>300...500	332EP2	2CMA101980R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332EP3	2CMA101981R1000	2416076	
	 Gul	100...130	50/60	332EP4	2CMA101982R1000		
	 Svart	600...690		332EP5	2CMA101983R1000	2416173	
	 Röd	380...415		332EP6	2CMA101984R1000	2416174	
	 Svart	480...500		332EP7	2CMA101985R1000	2416175	
	 Blå	200...250		332EP9	2CMA101986R1000	2416176	
	 Grön	>50	100...300	332EP10	2CMA101987R1000		
	 Röd	440...460	60	332EP11	2CMA101988R1000	2416177	
	 Grå	transf	50/60	332EP12	2CMA101989R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432EP1	2CMA101990R1000		0.24
	 Grön	>50	>300...500	432EP2	2CMA101991R1000		
	 Röd	380...440	50/60	432EP3	2CMA101992R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432EP4	2CMA101993R1000		
	 Svart	600...690		432EP5	2CMA101994R1000		
	 Röd	346...415		432EP6	2CMA101995R1000	2416178	
	 Svart	480...500		432EP7	2CMA101996R1000		
	 Blå	208...250		432EP9	2CMA101997R1000		
	 Röd	440...460	60	432EP11	2CMA101998R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
232EP...	167	82.5	121	22
332EP...	167	82.5	121	22
432EP...	167	87.5	121	22

Skarvuttag


IP44



16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216EC1	2CMA101999R1000		0.16
	 Grön	>50	>300...500	216EC2	2CMA102000R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216EC4	2CMA102002R1000	2416179	
	 Blå	200...250		216EC6	2CMA102003R1000	2416180	
	 Röd	380...415		216EC9	2CMA102004R1000		
	 Grå	transf		216EC12	2CMA102006R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316EC1	2CMA102007R1000		0.21
	 Grön	>50	>300...500	316EC2	2CMA102008R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316EC3	2CMA102009R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316EC4	2CMA102010R1000	2416191	
	 Svart	600...690		316EC5	2CMA102011R1000		
	 Röd	380...415		316EC6	2CMA102012R1000	2416181	
	 Svart	480...500		316EC7	2CMA102013R1000	2416182	
	 Blå	200...250		316EC9	2CMA102014R1000	2416183	
	 Grön	>50	100...300	316EC10	2CMA102015R1000		
	 Röd	440...460	60	316EC11	2CMA102016R1000		
	 Grå	transf	50/60	316EC12	2CMA102017R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416EC1	2CMA102018R1000		0.23
	 Grön	>50	>300...500	416EC2	2CMA102019R1000		
	 Röd	380...440	50/60	416EC3	2CMA102020R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416EC4	2CMA102021R1000		
	 Svart	600...690		416EC5	2CMA102022R1000		
	 Röd	346...415		416EC6	2CMA102023R1000	2416184	
	 Svart	480...500		416EC7	2CMA102024R1000		
	 Blå	208...250		416EC9	2CMA102025R1000		
	 Röd	440...460	60	416EC11	2CMA102026R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
216EC...	135.5	74.5	14
316EC...	155	87	17
416EC...	156	90.5	17

Skarvuttag


IP44



32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232EC1	2CMA102027R1000		0.26
	 Grön	>50	>300...500	232EC2	2CMA102028R1000		
	 Gul	100...130	50/60	232EC4	2CMA102030R1000	2416192	
	 Blå	200...250		232EC6	2CMA102031R1000	2416185	
	 Röd	380...415		232EC9	2CMA102032R1000		
	 Grå	transf		232EC12	2CMA102034R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EC1	2CMA102035R1000		0.28
	 Grön	>50	>300...500	332EC2	2CMA102036R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332EC3	2CMA102037R1000	2416062	
	 Gul	100...130	50/60	332EC4	2CMA102038R1000		
	 Svart	600...690		332EC5	2CMA102039R1000	2416194	
	 Röd	380...415		332EC6	2CMA102040R1000	2416186	
	 Svart	480...500		332EC7	2CMA102041R1000	2416195	
	 Blå	200...250		332EC9	2CMA102042R1000	2416187	
	 Grön	>50	100...300	332EC10	2CMA102043R1000		
	 Röd	440...460	60	332EC11	2CMA102044R1000		
	 Grå	transf	50/60	332EC12	2CMA102045R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	432EC1	2CMA102046R1000		0.30
	 Grön	>50	>300...500	432EC2	2CMA102047R1000		
	 Röd	380...440	50/60	432EC3	2CMA102048R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432EC4	2CMA102049R1000		
	 Svart	600...690		432EC5	2CMA102050R1000		
	 Röd	346...415		432EC6	2CMA102051R1000	2416188	
	 Svart	480...500		432EC7	2CMA102052R1000	2416189	
	 Blå	208...250		432EC9	2CMA102053R1000		
	 Röd	440...460	60	432EC11	2CMA102054R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
232EC...	182	93.5	22
332EC...	182	93.5	22
432EC...	182.5	99	22

Intag


för väggmontage, IP44



16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M20-gänga för kabelgenomföring ovanifrån.
Baktil finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå		AC	216BS1	2CMA193293R1000		0.15
	 Gul	100...130	50/60	216BS4	2CMA193289R1000	2417161	
	 Blå	200...250		216BS6	2CMA193290R1000	2417162	
	 Röd	380...415		216BS9	2CMA193291R1000	2417163	
	 Grå	transf.		216BS12	2CMA193292R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316BS1	2CMA193303R1000		0.19
	 Gul	100...130	50/60	316BS4	2CMA193296R1000		
	 Svart	600...690		316BS5	2CMA193297R1000		
	 Röd	380...415		316BS6	2CMA193298R1000	2417168	
	 Svart	480...500		316BS7	2CMA193299R1000	2417169	
	 Blå	200...250		316BS9	2CMA193300R1000	2417170	
	 Grön	>50	100...300	316BS10	2CMA193301R1000		
	 Röd	440...460	60	316BS11	2CMA193302R1000	2417172	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416BS1	2CMA193311R1000		0.20
	 Grön	>50	>300...500	416BS2	2CMA193304R1000		
	 Svart	600...690	50/60	416BS5	2CMA126699R1000		
	 Röd	346...415		416BS6	2CMA193307R1000		
	 Blå	208...250		416BS9	2CMA193309R1000		
	 Röd	440...460	60	416BS11	2CMA193310R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E1	F	G	H
216BS..	23	66	75	54	18/M20	72	5.5	27	110
316BS..	23	79	91	67	18/M20	78	5.5	30	124
416BS..	23	79	91	67	18/M20	81	5.5	30	125

Intag


för väggmontage, IP44



32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M25-gänga för kabelgenomföring ovanifrån.
Baktil finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232BS1	2CMA193317R1000		0.25
	 Gul	100...130	50/60	232BS4	2CMA193313R1000	2417179	
	 Blå	200...250		232BS6	2CMA193314R1000	2417180	
	 Röd	380...415		232BS9	2CMA193315R1000	2417181	
3P+E							
4	 Grå		AC	332BS1	2CMA193327R1000		0.27
	 Röd	380/440	50/60	332BS3	2CMA193319R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332BS4	2CMA193320R1000		
	 Svart	600...690		332BS5	2CMA193321R1000	2417185	
	 Röd	380...415		332BS6	2CMA193322R1000	2417186	
	 Svart	480...500		332BS7	2CMA193323R1000	2417187	
	 Blå	200...250		332BS9	2CMA193324R1000	2417188	
	 Grön	>50	100...300	332BS10	2CMA193325R1000		
	 Röd	440...460	60	332BS11	2CMA193326R1000	2417190	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432BS1	2CMA193335R1000		0.29
	 Svart	600...690	50/60	432BS5	2CMA126700R1000		
	 Röd	346...415		432BS6	2CMA193331R1000	2417192	
	 Svart	480...500		432BS7	2CMA193332R1000	2417193	
	 Blå	208...250		432BS9	2CMA193333R1000	2417194	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E1	F	G	H
232BS..	29	85	111	72	22/M25	94	5.5	34	153
332BS..	29	85	111	72	22/M25	94	5.5	34	153
432BS..	29	85	111	72	22/M25	96	5.5	34	154



Intag

för panelmontage med minimerad eller enhetlig fläns, IP44




216B6

16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Minimerad fläns, kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216B1	2CMA193341R1000		0.10
	 Blå	200...250	50/60	216B6	2CMA193338R1000	2417331	
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316B4	2CMA100187R1000		0.13
	 Svart	600...690		316B5	2CMA193345R1000	2417333	
	 Röd	380...415		316B6	2CMA193346R1000		
	 Blå	200...250		316B9	2CMA193348R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416B1	2CMA193359R1000		0.14
	 Röd	346...415	50/60	416B6	2CMA193355R1000	2417337	
	 Blå	208...250		416B9	2CMA193357R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	D	E	E1	E3	E4	H	H1
216B...	9	44-47	49	75	40.5	21.5	46.5	4	30.0
316B...	9	50-52	59	80	46.8	21.0	47.0	5	34.0
416B...	9	50-52	59	90	52.5	21.0	46.5	7	38.0

Intag

för panelmontage med minimerad eller enhetlig fläns, IP44



432BU6

16 A. IP44. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Enhetlig fläns, kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+E							
4	 Blå	200...250	50/60	316BU9	2CMA163824R1000		0.13
3P+N+E							
5	 Svart	600...690	50/60	416BU5	2CMA100235R1000		0.14
	 Röd	346...415		416BU6	2CMA193468R1000	2417340	

32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Enhetlig fläns, Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Förp. st	Vikt
		V	Hz					Förp. (1st)
								kg
2P+E								
3	 Grå		AC	232BU1	2CMA193437R1000		10	0.15
	 Blå	200...250	50/60	232BU6	2CMA193434R1000	2417341		
3P+E								
4	 Grå		AC	332BU1	2CMA193447R1000		10	0.17
	 Svart	600...690	50/60	332BU5	2CMA193441R1000			
	 Röd	380...415		332BU6	2CMA193442R1000	2417344		
	 Blå	200...250		332BU9	2CMA193444R1000	2417345		
3P+N+E								
5	 Grå		AC	432BU1	2CMA193455R1000		10	0.19
	 Röd	346...415	50/60	432BU6	2CMA193451R1000	2417347		



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	D	E	E1	E3	E4	H	H1
316BU...	9	60-61	59	90	52.5	21.0	46.5	7	38.0
416BU...	9	60-61	59	90	52.5	21.0	46.5	7	38.0
232BU...	9	60-61	66	90	53.5	24.5	55.5	7	40.0
332BU...	9	60-61	66	90	53.5	24.5	55.5	7	40.0
432BU...	9	60-61	66	105	59.5	25.0	55.5	8	45.0

Uttag

för väggmontage, IP44





216RS6

16 A. Sköjljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M20-gänga för kabelgenomföring ovanifrån.
Baktil finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå		AC	216RS1	2CMA193101R1000	2416446	0.22
	 Gul	100...130	50/60	216RS4	2CMA193097R1000	2416442	
	 Blå	200...250		216RS6	2CMA193098R1000	2416443	
	 Röd	380...415		216RS9	2CMA193099R1000	2416444	
	 Grå	transf.		216RS12	2CMA193100R1000	2416445	
3P+E							
4	 Grå		AC	316RS1	2CMA193111R1000	2416454	0.24
	 Gul	100...130	50/60	316RS4	2CMA193104R1000	2416447	
	 Svart	600...690		316RS5	2CMA193105R1000	2416448	
	 Röd	380...415		316RS6	2CMA193106R1000	2416449	
	 Svart	480...500		316RS7	2CMA193107R1000	2416450	
	 Blå	200...250		316RS9	2CMA193108R1000	2416451	
	 Grön	>50	100...300	316RS10	2CMA193109R1000	2416452	
	 Röd	440...460	60	316RS11	2CMA193110R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416RS1	2CMA193119R1000	2416459	0.26
	 Grön	>50	>300...500	416RS2	2CMA193112R1000	2416455	
	 Svart	600...690	50/60	416RS5	2CMA126666R1000		
	 Röd	346...415		416RS6	2CMA193115R1000	2416456	
	 Blå	208...250		416RS9	2CMA193117R1000	2416457	
	 Röd	440...460	60	416RS11	2CMA193118R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E	F	G	H
216RS..	91	117	75	54	18/M20	66	5.5	27	23
316RS..	100	132	91	67	18/M20	79	5.5	30	23
416RS..	104	134	91	67	18/M20	79	5.5	30	23

Uttag

för väggmontage, IP44




432RS6

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M25-gänga för kabelgenomföring ovanifrån.

Baktill finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RS1	2CMA193125R1000		0.30
	 Gul	100...130	50/60	232RS4	2CMA193121R1000	2416490	
	 Blå	200...250		232RS6	2CMA193122R1000	2416491	
	 Röd	380...415		232RS9	2CMA193123R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332RS1	2CMA193135R1000	2416492	0.32
	 Röd	380/440	50/60	332RS3	2CMA193127R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332RS4	2CMA193128R1000		
	 Svart	600...690		332RS5	2CMA193129R1000		
	 Röd	380...415		332RS6	2CMA193130R1000	2416497	
	 Svart	480...500		332RS7	2CMA193131R1000	2416498	
	 Blå	200...250		332RS9	2CMA193132R1000	2416499	
	 Grön	>50	100...300	332RS10	2CMA193133R1000		
	 Röd	440...460	60	332RS11	2CMA193134R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RS1	2CMA193143R1000		0.34
	 Svart	600...690	50/60	432RS5	2CMA126667R1000		
	 Röd	346...415		432RS6	2CMA193139R1000	2416503	
	 Svart	480...500		432RS7	2CMA193140R1000		
	 Blå	208...250		432RS9	2CMA193141R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E	F	G	H
232RS..	118	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
332RS..	116	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
432RS..	121	164	111	72	22/M25	85	5.5	34	29



Ytterligare produkter och tillbehör


Utanpåliggande vägguttag med schuko



CUE416-6+R/UJP

16A, IP44. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Väggtutt med schuko. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod						Vikt
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Förp.
		V	Hz				(1st)
kg							
3P+N+E							
5	 Röd	400/230	50/60	CUE416-6+R/UJP	2CMA178301R1000	2416014	0.34



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E
CUE416-6+R/UJP	160	120	72	82	110

Uttag

för väggmontage, IP44




216ERT6

16 A. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x M20 upptill och 2xM25 undertill. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216ERT1	2CMA101739R1000		0.36
	 Grön	>50	>300...500	216ERT2	2CMA101740R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216ERT4	2CMA101719R1000		
	 Blå	200...250		216ERT6	2CMA101742R1000		
	 Grå	transf.		216ERT12	2CMA101743R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316ERT1	2CMA101744R1000		0.39
	 Grön	>50	>300...500	316ERT2	2CMA101745R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316ERT4	2CMA101746R1000		
	 Svart	600...690		316ERT5	2CMA101747R1000		
	 Röd	380...415		316ERT6	2CMA101720R1000		
	 Svart	480...500		316ERT7	2CMA101748R1000		
	 Blå	200...250		316ERT9	2CMA101721R1000		
	 Grön	>50	100...300	316ERT10	2CMA101749R1000		
	 Röd	440...460	60	316ERT11	2CMA101722R1000		
	 Grå	transf.		316ERT12	2CMA101750R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416ERT1	2CMA101751R1000		0.41
	 Grön	>50	>300...500	416ERT2	2CMA101752R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416ERT4	2CMA101753R1000		
	 Röd	346...415		416ERT6	2CMA101723R1000		
	 Svart	480...500		416ERT7	2CMA101754R1000		
	 Blå	208...250		416ERT9	2CMA101755R1000		
	 Röd	440...460	60	416ERT11	2CMA101756R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	6
216ERT...416ERT...	134	139	82	71	80	120	111


Uttag
för väggmontage, IP44



432ERT6

32 A. Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2xM25 upptill och 2xM25 undertill. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz			kg
2P+E						
3	 Grön	>50	>300...500	232ERT2	2CMA101757R1000	0.42
	 Gul	100...130	50/60	232ERT4	2CMA101759R1000	
	 Blå	200...250		232ERT6	2CMA101724R1000	
	 Röd	380...415		232ERT9	2CMA101760R1000	
	 Grå	transf.		232ERT12	2CMA101761R1000	
3P+E						
4	 Grön	>50	>300...500	332ERT2	2CMA101762R1000	0.44
	 Röd	380/440	50/60	332ERT3	2CMA101763R1000	
	 Gul	100...130	50/60	332ERT4	2CMA101764R1000	
	 Svart	600...690		332ERT5	2CMA101765R1000	
	 Röd	380...415		332ERT6	2CMA101725R1000	
	 Svart	480...500		332ERT7	2CMA101766R1000	
	 Blå	200...250		332ERT9	2CMA101726R1000	
	 Grön	>50	100...300	332ERT10	2CMA101767R1000	
	 Röd	440...460	60	332ERT11	2CMA101768R1000	
	 Grå	transf.		332ERT12	2CMA101769R1000	
3P+N+E						
	 Grön	>50	>300...500	432ERT2	2CMA101770R1000	0.50
	 Gul	100...130	50/60	432ERT4	2CMA101771R1000	
	 Röd	346...415		432ERT6	2CMA101727R1000	
	 Svart	480...500		432ERT7	2CMA101772R1000	
	 Blå	208...250		432ERT9	2CMA101773R1000	
	 Röd	440...460	60	432ERT11	2CMA101774R1000	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G
232ERT...332ERT...	140	143	88	71	80	120	111
432ERT...	142	146	95	71	80	120	111

Uttag

för väggmontage, IP44




263ERT6

63 A. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø29/37 + 1 x Ø23 upptill. 1 x Ø29 + 1 x Ø 23 undertill.
Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz			kg
2P+E						
	 Gul	100...130	50/60	263ERT4	2CMA101894R1000	1.40
	 Blå	200...250		263ERT6	2CMA101895R1000	
3P+E						
	 Gul	100...130	50/60	363ERT4	2CMA101888R1000	1.40
	 Svart	600...690		363ERT5	2CMA101889R1000	
	 Röd	380...415		363ERT6	2CMA101890R1000	
	 Svart	480...500		363ERT7	2CMA101891R1000	
	 Blå	200...250		363ERT9	2CMA101892R1000	
	 Röd	440...460	60	363ERT11	2CMA101893R1000	
3P+N+E						
	 Gul	100...130	50/60	463ERT4	2CMA101884R1000	1.45
	 Röd	346...415		463ERT6	2CMA101885R1000	
	 Blå	208...250		463ERT9	2CMA101886R1000	
	 Röd	440...460	60	463ERT11	2CMA101887R1000	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	6
263ERT...463ERT...	255	215	108	129	150	187	124



Uttag



för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP44



216RU6

16 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216RU1	2CMA193173R1000		0.15
	 Gul	100...130	50/60	216RU4	2CMA193169R1000	2416619	
	 Blå	200...250		216RU6	2CMA193170R1000	2416620	
	 Röd	380...415		216RU9	2CMA193171R1000		
	 Grå	transf.		216RU12	2CMA193172R1000	2416622	
3P+E							
4	 Grå		AC	316RU1	2CMA193183R1000		0.18
	 Gul	100...130	50/60	316RU4	2CMA193176R1000		
	 Svart	600...690		316RU5	2CMA193177R1000		
	 Röd	380...415		316RU6	2CMA193178R1000	2416626	
	 Svart	480...500		316RU7	2CMA193179R1000	2416627	
	 Blå	200...250		316RU9	2CMA193180R1000	2416628	
	 Grön	>50	100...300	316RU10	2CMA193181R1000	2416629	
	 Röd	440...460	60	316RU11	2CMA193182R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416RU1	2CMA193191R1000	2416635	0.20
	 Grön	>50	>300...500	416RU2	2CMA193184R1000		
	 Svart	600...690	50/60	416RU5	2CMA126673R1000		
	 Röd	346...415		416RU6	2CMA193187R1000	2416633	
	 Blå	208...250		416RU9	2CMA193189R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
216RU..	60-61	60-61	49	75	56	29	79
316RU..	60-61	60-61	59	75	58	30	87
416RU..	60-61	60-61	59	75	60	31	89

Infällt vägguttag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP44





432RU6

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RU1	2CMA193245R1000		0.21
	 Gul	100...130	50/60	232RU4	2CMA193241R1000		
	 Blå	200...250		232RU6	2CMA193242R1000	2416654	
3P+E							
4	 Grå		AC	332RU1	2CMA193255R1000		0.22
	 Svart	600...690	50/60	332RU5	2CMA193249R1000		
	 Röd	380...415		332RU6	2CMA193250R1000	2416657	
	 Svart	480...500		332RU7	2CMA193251R1000	2416658	
	 Blå	200...250		332RU9	2CMA193252R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RU1	2CMA193263R1000		0.24
	 Svart	600...690	50/60	432RU5	2CMA126674R1000		
	 Röd	346...415		432RU6	2CMA193259R1000	2416660	
	 Blå	208...250		432RU9	2CMA101699R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
232RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
332RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
432RU..	60-61	60-61	66	75	71	34	99

—

Infällt vägguttag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP44







216RAU6

—
16 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216RAU1	2CMA193221R1000		0.19
	 Grön	>50	300...500	216RAU2	2CMA101342R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216RAU4	2CMA193217R1000		
	 Blå	200...250		216RAU6	2CMA193218R1000	2416637	
	 Röd	380...415		216RAU9	2CMA193219R1000		
	 Grå	transf.		216RAU12	2CMA193220R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316RAU1	2CMA193231R1000		0.22
	 Gul	100...130	50/60	316RAU4	2CMA193224R1000		
	 Svart	600...690		316RAU5	2CMA193225R1000		
	 Röd	380...415		316RAU6	2CMA193226R1000	2416643	
	 Svart	480...500		316RAU7	2CMA193227R1000	2416644	
	 Blå	200...250		316RAU9	2CMA193228R1000	2416645	
	 Grön	>50	>300...500	316RAU10	2CMA193229R1000		
	 Röd	440...460	60	316RAU11	2CMA193230R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416RAU1	2CMA193239R1000		0.24
	 Grön	>50	300...500	416RAU2	2CMA193232R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416RAU4	2CMA101343R1000		
	 Svart	600...690		416RAU5	2CMA126678R1000		
	 Röd	346...415		416RAU6	2CMA193235R1000	2416650	
	 Blå	208...250		416RAU9	2CMA193237R1000		



—
Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
216RAU..	85	85	98	110	48	48	110
316RAU..	85	85	98	110	50	48	110
416RAU..	85	85	98	110	51	50	110

Infällt vägguttag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP44





432RAU6

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RAU1	2CMA193269R1000		0.25
	 Gul	100...130	50/60	232RAU4	2CMA193265R1000		
	 Blå	200...250		232RAU6	2CMA193266R1000	2416663	
3P+E							
4	 Grå		AC	332RAU1	2CMA193279R1000		0.26
	 Svart	600...690	50/60	332RAU5	2CMA193273R1000		
	 Röd	380...415		332RAU6	2CMA193274R1000	2416666	
	 Svart	480...500		332RAU7	2CMA193275R1000	2416667	
	 Blå	200...250		332RAU9	2CMA193276R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RAU1	2CMA193287R1000		0.28
	 Svart	600...690	50/60	432RAU5	2CMA126679R1000		
	 Röd	346...415		432RAU6	2CMA193283R1000	2416670	



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
232RAU...	85	85	98	110	61	53	110
332RAU...	85	85	98	110	61	53	110
432RAU...	85	85	98	110	63	54	110



Uttag



för panelmontage med minimerad rak fläns, IP44



216R6

16 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216R4	2CMA193145R1000	2416602	0.14
	 Blå	200...250		216R6	2CMA193146R1000	2416603	
	 Röd	380...415		216R9	2CMA193147R1000		
	 Grå	transf.		216R12	2CMA193148R1000	2416605	
3P+E							
4	 Grå		AC	316R1	2CMA193159R1000		0.17
	 Gul	100...130	50/60	316R4	2CMA193152R1000		
	 Svart	600...690		316R5	2CMA193153R1000		
	 Röd	380...415		316R6	2CMA193154R1000	2416609	
	 Svart	480...500		316R7	2CMA193155R1000	2416610	
	 Blå	200...250		316R9	2CMA193156R1000	2416611	
	 Grön	>50	100...300	316R10	2CMA193157R1000		
	 Röd	440...460	60	316R11	2CMA193158R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	416R1	2CMA193167R1000		0.19
	 Grön	>50	>300...500	416R2	2CMA193160R1000		
	 Röd	346...415		416R6	2CMA193163R1000	2416616	
	 Blå	208...250	50/60	416R9	2CMA193165R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
216R..	44-47	44-47	49	56	56	29	73
316R..	50-52	50-52	59	66	58	30	87
416R..	50-52	50-52	59	66	60	31	89

Infällt vägguttag

för panelmontage med minimerad vinklad fläns, IP44




216RAM6

16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216RAM1	2CMA170007R1000	2416464	0.21
	 Gul	100...130	50/60	216RAM4	2CMA170003R1000		
	 Blå	200...250		216RAM6	2CMA170004R1000	2416461	
	 Röd	380...415		216RAM9	2CMA170005R1000		
	 Grå	transf.		216RAM12	2CMA170006R1000	2416463	
3P+E							
4	 Grå		AC	316RAM1	2CMA170017R1000		0.22
	 Gul	100...130	50/60	316RAM4	2CMA170010R1000		
	 Svart	600...690		316RAM5	2CMA170011R1000		
	 Röd	380...415		316RAM6	2CMA170012R1000	2416468	
	 Svart	480...500		316RAM7	2CMA170013R1000		
	 Blå	200...250		316RAM9	2CMA170014R1000		
	 Grön	> 50	100...300	316RAM10	2CMA170015R1000	2416471	
	 Röd	440...460	60	316RAM11	2CMA170016R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416RAM1	2CMA170025R1000	2416477	0.24
	 Grön	> 50	>300...500	416RAM2	2CMA170018R1000		
	 Röd	346...415	50/60	416RAM6	2CMA170021R1000	2416475	
	 Blå	208...250		416RAM9	2CMA170023R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	D3	E	E1	H
216RAM..	55	55	63	70	78	53	42	76
316RAM..	66	66	78	83	89	53	46	85
416RAM..	66	66	78	83	89	55	48	89

Uttag


för panelmontage med minimerad vinklad fläns, IP44



332RAM6

32 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RAM1	2CMA170030R1000		0.21
	 Grå	> 50...250	DC	232RAM3	2CMA100856R1000		
	 Gul	100...130	50/60	232RAM4	2CMA170026R1000		
	 Blå	200...250		232RAM6	2CMA170027R1000	2416480	
3P+E							
4	 Grå		AC	332RAM1	2CMA170040R1000		0.22
	 Svart	600...690	50/60	332RAM5	2CMA170034R1000		
	 Röd	380...415		332RAM6	2CMA170035R1000	2416483	
	 Svart	480...500		332RAM7	2CMA170036R1000	2416484	
	 Blå	200...250		332RAM9	2CMA170037R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RAM1	2CMA170048R1000	2416488	0.24
	 Röd	346...415	50/60	432RAM6	2CMA170044R1000	2416487	



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	D3	E	E1	H
232RAM...	75	75	87	93	99	61	52	98
332RAM...	75	75	87	93	99	61	52	98
432RAM...	75	75	87	93	99	64	52	101

Nya vattentäta "Easy & Safe"

Våra nya IP67 "Easy & Safe" är det perfekta valet i de flesta applikationer där vatten och smuts kan förekomma. De kombinerar enkel inkoppling under installation med hög nivå av skydd när produkten används. Kontakterna bibehåller sin prestanda över tid trots att de befinner sig i miljöer med väta och smuts. Hög prestanda i kontakterna innebär hög tillgänglighet, minskade driftstopp och lägre underhållskostnader.




Stickproppar
IP67



216EP6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216EP1W	2CMA101069R1000		0.13
	 Gul	100...130	50/60	216EP4W	2CMA101071R1000		
	 Blå	200...250		216EP6W	2CMA101072R1000	2416099	
	 Röd	380...415		216EP9W	2CMA101073R1000		
	 Grå	transf		216EP12W	2CMA101074R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316EP1W	2CMA101075R1000		0.19
	 Grön	>50	>300...500	316EP2W	2CMA101076R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316EP3W	2CMA101077R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316EP4W	2CMA101078R1000		
	 Svart	600...690		316EP5W	2CMA101079R1000		
	 Röd	380...415		316EP6W	2CMA101080R1000	2416126	
	 Svart	480...500		316EP7W	2CMA101081R1000		
	 Blå	200...250		316EP9W	2CMA101082R1000		
	 Grön	>50	100...300	316EP10W	2CMA101083R1000		
	 Röd	440...460	60	316EP11W	2CMA101084R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416EP1W	2CMA101085R1000		0.21
	 Grön	>50	>300...500	416EP2W	2CMA101086R1000		
	 Röd	380...440	50/60	416EP3W	2CMA101087R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416EP4W	2CMA101088R1000		
	 Röd	346...415		416EP6W	2CMA101089R1000	2416135	
	 Svart	480...500		416EP7W	2CMA101090R1000		
	 Blå	208...250		416EP9W	2CMA101091R1000		
	 Röd	440...460	60	416EP11W	2CMA101092R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
216EP...W	134	73	100	14
316EP...W	161	81	127	17
416EP...W	158	87	125	17

Stickproppar


IP67



432EP6W

32 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232EP1W	2CMA101093R1000		0.23
	 Gul	100...130	50/60	232EP4W	2CMA101094R1000		
	 Blå	200...250		232EP6W	2CMA101095R1000	2416142	
	 Röd	380...415		232EP9W	2CMA101096R1000		
	 Grå	transf		232EP12W	2CMA101097R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EP1W	2CMA101098R1000		0.25
	 Grön	>50	>300...500	332EP2W	2CMA101099R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332EP3W	2CMA101100R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332EP4W	2CMA101101R1000		
	 Svart	600...690		332EP5W	2CMA101102R1000		
	 Röd	380...415		332EP6W	2CMA101103R1000	2416150	
	 Svart	480...500		332EP7W	2CMA101104R1000		
	 Blå	200...250		332EP9W	2CMA101105R1000		
	 Grön	>50	100...300	332EP10W	2CMA101106R1000		
	 Röd	440...460	60	332EP11W	2CMA101107R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
232EP...W	183	91	141	22
332EP...W	183	91	141	22
432EP...W	183	99	141	22


Skarvuttag
IP67



216EC6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216EC1W	2CMA101116R1000		0.17
	 Gul	100...130	50/60	216EC4W	2CMA101118R1000		
	 Blå	200...250		216EC6W	2CMA101119R1000	2416203	
	 Röd	380...415		216EC9W	2CMA101120R1000		
	 Grå	transf		216EC12W	2CMA101121R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316EC1W	2CMA101122R1000		0.23
	 Grön	>50	>300...500	316EC2W	2CMA101123R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316EC3W	2CMA101124R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316EC4W	2CMA101125R1000		
	 Svart	600...690		316EC5W	2CMA101126R1000		
	 Röd	380...415		316EC6W	2CMA101127R1000	2416316	
	 Svart	480...500		316EC7W	2CMA101128R1000		
	 Blå	200...250		316EC9W	2CMA101129R1000		
	 Grön	>50	100...300	316EC10W	2CMA101130R1000		
	 Röd	440...460	60	316EC11W	2CMA101131R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
216EC...W	146	81	14
316EC...W	169	88	17
416EC...W	169	92	17

Skarvuttag


IP67



432EC6W

32 A. VattentätPlastkapsling (PA). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232EC1W	2CMA101140R1000		0.28
	 Gul	100...130	50/60	232EC4W	2CMA101141R1000		
	 Blå	200...250		232EC6W	2CMA101142R1000	2416797	
	 Röd	380...415		232EC9W	2CMA101143R1000		
	 Grå	transf		232EC12W	2CMA101144R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EC1W	2CMA101145R1000		0.30
	 Grön	>50	>300...500	332EC2W	2CMA101146R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332EC3W	2CMA101147R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332EC4W	2CMA101148R1000		
	 Svart	600...690		332EC5W	2CMA101149R1000		
	 Röd	380...415		332EC6W	2CMA101150R1000	2417130	
	 Svart	480...500		332EC7W	2CMA101151R1000		
	 Blå	200...250		332EC9W	2CMA101152R1000		
	 Grön	>50	100...300	332EC10W	2CMA101153R1000		
	 Röd	440...460	60	332EC11W	2CMA101154R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432EC1W	2CMA101155R1000		0.30
	 Grön	>50	>300...500	432EC2W	2CMA101156R1000		
	 Röd	380...440	50/60	432EC3W	2CMA101157R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432EC4W	2CMA101158R1000		
	 Röd	346...415		432EC6W	2CMA101159R1000	2417296	
	 Svart	480...500		432EC7W	2CMA101160R1000		
	 Blå	208...250		432EC9W	2CMA101161R1000		
	 Röd	440...460	60	432EC11W	2CMA101162R1000		

**Dimensioner (mm)**

Typ	A	B	Dmax
232EC...W	195	98	22
332EC...W	195	98	22
432EC...W	195	104	22

Intag

för väggmontage, IP67




216EBS6W

16 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Dragavlastare inkluderad. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå		AC	216EBS1W	2CMA101163R1000		0.20
	 Gul	100...130	50/60	216EBS4W	2CMA101165R1000		
	 Blå	200...250		216EBS6W	2CMA101166R1000	2417327	
	 Röd	380...415		216EBS9W	2CMA101167R1000		
	 Grå	transf		216EBS12W	2CMA101168R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316EBS1W	2CMA101169R1000		0.23
	 Grön	>50	>300...500	316ESB2W	2CMA101170R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316EBS3W	2CMA101171R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316EBS4W	2CMA101172R1000		
	 Svart	600...690		316EBS5W	2CMA101173R1000		
	 Röd	380...415		316EBS6W	2CMA101174R1000	2417451	
	 Svart	480...500		316EBS7W	2CMA101175R1000		
	 Blå	200...250		316EBS9W	2CMA101176R1000		
	 Grön	>50	100...300	316EBS10W	2CMA101177R1000		
	 Röd	440...460	60	316EBS11W	2CMA101178R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416EBS1W	2CMA101179R1000		0.25
	 Grön	>50	>300...500	416EBS2W	2CMA101180R1000		
	 Röd	380...440	50/60	416EBS3W	2CMA101181R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416EBS4W	2CMA101182R1000		
	 Röd	346...415		416EBS6W	2CMA101183R1000	2417549	
	 Svart	480...500		416EBS7W	2CMA101184R1000		
	 Blå	208...250		416EBS9W	2CMA101185R1000		
	 Röd	440...460	60	416EBS11W	2CMA101186R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	C2	E1	ØF	G	H
216EBS...W	25	88.5	40	63.5	73.5	112	4.5	34.75	135
316EBS...W	25	88.5	40	63.5	73.5	108	4.5	34.75	138
416EBS...W	25	88.5	40	63.5	73.5	112	4.5	34.75	140

Intag

för väggmontage, IP67




432EBS6W

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Dragavlastare inkluderad. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232EBS1W	2CMA101187R1000		0.26
	 Gul	100...130	50/60	232EBS4W	2CMA101188R1000		
	 Blå	200...250		232EBS6W	2CMA101189R1000	2417566	
	 Röd	380...415		232EBS9W	2CMA101190R1000		
	 Grå	transf		232EBS12W	2CMA101191R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EBS1W	2CMA101192R1000		0.27
	 Grön	>50	>300...500	332EBS2W	2CMA101193R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332EBS3W	2CMA101194R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332EBS4W	2CMA101195R1000		
	 Svart	600...690		332EBS5W	2CMA101196R1000		
	 Röd	380...415		332EBS6W	2CMA101197R1000	2417592	
	 Svart	480...500		332EBS7W	2CMA101198R1000		
	 Blå	200...250		332EBS9W	2CMA101199R1000		
	 Grön	>50	100...300	332EBS10W	2CMA101200R1000		
	 Röd	440...460	60	332EBS11W	2CMA101201R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432EBS1W	2CMA101202R1000		0.28
	 Grön	>50	>300...500	432EBS2W	2CMA101203R1000		
	 Röd	380...440	50/60	432EBS3W	2CMA101204R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432EBS4W	2CMA101205R1000		
	 Röd	346...415		432EBS6W	2CMA101206R1000	2417601	
	 Svart	480...500		432EBS7W	2CMA101207R1000		
	 Blå	208...250		432EBS9W	2CMA101208R1000		
	 Röd	440...460	60	432EBS11W	2CMA101209R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	C2	E1	ØF	G	H
232EBS...W	25	91	40	63.5	73.5	106	4.5	34.75	150
332EBS...W	25	91	40	63.5	73.5	106	4.5	34.75	150
432EBS...W	25	99	40	63.5	73.5	110	4.5	34.75	152



Intag



för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67



216EBU6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216EBU1W	2CMA101257R1000		0.11
	 Gul	100...130	50/60	216EBU4W	2CMA101258R1000		
	 Blå	200...250		216EBU6W	2CMA101259R1000	2417654	
	 Röd	380...415		216EBU9W	2CMA101260R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316EBU1W	2CMA101261R1000		0.14
	 Gul	100...130	50/60	316EBU4W	2CMA101262R1000		
	 Svart	600...690		316EBU5W	2CMA101263R1000		
	 Röd	380...415		316EBU6W	2CMA101264R1000	2417659	
	 Svart	480...500		316EBU7W	2CMA101265R1000		
	 Blå	200...250		316EBU9W	2CMA101266R1000		
	 Röd	440...460	60	316EBU11W	2CMA101267R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416EBU1W	2CMA101268R1000		0.16
	 Gul	100...130	50/60	416EBU4W	2CMA101269R1000		
	 Röd	346...415		416EBU6W	2CMA101270R1000	2417665	
	 Svart	480...500		416EBU7W	2CMA101271R1000		
	 Blå	208...250		416EBU9W	2CMA101812R1000		
	 Röd	440...460	60	416EBU11W	2CMA101272R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	E3	E4
216EBU...W	94	17	48.5
316EBU...W	90	17	48.5
416EBU...W	93.5	17	48.5

Intag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67




432EBU6W

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232EBU1W	2CMA101273R1000		0.17
	 Gul	100...130	50/60	232EBU4W	2CMA101274R1000		
	 Blå	200...250		232EBU6W	2CMA101275R1000	2417670	
	 Röd	380...415		232EBU9W	2CMA101813R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332EBU1W	2CMA101276R1000		0.18
	 Röd	380/440	50/60	332EBU3W	2CMA101277R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332EBU4W	2CMA101278R1000		
	 Röd	380...415		332EBU6W	2CMA101279R1000	2417674	
	 Svart	480...500		332EBU7W	2CMA101280R1000		
	 Blå	200...250		332EBU9W	2CMA101281R1000		
	 Röd	440...460	60	332EBU11W	2CMA101282R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432EBU1W	2CMA101283R1000		0.19
	 Gul	100...130	50/60	432EBU4W	2CMA101284R1000		
	 Röd	346...415		432EBU6W	2CMA101285R1000	2417680	
	 Svart	480...500		432EBU7W	2CMA101286R1000		
	 Blå	208...250		432EBU9W	2CMA101287R1000		
	 Röd	440...460	60	432EBU11W	2CMA101288R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	E3	E4
232EBU...W	91	16	58
332EBU...W	91	16	58
432EBU...W	99	16	58


Uttag
för väggmontage, IP67



216ERS6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Dragavlastare inkluderad. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216ERS1W	2CMA101210R1000		0.24
	 Gul	100...130	50/60	216ERS4W	2CMA101212R1000		
	 Blå	200...250		216ERS6W	2CMA101213R1000	2417608	
	 Röd	380...415		216ERS9W	2CMA101214R1000		
	 Grå	transf		216ERS12W	2CMA101215R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316ERS1W	2CMA101216R1000		0.27
	 Grön	>50	>300...500	316ERB2W	2CMA101217R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316ERS3W	2CMA101218R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316ERS4W	2CMA101219R1000		
	 Svart	600...690		316ERS5W	2CMA101220R1000		
	 Röd	380...415		316ERS6W	2CMA101221R1000	2417616	
	 Svart	480...500		316ERS7W	2CMA101222R1000		
	 Blå	200...250		316ERS9W	2CMA101223R1000		
	 Grön	>50	100...300	316ERS10W	2CMA101224R1000		
	 Röd	440...460	60	316ERS11W	2CMA101225R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416ERS1W	2CMA101225R1000		0.30
	 Grön	>50	>300...500	416ERS2W	2CMA101227R1000		
	 Röd	380...440	50/60	416ERS3W	2CMA101228R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416ERS4W	2CMA101229R1000		
	 Röd	346...415		416ERS6W	2CMA101230R1000	2417625	
	 Svart	480...500		416ERS7W	2CMA101231R1000		
	 Blå	208...250		416ERS9W	2CMA101232R1000		
	 Röd	440...460	60	416ERS11W	2CMA101233R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	ØB1	C	C1	C2	E1	ØF	G	H
216ERS...W	25	88.5	73	40	63.5	73.5	112	4.5	34.75	147
316ERS...W	25	88.5	81	40	63.5	73.5	117	4.5	34.75	150
416ERS...W	25	88.5	87	40	63.5	73.5	119	4.5	34.75	151

Uttag

för väggmontage, IP67




432ERS6W

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Dragavlastare inkluderad. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232ERS1W	2CMA101234R1000		0.31
	 Gul	100...130	50/60	232ERS4W	2CMA101235R1000		
	 Blå	200...250		232ERS6W	2CMA101236R1000	2417631	
	 Röd	380...415		232ERS9W	2CMA101237R1000		
	 Grå	transf		232ERS12W	2CMA101238R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332ERS1W	2CMA101239R1000		0.32
	 Grön	>50	>300...500	332ERS2W	2CMA101240R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332ERS3W	2CMA101241R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332ERS4W	2CMA101242R1000		
	 Svart	600...690		332ERS5W	2CMA101243R1000		
	 Röd	380...415		332ERS6W	2CMA101244R1000	2417639	
	 Svart	480...500		332ERS7W	2CMA101245R1000		
	 Blå	200...250		332ERS9W	2CMA101246R1000		
	 Grön	>50	100...300	332ERS10W	2CMA101248R1000		
	 Röd	440...460	60	332ERS11W	2CMA101247R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432ERS1W	2CMA101249R1000		0.32
	 Grön	>50	>300...500	432ERS2W	2CMA101250R1000		
	 Röd	380...440	50/60	432ERS3W	2CMA101251R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432ERS4W	2CMA101252R1000		
	 Röd	346...415		432ERS6W	2CMA101253R1000	2417648	
	 Svart	480...500		432ERS7W	2CMA101254R1000		
	 Blå	208...250		432ERS9W	2CMA101255R1000		
	 Röd	440...460	60	432ERS11W	2CMA101256R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	ØB1	C	C1	C2	E1	ØF	G	H
232ERS...W	25	88.5	91	40	63.5	73.5	117	4.5	34.75	163
332ERS...W	25	88.5	91	40	63.5	73.5	117	4.5	34.75	163
432ERS...W	25	88.5	99	40	63.5	73.5	120	4.5	34.75	164


Uttag
för väggmontage, IP67



216ERT6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2xM20 upptill och 2xM25 undertill. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216ERT4W	2CMA101728R1000		0.33
	 Blå	200...250		216ERT6W	2CMA101729R1000		
	 Röd	380...415		216ERT9W	2CMA101776R1000		
	 Grå	transf.		216ERT12W	2CMA101777R1000		
3P+E							
4	 Grön	>50	>300...500	316ERT2W	2CMA101778R1000		0.35
	 Gul	100...130	50/60	316ERT4W	2CMA101779R1000		
	 Svart	600...690		316ERT5W	2CMA101780R1000		
	 Röd	380...415		316ERT6W	2CMA101730R1000		
	 Svart	480...500		316ERT7W	2CMA101781R1000		
	 Blå	200...250		316ERT9W	2CMA101731R1000		
	 Grön	>50	100...300	316ERT10W	2CMA101782R1000		
	 Röd	440...460	60	316ERT11W	2CMA101732R1000		
	 Grå	transf.		316ERT12W	2CMA101783R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416ERT4W	2CMA101784R1000		0.39
	 Röd	346...415		416ERT6W	2CMA101733R1000		
	 Svart	480...500		416ERT7W	2CMA101785R1000		
	 Blå	208...250	416ERT9W	2CMA101786R1000			
	 Grön	>50	100...300	416ERT10W	2CMA101787R1000		
	 Röd	440...460	60	416ERT11W	2CMA101788R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	6
216ERT...W...416ERT...W	134	139	82	71	80	120	111

Uttag

för väggmontage, IP67




432ERT6W

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2xM25 upptill och 2xM25 undertill. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232ERT4W	2CMA101790R1000		0.37
	 Blå	200...250		232ERT6W	2CMA101791R1000		
	 Röd	380...415		232ERT9W	2CMA101792R1000		
	 Grå	transf.		232ERT12W	2CMA101793R1000		
3P+E							
4	 Grön	>50	>300...500	332ERT2W	2CMA101794R1000		0.42
	 Röd	380/440	50/60	332ERT3W	2CMA101734R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332ERT4W	2CMA101795R1000		
	 Svart	600...690		332ERT5W	2CMA101796R1000		
	 Röd	380...415		332ERT6W	2CMA101735R1000		
	 Svart	480...500		332ERT7W	2CMA101797R1000		
	 Blå	200...250		332ERT9W	2CMA101736R1000		
	 Grön	>50	100...300	332ERT10W	2CMA101798R1000		
	 Röd	440...460	60	332ERT11W	2CMA101737R1000		
	 Grå	transf.		332ERT12W	2CMA101799R1000		
3P+N+E							
	 Grön	>50	>300...500	432ERT2W	2CMA101800R1000		0.47
	 Gul	100...130	50/60	432ERT4W	2CMA101801R1000		
	 Röd	346...415		432ERT6W	2CMA101738R1000		
	 Svart	480...500		432ERT7W	2CMA101802R1000		
	 Blå	208...250		432ERT9W	2CMA101803R1000		
	 Röd	440...460	60	432ERT11W	2CMA101804R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	6
232ERT...W...332ERT...W	140	143	88	71	80	120	111
432ERT...W	142	146	95	71	80	120	111

Uttag


för väggmontage, IP67



463ERT6W

63 A. Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø29/37 + 1 x Ø23 on top. 1 x Ø29 + 1 x Ø 23 from bottom. Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363ERT5W	2CMA101898R1000		1.45
	 Röd	380...415		363ERT6W	2CMA101899R1000		
	 Svart	480...500		363ERT7W	2CMA101900R1000		
	 Blå	200...250		363ERT9W	2CMA101901R1000		
	 Röd	440...460	60	363ERT11W	2CMA101902R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463ERT6W	2CMA101896R1000		1.55
	 Blå	208...250		463ERT9W	2CMA101897R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	6
263ERT...W...463ERT...W	255	215	108	129	150	187	124

Uttag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67




216ERU6W

16 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216ERU1W	2CMA101289R1000		0.15
	 Gul	100...130	50/60	216ERU4W	2CMA101290R1000		
	 Blå	200...250		216ERU6W	2CMA101291R1000	2417686	
	 Röd	380...415		216ERU9W	2CMA101292R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316ERU1W	2CMA101293R1000		0.18
	 Gul	100...130	50/60	316ERU4W	2CMA101294R1000		
	 Svart	600...690		316ERU5W	2CMA101295R1000		
	 Röd	380...415		316ERU6W	2CMA101296R1000	2417691	
	 Svart	480...500		316ERU7W	2CMA101297R1000		
	 Blå	200...250		316ERU9W	2CMA101298R1000		
	 Röd	440...460	60	316ERU11W	2CMA101299R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	416ERU1W	2CMA101300R1000		0.21
	 Gul	100...130	50/60	416ERU4W	2CMA101301R1000		
	 Röd	346...415		416ERU6W	2CMA101302R1000	2417697	
	 Svart	480...500		416ERU7W	2CMA101303R1000		
	 Blå	208...250		416ERU9W	2CMA101304R1000		
	 Röd	440...460	60	416ERU11W	2CMA101305R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	E3	E4
216ERU...W	103	27	60
316ERU...W	98	28	60
416ERU...W	99	28	60

Uttag


för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67



432ERU6W

32 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232ERU1W	2CMA101306R1000		0.22
	 Gul	100...130	50/60	232ERU4W	2CMA101307R1000		
	 Blå	200...250		232ERU6W	2CMA101308R1000	2417703	
	 Röd	380...415		232ERU9W	2CMA101309R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332ERU1W	2CMA101310R1000		0.23
	 Röd	380/440	50/60	332ERU3W	2CMA101311R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332ERU4W	2CMA101312R1000		
	 Röd	380...415		332ERU6W	2CMA101313R1000	2417708	
	 Svart	480...500		332ERU7W	2CMA101314R1000		
	 Blå	200...250		332ERU9W	2CMA101315R1000		
	 Röd	440...460	60	332ERU11W	2CMA101316R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432ERU1W	2CMA101317R1000		0.23
	 Gul	100...130	50/60	432ERU4W	2CMA101318R1000		
	 Röd	346...415		432ERU6W	2CMA101319R1000	2417714	
	 Svart	480...500		432ERU7W	2CMA101320R1000		
	 Blå	208...250		432ERU9W	2CMA101321R1000		
	 Röd	440...460	60	432ERU11W	2CMA101322R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	E3	E4
232ERU...W	98	31	70
332ERU...W	98	31	70
432ERU...W	104	32	69

Ytterligare produkter och tillbehör

Fasväxlare, IP44



416BPI6

Fasväxlande stickpropp. 16A, IP44. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod					E-nr.	Vikt
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		Förp.
		V	Hz				(1st)
kg							
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BPI6	2CMA102261R1000	2416193	0.16

Fasväxlande stickpropp. 32A, IP44. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod					Vikt	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Förp.	
		V	Hz			(1st)	
							kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BPI6	2CMA102268R1000	0.23	



416BBI6

Panelmonterade fasväxlande intag med enhetlig rak fläns. 16A, IP44. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod						Vikt
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Förp.
		V	Hz				(1st)
kg							
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BBI6	2CMA102262R1000	2416003	0.12

Panelmonterade fasväxlande intag med enhetlig rak fläns. 32A, IP44. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod						Vikt
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Förp.
		V	Hz				(1st)
							kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BBI6	2CMA102269R1000		0.16

Ytterligare produkter och tillbehör

Fasväxlare, IP44



432BBSI6

Panelmonterade fasväxlande intag för väggmontage. 16A, IP44. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BBSI6	2CMA102263R1000	2416004	0.13
				416BBSI6C	2CMA102264R1000		

Fasväxlare intag för väggmontage. 32A, IP44. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BBSI6	2CMA102270R1000		0.13
				432BBSI6C	2CMA102271R1000		0.14




Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Ø D
416BPI...	136	96	61	6-16
432BPI...	156	107	70	11-20.5



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	ØH	ØI
416BBI...	75	75	60	60	23	44	5.5	56
432BBI...	75	75	60	60	27	53	5.5	60



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	M
416BBSI...	88	88	76	48.5	22	123	84	5.3	M25x1,5
416BBSI...C	88	88	76	48.5	22	123.3	84.3	5.3	M25x1,5
432BBSI...	96	102	84	56	26	146	94	5.3	M32x1.5
432BBSI...C	96	102	84	56	26	146.3	94.3	5.3	M32x1.5

Typ ...BBSI...

Typ ...BBSI...C

Ytterligare produkter och tillbehör

Fasväxlare, IP67



416BP6IW

Fasväxlande stickpropp. 16A, IP67. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod					Vikt Förp. (1st) kg	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		E-nr.
		V	Hz				
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BPI6W	2CMA102265R1000	0.19	

Fasväxlande stickpropp. 32A, IP67. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod					Vikt Förp. (1st) kg	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		E-nr.
		V	Hz				
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BPI6W	2CMA102272R1000	0.25	



416BB6IW

Fasväxlare intag för panelmontage med enhetlig rak fläns. 16A, IP67. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod					Vikt	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Förp.	
		V	Hz			(1st)	
							kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BBI6W	2CMA102266R1000	0.15	

Fasväxlare intag för panelmonterade med rak fläns. 32A, IP67. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod					Vikt Förp. (1st) kg	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		E-nr.
		V	Hz				
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BBI6W	2CMA102273R1000	0.22	

Ytterligare produkter och tillbehör

Fasväxlare, IP67



432BBS6IW

Fasväxlare intag för väggmontage. 16A, IP67. Vattentät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	416BBSI6W	2CMA102267R1000		0.13

Fasväxlare intag för väggmontage. 32A, IP67. Vattentät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	Röd	346...415	50/60	432BBSI6W	2CMA102274R1000		0.16




Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Ø D
416BBI...W	136	96	89	6-16
432BBI...W	156	107	102	11-20.5



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI
416BBI...W	83	90	70	76	17	52	90	5.5	65
432BBI...W	83	90	70	76	21	61	102	5.5	65



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	K	ØH	M
416BBSI...W	88.5	95.5	75	49	23.5	140	96	10	5.5	M25x1.5
432BBSI...W	88.5	95.5	75	49	23.5	151	103	10	5.5	M25x1.5

Industriella anslutningsdon för nöjesbranschen

Stickproppar



—
Typ EP...B, 16 A...32 A, IP44

Skarvuttag



—
Typ EC...B, 16 A...32 A, IP44

Intag



—
För väggmontage, Typ BS...B
16 A...32 A, IP44

Uttag



—
För väggmontage, Typ RS...B
16 A...32 A, IP44



—
För panelmontage med en-
hetlig rak fläns, Typ RU...B
16 A...32 A, IP44



—
För panelmontage med mini-
merad vinklad fläns, Typ RAM...B
16 A...32 A, IP44

Svarta anslutningsdon för nöjesbranschen

Med vår stor erfarenhet av att designa och producera industriella anslutningsdon, kan vi tillhockahålla produkter med hög kvalitet, funktionalitet, pålitlighet och säkerhet. Oavsett situationen så bör personsäkerhet alltid vara av högsta prioriter vid elektriska installationer.

ABB's serie av svarta anslutningsdon passar mycket bra för nöjesbranschen, såsom konserter, bio, tv-studior och utomhus events. Den svarta serien är perfekt för både inomhus och utomhus applikation då de smälter in i sin omgivning.

på produkten anger vilken spänningsintervall som produkten är designad för. Den svarta serien håller för övrigt samma höga kvalitet som övriga anslutningsdon från ABB.

Stift och kontakter följer IEC standard. Etiketten



Stickpropp i svart

för nöjesbranschen, IP44



316EP6B

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	216EP6B	2CMA103579R1000	2417570	0.11
		380...415		216EP9B	2CMA103598R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	316EP6B	2CMA103584R1000	2417571	0.16
		200...250		316EP9B	2CMA103585R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	416EP6B	2CMA103591R1000	2417572	0.18
		208...250		416EP9B	2CMA103599R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	232EP6B	2CMA103581R1000	2417573	0.21
		380...415		232EP9B	2CMA103600R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	332EP6B	2CMA103588R1000		0.23
		200...250		332EP9B	2CMA103589R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	432EP6B	2CMA103593R1000	2417575	0.24
		208...250		432EP9B	2CMA103601R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
216EP...B	127	62.5	88.5	14
316EP...B	144	74.5	106	17
416EP...B	144	78	106	17
232EP...B	167	82.5	121	22
332EP...B	167	82.5	121	22
432EP...B	167	87.5	121	22

Skarvuttag i svart

för nöjesbranschen, IP44



316EC6B

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	216EC6B	2CMA103578R1000	2417576	0.11
		380...415		216EC9B	2CMA103594R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	316EC6B	2CMA103582R1000	2417577	0.16
		200...250		316EC9B	2CMA103583R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	416EC6B	2CMA103590R1000		0.17
		208...250		416EC9B	2CMA103595R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	232EC6B	2CMA103580R1000	2417579	0.20
		380...415		232EC9B	2CMA103596R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	332EC6B	2CMA103586R1000	2417580	0.22
		200...250		332EC9B	2CMA103587R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	432EC6B	2CMA103592R1000	2417581	0.23
		208...250		432EC9B	2CMA103597R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
216EC...B	135.5	74.5	14
316EC...B	155	87	17
416EC...B	156	90.5	17
232EC...B	182	93.5	22
332EC...B	182	93.5	22
432EC...B	182.5	99	22

Intag för väggmontage i svart

för nöjesbranschen, IP44



316BS6B

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M20-gänga för kabelgenomföring ovanifrån. Baktill finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod					Vikt Förp. (1st) kg	
		Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		E-nr.
		V	Hz				
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	216BS6B	2CMA101027R1000	0.15	
		380...415		216BS9B	2CMA101058R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	316BS6B	2CMA101028R1000	0.19	
		200.250		316BS9B	2CMA101059R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415		416BS6B	2CMA101029R1000	0.20	
		208...250		416BS9B	2CMA101060R1000		

32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M25-gänga för kabelgenomföring ovanifrån. Baktill finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Svart	200...250	50/60	232BS6B	2CMA101030R1000		0.25
		380...415		232BS9B	2CMA101061R1000		
3P+E							
4	 Svart	380...415	50/60	332BS6B	2CMA101031R1000		0.27
		200...250		332BS9B	2CMA101062R1000		
3P+N+E							
5	 Svart	346...415	50/60	432BS6B	2CMA101032R1000		0.29
		208...250		432BS9B	2CMA101032R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E1	F	G	H
216BS...B	23	66	75	54	18/M20	72	5.5	27	110
316BS...B	23	79	91	67	18/M20	78	5.5	30	124
416BS...B	23	79	91	67	18/M20	81	5.5	30	125
232BS...B	29	85	111	72	22/M25	94	5.5	34	153
332BS...B	29	85	111	72	22/M25	94	5.5	34	153
432BS...B	29	85	111	72	22/M25	96	5.5	34	154

Uttag för väggmontage i svart

för nöjesbranschen, IP44



316RS6B

16 A. Sköljtät



Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M20-gänga för kabelgenomföring ovanifrån. Baktill finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	100...130	50/60	216RS6B	2CMA101021R1000		0.22
		200...250		216RS9B	2CMA101052R1000		
3P+E							
4	■ Svart	100...130	50/60	316RS6B	2CMA101022R1000		0.24
		600...690		316RS9B	2CMA101053R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415		416RS6B	2CMA101023R1000		0.26
				416RS9B	2CMA101054R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Flexibelt membran och M25-gänga för kabelgenomföring ovanifrån. Baktill finns "knock-out" för kabelgenomföring. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Svart	100...130	50/60	232RS6B	2CMA101024R1000		0.30
		200...250		232RS9B	2CMA101055R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	332RS6B	2CMA101025R1000		0.32
		380...415		332RS9B	2CMA101056R1000		
3P+N+E							
5	 Svart	346...415	50/60	432RS6B	2CMA101026R1000		0.34
				432RS9B	2CMA101057R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	Dmax	E	F	G	H
216RS...B	91	117	75	54	18/M20	66	5.5	27	23
316RS...B	100	132	91	67	18/M20	79	5.5	30	23
416RS...B	104	134	91	67	18/M20	79	5.5	30	23
232RS...B	118	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
332RS...B	116	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
432RS...B	121	164	111	72	22/M25	85	5.5	34	29



Uttag i svart för panelmontage



för nöjesbranschen, IP44



216RU6B

16 A. Sköljtät						
Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²						
Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz			kg
2P+E						
3	■ Svart	200...250	50/60	216RU6B	2CMA101639R1000	0.15
3P+N+E						
5	■ Svart	346...415		416RU6B	2CMA101640R1000	0.20

32 A. IP44. Sköljtät						
Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²						
Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz			kg
3P+N+E						
5	■ Svart	346...415	50/60	432RU6B	2CMA101641R1000	0.24



Dimensioner (mm)							
Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
216RU6B	60-61	60-61	49	75	56	29	79
416RU6B	60-61	60-61	59	75	60	31	89
432RU6B	60-61	60-61	66	75	71	34	99

Uttag i svart för panelmontage

för nöjesbranschen, IP44



316RAM6B

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	216RAM6B	2CMA100543R1000	2417582	0.21
		380...415		216RAM9B	2CMA101048R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	316RAM6B	2CMA100544R1000	2417583	0.22
		200...250		316RAM9B	2CMA100873R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	416RAM6B	2CMA100545R1000	2417584	0.24
		208...250		416RAM9B	2CMA101049R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	■ Svart	200...250	50/60	232RAM6B	2CMA100546R1000	2417585	0.21
		380...415		232RAM9B	2CMA101050R1000		
3P+E							
4	■ Svart	380...415	50/60	332RAM6B	2CMA100547R1000	2417586	0.22
		200...250		332RAM9B	2CMA100876R1000		
3P+N+E							
5	■ Svart	346...415	50/60	432RAM6B	2CMA100548R1000	2417587	0.24
		208...250		432RAM9B	2CMA101051R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	D3	E	E1	H
216RAM...B	55	55	63	70	78	53	42	76
316RAM...B	66	66	78	83	89	53	46	85
416RAM...B	66	66	78	83	89	55	48	89
232RAM...B	75	75	87	93	99	61	52	98
332RAM...B	75	75	87	93	99	61	52	98
432RAM...B	75	75	87	93	99	64	52	101

Industriella anslutningsdon

"Fast & Safe"

Stickproppar



Typ QP..., 16 A...32 A, IP44



Typ QP...W, 16 A...32 A, IP67



Typ QC..., 16 A...32 A, IP44



Typ QC...W, 16 A...32 A, IP67

Intag



För väggmontage, Typ QBS...
16 A...32 A, IP44



För väggmontage, Typ QBS...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med en-
hetlig rak fläns, Typ QB...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhet-
lig rak fläns, Typ QB...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med straight
minimerad fläns, Typ QBM...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhet-
lig vinklad fläns, Typ QBA...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhet-
lig vinklad fläns, Typ QBA...W
16 A...32 A, IP67

Uttag



För väggmontage, Typ QRS...
16 A...32 A, IP44



För väggmontage, Typ QRS...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med en-
hetlig rak fläns, Typ QR...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhet-
lig rak fläns, Typ QR...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med enhet-
lig vinklad fläns, Typ QRA...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med enhet-
lig vinklad fläns, Typ QRA...W
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med rak min-
imerad fläns, Typ QRM...
16 A...32 A, IP44



För panelmontage med rak min-
imerad fläns, Typ QRM...W
16 A...32 A, IP67

Industriella anslutningsdon

Nya "Fast & Safe"



I tider med stort fokus på produktivitet så ökar snabbanslutning i popularitet. Upp till 60% av installationstiden kan sparas med snabbanslutningsteknik samtidigt som det tar bort behovet av efterdragning.

Vi kompletterar nu vårt erbjudande med "Fast & Safe" parallellt med "Easy & Safe". "Fast & Safe" är en komplett serie av 16-32A anslutningsdon, både för IP44 och IP67. Istället för att skruvar tillhåller trycket vid termina-

lerna så bygger "Fast & Safe" på fjäderteknik. Utöver minska installationstiden så är fjädertekniken mycket motståndskraftig mot vibrationer och värmeväxlingar.



Stickproppar

IP44




432QP6

16 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QP4	2CMA102579R1000	2404970	0.15
	 Blå	200...250		216QP6	2CMA102286R1000		
	 Röd	380...415		216QP9	2CMA102858R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QP4	2CMA102598R1000	2404991	0.16
	 Röd	380...415		316QP6	2CMA102305R1000		
	 Blå	200...250		316QP9	2CMA102877R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QP4	2CMA102617R1000	2405009	0.18
	 Röd	346...415		416QP6	2CMA102324R1000		
	 Blå	208...250		416QP9	2CMA102896R1000		

32 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QP4	2CMA102638R1000	2405029	0.18
	 Blå	200...250		232QP6	2CMA102345R1000		
	 Röd	380...415		232QP9	2CMA102917R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QP4	2CMA102690R1000	2405047	0.20
	 Röd	380...415		332QP6	2CMA102364R1000		
	 Blå	200...250		332QP9	2CMA102936R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QP4	2CMA102709R1000	2405065	0.24
	 Röd	346...415		432QP6	2CMA102383R1000		
	 Blå	208...250		432QP9	2CMA102955R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	ØD
216QP...	124	83	47	6-13
316QP...	129	89	53	6-13
416QP...	136	96	61	6-13
232QP...	149	100	63	11-20
332QP...	149	100	63	11-20
432QP...	156	107	70	11-20

Skarvuttag

IP44



216QC6

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QC4	2CMA102580R1000	2404974	0.18
	 Blå	200...250		216QC6	2CMA102287R1000		
	 Röd	380...415		216QC9	2CMA102859R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QC4	2CMA102599R1000	2404992	0.21
	 Röd	380...415		316QC6	2CMA102306R1000		
	 Blå	200...250		316QC9	2CMA102878R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QC4	2CMA102618R1000	2405010	0.25
	 Röd	346...415		416QC6	2CMA102325R1000		
	 Blå	208...250		416QC9	2CMA102897R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QC4	2CMA102639R1000	2405030	0.25
	 Blå	200...250		232QC6	2CMA102346R1000		
	 Röd	380...415		232QC9	2CMA102918R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QC4	2CMA102691R1000	2405048	0.26
	 Röd	380...415		332QC6	2CMA102365R1000		
	 Blå	200...250		332QC9	2CMA102937R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QC4	2CMA102710R1000	2405066	0.26
	 Röd	346...415		432QC6	2CMA102384R1000		
	 Blå	208...250		432QC9	2CMA102956R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	ØD
216QC...	128	83	72	6-13
316QC...	135	89	78	6-13
416QC...	142	96	87	6-13
232QC...	156	100	91	11-20
332QC...	156	100	91	11-20
432QC...	162	107	97	11-20

Intag

för väggmontage, IP44




416QBS6


16 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QBS4	2CMA102587R1000		0.22
	 Gul	100...130		216QBS4C	2CMA102588R1000		0.25
	 Blå	200...250		216QBS6	2CMA102294R1000	404981	0.22
	 Blå	200...250		216QBS6C	2CMA102295R1000	2404982	0.25
	 Röd	380...415		216QBS9	2CMA102866R1000		0.22
	 Röd	380...415		216QBS9C	2CMA102867R1000		0.25
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QBS4	2CMA102606R1000		0.22
	 Gul	100...130		316QBS4C	2CMA102607R1000		0.25
	 Röd	380...415		316QBS6	2CMA102313R1000	2404999	0.22
	 Röd	380...415		316QBS6C	2CMA102314R1000	2405000	0.25
	 Blå	200...250		316QBS9	2CMA102885R1000		0.22
	 Blå	200...250		316QBS9C	2CMA102886R1000		0.25
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QBS4	2CMA102626R1000		0.22
	 Gul	100...130		416QBS4C	2CMA102627R1000		0.25
	 Röd	346...415		416QBS6	2CMA102333R1000	2405018	0.22
	 Röd	346...415		416QBS6C	2CMA102334R1000	2405019	0.25
	 Blå	208...250		416QBS9	2CMA102905R1000		0.22
	 Blå	208...250		416QBS9C	2CMA102906R1000		0.25



Typ .32QBS...



Typ.32QBS...C

Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	M
216QBS...	75	80	64	43	20	116	70	5.3	M20x1.5
216QBS...C	75	80	64	43	20	116.3	70.3	5.3	M20x1.5
316QBS...	88	88	76	48.5	22	123	77	5.3	M25x1.5
316QBS...C	88	88	76	48.5	22	123.3	77.3	5.3	M25x1.5
416QBS...	88	88	76	48.5	22	123	84	5.3	M25x1.5
416QBS...C	88	88	76	48.5	22	123.3	84.3	5.3	M25x1.5

Intag

för väggmontage, IP44




432QBS6

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QBS4	2CMA102646R1000		0.22
	 Gul	100...130		232QBS4C	2CMA102647R1000		0.25
	 Blå	200...250		232QBS6	2CMA102353R1000	2405037	0.22
	 Blå	200...250		232QBS6C	2CMA102354R1000	2405038	0.25
	 Röd	380...415		232QBS9	2CMA102925R1000		0.22
	 Röd	380...415		232QBS9C	2CMA102926R1000		0.25
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QBS4	2CMA102698R1000		0.29
	 Gul	100...130		332QBS4C	2CMA102699R1000		0.31
	 Röd	380...415		332QBS6	2CMA102372R1000	2405055	0.29
	 Röd	380...415		332QBS6C	2CMA102373R1000	2405056	0.31
	 Blå	200...250		332QBS9	2CMA102944R1000		0.29
	 Blå	200...250		332QBS9C	2CMA102945R1000		0.31
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QBS4	2CMA102718R1000		0.31
	 Gul	100...130		432QBS4C	2CMA102719R1000		0.35
	 Röd	346...415		432QBS6	2CMA102392R1000	2405074	0.31
	 Röd	346...415		432QBS6C	2CMA102393R1000	2405075	0.35
	 Blå	208...250		432QBS9	2CMA102964R1000		0.31
	 Blå	208...250		432QBS9C	2CMA102965R1000		0.35



Typ. 32QBS...

Typ. 32QBS...C

Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	M
232QBS...	88	88	76	48.5	22	132	87	5.3	M25x1.5
232QBS...C	88	88	76	48.5	22.3	132.3	87	5.3	M25x1.5
332QBS...	88	88	76	48.5	22	132	87	5.3	M25x1.5
332QBS...C	88	88	76	48.5	22.3	132.3	87	5.3	M25x1.5
432QBS...	96	102	84	56	26	146	94	5.3	M32x1.5
432QBS...C	96	102	84	56	26.3	146.3	94	5.3	M32x1.5



Intag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP44




432QB6

16 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QB4	2CMA102624R1000	2405016	0.13
	 Röd	346...415		416QB6	2CMA102331R1000		
	 Blå	208...250		416QB9	2CMA102903R1000		

32 A. Sköljtät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QB4	2CMA102716R1000	2405072	0.17
	 Röd	346...415		432QB6	2CMA102390R1000		
	 Blå	208...250		432QB9	2CMA102962R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	ØH	ØI
416QB...	75	75	60	60	23	44	5.5	56
432QB...	75	75	60	60	27	53	5.5	60

Intag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP44



432QBA6

16 A. Sköljtät



Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QBA4	2CMA102586R1000	2404980	0.15
	 Blå	200...250		216QBA6	2CMA102293R1000		
	 Röd	380...415		216QBA9	2CMA102865R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QBA4	2CMA102605R1000	2404998	0.18
	 Röd	380...415		316QBA6	2CMA102312R1000		
	 Blå	200...250		316QBA9	2CMA102884R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QBA4	2CMA102625R1000	2405017	0.22
	 Röd	346...415		416QBA6	2CMA102332R1000		
	 Blå	208...250		416QBA9	2CMA102904R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QBA4	2CMA102645R1000	2405036	0.17
	 Blå	200...250		232QBA6	2CMA102352R1000		
	 Röd	380...415		232QBA9	2CMA102924R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QBA4	2CMA102697R1000	2405054	0.20
	 Röd	380...415		332QBA6	2CMA102371R1000		
	 Blå	200...250		332QBA9	2CMA102943R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QBA4	2CMA102717R1000	2405073	0.48
	 Röd	346...415		432QBA6	2CMA102391R1000		
	 Blå	208...250		432QBA9	2CMA102963R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	ØH	ØI
216QBA...	85	85	70	70	106	85	6.3	50
316QBA...	85	85	70	70	112	88	6.3	50
416QBA...	85	85	70	70	117	94	6.3	50
232QBA...	85	85	70	70	126	96	6.3	50
332QBA...	85	85	70	70	126	96	6.3	50
432QBA...	85	85	70	70	133	102	6.3	50

Intag

för panelmontage med rak minimerad fläns, IP44



216QBM6

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QBM4	2CMA102585R1000	2404979	0.10
	 Blå	200...250		216QBM6	2CMA102292R1000		
	 Röd	380...415		216QBM9	2CMA102864R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QBM4	2CMA102604R1000	2404997	0.13
	 Röd	380...415		316QBM6	2CMA102311R1000		
	 Blå	200...250		316QBM9	2CMA102883R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QBM4	2CMA102623R1000	2405015	0.13
	 Röd	346...415		416QBM6	2CMA102330R1000		
	 Blå	208...250		416QBM9	2CMA102902R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QBM4	2CMA102644R1000	2405035	0.11
	 Blå	200...250		232QBM6	2CMA102351R1000		
	 Röd	380...415		232QBM6	2CMA102923R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QBM4	2CMA102696R1000	2405053	0.15
	 Röd	380...415		332QBM6	2CMA102370R1000		
	 Blå	200...250		332QBM9	2CMA102942R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QBM4	2CMA102715R1000	2405071	0.17
	 Röd	346...415		432QBM6	2CMA102389R1000		
	 Blå	208...250		432QBM9	2CMA102961R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	ØH	ØI
216QBM...	70	70	56	56	23	44	5.5	44
316QBM...	70	70	56	56	23	44	5.5	52
416QBM...	70	70	56	56	23	44	5.5	56
232QBM...	70	70	56	56	27	53	5.5	56
332QBM...	70	70	56	56	27	53	5.5	56
432QBM...	70	70	56	56	27	53	5.5	60

Uttag

för väggmontage, IP44



432QRS6

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QRS4	2CMA102584R1000	2404978	0.25
	 Blå	200...250		216QRS6	2CMA102291R1000		
	 Röd	380...415		216QRS9	2CMA102863R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QRS4	2CMA102603R1000	2404996	0.27
	 Röd	380...415		316QRS6	2CMA102310R1000		
	 Blå	200...250		316QRS9	2CMA102882R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRS4	2CMA102622R1000	2405014	0.29
	 Röd	346...415		416QRS6	2CMA102329R1000		
	 Blå	208...250		416QRS9	2CMA102901R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QRS4	2CMA102643R1000	2405034	0.30
	 Blå	200...250		232QRS6	2CMA102350R1000		
	 Röd	380...415		232QRS9	2CMA102922R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QRS4	2CMA102695R1000	2405052	0.33
	 Röd	380...415		332QRS6	2CMA102369R1000		
	 Blå	200...250		332QRS9	2CMA102941R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QRS4	2CMA102714R1000	2405070	0.36
	 Röd	346...415		432QRS6	2CMA102388R1000		
	 Blå	208...250		432QRS9	2CMA102960R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	M
216QRS...	75	80	64	43	20	121	88	5.3	M20x1.5
316QRS...	88	88	76	48.5	22	128	96	5.3	M25x1.5
416QRS...	88	88	76	48.5	22	128	103	5.3	M25x1.5
232QRS...	88	88	76	48.5	22	139	106	5.3	M25x1.5
332QRS...	88	88	76	48.5	22	139	106	5.3	M25x1.5
432QRS...	88	102	84	56	26	152	113	5.3	M32x1.5

Uttag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP44



216QR6

16 A. Sköljtät



Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Polar	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QR4	2CMA102582R1000	2404976	0.11
	 Blå	200...250		216QR6	2CMA102289R1000		
	 Röd	380...415		216QR9	2CMA102861R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QR4	2CMA102601R1000	2404994	0.13
	 Röd	380...415		316QR6	2CMA102308R1000		
	 Blå	200...250		316QR9	2CMA102880R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QR4	2CMA102620R1000	2405012	0.15
	 Röd	346...415		416QR6	2CMA102327R1000		
	 Blå	208...250		416QR9	2CMA102899R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QR4	2CMA102641R1000	2405032	0.15
	 Blå	200...250		232QR6	2CMA102348R1000		
	 Röd	380...415		232QR9	2CMA102920R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QR4	2CMA102693R1000	2405050	0.16
	 Röd	380...415		332QR6	2CMA102367R1000		
	 Blå	200...250		332QR9	2CMA102939R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QR4	2CMA102712R1000	2405068	0.18
	 Röd	346...415		432QR6	2CMA102386R1000		
	 Blå	208...250		432QR9	2CMA102958R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	K
216QR...	75	75	60	60	24	49	95	5.5	44	86
316QR...	75	75	60	60	24	49	102	5.5	49	90
416QR...	75	75	60	60	24	49	110	5.5	56	94
232QR...	75	75	60	60	30	58	122	5.5	56	98
332QR...	75	75	60	60	30	58	122	5.5	56	98
432QR...	75	75	60	60	30	58	128	5.5	60	105

Uttag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP44



432QRA6

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QRA4	2CMA102583R1000	2404977	0.15
	 Blå	200...250		216QRA6	2CMA102290R1000		
	 Röd	380...415		216QRA9	2CMA102862R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QRA4	2CMA102602R1000	2404995	0.16
	 Röd	380...415		316QRA6	2CMA102309R1000		
	 Blå	200...250		316QRA9	2CMA102881R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRA4	2CMA102621R1000	2405013	0.16
	 Röd	346...415		416QRA6	2CMA102328R1000		
	 Blå	208...250		416QRA9	2CMA102900R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QRA4	2CMA102642R1000		0.20
	 Blå	200...250		232QRA6	2CMA102349R1000	2405033	
	 Röd	380...415		232QRA9	2CMA102921R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QRA4	2CMA102694R1000		0.22
	 Röd	380...415		332QRA6	2CMA102368R1000	2405051	
	 Blå	200...250		332QRA9	2CMA102940R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QRA4	2CMA102713R1000		0.40
	 Röd	346...415		432QRA6	2CMA102387R1000	2405069	
	 Blå	208...250		432QRA9	2CMA102959R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	K	M
216QRA...	83	90	70	76	37	43	90	5	52	65
316QRA...	83	90	70	76	37	45	90	5	56	68
416QRA...	83	90	70	76	37	47	90	5	62	72
232QRA...	83	90	70	76	43	54	98	5	66	76
332QRA...	83	90	70	76	43	54	98	5	66	76
432QRA...	83	90	70	76	49	51	100	5	72	82

Uttag

för panelmontage med rak minimerad fläns, IP44



216QRM6

16 A. Sköljtät


Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QRM4	2CMA102581R1000		0.11
	 Blå	200...250		216QRM6	2CMA102288R1000	2404975	
	 Röd	380...415		216QRM9	2CMA102860R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QRM4	2CMA102600R1000		0.13
	 Röd	380...415		316QRM6	2CMA102307R1000	2404993	
	 Blå	200...250		316QRM9	2CMA102879R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRM4	2CMA102619R1000		0.15
	 Röd	346...415		416QRM6	2CMA102326R1000	2405011	
	 Blå	208...250		416QRM9	2CMA102898R1000		

32 A. Sköljtät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QRM4	2CMA102640R1000		0.14
	 Blå	200...250		232QRM6	2CMA102347R1000	2405031	
	 Röd	380...415		232QRM9	2CMA102919R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QRM4	2CMA102692R1000		0.15
	 Röd	380...415		332QRM6	2CMA102366R1000	2405049	
	 Blå	200...250		332QRM9	2CMA102938R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QRM4	2CMA102711R1000		0.18
	 Röd	346...415		432QRM6	2CMA102385R1000	2405067	
	 Blå	208...250		432QRM9	2CMA102957R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	K
216QRM...	70	70	56	56	24	49	95	5.5	44	86
316QRM...	70	70	56	56	24	49	102	5.5	49	90
416QRM...	70	70	56	56	24	49	110	5.5	56	94
232QRM...	70	70	56	56	30	58	122	5.5	56	98
332QRM...	70	70	56	56	30	58	122	5.5	56	98
432QRM...	70	70	56	56	30	58	128	5.5	60	104

Stickproppar

IP67



432QP6W

16 A. Vattentät


Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QP4W	2CMA102589R1000	2404983	0.17
	 Blå	200...250		216QP6W	2CMA102296R1000		
	 Röd	380...415		216QP9W	2CMA102868R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QP4W	2CMA102608R1000	2405001	0.19
	 Röd	380...415		316QP6W	2CMA102315R1000		
	 Blå	200...250		316QP9W	2CMA102887R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QP4W	2CMA102628R1000	2405020	0.23
	 Röd	346...415		416QP6W	2CMA102335R1000		
	 Blå	208...250		416QP9W	2CMA102907R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QP4W	2CMA102648R1000	2405039	0.23
	 Blå	200...250		232QP6W	2CMA102355R1000		
	 Röd	380...415		232QP9W	2CMA102927R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QP4W	2CMA102700R1000	2405057	0.25
	 Röd	380...415		332QP6W	2CMA102374R1000		
	 Blå	200...250		332QP9W	2CMA102946R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QP4W	2CMA102720R1000	2405076	0.29
	 Röd	346...415		432QP6W	2CMA102394R1000		
	 Blå	208...250		432QP9W	2CMA102966R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	ØD
216QP...	124	83	72	6-13
316QP...	129	89	81	6-13
416QP...	136	96	89	6-13
232QP...	149	100	93	11-20
332QP...	149	100	93	11-20
432QP...	156	107	102	11-20

Skarvuttag
IP67




432QC6W

16 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QC4W	2CMA102590R1000	2404984	0.20
	 Blå	200...250		216QC6W	2CMA102297R1000		
	 Röd	380...415		216QC9W	2CMA102869R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QC4W	2CMA102609R1000	2405002	0.25
	 Röd	380...415		316QC6W	2CMA102316R1000		
	 Blå	200...250		316QC9W	2CMA102888R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QC4W	2CMA102629R1000	2405021	0.27
	 Röd	346...415		416QC6W	2CMA102336R1000		
	 Blå	208...250		416QC9W	2CMA102908R1000		

32 A. Vattentät
Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QC4W	2CMA102649R1000	2405040	0.29
	 Blå	200...250		232QC6W	2CMA102356R1000		
	 Röd	380...415		232QC9W	2CMA102928R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QC4W	2CMA102701R1000	2405058	0.31
	 Röd	380...415		332QC6W	2CMA102375R1000		
	 Blå	200...250		332QC9W	2CMA102947R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QC4W	2CMA102721R1000	2405077	0.32
	 Röd	346...415		432QC6W	2CMA102395R1000		
	 Blå	208...250		432QC9W	2CMA102967R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	ØD
216QC...W	137	83	82	6-13
316QC...W	143	89	89	6-13
416QC...W	150	96	99	6-13
232QC...W	166	100	102	11-20
332QC...W	166	100	102	11-20
432QC...W	173	107	109	11-20

Intag

för väggmontage, IP67



216QBS6W

16 A. Vattentät


Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QBS4W	2CMA102597R1000	2404990	0.23
	 Blå	200...250		216QBS6W	2CMA102304R1000		
	 Röd	380...415		216QBS9W	2CMA102876R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QBS4W	2CMA102616R1000	2405008	0.29
	 Röd	380...415		316QBS6W	2CMA102323R1000		
	 Blå	200...250		316QBS9W	2CMA102895R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QBS4W	2CMA102637R1000	2405028	0.30
	 Röd	346...415		416QBS6W	2CMA102344R1000		
	 Blå	208...250		416QBS9W	2CMA102916R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QBS4W	2CMA102689R1000	2405046	0.24
	 Blå	200...250		232QBS6W	2CMA102363R1000		
	 Röd	380...415		232QBS9W	2CMA102935R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QBS4W	2CMA102708R1000	2405064	0.26
	 Röd	380...415		332QBS6W	2CMA102382R1000		
	 Blå	200...250		332QBS9W	2CMA102954R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QBS4W	2CMA102727R1000	2405083	0.37
	 Röd	346...415		432QBS6W	2CMA102401R1000		
	 Blå	208...250		432QBS9W	2CMA102973R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	K	ØH	M
216QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	138	93	10	5.5	M25x1.5
316QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	140	93	10	5.5	M25x1.5
416QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	140	96	10	5.5	M25x1.5
232QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	149	99	10	5.5	M25x1.5
332QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	149	99	10	5.5	M25x1.5
432QBS...W	88.5	95.5	75	49	23.5	151	103	10	5.5	M25x1.5

Intag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67



216QB6W

16 A. Vattentät



Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QB4W	2CMA102595R1000	2404988	0.12
	 Blå	200...250		216QB6W	2CMA102302R1000		
	 Röd	380...415		216QB9W	2CMA102874R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QB4W	2CMA102614R1000	2405006	0.14
	 Röd	380...415		316QB6W	2CMA102321R1000		
	 Blå	200...250		316QB9W	2CMA102893R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QB4W	2CMA102635R1000	2405026	0.18
	 Röd	346...415		416QB6W	2CMA102342R1000		
	 Blå	208...250		416QB9W	2CMA102914R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QB4W	2CMA102687R1000	2405044	0.20
	 Blå	200...250		232QB6W	2CMA102361R1000		
	 Röd	380...415		232QB9W	2CMA102933R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QB4W	2CMA102706R1000	2405062	0.22
	 Röd	380...415		332QB6W	2CMA102380R1000		
	 Blå	200...250		332QB9W	2CMA102952R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QB4W	2CMA102725R1000	2405081	0.24
	 Röd	346...415		432QB6W	2CMA102399R1000		
	 Blå	208...250		432QB9W	2CMA102971R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI
216QB...W	83	90	70	76	17	52	90	5.5	65
316QB...W	83	90	70	76	17	52	90	5.5	65
416QB...W	83	90	70	76	17	52	90	5.5	65
232QB...W	83	90	70	76	21	61	93	5.5	65
332QB...W	83	90	70	76	21	61	93	5.5	65
432QB...W	83	90	70	76	21	61	102	5.5	65

Intag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP67



432QBA6W

16 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1...2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QBA4W	2CMA102596R1000	2404989	0.12
	 Blå	200...250		216QBA6W	2CMA102303R1000		
	 Röd	380...415		216QBA9W	2CMA102875R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QBA4W	2CMA102615R1000	2405007	0.22
	 Röd	380...415		316QBA6W	2CMA102322R1000		
	 Blå	200...250		316QBA9W	2CMA102894R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QBA4W	2CMA102636R1000	2405027	0.24
	 Röd	346...415		416QBA6W	2CMA102343R1000		
	 Blå	208...250		416QBA9W	2CMA102915R1000		


32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QBA4W	2CMA102688R1000	2405045	0.18
	 Blå	200...250		232QBA6W	2CMA102362R1000		
	 Röd	380...415		232QBA9W	2CMA102934R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QBA4W	2CMA102707R1000	2405063	0.20
	 Röd	380...415		332QBA6W	2CMA102381R1000		
	 Blå	200...250		332QBA9W	2CMA102953R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QBA4W	2CMA102726R1000	2405082	0.25
	 Röd	346...415		432QBA6W	2CMA102400R1000		
	 Blå	208...250		432QBA9W	2CMA102972R1000		

Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	K	M
216QBA...W	83	90	70	76	37	50	103	5	52	65
316QBA...W	83	90	70	76	37	52	109	5	56	68
416QBA...W	83	90	70	76	37	55	119	5	62	72
232QBA...W	83	90	70	76	43	62	125	5	66	76
332QBA...W	83	90	70	76	43	62	125	5	66	76
432QBA...W	83	90	70	76	49	59	133	5	72	82



Uttag

för väggmontage, IP67



232QRS6W

16 A. Vattentät



Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QRS4W	2CMA102593R1000	2404987	0.25
	 Blå	200...250		216QRS6W	2CMA102300R1000		
	 Röd	380...415		216QRS9W	2CMA102872R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QRS4W	2CMA102612R1000	2405005	0.28
	 Röd	380...415		316QRS6W	2CMA102319R1000		
	 Blå	200...250		316QRS9W	2CMA102891R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRS4W	2CMA102633R1000	2405025	0.36
	 Röd	346...415		416QRS6W	2CMA102340R1000		
	 Blå	208...250		416QRS9W	2CMA102912R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Snabbanslutning. Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QRS4W	2CMA102652R1000	2405043	0.38
	 Blå	200...250		232QRS6W	2CMA102359R1000		
	 Röd	380...415		232QRS9W	2CMA102931R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QRS4W	2CMA102704R1000	2405061	0.39
	 Röd	380...415		332QRS6W	2CMA102378R1000		
	 Blå	200...250		332QRS9W	2CMA102950R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QRS4W	2CMA102724R1000	2405080	0.42
	 Röd	346...415		432QRS6W	2CMA102398R1000		
	 Blå	208...250		432QRS9W	2CMA102970R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	K	ØH	M
216QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	130	97	13.5	5.5	M25x1.5
316QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	132	98	13.5	5.5	M25x1.5
416QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	133	104	13.5	5.5	M25x1.5
232QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	140	108	13.5	5.5	M25x1.5
332QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	140	108	13.5	5.5	M25x1.5
432QRS...W	80.5	83	68	25	23.5	143	108	13.5	5.5	M25x1.5

Uttag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67



432QR6W

16 A. Vattentät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QR4W	2CMA102591R1000		0.13
	 Blå	200...250		216QR6W	2CMA102298R1000	2404985	
	 Röd	380...415		216QR9W	2CMA102870R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QR4W	2CMA102610R1000		0.14
	 Röd	380...415		316QR6W	2CMA102317R1000	2405003	
	 Blå	200...250		316QR9W	2CMA102889R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QR4W	2CMA102631R1000		0.15
	 Röd	346...415		416QR6W	2CMA102338R1000	2405023	
	 Blå	208...250		416QR9W	2CMA102910R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QR4W	2CMA102650R1000	2405041	0.18
	 Blå	200...250		232QR6W	2CMA102357R1000		
	 Röd	380...415		232QR9W	2CMA102929R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QR4W	2CMA102702R1000	2405059	0.25
	 Röd	380...415		332QR6W	2CMA102376R1000		
	 Blå	200...250		332QR9W	2CMA102948R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QR4W	2CMA102722R1000	2405078	0.28
	 Röd	346...415		432QR6W	2CMA102396R1000		
	 Blå	208...250		432QR9W	2CMA102968R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	K
216QR...	75	75	60	60	24	57	102	5.5	44	108
316QR...	75	75	60	60	24	58	109	5.5	49	114
416QR...	75	75	60	60	24	58	117	5.5	56	126
232QR...	75	75	60	60	30	67	128	5.5	56	132
332QR...	75	75	60	60	30	67	128	5.5	56	132
432QR...	75	75	60	60	30	67	133	5.5	60	140

Uttag

för panelmontage med enhetlig vinklad fläns, IP67



216QRA6W

16 A. Vattentät


Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216QRA4W	2CMA102592R1000		0.17
	 Blå	200...250		216QRA6W	2CMA102299R1000	2404986	
	 Röd	380...415		216QRA9W	2CMA102871R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316QRA4W	2CMA102611R1000		0.19
	 Röd	380...415		316QRA6W	2CMA102318R1000	2405004	
	 Blå	200...250		316QRA9W	2CMA102890R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRA4W	2CMA102632R1000		0.23
	 Röd	346...415		416QRA6W	2CMA102339R1000	2405024	
	 Blå	208...250		416QRA9W	2CMA102911R1000		

32 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232QRA4W	2CMA102651R1000		0.24
	 Blå	200...250		232QRA6W	2CMA102358R1000	2405042	
	 Röd	380...415		232QRA9W	2CMA102930R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	332QRA4W	2CMA102703R1000		0.26
	 Röd	380...415		332QRA6W	2CMA102377R1000	2405060	
	 Blå	200...250		332QRA9W	2CMA102949R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	432QRA4W	2CMA102723R1000		0.29
	 Röd	346...415		432QRA6W	2CMA102397R1000	2405079	
	 Blå	208...250		432QRA9W	2CMA102969R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	K	M
216QRA...W	83	90	70	76	37	50	106	5	52	65
316QRA...W	83	90	70	76	37	52	109	5	56	68
416QRA...W	83	90	70	76	37	55	119	5	62	72
232QRA...W	83	90	70	76	43	62	125	5	66	76
332QRA...W	83	90	70	76	43	62	125	5	66	76
432QRA...W	83	90	70	76	49	59	133	5	72	82

Uttag

för panelmontage med enhetlig rak fläns, IP67




416QRM6W

16 A. Vattentät

Plastkapsling (PA). Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	416QRM4W	2CMA102630R1000		0.17
	 Röd	346...415		416QRM6W	2CMA102337R1000	2405022	
	 Blå	208...250		416QRM9W	2CMA102909R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	K
416QRM...W	70	70	56	56	19	57	117	5.5	56	125

Industriella anslutningsdon

"Critical & Safe"

Blockerade vägguttag



—
""Heavy duty"" Typ MVS...WH
16 A...32 A, IP67



—
""Heavy duty"" Typ MVS...WH
63 A...125 A, IP67



—
Vertikal med skydd,
Typ MPM...W, 16 A...32 A, IP67



—
Vertikal med skydd,
Typ MPR..., 16 A...32 A, IP44



—
Vertikal med skydd,
Typ MPR...W, 16 A...32 A, IP67



—
Vertikal förberedd för skydd,
Typ MP...WP, 16 A...32 A, IP67



—
Vertikal, Typ MVS...
16 A...32 A, IP44



—
Vertikal, Typ MVS...W
16 A...32 A, IP67



—
Metallkapslad, Typ MM
125 A, IP44



—
Metallkapslad, Typ MM...
16 A...32 A, IP44



—
Metallkapslad, Typ MM...
63 A, IP44



—
Horisontell, Typ MHS...
16 A...32 A, IP44



—
Horisontell, Typ MHS
63 A, IP44



—
Horisontell, Typ MHS...W
16 A...32 A, IP67



—
Horisontell, Typ MHS..W
63 A, IP67

Utanpåliggande vägguttag



—
Vertikal med skydd,
Typ RPM..., 16 A...32 A, IP44



—
Vertikal med skydd,
Typ RPM...W, 16 A...32 A, IP67



—
Vertikal med skydd,
Typ RPR..., 16 A...32 A, IP44



—
Vertikal med skydd,
Typ RPR...W, 16 A...32 A, IP67



—
Vertikal förberedd för skydd,
Typ RP...WP, 16 A...32 A, IP67

Industriella anslutningsdon

Critical & Safe

Våra nya industriella uttag kompletterar ABB's starka erbjudande av lågspänningsprodukter. Dessa uttag är en del av serien "CRITICAL & SAFE". "CRITICAL & SAFE" är produktserie som är lämplig för generell användning i de flesta applikationer.

"Critical & Safe" är en serie av produkter för applikationer med höga krav på säkerhet, hållbarhet och prestanda. Produktserien är perfekt för applikationer med frekventa in-/urkopplingar och publika miljöer. Inbyggd brytare med vred ger hög produkt- och personsäkerhet. Tack vare mekanismen är det inte möjligt att turn on the produkt om inte en korrekt stickkontakt är ansluten vilket minimerar risken för personskador. På samma sätt kan inte anslutningsdon avlägsnas när brytaren är påslagen utan kräver frånslag innan urkoppling. Kapslingen är gjord av PBT eller aluminium. PBT är ett tåligt plastmaterial som står emot tuff användning och de flesta kemiska

ämnen som återfinns i industrimiljö. Aluminium kapslingen är en blandning av aluminium och en variant av silikon vilket ger utmärkt skydd mot korrosion samtidigt som det är robust och tåligt mot stötar och ljus.



Blockerade vägguttag

"Heavy duty"




416MVS6WH

16 A. IP67/IP69. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25+32 mm ovan till och borrhållning undertill. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216MVS1WH	2CMA163255R1000		1.75
	 Gul	100...130	50/60	216MVS4WH	2CMA163256R1000		
	 Blå	200...250		216MVS6WH	2CMA163257R1000	2417133	
	 Röd	380...415		216MVS9WH	2CMA163258R1000		
	 Grå	transf		216MVS12WH	2CMA163259R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316MVS1WH	2CMA163261R1000		1.79
	 Gul	100...130	50/60	316MVS4WH	2CMA163262R1000		
	 Svart	600...690		316MVS5WH	2CMA163263R1000	2417138	
	 Röd	380...415		316MVS6WH	2CMA163264R1000	2417139	
	 Svart	480...500		316MVS7WH	2CMA163265R1000		
	 Blå	200...250		316MVS9WH	2CMA163266R1000		
	 Grön	>50	100...300	316MVS10WH	2CMA163267R1000		
	 Röd	440...460	60	316MVS11WH	2CMA163268R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416MVS1WH	2CMA163270R1000		1.83
	 Grön	>50	>300...500	416MVS2WH	2CMA163271R1000		
	 Röd	346...415	50/60	416MVS6WH	2CMA163272R1000	2417146	
	 Blå	208...250		416MVS9WH	2CMA163273R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D
216MVS...WH	255	160	306	205
316MVS...WH	255	160	306	205
416MVS...WH	255	160	306	205

Blockerade vägguttag

"Heavy duty"




432MVS6WH

32 A. IP67/IP69. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25+32 mm ovanpå och borrhållning undertill. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232MVS1WH	2CMA163275R1000	2417148	1.87
	 Blå	200...250	50/60	232MVS6WH	2CMA163276R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332MVS1WH	2CMA163277R1000		1.91
	 Röd	380/440	50/60	332MVS3WH	2CMA100662R1000		
	 Svart	600...690	50/60	332MVS5WH	2CMA163278R1000	2417151	
	 Röd	380...415		332MVS6WH	2CMA163279R1000	2417152	
	 Svart	480...500		332MVS7WH	2CMA163280R1000	2417153	
	 Blå	200...250		332MVS9WH	2CMA163281R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432MVS1WH	2CMA163284R1000		1.95
	 Röd	346...415	50/60	432MVS6WH	2CMA163285R1000	2417156	
	 Svart	480...500		432MVS7WH	2CMA163286R1000		
	 Blå	208...250		432MVS9WH	2CMA101701R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D
232MVS...WH	255	160	306	205
332MVS...WH	255	160	306	205
432MVS...WH	255	160	306	205

Blockerade vägguttag

"Heavy duty"




463MVS6WH

63 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 40+50 mm ovan till och borrhållning undertill. Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263MVS1WH	2CMA162831R1000		3.50
	 Gul	100...130	50/60	263MVS4WH	2CMA162827R1000		
	 Blå	200...250		263MVS6WH	2CMA162828R1000	2417020	
	 Röd	380...415		263MVS9WH	2CMA162829R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363MVS1WH	2CMA162841R1000		3.50
	 Gul	100...130	50/60	363MVS4WH	2CMA162834R1000		
	 Svart	600...690		363MVS5WH	2CMA162835R1000	2417024	
	 Röd	380...415		363MVS6WH	2CMA162836R1000	2417025	
	 Svart	480...500		363MVS7WH	2CMA162837R1000		
	 Blå	200...250		363MVS9WH	2CMA162838R1000		
	 Röd	440...460	60	363MVS11WH	2CMA162840R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463MVS1WH	2CMA162849R1000		3.60
	 Gul	100...130	50/60	463MVS4WH	2CMA162844R1000		
	 Röd	346...415		463MVS6WH	2CMA162845R1000	2417031	
	 Svart	480...500		463MVS7WH	2CMA162846R1000		
	 Blå	208...250		463MVS9WH	2CMA162847R1000		
	 Röd	440...460	60	463MVS11WH	2CMA162848R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D
263MVS...WH	408	175	463	241
363MVS...WH	408	175	463	241
463MVS...WH	408	175	463	241

Blockerade vägguttag

"Heavy duty"




4125MVS6WH

125 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 40+50 mm ovanpå och bormarkering undertill. Långa fashylsor och pilothylsa. Kabelarea 16...70 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125MVS1WH	2CMA162740R1000		4.20
	 Gul	100...130	50/60	2125MVS4WH	2CMA162738R1000		
	 Blå	200...250		2125MVS6WH	2CMA162739R1000	2416963	
	 Röd	380...415		2125MVS9WH	2CMA101837R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	3125MVS1WH	2CMA162746R1000		4.40
	 Gul	100...130	50/60	3125MVS4WH	2CMA162741R1000		
	 Röd	380...415		3125MVS6WH	2CMA162742R1000	2416966	
	 Svart	480...500		3125MVS7WH	2CMA162743R1000	2416967	
	 Blå	200...250		3125MVS9WH	2CMA162744R1000		
	 Röd	440...460	60	3125MVS11WH	2CMA162745R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125MVS1WH	2CMA162796R1000		4.50
	 Gul	100...130	50/60	4125MVS4WH	2CMA162791R1000		
	 Röd	346...415		4125MVS6WH	2CMA162792R1000	2416996	
	 Svart	480...500		4125MVS7WH	2CMA162793R1000	2416997	
	 Blå	208...250		4125MVS9WH	2CMA162794R1000		
	 Röd	440...460	60	4125MVS11WH	2CMA162795R1000	2416999	

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (see page 107)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D
2125MVS...WH	408	175	463	241
3125MVS...WH	408	175	463	241
4125MVS...WH	408	175	463	241

Blockerade vägguttag

Metallkapslad




416MM6

16 A. IP44. Sköljtät
Kapsling i aluminium. Kabelanslutning 2 x M25 + 2 x M32. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+E							
4	 Grå		AC	316MM1	2CMA167980R1000		1.30
	 Gul	100...130	50/60	316MM4	2CMA167973R1000		
	 Svart	600...690		316MM5	2CMA167974R1000		
	 Röd	380...415		316MM6	2CMA167975R1000	2417057	
	 Svart	480...500		316MM7	2CMA167976R1000	2417058	
	 Blå	200...250		316MM9	2CMA167977R1000		
	 Grön	>50	100...300	316MM10	2CMA167978R1000		
	 Röd	440...460	60	316MM11	2CMA167979R1000	2417061	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416MM1	2CMA167988R1000		1.32
	 Grön	>50	>300...500	416MM2	2CMA167981R1000	2417063	
	 Röd	346...415	50/60	416MM6	2CMA167984R1000	2417064	
	 Blå	208...250		416MM9	2CMA167986R1000		
	 Röd	440...460	60	416MM11	2CMA167987R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
316MM...	135	165	91.5	125	198
416MM...	135	165	91.5	125	198

Blockerade vägguttag

Metallkapslad




416MM6

32 A. IP44. Sköljtät

Kapsling i aluminium. Kabelanslutning 2 x M25 + 2 x M32. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
3P+E							
4	 Grå		AC	332MM1	2CMA167998R1000		1.42
	 Röd	380/440	50/60	332MM3	2CMA167990R1000	2417068	
	 Gul	100...130	50/60	332MM4	2CMA167991R1000	2417069	
	 Svart	600...690		332MM5	2CMA167992R1000		
	 Röd	380...415		332MM6	2CMA167993R1000	2417071	
	 Svart	480...500		332MM7	2CMA167994R1000	2417072	
	 Blå	200...250		332MM9	2CMA167995R1000		
	 Grön	>50	100...300	332MM10	2CMA167996R1000		
	 Röd	440...460	60	332MM11	2CMA167997R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432MM1	2CMA168006R1000		1.48
	 Röd	346...415	50/60	432MM6	2CMA168002R1000	2417077	
	 Svart	480...500		432MM7	2CMA168003R1000		
	 Blå	208...250		432MM9	2CMA168004R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
332MM...	135	165	91.5	135	198
432MM...	135	165	91.5	135	198

Blockerade vägguttag

Metallkapslad



263MM6


63 A. IP44. Sköljtät

Kapsling i aluminium. Kabelanslutning 4 x M40. Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263MM1	2CMA168033R1000		2.20
	 Gul	100...130	50/60	263MM4	2CMA168030R1000		
	 Blå	200...250		263MM6	2CMA168031R1000	2417102	
	 Röd	380...415		263MM9	2CMA168032R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363MM1	2CMA168040R1000		2.22
	 Gul	100...130	50/60	363MM4	2CMA168034R1000		
	 Svart	600...690		363MM5	2CMA168035R1000	2417106	
	 Röd	380...415		363MM6	2CMA168036R1000	2417107	
	 Svart	480...500		363MM7	2CMA168037R1000	2417108	
	 Blå	200...250		363MM9	2CMA168038R1000		
	 Röd	440...460	60	363MM11	2CMA168039R1000	2417112	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463MM1	2CMA168046R1000		2.35
	 Röd	346...415	50/60	463MM6	2CMA168042R1000	2417112	
	 Svart	480...500		463MM7	2CMA168043R1000		
	 Blå	208...250		463MM9	2CMA168044R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
263MM...	165	201	91.5	183	228
363MM...	165	201	91.5	183	228
463MM...	165	201	91.5	183	228

Blockerade vägguttag

Metallkapslad




4125MM6

125 A. IP44. Sköljtät

Kapsling i aluminium. Långa fashylsor och pilothylsa. Kabelanslutning 1 x M50. Kabelarea 16...70 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
	 Blå	200...250	50/60	2125MM6	2CMA168047R1000	2417116	7.70
3P+E							
4	 Grå		AC	3125MM1	2CMA168052R1000		7.90
	 Röd	380...415	50/60	3125MM6	2CMA168048R1000	2417117	
	 Svart	480...500		3125MM7	2CMA168049R1000	2417118	
	 Blå	200...250		3125MM9	2CMA168050R1000		
	 Röd	440...460	60	3125MM11	2CMA168051R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125MM1	2CMA168056R1000		8.10
	 Röd	346...415	50/60	4125MM6	2CMA168053R1000	2417122	
	 Svart	480...500		4125MM7	2CMA168054R1000	2417123	
	 Röd	440...460	60	4125MM11	2CMA168055R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F
2125MM...	230	210	370	405	230	31
3125MM...	230	210	370	405	230	31
4125MM...	230	210	370	405	230	31

Blockerade vägguttag

Horisontell



432MHS6

16 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm/M25. Kabelarea 1.5...4 mm²


Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216MHS4	2CMA167622R1000		0.55
	 Blå	200...250		216MHS6	2CMA167623R1000	2416812	
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316MHS4	2CMA167629R1000		0.58
	 Svart	600...690		316MHS5	2CMA167630R1000		
	 Röd	380...415		316MHS6	2CMA167631R1000	2416818	
	 Svart	480...500		316MHS7	2CMA167632R1000	2416819	
	 Blå	200...250		316MHS9	2CMA167633R1000		
	 Röd	440...460	60	316MHS11	2CMA167635R1000	2416822	
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	416MHS6	2CMA167640R1000	2416825	0.61

32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm/M25. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232MHS4	2CMA167668R1000		0.60
	 Blå	200...250		232MHS6	2CMA167669R1000	2416846	
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	332MHS5	2CMA167676R1000		0.63
	 Röd	380...415		332MHS6	2CMA167677R1000	2416849	
	 Svart	480...500		332MHS7	2CMA167678R1000	2416850	
	 Blå	200...250		332MHS9	2CMA167679R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	432MHS6 *)	2CMA167686R1000	2416853	0.66

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
216MHS...416MHS...	168	91	125	116	129
232MHS...432MHS...	168	91	125	126	129
463MHS...	165	201	91.5	183	228

Blockerade vägguttag

Horisontell




463MHS6

63 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 32 mm. Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263MHS4	2CMA167714R1000		2.00
	 Blå	200...250		263MHS6	2CMA167715R1000	2416866	
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363MHS5	2CMA167719R1000		2.00
	 Röd	380...415		363MHS6	2CMA167721R1000	2416869	
	 Svart	480...500		363MHS7	2CMA167722R1000	2416870	
	 Blå	200...250		363MHS9	2CMA167723R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463MHS6	2CMA167727R1000	2416873	2.10

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
263MHS...	206	132	152	168	168
363MHS...	206	132	152	168	168
463MHS...	206	132	152	168	168

Blockerade vägguttag

Horisontell




216MHS6W

16 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm toppen/M25 botten. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216MHS1W	2CMA167804R1000		0.55
	 Gul	100...130	50/60	216MHS4W	2CMA167800R1000		
	 Blå	200...250		216MHS6W	2CMA167801R1000	2416894	
	 Röd	380...415		216MHS9W	2CMA167802R1000		
	 Grå	transf.		216MHS12W	2CMA167803R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316MHS1W	2CMA167814R1000		0.58
	 Grön	>50	>300...500	316MHS2W	2CMA167805R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316MHS3W	2CMA167806R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316MHS4W	2CMA167807R1000		
	 Svart	600...690		316MHS5W	2CMA167808R1000		
	 Röd	380...415		316MHS6W	2CMA167809R1000	2416902	
	 Svart	480...500		316MHS7W	2CMA167810R1000		
	 Blå	200...250		316MHS9W	2CMA167811R1000		
	 Grön	>50	100...300	316MHS10W	2CMA167812R1000		
	 Röd	440...460	60	316MHS11W	2CMA167813R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416MHS1W	2CMA167822R1000		0.61
	 Grön	>50	>300...500	416MHS2W	2CMA167815R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416MHS3W	2CMA167816R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416MHS4W	2CMA167817R1000		
	 Röd	346...415		416MHS6W	2CMA167818R1000	2416911	
	 Svart	480...500		416MHS7W	2CMA167819R1000		
	 Blå	208...250		416MHS9W	2CMA167820R1000		
	 Röd	440...460	60	416MHS11W	2CMA167821R1000		

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
216MHS...W	168	91	125	116	129
316MHS...W	168	91	125	116	129
416MHS...W	168	91	125	116	129

Blockerade vägguttag

Horisontell




432MHS6W

32 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm toppen/M25 botten. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232MHS1W	2CMA167851R1000		0.60
	 Gul	100...130	50/60	232MHS4W	2CMA167847R1000		
	 Blå	200...250		232MHS6W	2CMA167848R1000	2416940	
	 Röd	380...415		232MHS9W	2CMA167849R1000		
	 Grå	transf.		232MHS12W	2CMA167850R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332MHS1W	2CMA167814R1000		0.63
	 Grön	>50	>300...500	332MHS2W	2CMA167805R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332MHS3W	2CMA167806R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332MHS4W	2CMA167807R1000		
	 Svart	600...690		332MHS5W	2CMA167808R1000		
	 Röd	380...415		332MHS6W	2CMA167809R1000	2416902	
	 Svart	480...500		332MHS7W	2CMA167810R1000		
	 Blå	200...250		332MHS9W	2CMA167811R1000		
	 Grön	>50	100...300	332MHS10W	2CMA167812R1000		
	 Röd	440...460	60	332MHS11W	2CMA167813R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432MHS1W	2CMA167869R1000		0.66
	 Grön	>50	>300...500	432MHS2W	2CMA167862R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432MHS3W	2CMA167863R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432MHS4W	2CMA167864R1000		
	 Röd	346...415		432MHS6W	2CMA167865R1000	2416957	
	 Svart	480...500		432MHS7W	2CMA167866R1000		
	 Blå	208...250		432MHS9W	2CMA167867R1000		
	 Röd	440...460	60	432MHS11W	2CMA167868R1000		

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
232MHS...W	168	91	125	136	129
332MHS...W	168	91	125	136	129
432MHS...W	168	91	125	116	129

Blockerade vägguttag

Horisontell




263MHS6W

63 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 33 mm toppen/ Ø 33 botten. Kabelarea 6...25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263MHS1W	2CMA167896R1000		2.00
	 Gul	100...130	50/60	263MHS4W	2CMA167893R1000		
	 Blå	200...250		263MHS6W	2CMA167894R1000	2417002	
	 Röd	380...415		263MHS9W	2CMA167895R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363MHS1W	2CMA167903R1000		2.00
	 Gul	100...130	50/60	363MHS4W	2CMA167897R1000		
	 Svart	600...690		363MHS5W	2CMA167898R1000		
	 Röd	380...415		363MHS6W	2CMA167899R1000	2417007	
	 Svart	480...500		363MHS7W	2CMA167900R1000	2417008	
	 Blå	200...250		363MHW9W	2CMA167901R1000		
	 Röd	440...460	60	363MHS11W	2CMA167901R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463MHS1W	2CMA167909R1000		2.10
	 Gul	100...130	50/60	463MHS4W	2CMA167904R1000		
	 Röd	346...415		463MHS6W	2CMA167905R1000	2417014	
	 Svart	480...500		463MHS7W	2CMA167906R1000		
	 Blå	208...250		463MHS9W	2CMA167907R1000		
	 Röd	440...460	60	463MHS11W	2CMA167908R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	E1	H
263MHS...W	206	132	152	182	168
363MHS...W	206	132	152	182	168
463MHS...W	206	132	152	182	168

Blockerade vägguttag

Med skydd




363MPR6W

63 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 32 mm ovan till och undertill. Kabelarea 6...25 mm². Levereras med jordfelsbrytare 30mA typ A.

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263MPR4W	2CMA101940R1000		1.90
	 Blå	200...250		263MPR6W	2CMA101941R1000		
	 Röd	380...415		263MPR9W	2CMA101942R1000		
3P+E							
5	 Gul	100...130	50/60	363MPR4W	2CMA101937R1000		1.90
	 Röd	346...415		363MPR6W	2CMA101938R1000		
	 Blå	200...250		363MPR9W	2CMA101939R1000		
3P+N+E							
5	 Gul	100...130	50/60	463MPR4W	2CMA101935R1000		1.90
	 Röd	346...415		463MPR6W	2CMA101934R1000		
	 Blå	208...250		463MPR9W	2CMA101936R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	A1	B	C	C1	C2	D	D1	E
263MPR...W	168	337	206	152	132	300	108	138	175
363MPR...W	168	337	206	152	132	300	108	138	175
463MPR...W	168	337	206	152	132	300	108	138	175

Blockerade vägguttag

Vertikal



432MVS6

16 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216MVS4	2CMA167645R1000	2416829	0.63
	 Blå	200...250		216MVS6	2CMA167646R1000		
3P+E							
4	 Gul	100...130	50/60	316MVS4	2CMA167652R1000	2416835	0.67
	 Svart	600...690		316MVS5	2CMA167653R1000		
	 Röd	380...415		316MVS6	2CMA167654R1000		
	 Svart	480...500	316MVS7	2CMA167655R1000			
	 Blå	200...250	316MVS9	2CMA167656R1000			
	 Röd	440...460	60	316MVS11	2CMA167658R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	416MVS6	2CMA167663R1000	2416842	0.70


32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232MVS4	2CMA167691R1000	2416856	0.69
	 Blå	200...250		232MVS6	2CMA167692R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	332MVS5	2CMA167699R1000	2416858	0.72
	 Röd	380...415		332MVS6	2CMA167700R1000	2416859	
	 Svart	480...500		332MVS7	2CMA167701R1000	2416860	
	 Blå	200...250		332MVS9	2CMA167702R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	432MVS6	2CMA167709R1000	2416863	0.76

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216MVS...416MVS...	199.5	120	170	90	235	149
232MVS...432MVS...	199.5	120	170	90	235	149

Blockerade vägguttag

Vertikal



216MVS6W


16 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	216MVS1W	2CMA167827R1000		0.63
	 Gul	100...130	50/60	216MVS4W	2CMA167823R1000		
	 Blå	200...250		216MVS6W	2CMA167824R1000	2416917	
	 Röd	380...415		216MVS9W	2CMA167825R1000		
	 Grå	transf.		216MVS12W	2CMA167826R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316MVS1W	2CMA167838R1000		0.67
	 Grön	>50	>300...500	316MVS2W	2CMA167828R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316MVS3W	2CMA167829R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316MVS4W	2CMA167830R1000		
	 Svart	600...690		316MVS5W	2CMA167831R1000		
	 Röd	380...415		316MVS6W	2CMA167832R1000	2416925	
	 Svart	480...500		316MVS7W	2CMA167833R1000		
	 Blå	200...250		316MVS9W	2CMA167834R1000	2416927	
	 Grön	>50	100...300	316MVS10W	2CMA167835R1000		
	 Röd	440...460	60	316MVS11W	2CMA167836R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416MVS1W	2CMA167846R1000		0.70
	 Grön	>50	>300...500	416MVS2W	2CMA167839R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416MVS3W	2CMA167840R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416MVS4W	2CMA167841R1000		
	 Röd	346...415		416MVS6W	2CMA167842R1000	2416934	
	 Svart	480...500		416MVS7W	2CMA167843R1000		
	 Blå	208...250		416MVS9W	2CMA167844R1000		
	 Röd	440...460	60	416MVS11W	2CMA167845R1000		

- Vredet är plomberbart med hänslås (5-8 mm bygel)

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216MVS...W	199.5	120	170	90	253	149
316MVS...W	199.5	120	170	90	253	149
416MVS...W	199.5	120	170	90	253	149

Blockerade vägguttag

Vertikal



432MHS6W


32 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" Ø 25 mm. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232MVS1W	2CMA167874R1000		0.69
	 Gul	100...130	50/60	232MVS4W	2CMA167870R1000		
	 Blå	200...250		232MVS6W	2CMA167871R1000	2416973	
	 Röd	380...415		232MVS9W	2CMA167872R1000		
	 Grå	transf.		232MVS12W	2CMA167873R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332MVS1W	2CMA167884R1000		0.72
	 Grön	>50	>300...500	332MVS2W	2CMA167875R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332MVS3W	2CMA167876R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332MVS4W	2CMA167877R1000		
	 Svart	600...690		332MVS5W	2CMA167878R1000	2416980	
	 Röd	380...415		332MVS6W	2CMA167879R1000	2416981	
	 Svart	480...500		332MVS7W	2CMA167880R1000	2416982	
	 Blå	200...250		332MVS9W	2CMA167881R1000		
	 Grön	>50	100...300	332MVS10W	2CMA167882R1000		
	 Röd	440...460	60	332MVS11W	2CMA167883R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432MVS1W	2CMA167892R1000		0.76
	 Grön	>50	>300...500	432MVS2W	2CMA167885R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432MVS3W	2CMA167886R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432MVS4W	2CMA167887R1000		
	 Röd	346...415		432MVS6W	2CMA167888R1000	2416990	
	 Svart	480...500		432MVS7W	2CMA167889R1000		
	 Blå	208...250		432MVS9W	2CMA167890R1000		
	 Röd	440...460	60	432MVS11W	2CMA167891R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
232MVS...W	199.5	120	170	90	253	149
332MVS...W	199.5	120	170	90	253	149
432MVS...W	199.5	120	170	90	253	149

Blockerade vägguttag

Vertikal med skydd




216MPM6W

16 A. IP67. Vattentät

Plastkapsling (PBT). Innehåller dvärgbrytare i serien S201/S203 karaktäristik C.
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	216MPM4W	2CMA167948R1000	2417037	1.74
	 Blå	200...250		216MPM6W	2CMA167949R1000		
	 Röd	380...415		216MPM9W	2CMA167950R1000		
	 Grå	transf.		216MPM12W	2CMA167951R1000		
3P+E							
4	 Grön	>50	>300...500	316MPM2W	2CMA167953R1000	2417043	1.77
	 Röd	380/440	50/60	316MPM3W	2CMA167954R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316MPM4W	2CMA167955R1000		
	 Svart	600...690	316MPM5W	2CMA167956R1000			
	 Röd	380...415	316MPM6W	2CMA167957R1000			
	 Svart	480...500	316MPM7W	2CMA167958R1000			
	 Blå	200...250	316MPM9W	2CMA167959R1000			
	 Grön	>50	100...300	316MPM10W	2CMA167960R1000		
	 Röd	440...460	60	316MPM11W	2CMA167961R1000		
3P+N+E							
5	 Grön	>50	>300...500	416MPM2W	2CMA167963R1000	2417051	1.79
	 Röd	380/440	50/60	416MPM3W	2CMA167964R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416MPM4W	2CMA167965R1000		
	 Röd	346...415	416MPM6W	2CMA167966R1000			
	 Svart	480...500	416MPM7W	2CMA167967R1000			
	 Blå	208...250	416MPM9W	2CMA167968R1000			
	 Röd	440...460	60	416MPM11W	2CMA167969R1000		

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)
- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216MPM...W	320	130	290	100	375	182
316MPM...W	320	130	290	100	375	182
416MPM...W	320	130	290	100	375	182

Blockerade vägguttag

Vertikal med skydd



216MPR6

16 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Innehåller jordfelsbrytare 25 A/0.03 A, typ A.
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	216MPR6	2CMA167756R1000	2416885	1.71
3P+E							
4	 Röd	380...415	50/60	316MPR6	2CMA167764R1000	2416886	1.74
	 Blå	200...250		316MPR9	2CMA167766R1000	2416887	
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	416MPR6	2CMA167772R1000	2416888	1.76


32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Innehåller Jordfelsbrytare 40 A/0.03 A, type A.
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-.nr	Vikt
		V	Hz				Förp, (1st)
kg							
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	232MPR6	2CMA167778R1000	2416889	1.77
3P+E							
4	 Röd	380...415	50/60	332MPR6	2CMA167786R1000	2416890	1.78
	 Blå	200...250		332MPR9	2CMA167788R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	432MPR6	2CMA167795R1000	2416892	1.80

- Vredet är plomberbart med hänglås (5-8 mm bygel)

- Brytarinsatsen kan utrustas med hjälpkontakt, (se sida 100)



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216MPR...	320	130	290	100	366	182
316MPR...	320	130	290	100	366	182
416MPR...	320	130	290	100	366	182

Utanpåliggande vägguttag

Vertikal med skydd



216RPM6

16 A. IP44. Sköljtät


Plastkapsling (PBT). Innehåller dvärgbrytare typ S200 karaktäristik C.
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	216RPM6	2CMA168133R1000		1.13
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	316RPM5	2CMA168140R1000		1.16
	 Röd	380...415		316RPM6	2CMA168141R1000		
	 Blå	200...250		316RPM9	2CMA168143R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	416RPM6	2CMA168150R1000		1.18

32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Innehåller dvärgbrytare typ S200 karaktäristik C.
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 2.5...10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	232RPM6	2CMA168156R1000		1.19
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	332RPM5	2CMA168163R1000		1.20
	 Röd	380...415		332RPM6	2CMA168164R1000		
	 Blå	200...250		332RPM9	2CMA168166R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	432RPM6	2CMA168173R1000		1.22



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216RPM...416RPM...	199.5	120	170	90	243	149
232RPM...432RPM...	199.5	120	170	90	243	149

Utanpåliggande vägguttag

Vertikal med skydd



216RPR6

16 A. IP44. Sköljtät


Plastkapsling (PBT). Innehåller jordfelsbrytare 25 A / 0.03 A, typ A
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 1.5...4 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	216RPR6	2CMA168261R1000	2466300	1.13
3P+E							
4	 Röd	380...415	50/60	316RPR6	2CMA168269R1000	2466301	1.16
	 Blå	200...250		316RPR9	2CMA168271R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	416RPR6	2CMA168278R1000	2466303	1.18

32 A. IP44. Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Innehåller jordfelsbrytare 40 A / 0.03 A, typ A
Kabelanslutning med "knock-outs" 2 x Ø 25 mm. Kabelarea 2.5...10 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer		Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	232RPR6	2CMA168283R1000	2466304	1.19
3P+E							
4	 Röd	380...415	50/60	332RPR6	2CMA168291R1000	2466305	1.20
	 Blå	200...250		332RPR9	2CMA168293R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	432RPR6	2CMA168300R1000	2466307	1.22



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E
216RPR...416RPR...	199.5	120	170	90	243	149
232RPR...432RPR...	199.5	120	170	90	243	149

Tillbehör

Hjälpkontakt



OA1G10
OA1G01

Hjälpkontakt för alla blockerade vägguttag 16...125 A.
Teknisk data enligt IEC 60947-5-1. Ith 16 A.
Isolationsspänning 690 V. Nominell spänning (V) 230/400/690. Nominell strömstyrka (A) 6/4/2.

Beskrivning	Artikelnummer		Förp. st
Hjälpkontakt OA1G10 (slutande)	1SCA022353R4970	3171480	1
Hjälpkontakt OA1G01 (slutande)	1SCA022353R4890	3171482	



Industriella anslutningsdon

"Tough & Safe"

Stickproppar



Typ EP...
63 A, IP44



Typ EP...W
16 A...125 A, IP67

Skarvuttag



Typ EC...
63 A, IP44



Typ EC...W
16 A...125 A, IP67

Intag



För väggmontage, Typ BS...
63 A, IP44



För väggmontage, Typ EBS...W
16 A...125 A, IP67

Uttag



För väggmontage, Typ RS...
63 A, IP44



För väggmontage, Typ ERS...W
16 A...125 A, IP67



För panelmontage med
rak fläns, Typ ...BU...
63 A, IP44



För panelmontage med
rak fläns, Typ EBU...W
63 A...125 A, IP67



För panelmontage med en-
hetlig rak fläns, Typ RU...
63 A, IP44



För panelmontage med enhetlig
vinklad fläns, Typ RAU...
63 A, IP44



För panelmontage
med vinklad fläns,
16-32 A, IP67



För panelmontage med en-
hetlig vinklad fläns, Typ R...
16 A...32 A, IP67



För panelmontage med enhetlig
rak fläns, Typ ERU...W
63 A...125 A, IP67



Produktöverblick

"Tough & Safe"

"Tough & Safe" är en serie för applikationer i miljöer med höga krav på funktionalitet och säkerhet. Den robusta kapslingen är gjord av PBT plast. Serien "Tough & Safe" är tillgängligt som vattentät (IP67, 16-125 A) och sköljtät (IP44, 63 A). Enheten är utrustad med både interna såväl som externa kabelklämmor. 125 A produkterna är utrustade med två skruvar vid varje terminal.

Features

- IP67 Vattentät or IP44 Sköljtät
- 16-125 A, 50-690 VAC
- IEC 60 309-1, -2
- Alla externa skruvar är gjorda av rostfritt stål

Exempel på applikationer

- Industri/verkstäder
- Hamnar/varv
- Gruvor
- Livsmedelsindustrin

Tydlig markering, i fronten och i kapslingen för terminalerna $\perp$
Neutral N
Faserna L1, L2, L3

Externa skruva
i rostfritt stål

Interna och externa kabelklämmor

Solida mässingsstift

Typ: 463P6W


Robust plastkapsling som står emot de flesta kemikalierna som återfinns i industriella miljöer

Bakre terminaler med förhöjda bokstäver för identifiering av kontakter

Två skruvar per terminal säkerhetsställer säker och pålitlig kabelanslutning

Vattentät genomföring

Typ: 463C6W




Stickproppar



463P6

63 A, IP44 Sköljtät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "gummi"-membran. Kabelarea 4-16 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263P4	2CMA166740R1000	2416220	0.60
	 Blå	200...250		263P6	2CMA166742R1000	2416221	
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363P5	2CMA166750R1000	2416225	0.70
	 Röd	380...415		363P6	2CMA166752R1000	2416226	
	 Svart	480...500		363P7	2CMA166754R1000	2416227	
	 Blå	200...250		363P9	2CMA166756R1000	2416228	
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463P6	2CMA166764R1000	2416231	0.75



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
263-463P..	215	103	148	35

Stickproppar




216P6W

16 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1-2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216P1W	2CMA166466R1000	2416240	0.18
	 Grå	>50...250	DC	216P3W	2CMA166456R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216P4W	2CMA166458R1000		
	 Blå	200...250		216P6W	2CMA166460R1000		
	 Röd	380...415		216P9W	2CMA166462R1000		
	 Grå	transf		216P12W	2CMA166464R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316P1W	2CMA166486R1000	2416250	0.24
	 Grön	>50	>300...500	316P2W	2CMA166468R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316P3W	2CMA166470R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316P4W	2CMA166472R1000		
	 Svart	600...690		316P5W	2CMA166474R1000	2416244	
	 Röd	380...415		316P6W	2CMA166476R1000	2416245	
	 Svart	480...500		316P7W	2CMA166478R1000	2416246	
	 Blå	200...250		316P9W	2CMA166480R1000	2416247	
	 Grön	>50	100...300	316P10W	2CMA166482R1000	2416248	
	 Röd	440...460	60	316P11W	2CMA166484R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416P1W	2CMA166502R1000		0.26
	 Grön	>50	>300...500	416P2W	2CMA166488R1000	2416251	
	 Gul	100...130	50/60	416P4W	2CMA166492R1000	2416253	
	 Röd	346...415		416P6W	2CMA166494R1000	2416254	
	 Svart	480...500		416P7W	2CMA166496R1000	2416255	
	 Blå	208...250		416P9W	2CMA166498R1000	2416256	
	 Röd	440...460	60	416P11W	2CMA166500R1000	2416257	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
216P..W	128	71	94	13
316P..W	144	79	111	17
416P..W	146	87	112	17

Stickproppar




432P6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5-6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå		AC	232P1W	2CMA166728R1000		0.28
	 Gul	100...130	50/60	232P4W	2CMA166504R1000		
	 Blå	200...250		232P6W	2CMA166722R1000	2416260	
	 Röd	380...415		232P9W	2CMA166724R1000		
	 Grå	transf		232P12W	2CMA166726R1000	2416262	
3P+E							
4	 Grå		AC	332P1W	2CMA166516R1000	2416273	0.30
	 Grön	>50	>300...500	332P2W	2CMA166730R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332P3W	2CMA166732R1000	2416265	
	 Gul	100...130	50/60	332P4W	2CMA166734R1000		
	 Svart	600...690		332P5W	2CMA166736R1000	2416267	
	 Röd	380...415		332P6W	2CMA166738R1000	2416268	
	 Svart	480...500		332P7W	2CMA166506R1000	2416269	
	 Blå	200...250		332P9W	2CMA166508R1000	2416270	
	 Grön	>50	100...300	332P10W	2CMA166510R1000		
	 Röd	440...460	60	332P11W	2CMA166513R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432P1W	2CMA166532R1000	2416281	0.32
	 Grön	>50	>300...500	432P2W	2CMA166518R1000	2416274	
	 Röd	380/440	50/60	432P3W	2CMA166520R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432P4W	2CMA166522R1000		
	 Röd	346...415		432P6W	2CMA166524R1000	2416277	
	 Svart	480...500		432P7W	2CMA166526R1000		
	 Blå	208...250		432P9W	2CMA166528R1000		
	 Röd	440...460	60	432P11W	2CMA166530R1000	2416280	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
232P..W	147	94	105	21.5
332P..W	147	94	105	21.5
432P..W	161	101	119	21.5

Stickproppar




263P6W

63 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare, interna och externa kabelklämmor. Kabelarea 4-16 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263P1W	2CMA166780R1000		0.95
	 Gul	100...130	50/60	263P4W	2CMA166774R1000		
	 Blå	200...250		263P6W	2CMA166776R1000	2416283	
	 Röd	380...415		263P9W	2CMA166778R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363P1W	2CMA166794R1000	2416292	1.05
	 Gul	100...130	50/60	363P4W	2CMA166782R1000		
	 Svart	600...690		363P5W	2CMA166784R1000	2416287	
	 Röd	380...415		363P6W	2CMA166786R1000	2416288	
	 Svart	480...500		363P7W	2CMA166788R1000	2416289	
	 Blå	200...250		363P9W	2CMA166790R1000	2416290	
	 Röd	440...460	60	363P11W	2CMA166792R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	463P1W	2CMA166806R1000		1.15
	 Gul	100...130	50/60	463P4W	2CMA166796R1000		
	 Röd	346...415		463P6W	2CMA166798R1000	2416294	
	 Svart	480...500		463P7W	2CMA166800R1000	2416295	
	 Blå	208...250		463P9W	2CMA166802R1000		
	 Röd	440...460	60	463P11W	2CMA166804R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
263-463P..W	275	114	213	41

Stickproppar




4125P6W

125 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare, interna nd externa kabelklämmor. Kabelarea 16-50 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125P1W	2CMA166812R1000		1.32
	 Gul	100...130	50/60	2125P4W	2CMA166808R1000		
	 Blå	200...250		2125P6W	2CMA166810R1000	2416301	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125P1W	2CMA166824R1000		1.43
	 Gul	100...130	50/60	3125P4W	2CMA166814R1000	2416304	
	 Svart	600...690		3125P5W	2CMA166815R1000	2416303	
	 Röd	380...415		3125P6W	2CMA166816R1000	2416305	
	 Svart	480...500		3125P7W	2CMA166818R1000	2416306	
	 Blå	200...250		3125P9W	2CMA166820R1000	2416307	
	 Röd	440...460	60	3125P11W	2CMA166822R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125P1W	2CMA166836R1000		1.54
	 Gul	100...130	50/60	4125P4W	2CMA166826R1000		
	 Röd	346...415		4125P6W	2CMA166828R1000	2416311	
	 Svart	480...500		4125P7W	2CMA166830R1000	2416312	
	 Blå	208...250		4125P9W	2CMA166832R1000		
	 Svart	440...460	60	4125P11W	2CMA166834R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	Dmax
2125-4125P..W	313	130	242	48

Skarvuttag




463C6

63 A, IP44 Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "gummi"-membran. Kabelarea 4-16 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263C4	2CMA166838R1000	2416345	0.80
	 Blå	200...250		263C6	2CMA166840R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363C5	2CMA166848R1000	2416349	0.83
	 Röd	380...415		363C6	2CMA166850R1000		
	 Svart	480...500		363C7	2CMA166852R1000		
	 Blå	200...250		363C9	2CMA166854R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463C6	2CMA166862R1000	2416355	0.88



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
263-463C..	224	112	35

Skarvuttag




216C6W

16 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 1-2.5 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216C1W	2CMA166544R1000	2416364	0.22
	 Grå	>50...250	DC	216C3W	2CMA166534R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216C4W	2CMA166536R1000		
	 Blå	200...250		216C6W	2CMA166538R1000	2416361	
	 Röd	380...415		216C9W	2CMA166540R1000		
	 Grå	transf		216C12W	2CMA166542R1000	2416363	
3P+E							
4	 Grå		AC	316C1W	2CMA166564R1000	2416374	0.31
	 Grön	>50	>300...500	316C2W	2CMA166546R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316C3W	2CMA166548R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316C4W	2CMA166550R1000		
	 Svart	600...690		316C5W	2CMA166552R1000		
	 Röd	380...415		316C6W	2CMA166554R1000	2416369	
	 Svart	480...500		316C7W	2CMA166556R1000		
	 Blå	200...250		316C9W	2CMA166558R1000	2416371	
	 Grön	>50	100...300	316C10W	2CMA166560R1000	2416372	
	 Röd	440...460	60	316C11W	2CMA166562R1000	2416373	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416C1W	2CMA166580R1000	2416382	0.32
	 Grön	>50	>300-500	416C2W	2CMA166566R1000	2416375	
	 Röd	380/440	50/60	416C3W	2CMA166568R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416C4W	2CMA166570R1000		
	 Röd	346...415		416C6W	2CMA166572R1000	2416378	
	 Svart	480...500		416C7W	2CMA166574R1000	2416379	
	 Blå	208...250		416C9W	2CMA166576R1000		
	 Röd	440...460	60	416C11W	2CMA166578R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
216C..W	151	80	13
316C..W	168	88	17
416C..W	170	97	17

Skarvuttag




432C6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Kabelarea 2.5-6 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	232C1W	2CMA166590R1000	2416387	0.35
	 Gul	100...130	50/60	232C4W	2CMA166582R1000		
	 Blå	200...250		232C6W	2CMA166584R1000	2416384	
	 Röd	380...415		232C9W	2CMA166586R1000		
	 Grå	transf		232C12W	2CMA166588R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332C1W	2CMA166592R1000	2416397	0.38
	 Grön	>50	>300...500	332C2W	2CMA166596R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332C3W	2CMA166598R1000	2416389	
	 Gul	100...130	50/60	332C4W	2CMA166600R1000		
	 Svart	600...690		332C5W	2CMA166602R1000		
	 Röd	380...415		332C6W	2CMA166604R1000	2416392	
	 Svart	480...500		332C7W	2CMA166606R1000	2416393	
	 Blå	200...250		332C9W	2CMA166608R1000	2416394	
	 Grön	>50	100...300	332C10W	2CMA166610R1000		
	 Röd	440...460	60	332C11W	2CMA166594R1000	2416396	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432C1W	2CMA166526R1000		0.41
	 Grön	>50	>300...500	432C2W	2CMA166612R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432C3W	2CMA166614R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432C4W	2CMA166616R1000		
	 Röd	346...415		432C6W	2CMA166618R1000	2416401	
	 Svart	480...500		432C7W	2CMA166620R1000		
	 Blå	208...250		432C9W	2CMA166622R1000	2416403	
	 Röd	440...460	60	432C11W	2CMA166624R1000	2416404	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
232C..W	177	102	21.5
332C..W	177	102	21.5
432C..W	182	109	21.5

Skarvuttag




263C6W

63 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Interna och externa kabelklämmor. Kabelarea 4-16 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263C1W	2CMA166878R1000		0.80
	 Gul	100...130	50/60	263C4W	2CMA166872R1000		
	 Blå	200...250		263C6W	2CMA166874R1000	2416407	
	 Röd	380...415		263C9W	2CMA166876R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363C1W	2CMA166902R1000		0.83
	 Gul	100...130	50/60	363C4W	2CMA166890R1000		
	 Svart	600...690		363C5W	2CMA166892R1000		
	 Röd	380...415		363C6W	2CMA166894R1000	2416412	
	 Svart	480...500		363C7W	2CMA166896R1000	2416413	
	 Blå	200...250		363C9W	2CMA166898R1000	2416414	
	 Röd	440...460	60	363C11W	2CMA166900R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463C1W	2CMA166914R1000		0.88
	 Gul	100...130	50/60	463C4W	2CMA166904R1000		
	 Röd	346...415		463C6W	2CMA166906R1000	2416418	
	 Svart	480...500		463C7W	2CMA166908R1000		
	 Blå	208...250		463C9W	2CMA166910R1000		
	 Röd	440...460	60	463C11W	2CMA166912R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
263-463C..W	286	111	41

Skarvuttag




4125C6W

125 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med dragavlastare. Interna och externa kabelklämmor. LP-typ med långa fashylsor och pilothylsa. Kabelarea 16-50 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125C1W	2CMA166920R1000		1.37
	 Gul	100...130	50/60	2125C4W	2CMA166916R1000		
	 Blå	200...250		2125C6W	2CMA166918R1000	2416424	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125C1W	2CMA166932R1000		1.41
	 Gul	100...130	50/60	3125C4W	2CMA166922R1000		
	 Svart	600...690		3125C5W	2CMA166923R1000	2416426	
	 Röd	380...415		3125C6W	2CMA166924R1000	2416428	
	 Röd	380...415		3125C6W LP	2CMA169211R1000		
	 Svart	480...500		3125C7W	2CMA166926R1000	2416429	
	 Blå	200...250		3125C9W	2CMA166928R1000	2416430	
	 Röd	440...460	60	3125C11W	2CMA166930R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125C1W	2CMA166944R1000		1.53
	 Gul	100...130	50/60	4125C4W	2CMA166934R1000		
	 Röd	346...415		4125C6W	2CMA166936R1000	2416434	
	 Röd	346...415		4125C6W LP	2CMA169212R1000		
	 Svart	480...500		4125C7W	2CMA166938R1000	2416435	
	 Blå	208...250		4125C9W	2CMA166940R1000		
	 Röd	440...460	60	4125C11W	2CMA166942R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	Dmax
2125-4125C..W	325	122	48

Utanpåliggande vägguttag


Plastkapslad



463RS6

63 A, IP44 Sköljtät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning M32, alternative rear "knock-out". Kabelarea 6-25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263RS4	2CMA167474R1000	2416508	0.95
	 Blå	200...250		263RS6	2CMA167476R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363RS5	2CMA167496R1000	2416513	0.99
	 Röd	380...415		363RS6	2CMA167498R1000		
	 Svart	480...500		363RS7	2CMA167500R1000		
	 Blå	200...250		363RS9	2CMA167502R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463RS6	2CMA167484R1000	2416518	1.05



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	ØD	E	G	H
263-463RS..	136	254	170	95	M32	107	68	35

Utanpåliggande vägguttag

Plastkapslad




216RS6W

16 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 25 mm. Kabelarea 1.5-4 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st) kg
		V	Hz				
2P+E							
3	 Grå	>50...250	DC	216RS3W	2CMA167147R1000		0.34
	 Gul	100...130	50/60	216RS4W	2CMA167148R1000	2416523	
	 Blå	200...250		216RS6W	2CMA167149R1000	2416524	
	 Röd	380...415		216RS9W	2CMA167150R1000		
	 Grå	transf		216RS12W	2CMA167151R1000		
	 Grå		AC	216RS1W	2CMA167152R1000	2416527	
3P+E							
4	 Grön	>50	>300...500	316RS2W	2CMA167153R1000	2416528	0.37
	 Röd	380/440	50/60	316RS3W	2CMA167154R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316RS4W	2CMA167155R1000		
	 Svart	600...690		316RS5W	2CMA167156R1000		
	 Röd	380...415		316RS6W	2CMA167157R1000	2416532	
	 Svart	480...500		316RS7W	2CMA167158R1000	2416533	
	 Blå	200...250		316RS9W	2CMA167159R1000		
	 Grön	>50	100...300	316RS10W	2CMA167160R1000		
	 Röd	440...460	60	316RS11W	2CMA167161R1000		
	 Grå		AC	316RS1W	2CMA167162R1000		
3P+N+E							
5	 Grön	>50	>300...500	416RS2W	2CMA167163R1000		0.40
	 Röd	380/440	50/60	416RS3W	2CMA167164R1000	2416539	
	 Gul	100...130	50/60	416RS4W	2CMA167165R1000	2416540	
	 Röd	346...415		416RS6W	2CMA167166R1000	2416541	
	 Svart	480...500		416RS7W	2CMA167167R1000		
	 Blå	208...250		416RS9W	2CMA167168R1000		
	 Röd	440...460	60	416RS11W	2CMA167169R1000		
	 Grå		AC	416RS1W	2CMA167170R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E	G	H
216RS..W	115	172	150	60	60	25	99	6.5
316RS..W	118	170	150	60	60	25	99	6.5
416RS..W	124	169	150	60	60	25	99	6.5

Utanpåliggande vägguttag

Plastkapslad




232RS6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 25 mm. Kabelarea 2.5-10 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	232RS4W	2CMA167171R1000		0.41
	 Blå	200...250		232RS6W	2CMA167172R1000	2416547	
	 Röd	380...415		232RS9W	2CMA167173R1000		
	 Grå	transf		232RS12W	2CMA167174R1000		
	 Grå		AC	232RS1W	2CMA167175R1000		
3P+E							
4	 Grön	>50	>300...500	332RS2W	2CMA167176R1000		0.43
	 Röd	380/440	50/60	332RS3W	2CMA167177R1000	2416552	
	 Gul	100...130	50/60	332RS4W	2CMA167178R1000		
	 Svart	600...690		332RS5W	2CMA167179R1000		
	 Röd	380...415		332RS6W	2CMA167180R1000	2416555	
	 Svart	480...500		332RS7W	2CMA167181R1000	2416556	
	 Blå	200...250		332RS9W	2CMA167182R1000		
	 Grön	>50	100...300	332RS10W	2CMA167183R1000		
	 Röd	440...460	60	332RS11W	2CMA167184R1000		
	 Grå		AC	332RS1W	2CMA167185R1000		
	3P+N+E						
5	 Grön	>50	>300-500	432RS2W	2CMA167186R1000	2416561	0.48
	 Röd	380/440	50/60	432RS3W	2CMA167187R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432RS4W	2CMA167188R1000		
	 Röd	346...415		432RS6W	2CMA167189R1000	2416564	
	 Svart	480...500		432RS7W	2CMA167190R1000	2416565	
	 Blå	208...250		432RS9W	2CMA167191R1000		
	 Röd	440...460	60	432RS11W	2CMA167192R1000		
	 Grå		AC	432RS1W	2CMA167193R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	D	E	G	H
232RS..W	129	178	150	60	6	25	99	6.5
332RS..W	129	178	150	60	60	25	99	6.5
432RS..W	131	178	150	60	60	25	99	6.5

Utanpåliggande vägguttag

Plastkapslad




263RS6W

63 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 32 mm. Kabelarea 6-25 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263RS1W	2CMA167310R1000		1.00
	 Gul	100...130	50/60	263RS4W	2CMA167304R1000		
	 Blå	200...250		263RS6W	2CMA167306R1000	2416570	
	 Röd	380...415		263RS9W	2CMA167308R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363RS1W	2CMA167324R1000		1.07
	 Gul	100...130	50/60	363RS4W	2CMA167312R1000		
	 Svart	600...690		363RS5W	2CMA167314R1000		
	 Röd	380...415		363RS6W	2CMA167316R1000	2416575	
	 Svart	480...500		363RS7W	2CMA167318R1000	2416576	
	 Blå	200...250		363RS9W	2CMA167320R1000	2416577	
	 Röd	440...460	60	363RS11W	2CMA167322R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463RS1W	2CMA167336R1000		1.15
	 Gul	100...130	50/60	463RS4W	2CMA167326R1000		
	 Röd	346...415		463RS6W	2CMA167328R1000	2416581	
	 Svart	480...500		463RS7W	2CMA167330R1000		
	 Blå	208...250		463RS9W	2CMA167332R1000		
	 Röd	440...460	60	463RS11W	2CMA167334R1000	2416584	



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	C2	D	E	F
263-463RS..W	150	263	176	76	76	32	118	8.0

Utanpåliggande vägguttag

Plastkapslad




4125RS6W

125 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 50 mm. Kabelarea 16-70 mm²

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125RS1W	2CMA167248R1000		1.45
	 Gul	100...130	50/60	2125RS4W	2CMA167244R1000		
	 Blå	200...250		2125RS6W	2CMA167246R1000	2416587	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125RS1W	2CMA167260R1000		1.55
	 Gul	100...130	50/60	3125RS4W	2CMA167250R1000		
	 Svart	600...690		3125RS5W	2CMA167251R1000		
	 Röd	380...415		3125RS6W	2CMA167252R1000	2416591	
	 Svart	480...500		3125RS7W	2CMA167254R1000	2416592	
	 Blå	200...250		3125RS9W	2CMA167256R1000		
	 Röd	440...460	60	3125RS11W	2CMA167258R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125RS1W	2CMA167272R1000		1.69
	 Gul	100...130	50/60	4125RS4W	2CMA167262R1000		
	 Röd	346...415		4125RS6W	2CMA167264R1000	2416597	
	 Svart	480...500		4125RS7W	2CMA167266R1000		
	 Blå	208...250		4125RS9W	2CMA167268R1000		
	 Röd	440...460	60	4125RS11W	2CMA167270R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	C1	C2	D	E	F
2125-4125RS..W	171	282	188	102	85	50	145	9.0

Utanpåliggande vägguttag

Designad för vidarekoppling




216RL6W

16 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning "knock-outs" 2×Ø 25 mm. Plint 2×(2.5-10 mm²).
Uttaget är plintat.

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216RL1W	2CMA168461R1000		0.63
	 Grå	>50...250	DC	216RL3W	2CMA168456R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216RL4W	2CMA168457R1000		
	 Blå	200...250		216RL6W	2CMA168458R1000	2417485	
	 Röd	380...415		216RL9W	2CMA168459R1000		
	 Grå	transf	DC	216RL12W	2CMA168460R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316RL1W	2CMA168471R1000		0.66
	 Grön	>50	>300...500	316RL2W	2CMA168462R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316RL3W	2CMA168463R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316RL4W	2CMA168464R1000		
	 Svart	600...690		316RL5W	2CMA168465R1000		
	 Röd	380...415		316RL6W	2CMA168466R1000	2417493	
	 Svart	480...500	316RL7W	2CMA168467R1000			
	 Blå	200...250	316RL9W	2CMA168468R1000			
	 Grön	>50	100...300	316RL10W	2CMA168469R1000		
	 Röd	440...460	60	316RL11W	2CMA168470R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	416RL1W	2CMA168479R1000		0.68
	 Grön	>50	>300...500	416RL2W	2CMA168472R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416RL3W	2CMA168473R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416RL4W	2CMA168474R1000		
	 Röd	346...415		416RL6W	2CMA168475R1000	2417502	
	 Svart	480...500		416RL7W	2CMA168476R1000		
	 Blå	208...250	416RL9W	2CMA168477R1000			
	 Röd	440...460	60	416RL11W	2CMA168478R1000		



Utanpåliggande vägguttag

Designad för vidarekoppling




432RL6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning "knock-outs" 2xØ 25 mm. Plint 2x(2.5-10 mm²).

Uttaget är .

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RL1W	2CMA168484R1000		0.69
	 Gul	100...130	50/60	232RL4W	2CMA168480R1000		
	 Blå	200...250		232RL6W	2CMA168481R1000	2417508	
	 Röd	380...415		232RL9W	2CMA168482R1000		
	 Grå	transf		232RL12W	2CMA168483R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332RL1W	2CMA168494R1000		0.70
	 Grön	>50	>300...500	332RL2W	2CMA168485R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332RL3W	2CMA168486R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332RL4W	2CMA168487R1000		
	 Svart	600...690		332RL5W	2CMA168488R1000		
	 Röd	380...415		332RL6W	2CMA168489R1000	2417516	
	 Svart	480...500		332RL7W	2CMA168490R1000	2417517	
	 Blå	200...250		332RL9W	2CMA168491R1000		
	 Grön	>50	100...300	332RL10W	2CMA168492R1000		
	 Röd	440...460	60	332RL11W	2CMA168493R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RL1W	2CMA168502R1000		0.72
	 Grön	>50	>300...500	432RL2W	2CMA168495R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432RL3W	2CMA168496R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432RL4W	2CMA168497R1000		
	 Röd	346...415		432RL6W	2CMA168498R1000	2417525	
	 Svart	480...500		432RL7W	2CMA168499R1000		
	 Blå	208...250		432RL9W	2CMA168500R1000		
	 Röd	440...460	60	432RL11W	2CMA168501R1000		



Utanpåliggande vägguttag

Designad för vidarekoppling




4125RL6W

125 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning med "knock-outs" 2×Ø 50/25 mm. Plint 2×(16-70 mm²).
Uttaget är plintat.

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125RL1W	2CMA168528R1000		4.00
	 Gul	100...130	50/60	2125RL4W	2CMA168526R1000		
	 Blå	200...250		2125RL6W	2CMA168527R1000	2417531	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125RL1W	2CMA168534R1000		4.10
	 Gul	100...130	50/60	3125RL4W	2CMA168529R1000		
	 Röd	380...415		3125RL6W	2CMA168530R1000	2417534	
	 Svart	480...500		3125RL7W	2CMA168531R1000		
	 Blå	200...250		3125RL9W	2CMA168532R1000		
	 Röd	440...460	60	3125RL11W	2CMA168533R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125RL1W	2CMA168540R1000		4.25
	 Gul	100...130	50/60	4125RL4W	2CMA168535R1000		
	 Röd	346...415		4125RL6W	2CMA168536R1000	2417540	
	 Svart	480...500		4125RL7W	2CMA168537R1000		
	 Blå	208...250		4125RL9W	2CMA168538R1000		
	 Röd	440...460	60	4125RL11W	2CMA168539R1000		

- 2125 - 4125RL...W kan utrustas med tätning för upp till 70 mm².
- Kabelklämma för Al finns tillgänglig vid förfrågan.
- RL...W har plint för tvåtrådsmatning under samma klämma.



2125 - 4125RL...W

Utanpåliggande väggintag




463BS6

63 A, IP44 Sköljtät

Plastkapsling (PBT). Alternativ M32 "knock-out" för kabelgenomgång från baksidan. Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263BS4	2CMA167542R1000	2417197	0.80
	 Blå	200...250		263BS6	2CMA167544R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363BS5	2CMA167552R1000	2417202	0.85
	 Röd	380...415		363BS6	2CMA167554R1000		
	 Svart	480...500		363BS7	2CMA167556R1000		
	 Blå	200...250		363BS9	2CMA167558R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463BS6	2CMA167566R1000	2417207	0.90



Utanpåliggande väggintag




216BS6W

16 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 25 mm. Kabelarea 1.5-4 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216BS1W	2CMA167050R1000		0.36
	 Grå	>50...250	DC	216BS3W	2CMA167040R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216BS4W	2CMA167042R1000		
	 Blå	200...250		216BS6W	2CMA167044R1000	2417213	
	 Röd	380...415		216BS9W	2CMA167046R1000		
	 Grå	transf		216BS12W	2CMA167048R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316BS1W	2CMA167070R1000		0.41
	 Grön	>50	>300...500	316BS2W	2CMA167052R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316BS3W	2CMA167054R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316BS4W	2CMA167056R1000		
	 Svart	600...690		316BS5W	2CMA167058R1000		
	 Röd	380...415		316BS6W	2CMA167060R1000	2417221	
	 Svart	480...500		316BS7W	2CMA167062R1000		
	 Blå	200...250		316BS9W	2CMA167064R1000	2417223	
	 Grön	>50	100...300	316BS10W	2CMA167066R1000	2417224	
	 Röd	440...460	60	316BS11W	2CMA167068R1000	2417225	
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416BS1W	2CMA167086R1000		0.43
	 Grön	>50	>300...500	416BS2W	2CMA167072R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416BS3W	2CMA167074R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416BS4W	2CMA167076R1000		
	 Röd	346...415		416BS6W	2CMA167078R1000	2417230	
	 Svart	480...500		416BS7W	2CMA167080R1000		
	 Blå	208...250		416BS9W	2CMA167082R1000		
	 Röd	440...460	60	416BS11W	2CMA167084R1000	2417233	



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	D	E1	F	H
216BS..W	99	150	60	28.3	129	06.6	196
316BS..W	99	150	60	28.3	132	06.5	202
416BS..W	99	150	60	28.3	134	06.5	209

Utanpåliggande väggintag




432BS6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 25 mm. Kabelarea 2.5-10 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232BS1W	2CMA167096R1000		0.44
	 Gul	100...130	50/60	232BS4W	2CMA167088R1000		
	 Blå	200...250		232BS6W	2CMA167090R1000	2417236	
	 Röd	380...415		232BS9W	2CMA167092R1000		
	 Grå	transf		232BS12W	2CMA167094R1000	2417238	
3P+E							
4	 Grå		AC	332BS1W	2CMA167114R1000		0.46
	 Grön	>50	>300...500	332BS2W	2CMA167098R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332BS3W	2CMA167100R1000		
	 Gul	100...130	50/60	332BS4W	2CMA167102R1000		
	 Svart	600...690		332BS5W	2CMA167103R1000		
	 Röd	380...415		332BS6W	2CMA167104R1000	2417244	
	 Svart	480...500		332BS7W	2CMA167106R1000	2417245	
	 Blå	200...250		332BS9W	2CMA167108R1000	2417246	
	 Grön	>50	100...300	332BS10W	2CMA167110R1000		
	 Röd	440...460	60	332BS11W	2CMA167112R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	432BS1W	2CMA167130R1000		0.48
	 Grön	>50	>300...500	432BS2W	2CMA167116R1000	2417250	
	 Röd	380/440	50/60	432BS3W	2CMA167118R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432BS4W	2CMA167120R1000	2417252	
	 Röd	346...415		432BS6W	2CMA167122R1000	2417253	
	 Svart	480...500		432BS7W	2CMA167124R1000		
	 Blå	208...250		432BS9W	2CMA167126R1000		
	 Röd	440...460	60	432BS11W	2CMA167128R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	D	E1	F	H
232BS..W	99	150	60	28.3	136	6.5	220
332BS..W	99	150	60	28.3	136	6.5	220
432BS..W	99	150	60	28.3	140	6.5	226

Utanpåliggande väggintag




263BS6W

63 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 32 mm. Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263BS1W	2CMA167344R1000		1.20
	 Gul	100...130	50/60	263BS4W	2CMA167338R1000		
	 Blå	200...250		263BS6W	2CMA167340R1000	2417259	
	 Röd	380...415		263BS9W	2CMA167342R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363BS1W	2CMA167358R1000		1.30
	 Gul	100...130	50/60	363BS4W	2CMA167346R1000		
	 Svart	600...690		363BS5W	2CMA167348R1000		
	 Röd	380...415		363BS6W	2CMA167350R1000	2417264	
	 Svart	480...500		363BS7W	2CMA167352R1000	2417265	
	 Blå	200...250		363BS9W	2CMA167354R1000	2417266	
	 Röd	440...460	60	363BS11W	2CMA167356R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	463BS1W	2CMA167370R1000		1.40
	 Gul	100...130	50/60	463BS4W	2CMA167360R1000		
	 Röd	346...415		463BS6W	2CMA167362R1000	2417270	
	 Svart	480...500		463BS7W	2CMA167364R1000	2417271	
	 Blå	208...250		463BS9W	2CMA167366R1000		
	 Röd	440...460	60	463BS11W	2CMA167368R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	D	E1	F	H
263-463BS..W	118	176	76	38	138	8	249


Utanpåliggande väggintag



4125BS6W

125 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelanslutning Ø 50 mm. Kabelarea 16-70 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125BS1W	2CMA167278R1000		4.00
	 Gul	100...130	50/60	2125BS4W	2CMA167274R1000		
	 Blå	200...250		2125BS6W	2CMA167276R1000	2417276	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125BS1W	2CMA167290R1000		4.10
	 Gul	100...130	50/60	3125BS4W	2CMA167280R1000		
	 Röd	380...415		3125BS6W	2CMA167282R1000	2417279	
	 Svart	480...500		3125BS7W	2CMA167284R1000		
	 Blå	200...250		3125BS9W	2CMA167286R1000		
	 Röd	440...460	60	3125BS11W	2CMA167288R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125BS1W	2CMA167302R1000		4.25
	 Gul	100...130	50/60	4125BS4W	2CMA167292R1000		
	 Röd	346...415		4125BS6W	2CMA167294R1000	2417285	
	 Svart	480...500		4125BS7W	2CMA167296R1000		
	 Blå	208...250		4125BS9W	2CMA167298R1000		
	 Röd	440...460	60	4125BS11W	2CMA167300R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	D	E1	F	H
2125-4125BS..W	145	188	85	47	160	9	265

Panelmonterade vägguttag


Enhetlig rak fläns



463RU6

63 A, IP44 Sköljtät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Gul	100...130	50/60	263RU4	2CMA167508R1000	2416673	0.60
	 Blå	200...250		263RU6	2CMA167510R1000		
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363RU5	2CMA167518R1000	2416676	0.69
	 Röd	380...415		363RU6	2CMA167520R1000		
	 Svart	480...500		363RU7	2CMA167522R1000		
	 Blå	200...250		363RU9	2CMA167524R1000		
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463RU6	2CMA167532R1000	2416680	0.76



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	C1	D	E1	F	H
263-463RU..	61	61	70	104	87	48	112

Panelmonterade vägguttag


Enhetlig rak fläns



263RU6W

63 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt
		V	Hz				Förp. (1st)
kg							
2P+E							
3	 Grå		AC	263RU1W	2CMA167378R1000		0.64
	 Gul	100...130	50/60	263RU4W	2CMA167372R1000		
	 Blå	200...250		263RU6W	2CMA167374R1000	2416741	
	 Röd	380...415		263RU9W	2CMA167376R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363RU1W	2CMA167392R1000		0.69
	 Gul	100...130	50/60	363RU4W	2CMA167380R1000		
	 Svart	600...690		363RU5W	2CMA167382R1000		
	 Röd	380...415		363RU6W	2CMA167384R1000	2416746	
	 Svart	480...500		363RU7W	2CMA167386R1000		
	 Blå	200...250		363RU9W	2CMA167388R1000		
	 Röd	440...460	60	363RU11W	2CMA167390R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463RU1W	2CMA167404R1000		0.76
	 Gul	100...130	50/60	463RU4W	2CMA167394R1000		
	 Röd	346...415		463RU6W	2CMA167396R1000	2416752	
	 Svart	480...500		463RU7W	2CMA167398R1000		
	 Blå	208...250		463RU9W	2CMA167400R1000		
	 Röd	440...460	60	463RU11W	2CMA167402R1000	2416755	



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
263RU..W...463RU...W	61	61	70	104	89	48	111

Panelmonterade vägguttag

Enhetlig rak fläns




4125RU6W

125 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). LP-typ med långa fashylsor och pilothylsa. Kabelarea 16-70 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125RU1W	2CMA167134R1000		0.85
	 Gul	100...130	50/60	2125RU4W	2CMA167132R1000		
	 Blå	200...250		2125RU6W	2CMA167133R1000	2416775	
	 Blå	200...250		2125RU6W LP	2CMA192729R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	3125RU1W	2CMA167140R1000		1.00
	 Gul	100...130	50/60	3125RU4W	2CMA167135R1000		
	 Röd	380...415		3125RU6W	2CMA167136R1000	2416778	
	 Röd	380...415		3125RU6W LP	2CMA192730R1000		
	 Svart	480...500		3125RU7W	2CMA167137R1000	2416779	
	 Blå	200...250		3125RU9W	2CMA167138R1000		
	 Röd	440...460	60	3125RU11W	2CMA167139R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125RU1W	2CMA167146R1000		1.14
	 Gul	100...130	50/60	4125RU4W	2CMA167141R1000		
	 Röd	346...415		4125RU6W	2CMA167142R1000	2416784	
	 Röd	346...415		4125RU6W LP	2CMA169213R1000		
	 Svart	480...500		4125RU7W	2CMA167143R1000		
	 Blå	208...250		4125RU9W	2CMA167144R1000		
	 Röd	440...460	60	4125RU11W	2CMA167145R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
2125RU...W...4125RU..W	71	71	88	115	100	58	122

Panelmonterade vägguttag


Enhetlig vinklad fläns



463RAU6

63 A, IP44 Sköjlät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt	
		V	Hz				Förp.	
		(1st)					kg	
2P+E								
3	 Gul	100...130	50/60	263RAU4	2CMA167406R1000		0.60	
	 Blå	200...250		263RAU6	2CMA167408R1000			2416683
3P+E								
4	 Svart	600...690	50/60	363RAU5	2CMA167416R1000		0.63	
	 Röd	380...415		363RAU6	2CMA167418R1000			2416687
	 Svart	480...500		363RAU7	2CMA167420R1000			2416688
	 Blå	200...250		363RAU9	2CMA167422R1000			
3P+N+E								
5	 Röd	346...415	50/60	463RAU6	2CMA167430R1000	2416691	0.69	



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	D3	E	E1	H
263-463RAU..	84	80	92	100	104	62	73	111

Panelmonterade vägguttag


Enhetlig vinklad fläns



216RAU6W

16 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 1.5-4 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216RAU1W	2CMA167002R1000		0.12
	 Grå	>50...250	DC	216RAU3W	2CMA166992R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216RAU4W	2CMA166994R1000		
	 Blå	200...250		216RAU6W	2CMA166996R1000	2416695	
	 Röd	380...415		216RAU9W	2CMA166998R1000		
	 Grå	transf		216RAU12W	2CMA167000R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	316RAU1W	2CMA167022R1000		0.15
	 Grön	>50	>300...500	316RAU2W	2CMA167004R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316RAU3W	2CMA167006R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316RAU4W	2CMA167008R1000		
	 Svart	600...690		316RAU5W	2CMA167010R1000		
	 Röd	380...415		316RAU6W	2CMA167012R1000	2416703	
	 Svart	480...500		316RAU7W	2CMA167014R1000		
	 Blå	200...250		316RAU9W	2CMA167016R1000	2416705	
	 Grön	>50	100-300	316RAU10W	2CMA167018R1000		
	 Röd	440...460	60	316RAU11W	2CMA167020R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	416RAU1W	2CMA167038R1000		0.18
	 Grön	>50	>300...500	416RAU2W	2CMA167024R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416RAU3W	2CMA167026R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416RAU4W	2CMA167028R1000		
	 Röd	346...415		416RAU6W	2CMA167030R1000	2416712	
	 Svart	480...500		416RAU7W	2CMA167032R1000		
	 Blå	208...250		416RAU9W	2CMA167034R1000		
	 Röd	440...460	60	416RAU11W	2CMA167036R1000	2416715	



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
216RAU..W	79.5	79.5	83	95	45	57	95
316RAU..W	79.5	79.5	83	95	45	57	95
416RAU..W	79.5	79.5	83	95	47	57	99

Panelmonterade vägguttag

Enhetlig vinklad fläns




432RAU6W

32 A, IP67 Vattentät

Plastkapsling (PBT). Kabelarea 2.5-10 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232RAU1W	2CMA166954R1000		0.19
	 Gul	100...130	50/60	232RAU4W	2CMA166946R1000		
	 Blå	200...250		232RAU6W	2CMA166948R1000	2416718	
	 Röd	380...415		232RAU9W	2CMA166950R1000		
	 Grå	transf		232RAU12W	2CMA166952R1000	2416720	
3P+E							
4	 Grå		AC	332RAU1W	2CMA166974R1000		0.21
	 Grön	>50	>300...500	332RAU2W	2CMA166956R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332RAU3W	2CMA166958R1000	2416723	
	 Gul	100...130	50/60	332RAU4W	2CMA166960R1000		
	 Svart	600...690		332RAU5W	2CMA166962R1000		
	 Röd	380...415		332RAU6W	2CMA166964R1000	2416726	
	 Svart	480...500		332RAU7W	2CMA166966R1000		
	 Blå	200...250		332RAU9W	2CMA166968R1000		
	 Grön	>50	100...300	332RAU10W	2CMA166970R1000		
	 Röd	440...460	60	332RAU11W	2CMA166972R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	432RAU1W	2CMA166990R1000		0.26
	 Grön	>50	>300...500	432RAU2W	2CMA166976R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432RAU3W	2CMA166978R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432RAU4W	2CMA166980R1000		
	 Röd	346...415		432RAU6W	2CMA166982R1000	2416735	
	 Svart	480...500		432RAU7W	2CMA166984R1000		
	 Blå	208...250		432RAU9W	2CMA166986R1000		
	 Röd	440...460	60	432RAU11W	2CMA166988R1000		



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
232RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	61	104
332RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	61	104
432RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	62	111

Panelmonterade vägguttag

Enhetlig vinklad fläns




463RAU6W

63 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263RAU1W	2CMA167446R1000		0.60
	 Gul	100...130	50/60	263RAU4W	2CMA167440R1000		
	 Blå	200...250		263RAU6W	2CMA167442R1000	2416758	
	 Röd	380...415		263RAU9W	2CMA167444R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363RAU1W	2CMA167460R1000		0.63
	 Gul	100...130	50/60	363RAU4W	2CMA167448R1000		
	 Svart	600...690		363RAU5W	2CMA167450R1000		
	 Röd	380...415		363RAU6W	2CMA167452R1000	2416763	
	 Svart	480...500		363RAU7W	2CMA167454R1000		
	 Blå	200...250		363RAU9W	2CMA167456R1000		
	 Röd	440...460	60	363RAU11W	2CMA167458R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	463RAU1W	2CMA167472R1000		0.69
	 Gul	100...130	50/60	463RAU4W	2CMA167462R1000		
	 Röd	346...415		463RAU6W	2CMA167464R1000	2416769	
	 Svart	480...500		463RAU7W	2CMA167466R1000		
	 Blå	208...250		463RAU9W	2CMA167468R1000		
	 Röd	440...460	60	463RAU11W	2CMA167470R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	C	C1	D	D2	E	E1	H
263-463RAU..W	84	80	92	104	61	71	115


Panelmonterade väggintag
Rak fläns



463BU6

63 A, IP44 Sköljtät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Blå	200...250	50/60	263BU6	2CMA167212R1000	2417349	0.50
3P+E							
4	 Svart	600...690	50/60	363BU5	2CMA167220R1000	2417351	0.55
	 Röd	380...415		363BU6	2CMA167222R1000	2417352	
	 Blå	200...250		363BU9	2CMA167226R1000	2417353	
3P+N+E							
5	 Röd	346...415	50/60	463BU6	2CMA167234R1000	2417355	0.60



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	D	E	E1	E3	E4	H	H1
263-463BU..	11	61	70	105	62.0	50.0	78.0	9	49.5

Panelmonterade väggintag

Rak fläns




263BU6W

63 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 6-25 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	263BU1W	2CMA168106R1000		0.50
	 Gul	100...130	50/60	263BU4W	2CMA168103R1000		
	 Blå	200...250		263BU6W	2CMA168104R1000	2417405	
	 Röd	380...415		263BU9W	2CMA168105R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	363BU1W	2CMA168113R1000		0.55
	 Gul	100...130	50/60	363BU4W	2CMA168107R1000		
	 Svart	600...690		363BU5W	2CMA168108R1000		
	 Röd	380...415		363BU6W	2CMA168109R1000	2417410	
	 Svart	480...500		363BU7W	2CMA168110R1000	2417411	
	 Blå	200...250		363BU9W	2CMA168111R1000		
	 Röd	440...460	60	363BU11W	2CMA168112R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	463BU1W	2CMA168119R1000		0.60
	 Gul	100...130	50/60	463BU4W	2CMA168114R1000		
	 Röd	346...415		463BU6W	2CMA168115R1000	2417416	
	 Svart	480...500		463BU7W	2CMA168116R1000		
	 Blå	208...250		463BU9W	2CMA168117R1000		
	 Röd	440...460	60	463BU11W	2CMA168118R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	D	D2	E3	E4
263-463BU..W	112	61	70	98	50	80

Panelmonterade väggintag

Rak fläns




4125BU6W

125 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 16-70 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	2125BU1W	2CMA167196R1000		0.78
	 Gul	100...130	50/60	2125BU4W	2CMA167194R1000		
	 Blå	200...250		2125BU6W	2CMA167195R1000	2417422	
3P+E							
4	 Grå		AC	3125BU1W	2CMA167202R1000		0.84
	 Gul	100...130	50/60	3125BU4W	2CMA167197R1000		
	 Röd	380...415		3125BU6W	2CMA167198R1000	2417425	
	 Svart	480...500		3125BU7W	2CMA167199R1000		
	 Blå	200...250		3125BU9W	2CMA167200R1000	2417427	
	 Röd	440...460	60	3125BU11W	2CMA167201R1000		
3P+N+E							
5	 Grå		AC	4125BU1W	2CMA167208R1000		0.96
	 Gul	100...130	50/60	4125BU4W	2CMA167203R1000		
	 Röd	380...415		4125BU6W	2CMA167204R1000	2417431	
	 Svart	480...500		4125BU7W	2CMA167205R1000		
	 Blå	208...250		4125BU9W	2CMA167206R1000		
	 Röd	440...460	60	4125BU11W	2CMA167207R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	B	C	D	D2	E3	E4
2125-4125BU..W	122	71	81	118	56	89

Panelmonterade väggintag

Vinklad fläns




216BAU6W

16 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 1.5-4 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	216BAU1W	2CMA166684R1000		0.14
	 Grå	>50...250	DC	216BAU3W	2CMA166674R1000		
	 Gul	100...130	50/60	216BAU4W	2CMA166676R1000		
	 Blå	200...250		216BAU6W	2CMA166678R1000	2417359	
	 Röd	380...415	216BAU9W	2CMA166680R1000			
	 Grå	transf	216BAU12W	2CMA166682R1000			
3P+E							
4	 Grå		AC	316BAU1W	2CMA166704R1000		0.19
	 Grön	>50	>300...500	316BAU2W	2CMA166686R1000		
	 Röd	380/440	50/60	316BAU3W	2CMA166688R1000		
	 Gul	100...130	50/60	316BAU4W	2CMA166690R1000		
	 Svart	600...690		316BAU5W	2CMA166692R1000		
	 Röd	380...415	316BAU6W	2CMA166694R1000	2417367		
	 Svart	480...500	316BAU7W	2CMA166696R1000	2417368		
	 Blå	200...250	316BAU9W	2CMA166698R1000	2417369		
	 Grön	>50	100...300	316BAU10W	2CMA166700R1000		
	 Röd	440...460	60	316BAU11W	2CMA166702R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	416BAU1W	2CMA166720R1000		0.21
	 Grön	>50	>300...500	416BAU2W	2CMA166706R1000		
	 Röd	380/440	50/60	416BAU3W	2CMA166708R1000		
	 Gul	100...130	50/60	416BAU4W	2CMA166710R1000		
	 Röd	346...415		416BAU6W	2CMA166712R1000	2417376	
	 Svart	480...500	416BAU7W	2CMA166714R1000			
	 Blå	208...250	416BAU9W	2CMA166716R1000			
	 Röd	440...460	60	416BAU11W	2CMA166718R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	C	D	D2	E3	E4	F
216BAU..W	79.5	83	95	10	47	71
316BAU..W	79.5	83	95	10	53	79
416BAU..W	79.5	83	95	10	87	87

Panelmonterade väggintag

Vinklad fläns




432BAU6W

32 A, IP67 Vattentät
Plastkapsling (PBT). Kabelarea 2.5-10 mm².

Poler	Färgkod	Spänning	Frekvens	Typ	Artikelnummer	E-nr.	Vikt Förp. (1st)
		V	Hz				kg
2P+E							
3	 Grå		AC	232BAU1W	2CMA166636R1000		0.22
	 Gul	100...130	50/60	232BAU4W	2CMA166628R1000		
	 Blå	200...250		232BAU6W	2CMA166630R1000	2417382	
	 Röd	380...415		232BAU9W	2CMA166632R1000		
	 Grå	transf		232BAU12W	2CMA166634R1000		
3P+E							
4	 Grå		AC	332BAU1W	2CMA166656R1000		0.84
	 Grön	>50	>300-500	332BAU2W	2CMA166638R1000		
	 Röd	380/440	50/60	332BAU3W	2CMA166640R1000	2417387	
	 Gul	100...130	50/60	332BAU4W	2CMA166642R1000		
	 Svart	600...690		332BAU5W	2CMA166644R1000		
	 Röd	380...415		332BAU6W	2CMA166646R1000	2417390	
	 Svart	480...500		332BAU7W	2CMA166648R1000	2417391	
	 Blå	200...250		332BAU9W	2CMA166650R1000		
	 Grön	>50	100...300	332BAU10W	2CMA166652R1000		
	 Röd	440...460	60	332BAU11W	2CMA166654R1000		
	3P+N+E						
5	 Grå		AC	432BAU1W	2CMA166672R1000		0.96
	 Grön	>50	>300...500	432BAU2W	2CMA166658R1000		
	 Röd	380/440	50/60	432BAU3W	2CMA166660R1000		
	 Gul	100...130	50/60	432BAU4W	2CMA166662R1000		
	 Röd	346...415		432BAU6W	2CMA166664R1000	2417399	
	 Svart	480...500		432BAU7W	2CMA166666R1000		
	 Blå	208...250		432BAU9W	2CMA166668R1000		
	 Röd	440...460	60	432BAU11W	2CMA166670R1000		

- Levereras med flänspackning.



Dimensioner (mm)

Typ	C	D	D2	E3	E4	F
232BAU..W	79.5	83	95	12	60	94
332BAU..W	79.5	83	95	12	60	94
432BAU..W	79.5	83	95	12	67	101



—
ABB AB

Lågspänningsprodukter

Tel: 021 32 50 00

E-post: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

<https://nya.abb.com/low-voltage/sv/produkter/anslutningsdon-IEC-CEE>

