


05/2020

Palokattorasia AU70FR

EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin



AU70FR sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen kattorakenteisiin.

AU70FR palokattorasia voidaan asentaa EI30- ja EI60 hyväksyttyihin palokattoihin (paloluokiteltu kipsilevykatto kipsilevyvalmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan). Palokattorasia voidaan asentaa sekä kantaviin että ei-kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa.

Ominaisuudet

- Sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen kattorakenteisiin
- Sopii käytettäväksi EI30- ja EI60-paloluokitelluissa väli- ja yläpohjissa
- Voidaan käyttää kantavissa ja ei-kantavissa rakenteissa
- Voidaan käyttää eripaksuisten levyjen ja levyyhdistelmien kanssa ilman lisätarvikkeita



Paisunut palotyyppi säilyttää kattorakenteelle määritellyn paloluokituksen.

ABB Oy
Domestic Sales
Puh: 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
AU70FR	11 521 70	Palokattorasia EI30 ja EI60 paloluokiteltuihin kattoihin	20

AU70FR-ominaisuudet

Avattu kiintonsä

- Rasiassa on yksi avattu kiintonsä Ø16/20 mm putkelle. • Yhteensä kahdeksan kiintonsää.
- Pienennysnä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.

Palolaatta

Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva laatta, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista. Materiaalin laajentumisen vuoksi kattoon tehty reikä sulkeutuu, ja kattorakenne säilyttää sille määrätyn paloluokituksen.

Valusuoja

Rasian mukana toimitetaan valusuoja AS67.70

Pienennysnä

- Pienennysnä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.

Vihreä korokerangas

- Vihreää korokerengasta käytetään kun levykerroksia on yksi. Renkas poistetaan, jos levykerroksia on kaksi.

Punainen soviterengas

- Punaisella soviterenkaalla rasian korkeutta voidaan lisätä joko 2,5 mm tai 5 mm, riippuen renkaan asennosta. Rengasta tarvitaan kattorakenteissa, joissa on käytetty 15 mm kipsilevyjä.