

RED•DOT<sup>MD</sup>

# Produits de protection extérieure

—  
01—  
01 Dimensions  
Structure : 24 po l x 54 po h x 24 po p  
En-tête : 24 po l x 7 po h

1. Solutions novatrices
2. Protection extérieure

# Présentoir planogramme



Référez-vous au document Quick-Pop brochure Model, ELIP Merchandising pour les accessoires et étagères du présentoir.



## Côté A

N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
S110CN	Boîte ronde étanche, ½ po NPT, argent	16	32
A1 S110WHCN	Boîte ronde étanche, ½ po NPT, blanc	16	option
S110BRCN	Boîte ronde étanche, ½ po NPT, bronze	16	option
A2 S341E	Couvercle rond étanche, sans ouverture, argent	40	40
A3 S-1-RD	Couvercle rond étanche, ½ po NPT, argent	50	50
A4 S100CN	Boîte rectangulaire étanche, ½ po NPT, argent	20	20
A4 S100BRCN	Boîte rectangulaire étanche, ½ po NPT, bronze	20	Option
S100WHCN	Boîte rectangulaire étanche, ½ po NPT, blanc	20	Option
S340E	Boîte rectangulaire étanche, sans ouverture, argent	42	43
A5 S340BRE	Couvercle rectangulaire étanche, sans ouverture, bronze	42	Option
S340WHE	Couvercle rectangulaire étanche, sans ouverture, blanc	42	Option
S310E	Couvercle étanche prise double, horizontal, argent	36	36
A6 S310BRE	Couvercle étanche prise double, horizontal, bronze	36	Option
S310WHE	Couvercle étanche prise double, horizontal, blanc	36	Option
S309E	Couvercle étanche prise double, vertical, argent	24	24
A7 S309BRE	Couvercle étanche prise double, vertical, bronze	24	Option
S309WHE	Couvercle étanche prise double, vertical, blanc	24	Option
A8 S400CN	Boîte étanche deux groupes, ½ po NPT, argent	12	12
A9 S440E	Couvercle étanche deux groupes, sans ouverture, argent	42	42
A10 S413E	Couvercle étanche deux groupes, prises DDFT, argent	8	16
A11 CS315	Ensemble boîte et couvercle étanche, prise DDFT, argent	4	8
A12 CS212	Ensemble 2 porte-ampoules extérieurs avec boîte ronde étanche, argent	4	8



## Côté B

N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
CKPS	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2½ po prof., transparent	7	21
B1 CKPS-BR	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2½ po prof., bronze	7	Option
CKPS-G	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2½ po prof., gris	7	Option
CKPS-W	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2½ po prof., blanc	7	Option
CKPM	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2⅞ po prof., transparent	8	24
B2 CKPM-BR	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2⅞ po prof., bronze	8	Option
CKPM-G	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2⅞ po prof., gris	8	Option
CKPM-W	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 2⅞ po prof., blanc	8	Option
2CKPM	Couvercle étanche en service, NMT Deux groupes 2⅞ po prof., transparent	4	12
B3 2CKPMBR	Couvercle étanche en service, NMT Deux groupes 2⅞ po prof., bronze	4	Option
2CKPMG	Couvercle étanche en service, NMT Deux groupes 2⅞ po prof., gris	4	Option
2CKPMW	Couvercle étanche en service, NMT Deux groupes 2⅞ po prof., blanc	4	Option
B4 CKPL	Couvercle étanche en service, NMT Un groupe 4½ po prof., transparent	4	12
B5 CKMU	Couvercle étanche en service, métallique Un groupe 3¼ po prof., horizontal, gris	4	4
B6 CKMUV	Couvercle étanche en service, métallique Un groupe 3¼ po prof., vertical, gris	8	8