Modernejší priestor pre vaše inštalácie

Rozvodnice UK600

ABB je vedúcou svetovou firmou v elektroinštaláciách budov. Komplexná znalosť tejto oblasti, globálne skúsenosti a neustále inovácie nám umožňujú poskytovať optimálne riešenia pre obytné budovy. Naše riešenia pomáhajú urobiť vašu budovu bezpečnejšou, inteligentnejšou a pripravenou na budúcnosť.

Obsah

04–05 **Úvod**

06–07 **Prehľad**

08–11 **Detaily v skratke**

12–13 **Hlavné výhody**

Technické a objednávacie údaje

14–15 **Silnoprúdové rozvodnice UK600**

16–21 **Príslušenstvo rozvodníc UK600**

22–23 **Mediálne rozvodnice UK600**

24–25 **Kombinované rozvodnice UK600**

26–28 **Príslušenstvo mediálnych rozvodníc UK600**

29–33 **Rozmery, výkon**

34 **Index podľa typu**

35 **Index podľa objednávacieho kódu**

UK600
Inštalácia podľa želania

Vďaka modulárnej konštrukcii, vylepšenej koncepcii priestoru a množstvu premyslených detailov, poskytuje nový rad rozvodníc UK600 maximálnu flexibilitu pre každý inštalačný, aj akokoľvek neobvyklý nápad.

Časy obmedzených možností realizácie vašich nápadov a želaní sú s novými kombinovanými rozvodnicami už za nami.

UK600: 3 verzie, 5 veľkostí, silnoprúd aj dáta v jednom

UK600 poskytuje riešenia, ktoré zodpovedajú zvyšujúcim sa nárokom na domové a kancelárske inštalácie a na pokrytie odlišných požiadaviek na inštalácie jednou flexibilnou konštrukciou rozvodnice. Táto rozvodnica rieši častú dilemu – ako umiestniť dve rozličné inštalácie do jednej skrinky, ako zjednotiť dizajn rozvodníc odlišných inštalácií alebo ako spojiť viac rozvodníc do harmonického celku.

Nové výhody:
- Tri verzie rozvodníc – klasická silnoprúdová rozvodnica, mediálna rozvodnica a kombinovaná rozvodnica.
- Rozšírenie maximálnej veľkosti na 5 radov (5 DIN-líšt), teda na 60 modulov (70 modulov pri maximálnom využití priestoru pre moduly).
- Jednoduché spájanie skriniek vodorovne aj zvislo.
- Priestor na káble zväčšený až na 200 %, jednoduché držiaky káblov, vstupy káblov zo všetkých strán – to umožňuje znížiť čas potrebný na montáž až o 10 %.
- Zasúvateľné svorkovnice jednoducho montovateľné hore, dole alebo na bok skrinky.
- Variabilné mediálne riešenia: perforované montážne dosky, panely s otvormi pre moduly „keystone“, otočné sieťové zásuvky, elastické držiaky prístrojov, dvierka s plastovou vložkou pre Wi-Fi, dvierka s ventilačnými otvormi.
- Kombinované rozvodnice – kombinácie 2, alebo 3 silnoprúdových radov (DIN-líšt) s multimediálnymi modulmi vo zvyšnom oddeliteľnom priestore rozvodnice.

Ďalšie výhody, ktoré uľahčujú montáž a rozširujú použitie týchto rozvodníc:
- Jednoduché osadenie a montáž do plnej aj dutej steny (premyslené držiaky do dutej steny).
- Vyberateľná horná a dolná stena na jednoduchý vstup káblov, držiaky na upevnenie vstupujúcich káblov.
- Krycí kartón na ochranu vnútra rozvodnice pri omietaní a maľovaní je súčasťou dodávky.
- Montáž na DIN-lišty a prepojenie prístrojov na stole pre pohodlnú inštaláciu.
- Rám umožňuje jednoduché vyrovnanie pri nepresne osadenej skrinke.
- Patentovaný plochý uzáver pre jednoduché otváranie dvierok, možno vymeniť za zámok na kľúčik.

Požiadavky na jednoduchosť inštalácie často nie sú v súlade s požiadavkami na umiestnenie rozvodnice. Niekedy by bolo z inštalačného hľadiska najefektívnejšie umiestniť rozvodnicu napríklad v obytnej miestnosti, ale kto by chcel mať elektrický rozvádzač na očiach, keď sedí v obývačke! Aj na to máme riešenie – celú škálu dizajnových dvierok rozvodnice, ktoré z rozvodnice urobia zaujímavý dizajnotvorný prvok, napríklad obraz. A už nikto nebude ani tušiť, že sa pod obrazom skrýva jednoducho dostupná elektroinštalácia alebo Wi-Fi!

Prehľad produktového portfólia UK600

	12 (13*) modulov	24 (28*) modulov	36 (41*) modulov	48 (56*) modulov	60 (69*) modulov
Silnoprúdové rozvodnice					
Mediálne rozvodnice					
Kombinované rozvodnice					

* pri využití miesta na DIN-lištách a rozšírení otvorov v kryte prístrojov (predlisované)

Štandardné dvierka

—
01

—
02

Mediálne dvierka

—
03

—
04

Dizajnové dvierka

—
05

—
06

—
07

—
08

—
09

—
10

—
01 **Štandardné dvierka s rámom,**
oceľový plech, prášková farba.
Farba: biela, RAL 9016.

—
02 **Štandardné dvierka s rámom,**
oceľový plech, prášková farba.
Farba: antracitová sivá, RAL 7016.

—
03 **Mediálne dvierka s ventilačnými otvormi,**
oceľový plech, prášková farba.
Farba: biela, RAL 9016.

—
04 **Mediálne dvierka s vložkou pre Wi-Fi**
pre optimálny príjem Wi-Fi, oceľový plech, prášková farba, s plastovou vložkou.
Farba: biela, RAL 9016.

—
05 **Univerzálny dizajnový rám** so zrkadlovou vložkou.

—
06 **Univerzálny dizajnový rám** s penovou doskou na špendlíky.

—
07 **Univerzálny dizajnový rám** s magnetickou doskou s dekorom svetlého dreva.

—
08 **Univerzálny dizajnový rám** s antikorovou vložkou.

—
09 **Univerzálny dizajnový rám** na vloženie ľubovoľného obrazu.

—
10 **Univerzálny dizajnový rám** s LED-panelom a fóliou na podsvietenie.

Rozvodnice UK600
Premyslené do posledného detailu

Naše rozvodnice UK600 presvedčia svojimi mnohými novými a jedinečnými technickými vlastnosťami. Zväčšený prepojovací priestor na 200 % umožňuje jednoduchú a efektívnu montáž prístrojov. Vyberateľný rám DIN-líšt umožňuje montáž na stole. Premyslené detaily, ako sú vstupy káblov s integrovanými držiakmi svorkovníc a variabilné použitie do plnej alebo dutej steny zvýrazňujú vysokú flexibilitu týchto rozvodníc.

—
02

—
01 **Veľkorysý priestor na káble** podstatne uľahčuje inštalačné práce.
—
02 **Káblové vstupy** obsahujú držiak svorkovníc pre zjednodušenie inštalácie.
—
03 **Svorkovnice** rôznych veľkostí sa dajú jednoducho zasunúť hore, dole alebo na boky skrinky.

—
03

—
01

Rozvodnica UK600

- Zväčšený priestor na káble do 200 %
- K dispozícii až do 5 radov
- Spojovací kanál pre vodorovné aj zvislé spájanie rozvodníc
- Plombovateľné rýchloskrutky
- Skrinka na zapustenie do plnej aj dutej steny
- Číslovanie modulov na kryte
- Rezerva až do 9 modulov
- Rám pre povrchovú alebo čiastočne zapustenú montáž



Priestor na káble a prepájanie zväčšený až na 200 %

Spájanie rozvodníc vodorovne aj zvisle

Svorkovnice zasúvateľné hore, dole alebo na bok skrinky

Skrinka pre montáž do plnej aj dutej steny

Plochý rám s dvierkami, jednoduché vyrovnanie pri nepresne osadenej skrinke

Vyberateľná horná a dolná stena pre jednoduchý vstup káblov a ich uchytenie

Držiaky káblov

Vyberateľné spojené DIN-lišty

Veľkosti 1 až 5 radov

Zapustený uzáver možno vymeniť za zámok na kľúčik

Zmena strany otvárania (ľavá/pravá) bez potreby nástroja

Dvierka s rámom v rôznych dizajnových variantoch

Mediálna rozvodnica UK600

- Zväčšený priestor na káble do 200 %
- K dispozícii až do 5 radov
- Spojovací kanál pre vodorovné aj zvislé spájanie rozvodníc
- Plombovateľné rýchloskrutky
- Skrinka na zapustenie do plnej aj dutej steny
- Rám pre povrchovú alebo čiastočne zapustenú montáž



Vyberateľná horná a dolná stena pre jednoduchý vstup káblov a ich uchytenie

„Patch“ panely s otvormi na 6, resp. 12 modulov „keystone“

Spájanie rozvodníc vodorovne aj zvisle

Vyberateľné perforované montážne dosky

Otočné sieťové zásuvky

Dvierka s ventilačnými otvormi

Dvierka s plastovou vložkou pre Wi-Fi

Držiaky káblov

Priestor na káble aj pod montážnou doskou

Elastický držiak prístrojov s univerzálnou dĺžkou

Kombinovaná rozvodnica UK600

- Zväčšený priestor na káble do 200 %
- K dispozícii až do 5 radov
- Spojovací kanál pre vodorovné aj zvislé spájanie rozvodníc
- Plombovateľné rýchloskrutky
- Skrinka na zapustenie do plnej aj dutej steny
- Číslovanie modulov na kryte
- Rezerva až do 9 modulov
- Rám pre povrchovú alebo čiastočne zapustenú montáž



Priestor na káble a prepájanie zväčšený až na 200 %

Kombinácia 2 alebo 3 DIN-líšt a multimediálneho riešenia

Spájanie rozvodníc vodorovne aj zvisle

Otočné zásuvky môžu byť integrované v oddeľovacej stene

Vyberateľná perforovaná montážna doska, elastický držiak prístrojov

Dvierka s ventilačnými otvormi

Dvierka s plastovou vložkou pre Wi-Fi

Vyberateľná horná a dolná stena pre jednoduchý vstup káblov a ich uchytenie

Držiaky káblov

Plochý rám s dvierkami, jednoduché vyrovnanie pri nepresne osadenej skrinke

Zmena strany otvárania (ľavá/pravá) bez potreby nástroja

Oddeľovacia stena priestorov rozvodnice

Hlavné výhody

Naša nová UK600 je taká jedinečná vďaka kombinácii množstva premyslených vlastností a detailov. Všetky spolu vytvárajú najmodernejšiu rozvodnicu na trhu, ktorá robí elektroinštaláciu budovy jednoduchšou, efektívnejšou a variabilnejšou.

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
06

—
07

—
08

—

01 **Zaklapávacia vrchná a spodná stena rozvodnice** pre jednoduchý vstup káblov, s integrovaným držiakom svorkovníc, poskytujúca o 80 % viac priestoru na káble.

—

02 **Integrovaná možnosť upevnenia káblov** upevňovacími káblovými pásikmi.

—

03 **Zväčšený priestor na káble** až na 200 % a zasúvacie **káblové držiaky**.

—

04 Inovatívne spojky pre **vodorovné a zvislé spájanie** viacerých rozvodníc.

—

05 Jednoducho montovateľné **držiaky do dutej steny**. Použiteľné opakovane.

—

06 **Veľkosti až do piatich radov**, ak je potrebný väčší priestor.

—

07 Vysoká flexibilita vďaka možnosti zasunúť **svorkovnice aj na bočné steny**.

—

08 **Zaklapávací „patch“ panel** s otvormi na 6 alebo 12 modulov „keystone“.



09

09 **Presné vyrovnanie –** spojovacie kanály nezabezpečujú iba spojenie a vedenie káblov, ale aj optimálne vyrovnanie čelných rámov.



10

11

12

10 **Dvierka** mediálnych rozvodníc k dispozícii **pre Wi-Fi** a s vetraním.

11 Trojnásobná **zásuvka s dutinami otočnými** o 120°, zasunuteľná do káblovej steny.

12 Modulárne perforovaná oceľová **montážna doska**.

13

14

15

13 **Gumový držiak prístrojov** uchytiteľný bez nástroja, s prispôsobiteľnou dĺžkou.

14 **Kombinovaná rozvodnica** pre moderné inštalácie. Kombinácia silnoprúdovej a mediálnej rozvodnice.

15 **Oddeľovacia stena** mediálneho priestoru s možnosťou zasunutia zásuviek otočiteľných o 90°.

16

17

16 Prispôsobenie inštalácii vďaka **bočným aj zadným káblovým vstupom**.

17 **Vyberateľné DIN-lišty** na pevnom ráme umožňujú montáž na stole.

Silnoprúdové rozvodnice UK600
so skrutkovými svorkovnicami N/PE

01 Skrutkové svorkovnice

02 Skrinka

03 Rám DIN-líšt

04 Kryt

05 Rám s dvierkami

Zapustené* rozvodnice – UK600, IP30
I_n do 63 A
Rozvodnice DIN EN 60670-24, DIN 43871
Pre elektroinštalácie budov podľa DIN 18015
Odolnosť proti nárazu: IK07
K dispozícii veľkosti 1 až 5 radov ako zapustené* rozvodnice
Môžu byť použité buď ako polozapustené, alebo na povrch
Pre inštaláciu do dutej steny s použitím UZ91P4
Skrinka: - pevná, odolná proti nárazu, nehorľavá, z plastu s nízkym obsahom halogénov, - s „hrebeňom“ na upevnenie káblov, - s odoberateľnými vstupmi káblov, - spájateľná vodorovnE aj zvisle.
Dištančné držiaky
Zmena smeru otvárania bez nástroja
Kanály pre vodorovné aj zvislé prepojenie
Vyberateľný rám DIN-líšt
Skrutkové svorkovnice N/PE v dodávke
Káblové držiaky pre profesionálnu organizáciu káblov
Plombovateľný kryt s 90° rýchloskrutkami
Otvory výšky 45 mm na 12 modulov (rozšíriteľné na 14 modulov) v kryte
Nalepovací systém na označenie prístrojov
Rám s dvierkami s možnosťou vyrovnania pri nepresnom osadení skrinky
Farba: biela, RAL 9016

*Aj do dutej steny s použitím UZ91P4



Silnoprúdové rozvodnice UK600

so skrutkovými svorkovnicami N/PE

UK612E2

UK624E3

UK636E3

UK648E3

UK660E3

Popis	V × Š × H (mm)	Modulov	Typ	Objednávací kód
Zapustené rozvodnice, 1-radové				
Rozmery niky v plnej stene na zapustenie Rozmery výrezu v dutej stene **So skrutkovými svorkovnicami N/PE:** ZK507, ZKS6B, ZKS16G	355 × 367 × 95 328 × 340 × 88	12 (13*)	UK612E2	2CPX077840R9999
Zapustené rozvodnice, 2-radové				
Rozmery niky v plnej stene na zapustenie Rozmery výrezu v dutej stene **So skrutkovými svorkovnicami N/PE:** ZK507, ZKS16B, ZKS21G	480 × 367 × 95 453 × 340 × 88	24 (28*)	UK624E3	2CPX077841R9999
Zapustené rozvodnice, 3-radové				
Rozmery niky v plnej stene na zapustenie Rozmery výrezu v dutej stene **So skrutkovými svorkovnicami N/PE:** ZK507, 2 × ZKS11B, ZKS26G	605 × 367 × 95 578 × 340 × 88	36 (41*)	UK636E3	2CPX077842R9999
Zapustené rozvodnice, 4-radové				
Rozmery niky v plnej stene na zapustenie Rozmery výrezu v dutej stene **So skrutkovými svorkovnicami N/PE:** ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G	730 × 367 × 95 703 × 340 × 88	48 (56*)	UK648E3	2CPX077843R9999
Zapustené rozvodnice, 5-radové				
Rozmery niky v plnej stene na zapustenie Rozmery výrezu v dutej stene **So skrutkovými svorkovnicami N/PE:** ZK507, 2 × ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G	855 × 367 × 95 828 × 340 × 88	60 (69*)	UK660E3	2CPX077844R9999

* pri využití miesta na DIN-lištách a rozšírení otvorov v kryte prístrojov (okrem miesta pod uzáverom dvierok)

> Skrutkové svorkovnice na str. 16
> Rozmery rámu s dvierkami na str. 32

Príslušenstvo rozvodníc UK600

Skrutkové svorkovnice N/PE - štandardizované, flexibilné, navrhnuté aj pre budúce využitie

Konfigurovateľné podľa vašich potrieb
Modularita a široká ponuka umožňujú prispôsobiť svorkovnice potrebám inštalácie. Ak je to potrebné, dajú sa kombinovať rôzne svorkovnice vedľa seba.



Výhody:

- Flexibilný systém svorkovníc na niekoľko potenciálov N: skrutkové pripojenie: 1,5 až 16 mm² pre sieťové vodiče; pre ohybné vodiče do 16 mm² (potrebné dutinky).
- Optimálne v prípade použitia viacerých prúdových chráničov.
- Jasné určenie svorkovníc podľa farby: N = modrá, PE = zelená.
- Jednoduché označenie svoriek pomocou predtlačených samolepiacich pásikov.
- Široké použitie: používané v rozvodniciach UK600 a MISTRAL, v kompaktných a ďalších distribučných rozvádzačoch.

Svorkovnice N/PE dĺžkové jednotky	Svorkovnice N	Zloženie svoriek		Svorkovnice PE	Zloženie svoriek	
	ZKS6B	3 × 6 mm²	3 × 16 mm²	ZKS6G	3 × 6 mm²	3 × 16 mm²
	ZKS11B	5 × 6 mm²	5 × 16 mm²	ZKS11G	5 × 6 mm²	5 × 16 mm²
	 ZKS16B	9 × 6 mm²	7 × 16 mm²	 ZKS16G	9 × 6 mm²	7 × 16 mm²
	ZKS21B	12 × 6 mm²	9 × 16 mm²	ZKS21G	12 × 6 mm²	9 × 16 mm²
	ZKS26B	15 × 6 mm²	11 × 16 mm²	 ZKS26G	15 × 6 mm²	11 × 16 mm²

Príslušenstvo rozvodníc UK600

Skrutkové svorkovnice N/PE

ZKS6B

ZKS11B

ZKS16B

ZKS21B

ZKS26B

ZKS6G

ZKS11G

ZKS16G

ZKS21G

ZKS26G

ZK507

ZK600

Výrobok	Počet svoriek 1,5 – 6 mm²	Počet svoriek 1,5 – 16 mm²	Vonkajšie rozmery V × Š × H (mm)	Dĺžkové jednotky	Typ	Objednávací kód
Skrutkové svorkovnice N do držiakov svorkovníc	3	3	27 × 50 × 20	3	ZKS6B	2CPX063167R9999
	6	5	27 × 83 × 20	5	ZKS11B	2CPX063168R9999
	9	7	27 × 116 × 20	7	ZKS16B	2CPX063169R9999
	12	9	27 × 149 × 20	9	ZKS21B	2CPX063170R9999
	15	11	27 × 182 × 20	11	ZKS26B	2CPX063171R9999
Skrutkové svorkovnice PE do držiakov svorkovníc	3	3	27 × 50 × 20	3	ZKS6G	2CPX063172R9999
	6	5	27 × 83 × 20	5	ZKS11G	2CPX063173R9999
	9	7	27 × 116 × 20	7	ZKS16G	2CPX063174R9999
	12	9	27 × 149 × 20	9	ZKS21G	2CPX063175R9999
	15	11	27 × 182 × 20	11	ZKS26G	2CPX063176R9999
Chráničová svorkovnica N-FI na DIN-lištu 3 × 16 mm² + 2 × 10 mm² Cu					ZK507	2CPX030892R9999
Zasúvací držiak svorkovníc Do rozvodníc UK600 Využiteľná dĺžka na svorkovnice: 247 mm = 15 dĺžkových jednotiek				15	ZK600	2CPX063178R9999



Príslušenstvo rozvodníc UK600

AP636

UZB1

UZB2

UZB3

UZT1

UZT2

UZT3

UZT4

Výrobok	Kusov	Typ	Objednávací kód
Rám pre montáž na povrch Na povrchovú alebo polozapustenú montáž rozvodnice, s predlisovanými vylamovacími deliacimi rovinami, vhodný iba pre štandardné dvierka			
Pre rozvodnicu UK61...	1	AP612	2CPX031402R9999
Pre rozvodnicu UK62...	1	AP624	2CPX031403R9999
Pre rozvodnicu UK63...	1	AP636	2CPX031404R9999
Pre rozvodnicu UK64...	1	AP648	2CPX031405R9999
Pre rozvodnicu UK66..	1	AP660	2CPX031406R9999
Vstup káblov S integrovaným držiakom svorkovníc Hore alebo dole, pre 1- až 5-radovú rozvodnicu Využiteľná dĺžka na svorkovnice: 277 mm, 17 dĺžkových jednotiek	1	UZB1	2CPX031407R9999
Spojovací kanál pre vodorovné aj zvislé spojenie rozvodníc a káblovanie	1	UZB2	2CPX031408R9999
Vodorovná deliaca stena s integrovaným držiakom svorkovníc Predlisované vylamovacie otvory pre 2 otočné zásuvky ZE224 a 5 vylamovacích otvorov pre komunikačné moduly	1	UZB3	2CPX031409R9999
Závesy dvierok pre UK600	2	UZT1	2CPX031410R9999
Plochý uzáver dvierok farba: biela, RAL 9016	1	UZT2	2CPX031411R9999
Uzáver so zámkom, štandardný s 2 kľúčmi	1	UZT3	2CPX031412R9999
Uzáver so zámkom, Ronis s 2 kľúčmi	1	UZT4	2CPX031413R9999

Príslušenstvo rozvodníc UK600

UZT5

UZ4P2

UZG636

UZA636

UZM620

UZ91P4

ZA120

ZA89P20

Výrobok	Kusov	Typ	Objednávací kód
Popisovací systém samolepiaci s popisovacími poľami a číslami 1-65	1	UZT5	2CPX031429R9999
Vymedzovacie prvky na vymedzenie 2 hĺbok osadenia, vzdialenosti rozvodníc	4	UZ4P2	2CPX062447R9999
Rám DIN-líšt			
Do rozvodníc UK61...	1	UZG612	2CPX031118R9999
Do rozvodníc UK62...	1	UZG624	2CPX031119R9999
Do rozvodníc UK63...	1	UZG636	2CPX031120R9999
Do rozvodníc UK64...	1	UZG648	2CPX031121R9999
Do rozvodníc UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999
Kryt prístrojov s 90° rýchloskrutkami			
Do rozvodníc UK61...	1	UZA612	2CPX031123R9999
Do rozvodníc UK62...	1	UZA624	2CPX031124R9999
Do rozvodníc UK63...	1	UZA636	2CPX031125R9999
Do rozvodníc UK64...	1	UZA648	2CPX031126R9999
Do rozvodníc UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999
Montážna doska, oceľová, pozinkovaná			
Do rozvodníc UK61..., V × Š = 212 × 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999
Do rozvodníc UK62..., V × Š = 337 × 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999
Do rozvodníc UK63..., V × Š = 462 × 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999
Do rozvodníc UK64..., V × Š = 587 × 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999
Do rozvodníc UK65..., V × Š = 712 × 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999
Montážna súprava do dutej steny pre zmenu na rozvodnicu UK600 do dutej steny (typový štítok a 20 káblových pásikov súčasťou dodávky), pre hrúbku steny od 8 do 35 mm	4	UZ91P4	2CPX031434R9999
Sprej na opravy poškodenia laku farba: RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999
Skrutky 20 ks na upevnenie DIN-líšt a montážnych dosiek	1	ZA89P20	2CPX062376R9999

Príslušenstvo rozvodníc UK600

Rámy s dvierkami a dizajnové fólie

BL610

BL611

Blackboard foil

Stones



Wooden walkway

Water drops

Výrobok	Na rozvodnicu	Kusov	Typ	Objednávací kód
Štandardný rám s dvierkami farba: biela, RAL 9016 oceľové, prášková farba	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999
Rám s dvierkami farba: antracit, RAL 7016 oceľové, prášková farba	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999

Výrobok	Na rozvodnicu	Kusov	Typ	Objednávací kód
Čierna fólia (Blackboard foil) na nalepenie na oceľové dvere UK600	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ640D	2CPX031786R9999
		10	UZ640DP10	2CPX031790R9999
Kamene (Stones) obrazová fólia na nalepenie na oceľové dvere UK600	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ641D	2CPX031787R9999
		10	UZ641DP10	2CPX031791R9999
Drevený chodník (Wooden walkway) obrazová fólia na nalepenie na oceľové dvere UK600	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ642D	2CPX031788R9999
		10	UZ642DP10	2CPX031792R9999
Vodné kvapky (Water drops) obrazová fólia na nalepenie na oceľové dvere UK600	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ643D	2CPX031789R9999
		10	UZ643DP10	2CPX031793R9999



Príslušenstvo rozvodníc UK600

Dizajnový rám a výplne

BL630D

UZD630

UZD631

UZD632

UZD633

UZD634

UZD635

Výrobok	Na rozvodnicu	Kusov	Typ	Objednávací kód
Univerzálny dizajnový rám brúsený hliník, antikorový efekt, bez vložky	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999
Vložky do univerzálneho dizajnového rámu				
Vložka na obraz na obraz podľa vášho výberu	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999
Zapichovacia doska sivá plsť so špendlíkmi	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999
Zrkadlová vložka	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999
Antikorová vložka	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999
Vložka LED-panela s fóliou na podsvietenie*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999
Vložka s dreveným vzhľadom s 5 magnetickými príchytkami	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999

*Napájací zdroj 12 V DC nie je súčasťou dodávky.

Mediálne rozvodnice UK600

S rámom a dvierkami a bez rámu a dvierok

Zapustené rozvodnice UK600, IP30
Rozvodnica UK600 ako multimediálna verzia, rozmery ako štandardná rozvodnica podľa DIN 43871
Odolnosť proti nárazu: IK07
K dispozícii v 2 až 5 radoch
Môžu byť použité buď ako polozapustené, alebo na povrch
Pre inštaláciu do dutej steny s použitím UZ91P4
Skrinka:
- pevná, odolná proti nárazu, nehorľavá, z plastu s nízkym obsahom halogénov,
- s „hrebeňom“ na upevnenie káblov,
- s odoberateľnými vstupmi káblov,
- spájateľná vodorovné aj zvisle.
Zmena smeru otvárania bez nástroja
Kanály pre vodorovné aj zvislé prepojenie rozvodníc
S vyberateľnou hornou DIN-lištou
Samostatný „patch“ panel pre max. 12 modulov „keystone“
Oceľová montážna doska, modulárne perforovaná, na prístroje
Jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) pomocou gumového pásu
Trojnásobná zásuvka s otočnými dutinami o 120° pre napájanie prístrojov
Káblový držiak pre profesionálnu organizáciu káblov
S rámom a plechovými dvierkami s bielou plastovou vložkou kvôli signálu Wi-Fi

*Aj do dutej steny s použitím UZ91P4

Mediálne rozvodnice UK600

S rámom a dvierkami a bez rámu a dvierok

UK636MV

UK636MW

UK630MV

UK636MB

Výrobok	Rozmery	V × Š × H (mm)	Typ	Objednávací kód
Zapustená mediálna rozvodnica s rámom a dvierkami s ventilačnými otvormi				
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľnou DIN-lištou Káblový držiak pre vstup káblov „Patch“ panel až na 12 modulov „keystone“ Zasúvacia trojnásobná zásuvka s otočnými dutinami o 120°, EURO-zásuvkami Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) Plechové dvere s vetraním	3 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	605 × 367 × 95 578 × 340 × 88	UK636MV	2CPX031384R9999
	4 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	730 × 367 × 95 703 × 340 × 88	UK648MV	2CPX031385R9999
	5 radov nika v plnej stene výrez v dutej stene	855 × 367 × 95 828 × 340 × 88	UK660MV	2CPX031386R9999
Zapustená mediálna rozvodnica s rámom a dvierkami pre Wi-Fi s ventilačnými otvormi				
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľnou DIN-lištou Káblový držiak pre vstup káblov „Patch“ panel až na 12 modulov „keystone“ Zasúvacia trojnásobná zásuvka s otočnými dutinami o 120°, EURO-zásuvkami Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) Plechové dvere s vetraním a plastovou bielou vložkou kvôli signálu Wi-Fi	3 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	605 × 367 × 95 578 × 340 × 88	UK636MW	2CPX031387R9999
	4 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	730 × 367 × 95 703 × 340 × 88	UK648MW	2CPX031388R9999
	5 radov nika v plnej stene výrez v dutej stene	855 × 367 × 95 828 × 340 × 88	UK660MW	2CPX031389R9999
Zapustená mediálna rozvodnica s rámom a dvierkami s ventilačnými otvormi				
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľnou DIN-lištou Káblový držiak pre vstup káblov Dvojnásobná zásuvka s montážnym držiakom Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) Plechové dvere s vetraním	2 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	480 × 367 × 95 453 × 340 × 88	UK620MV	2CPX031390R9999
	3 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	605 × 367 × 95 578 × 340 × 88	UK630MV	2CPX031391R9999
	4 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	730 × 367 × 95 703 × 340 × 88	UK640MV	2CPX031392R9999
	5 radov nika v plnej stene výrez v dutej stene	855 × 367 × 95 828 × 340 × 88	UK650MV	2CPX031393R9999
Zapustená mediálna rozvodnica bez rámu a dvierok				
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľnou DIN-lištou Káblový držiak pre vstup káblov Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja)	2 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	480 × 367 × 95 453 × 340 × 88	UK624MB	2CPX031394R9999
	3 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	605 × 367 × 95 578 × 340 × 88	UK636MB	2CPX031395R9999
	4 rady nika v plnej stene výrez v dutej stene	730 × 367 × 95 703 × 340 × 88	UK648MB	2CPX031396R9999
	5 radov nika v plnej stene výrez v dutej stene	855 × 367 × 95 828 × 340 × 88	UK660MB	2CPX031397R9999

Kombinované rozvodnice UK600

S rámom a dvierkami

Zapustené rozvodnice UK600, IP30 ⧈ ⩛*
I_n do 63 A
Kombinovaná rozvodnica UK600 ako silnoprúdová aj multimediálna rozvodnica, rozmery ako štandardná rozvodnica podľa DIN 43871
Pre inštalácie budov podľa DIN 18015
Odolnosť proti nárazu: IK07
K dispozícii ako 2- a 3-radové silnoprúdové rozvodnice (v 5-radovej skrinke) s multimediálnym vybavením v zostávajúcom priestore
Môžu byť použité buď ako polozapustené, alebo na povrch
Pre inštaláciu do dutej steny s použitím UZ91P4
Skrinka: - pevná, odolná proti nárazu, nehorľavá, z plastu s nízkym obsahom halogénov, - s „hrebeňom“ na upevnenie káblov, - s odoberateľnými vstupmi káblov, - spájateľná vodorovne aj zvisle.
Zmena smeru otvárania bez nástroja
Kanály pre vodorovné aj zvislé prepojenie rozvodníc
S bezskrutkovými svorkami N/PE
Plombovateľný kryt s 90° rýchloskrutkami
Otvory výšky 45 mm na 12 modulov (rozšíriteľné na 14 modulov) v kryte
Nalepovací systém pre označenie prístrojov
Štandardizované elektrické oddelenie priestorov rôznych napäťových úrovní oddeľovacou stenou s predlisovanými otvormi pre zásuvky a mediálne moduly
Modulárne perforovaná oceľová montážna doska na prístroje
Jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) pomocou gumového pásu
Zaklapávacie zásuvky, otočné o 90°, na napájanie prístrojov
Káblový držiak pre profesionálnu organizáciu káblov
S rámom a plechovými dvierkami alebo s plechovými dvierkami s bielou plastovou vložkou kvôli signálu Wi-Fi

*Aj do dutej steny s použitím UZ91P4

Kombinované rozvodnice UK600

S rámom a dvierkami

UK662CV

UK662CW

Výrobok	Rozmery V × Š × H (mm)	Typ	Objednávací kód
Zapustená kombinovaná rozvodnica s rámom a dvierkami s ventilačnými otvormi			
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľným rámom s DIN-lištami Káblový držiak pre vstup káblov Deliaca stena na elektrické oddelenie, zaklapávacia EURO-zásuvka s otočnými dutinami o 90° Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) Plechové dvere s vetraním	2 rady nika v plnej stene 855 × 367 × 95 výrez v dutej stene 828 × 340 × 88	UK662CV	2CPX031398R9999
	3 rady nika v plnej stene 855 × 367 × 95 výrez v dutej stene 828 × 340 × 88	UK663CV	2CPX031399R9999
Zapustená mediálna rozvodnica s rámom a dvierkami pre Wi-Fi s ventilačnými otvormi			
Skrinka do steny s modulárne perforovanými plechovými montážnymi doskami a vyberateľným rámom s DIN-lištami Káblový držiak pre vstup káblov Deliaca stena na elektrické oddelenie, zaklapávacia EURO-zásuvka s otočnými dutinami o 90° Elastický pás na jednoduché upevnenie prístrojov (bez nástroja) Plechové dvere s vetraním	2 rady nika v plnej stene 855 × 367 × 95 výrez v dutej stene 828 × 340 × 88	UK662CW	2CPX031400R9999
	3 rady nika v plnej stene 855 × 367 × 95 výrez v dutej stene 828 × 340 × 88	UK663CW	2CPX031401R9999

Príslušenstvo mediálnych rozvodníc UK600



UZM61M

ZX340



ZE336

ZE338

ZE224

ZE225

ZE227

UZB3

Výrobok	Kusov	Typ	Objednávací kód
Perforovaná montážna doska do mediálnych rozvodníc	1	UZM61M	2CPX031421R9999
Držiak mediálnych prístrojov elastický pás s 2 úchytkami na upevnenie, napr. na UZM61M	1	ZX340	2CPX031422R9999
„Patch“ panel na komunikačné moduly, napr. RJ45, COAX, ... na priamu a izolovanú montáž na lištu EDF, DIN-lištu alebo montážnu dosku			
„Patch“ panel, 6-násobný	1	ZE335	2CPX031423R9999
„Patch“ panel, 12-násobný	1	ZE336	2CPX031424R9999
Úchytka „patch“ panela	1	ZE338	2CPX031426R9999
Zásuvka zaklapávacia EURO-zásuvka 230 V AC, otočná o 90°, s ochranou proti dotyku, na montáž do deliacej steny UZB3	1	ZE224	2CPX031427R9999
Dvojnásobná zásuvka 230 V AC, s EURO-vložkami, na upevnenie pomocou ZX29	1	ZE225	2CPX061177R9999
Trojnásobná zásuvka 230 V AC, s EURO-vložkami otočnými o 120° na upevnenie na stenu káblového vstupu alebo na montážnu dosku	1	ZE227	2CPX061211R9999
Deliaca stena na štandardizované elektrické oddelenie, s predlisovanými otvormi na 2 zásuvky ZE224 a 5 modulov „keystone“		UZB3	2CPX031409R9999

Príslušenstvo mediálnych rozvodníc UK600

ZX29

UZED1

ZX287P10

ZE316

ZE317

ZE318

ZE319

ZE320

ZE311

ZE310

ZB120

Výrobok	Kusov	Typ	Objednávací kód
Montážny držiak pre upevnenie na držiak svorkovníc, montážnu dosku	1	ZX29	2CPX061178R9999
Držiak káblov UK600	1	UZED1	2CPX031419R9999
	10	UZED1P	2CPX031420R9999
Skrutky M4×14 s valcovaným závitom pre perforované oceľové montážne dosky	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
Konektory do „patch“ panelov			
Modul COAX zásuvka F/F	1	ZE316	2CPX039246R9999
Modul COAX zásuvka IEC	1	ZE317	2CPX039247R9999
Modul COAX zástrčka IEC	1	ZE318	2CPX039248R9999
Modul OpDAT LC, vodiaca dutinka, keramika	1	ZE319	2CPX039249R9999
Zaslepovací modul	1	ZE320	2CPX039250R9999
Zásuvka RJ45 plastová	1	ZE311	2CPX038612R9999
IP „patch“ modul modul RJ45 s adaptérom na DIN-lištu	1	ZE310	2CPX038625R9999
Izolačná trubička na komunikačnú linku			
50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999
150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999

Príslušenstvo mediálnych rozvodníc UK600

Dvierka

BL620V

BL620W

Výrobok	Na rozvodnicu	Kusov	Typ	Objednávací kód
Rám s dvierkami s ventilačnými otvormi farba: biela, RAL 9016 oceľový plech, prášková farba	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999
Rám s dvierkami na Wi-Fi, s ventilačnými otvormi farba: biela, RAL 9016 oceľový plech s bielou plastovou vložkou kvôli Wi-Fi	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999

Rozvodnice UK600

Rozmery, výkon



A) medzi montážnou doskou a vnútrom dvierok

B) medzi DIN-lištou a vnútrom dvierok

C) medzi dnom skrinky a vnútrom dvierok

Typ	Prípustný stratový výkon Pzul podľa DIN 43671 (W)			Max. výstupná kapacita Pde podľa DIN VDE 60670-24 (W)	Rozmery v mm		
	20K	25K	30K	30K	H1	H2	H3
UK61..	10,0	13,0	16,0	31,0	372	302	325
UK62..	11,5	15,0	19,0	45,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	54,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	62,0	747	677	700
UK66..				69,0	872	802	825

Mediálne rozvodnice UK600

Rozmery, výkon



Typ	Prípustný stratový výkon Pzul podľa DIN 43671 (W)			Max. výstupná kapacita Pde podľa DIN VDE 60670-24 (W)	Rozmery v mm		
	20K	25K	30K	30K	H1	H2	H3
UK62..	11,5	15,0	19,0	100,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	114,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	133,0	747	677	700
UK65.. UK66..				155,0	872	802	825

Kombinované rozvodnice UK600

Rozmery, výkon



Typ	Prípustný stratový výkon Pzul podľa DIN 43671 (W)			Max. výstupná kapacita Pde podľa DIN VDE 60670-24 (W)	Rozmery v mm	
	20K	25K	30K	30K	H1	H2
UK662CV				78,0	424	353
UK665CV				73,0	549	228
UK662CW				75,0	424	353
UK665CW				71,0	549	228

Plechový rám s dvierkami

Rozmery



	Rozmery v mm	
Typ	**H1**	**H2**
BL610	**302**	**372**
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

Univerzálny dizajnový rám

Rozmery, parametre LED-panela



	Rozmery v mm				Technická špecifikácia LED-panela			
Typ	**H1**	**H2**	**H3**	**H4**	**Typ**	**U**	**P**	**Farba svetla**
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12 V DC	9,60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12 V DC	13,20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12 V DC	15,60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12 V DC	19,60 W	4200 K

Index podľa typu

Typ	Objednávací kód	Str.
AP612	2CPX031402R9999	18
AP624	2CPX031403R9999	18
AP636	2CPX031404R9999	18
AP648	2CPX031405R9999	18
AP660	2CPX031406R9999	18
BL610	2CPX031081R9999	20
BL611	2CPX031086R9999	20
BL620D	2CPX031794R9999	21
BL620V	2CPX031091R9999	28
BL620W	2CPX031095R9999	28
BL620	2CPX031082R9999	20
BL621	2CPX031087R9999	20
BL630D	2CPX031795R9999	21
BL630V	2CPX031092R9999	28
BL630W	2CPX031096R9999	28
BL630	2CPX031083R9999	20
BL631	2CPX031088R9999	20
BL640D	2CPX031796R9999	21
BL640V	2CPX031093R9999	28
BL640W	2CPX031097R9999	28
BL640	2CPX031084R9999	20
BL641	2CPX031089R9999	20
BL650D	2CPX031797R9999	21
BL650V	2CPX031094R9999	28
BL650W	2CPX031098R9999	28
BL650	2CPX031085R9999	20
BL651	2CPX031090R9999	20
UK612E2	2CPX077840R9999	15
UK620MV	2CPX031390R9999	23
UK624E3	2CPX077841R9999	15
UK624MB	2CPX031394R9999	23
UK630MV	2CPX031391R9999	23
UK636E3	2CPX077842R9999	15
UK636MB	2CPX031395R9999	23
UK636MV	2CPX031384R9999	23
UK636MW	2CPX031387R9999	23
UK640MV	2CPX031392R9999	23
UK648E3	2CPX077843R9999	15
UK648MB	2CPX031396R9999	23
UK648MV	2CPX031385R9999	23
UK648MW	2CPX031388R9999	23
UK650MV	2CPX031393R9999	23
UK660E3	2CPX077844R9999	15
UK660MB	2CPX031397R9999	23
UK660MV	2CPX031386R9999	23
UK660MW	2CPX031389R9999	23
UK662CV	2CPX031398R9999	25
UK662CW	2CPX031400R9999	25

Typ	Objednávací kód	Str.
UK663CV	2CPX031399R9999	25
UK663CW	2CPX031401R9999	25
UZ4P2	2CPX062447R9999	19
UZ640DP10	2CPX031790R9999	20
UZ640D	2CPX031786R9999	20
UZ641DP10	2CPX031791R9999	20
UZ641D	2CPX031787R9999	20
UZ642DP10	2CPX031792R9999	20
UZ642D	2CPX031788R9999	20
UZ643DP10	2CPX031793R9999	20
UZ643D	2CPX031789R9999	20
UZ91P4	2CPX031434R9999	19
UZA612	2CPX031123R9999	19
UZA624	2CPX031124R9999	19
UZA636	2CPX031125R9999	19
UZA648	2CPX031126R9999	19
UZA660	2CPX031127R9999	19
UZB1	2CPX031407R9999	18
UZB2	2CPX031408R9999	18
UZB3	2CPX031409R9999	18
UZB3	2CPX031409R9999	26
UZD620	2CPX031762R9999	21
UZD621	2CPX031763R9999	21
UZD622	2CPX031764R9999	21
UZD623	2CPX031765R9999	21
UZD624	2CPX031766R9999	21
UZD625	2CPX031767R9999	21
UZD630	2CPX031768R9999	21
UZD631	2CPX031769R9999	21
UZD632	2CPX031770R9999	21
UZD633	2CPX031771R9999	21
UZD634	2CPX031772R9999	21
UZD635	2CPX031773R9999	21
UZD640	2CPX031774R9999	21
UZD641	2CPX031775R9999	21
UZD642	2CPX031776R9999	21
UZD643	2CPX031777R9999	21
UZD644	2CPX031778R9999	21
UZD645	2CPX031779R9999	21
UZD650	2CPX031780R9999	21
UZD651	2CPX031781R9999	21
UZD652	2CPX031782R9999	21
UZD653	2CPX031783R9999	21
UZD654	2CPX031784R9999	21
UZD655	2CPX031785R9999	21
UZED1P	2CPX031420R9999	27
UZED1	2CPX031419R9999	27
UZG612	2CPX031118R9999	19

Typ	Objednávací kód	Str.
UZG624	2CPX031119R9999	19
UZG636	2CPX031120R9999	19
UZG648	2CPX031121R9999	19
UZG660	2CPX031122R9999	19
UZM610	2CPX031414R9999	19
UZM61M	2CPX031421R9999	26
UZM620	2CPX031415R9999	19
UZM630	2CPX031416R9999	19
UZM640	2CPX031417R9999	19
UZM650	2CPX031418R9999	19
UZT1	2CPX031410R9999	18
UZT2	2CPX031411R9999	18
UZT3	2CPX031412R9999	18
UZT4	2CPX031413R9999	18
UZT5	2CPX031429R9999	19
ZA120	2CPX039043R9999	19
ZA89P20	2CPX062376R9999	19
ZB120	2CPX071111R9999	27
ZB122	2CPX071112R9999	27
ZE224	2CPX031427R9999	26
ZE225	2CPX061177R9999	26
ZE227	2CPX061211R9999	26
ZE310	2CPX038625R9999	27
ZE311	2CPX038612R9999	27
ZE316	2CPX039246R9999	27
ZE317	2CPX039247R9999	27
ZE318	2CPX039248R9999	27
ZE319	2CPX039249R9999	27
ZE320	2CPX039250R9999	27
ZE335	2CPX031423R9999	26
ZE336	2CPX031424R9999	26
ZE338	2CPX031426R9999	26
ZK507	2CPX030892R9999	17
ZK600	2CPX063178R9999	17
ZKS11B	2CPX063168R9999	17
ZKS11G	2CPX063173R9999	17
ZKS16B	2CPX063169R9999	17
ZKS16G	2CPX063174R9999	17
ZKS21B	2CPX063170R9999	17
ZKS21G	2CPX063175R9999	17
ZKS26B	2CPX063171R9999	17
ZKS26G	2CPX063176R9999	17
ZKS6B	2CPX063167R9999	17
ZKS6G	2CPX063172R9999	17
ZX287P10	2CPX061180R9999	27
ZX29	2CPX061178R9999	27
ZX340	2CPX031422R9999	26

Index podľa objednávacieho kódu

Objednávací kód	Typ	Str.
2CPX030892R9999	ZK507	17
2CPX031081R9999	BL610	20
2CPX031082R9999	BL620	20
2CPX031083R9999	BL630	20
2CPX031084R9999	BL640	20
2CPX031085R9999	BL650	20
2CPX031086R9999	BL611	20
2CPX031087R9999	BL621	20
2CPX031088R9999	BL631	20
2CPX031089R9999	BL641	20
2CPX031090R9999	BL651	20
2CPX031091R9999	BL620V	28
2CPX031092R9999	BL630V	28
2CPX031093R9999	BL640V	28
2CPX031094R9999	BL650V	28
2CPX031095R9999	BL620W	28
2CPX031096R9999	BL630W	28
2CPX031097R9999	BL640W	28
2CPX031098R9999	BL650W	28
2CPX031118R9999	UZG612	19
2CPX031119R9999	UZG624	19
2CPX031120R9999	UZG636	19
2CPX031121R9999	UZG648	19
2CPX031122R9999	UZG660	19
2CPX031123R9999	UZA612	19
2CPX031124R9999	UZA624	19
2CPX031125R9999	UZA636	19
2CPX031126R9999	UZA648	19
2CPX031127R9999	UZA660	19
2CPX031384R9999	UK636MV	23
2CPX031385R9999	UK648MV	23
2CPX031386R9999	UK660MV	23
2CPX031387R9999	UK636MW	23
2CPX031388R9999	UK648MW	23
2CPX031389R9999	UK660MW	23
2CPX031390R9999	UK620MV	23
2CPX031391R9999	UK630MV	23
2CPX031392R9999	UK640MV	23
2CPX031393R9999	UK650MV	23
2CPX031394R9999	UK624MB	23
2CPX031395R9999	UK636MB	23
2CPX031396R9999	UK648MB	23
2CPX031397R9999	UK660MB	23
2CPX031398R9999	UK662CV	25
2CPX031399R9999	UK663CV	25
2CPX031400R9999	UK662CW	25
2CPX031401R9999	UK663CW	25
2CPX031402R9999	AP612	18
2CPX031403R9999	AP624	18
2CPX031404R9999	AP636	18
2CPX031405R9999	AP648	18
2CPX031406R9999	AP660	18
2CPX031407R9999	UZB1	18
2CPX031408R9999	UZB2	18
2CPX031409R9999	UZB3	26
2CPX031409R9999	UZB3	18
2CPX031410R9999	UZT1	18
2CPX031411R9999	UZT2	18
2CPX031412R9999	UZT3	18
2CPX031413R9999	UZT4	18
2CPX031414R9999	UZM610	19
2CPX031415R9999	UZM620	19
2CPX031416R9999	UZM630	19
2CPX031417R9999	UZM640	19
2CPX031418R9999	UZM650	19
2CPX031419R9999	UZED1	27
2CPX031420R9999	UZED1P	27
2CPX031421R9999	UZM61M	26
2CPX031422R9999	ZX340	26
2CPX031423R9999	ZE335	26
2CPX031424R9999	ZE336	26
2CPX031426R9999	ZE338	26
2CPX031427R9999	ZE224	26
2CPX031429R9999	UZT5	19
2CPX031434R9999	UZ91P4	19
2CPX031762R9999	UZD620	21
2CPX031763R9999	UZD621	21
2CPX031764R9999	UZD622	21
2CPX031765R9999	UZD623	21
2CPX031766R9999	UZD624	21
2CPX031767R9999	UZD625	21
2CPX031768R9999	UZD630	21
2CPX031769R9999	UZD631	21
2CPX031770R9999	UZD632	21
2CPX031771R9999	UZD633	21
2CPX031772R9999	UZD634	21
2CPX031773R9999	UZD635	21
2CPX031774R9999	UZD640	21
2CPX031775R9999	UZD641	21
2CPX031776R9999	UZD642	21
2CPX031777R9999	UZD643	21
2CPX031778R9999	UZD644	21
2CPX031779R9999	UZD645	21
2CPX031780R9999	UZD650	21
2CPX031781R9999	UZD651	21
2CPX031782R9999	UZD652	21
2CPX031783R9999	UZD653	21
2CPX031784R9999	UZD654	21
2CPX031785R9999	UZD655	21
2CPX031786R9999	UZ640D	20
2CPX031787R9999	UZ641D	20
2CPX031788R9999	UZ642D	20
2CPX031789R9999	UZ643D	20
2CPX031790R9999	UZ640DP10	20
2CPX031791R9999	UZ641DP10	20
2CPX031792R9999	UZ642DP10	20
2CPX031793R9999	UZ643DP10	20
2CPX031794R9999	BL620D	21
2CPX031795R9999	BL630D	21
2CPX031796R9999	BL640D	21
2CPX031797R9999	BL650D	21
2CPX038612R9999	ZE311	27
2CPX038625R9999	ZE310	27
2CPX039043R9999	ZA120	19
2CPX039246R9999	ZE316	27
2CPX039247R9999	ZE317	27
2CPX039248R9999	ZE318	27
2CPX039249R9999	ZE319	27
2CPX039250R9999	ZE320	27
2CPX061177R9999	ZE225	26
2CPX061178R9999	ZX29	27
2CPX061180R9999	ZX287P10	27
2CPX061211R9999	ZE227	26
2CPX062376R9999	ZA89P20	19
2CPX062447R9999	UZ4P2	19
2CPX063167R9999	ZKS6B	17
2CPX063168R9999	ZKS11B	17
2CPX063169R9999	ZKS16B	17
2CPX063170R9999	ZKS21B	17
2CPX063171R9999	ZKS26B	17
2CPX063172R9999	ZKS6G	17
2CPX063173R9999	ZKS11G	17
2CPX063174R9999	ZKS16G	17
2CPX063175R9999	ZKS21G	17
2CPX063176R9999	ZKS26G	17
2CPX063178R9999	ZK600	17
2CPX071111R9999	ZB120	27
2CPX071112R9999	ZB122	27
2CPX077840R9999	UK612E2	15
2CPX077841R9999	UK624E3	15
2CPX077842R9999	UK636E3	15
2CPX077843R9999	UK648E3	15
2CPX077844R9999	UK660E3	15

—
ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava

—
ABB, s.r.o.
Rozvojová 2
040 11 Košice

Tel.: 0800 700 101
E-mail: kontakt@sk.abb.com

www.abb.sk

© 2018 ABB. Všetky práva vyhradené.

Údaje a ilustrácie nie sú záväzné. Vyhradzujeme si právo meniť obsah tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia na základe technického vývoja výrobkov.

9AKK107045A9970 SK01/19