

Switch to a smarter tomorrow.

Alla beställningsuppgifter för ABB i-bus® KNX Aktorer på ett ställe.

ABB i-bus® KNX
Kombiaktorer

SAH/S 8.6.7.1

SAH/S 16.10.7.1

SAH/S 24.16.7.1

NYTT Kombiaktorer, 6 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FP
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
8-kanalig	4	SAH/S 8.6.7.1	1739882	0.349	1
16-kanalig	8	SAH/S 16.6.7.1	1739883	0.596	1
24-kanalig	12	SAH/S 24.6.7.1	1739884	0.83	1

NYTT Kombiaktorer, 10 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FP
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
8-kanalig	4	SAH/S 8.10.7.1	1739885	0.349	1
16-kanalig	8	SAH/S 16.10.7.1	1739886	0.596	1
24-kanalig	12	SAH/S 24.10.7.1	1739887	0.83	1

NYTT Kombiaktorer, 16 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FP
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
8-kanalig	4	SAH/S 8.16.7.1	1739888	0.349	1
16-kanalig	8	SAH/S 16.16.7.1	1739889	0.596	1
24-kanalig	12	SAH/S 24.16.7.1	1739890	0.83	1

ABB i-bus® KNX
Standardaktorer

SA/S 4.6.2.2

SA/S 8.10.2.2

NYTT Standardaktorer, 6 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FP
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
2-kanalig	2	SA/S 2.6.2.2	1739891	0.197	1
4-kanalig	4	SA/S 4.6.2.2	1739892	0.292	1
8-kanalig	8	SA/S 8.6.2.2	1739893	0.5	1
12-kanalig	12	SA/S 12.6.2.2	1739894	0.718	1


NYTT Standardaktorer, 10 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FP
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
2-kanalig	2	SA/S 2.10.2.2	1739895	0.197	1
4-kanalig	4	SA/S 4.10.2.2	1739896	0.292	1
8-kanalig	8	SA/S 8.10.2.2	1739945	0.5	1
12-kanalig	12	SA/S 12.10.2.2	1739946	0.718	1

SA/S 8.10.2.2

ABB i-bus® KNX Aktorer
Lösningar för enkelt intelligentare
byggnadssystemstyrning

Universella lösningar för alla tillämpningar: Med ABB i-bus® KNX aktorer Kombi, Standard och Professional får du maximal flexibilitet för styrning av smarta industriella, kommersiella och bostadshus – och alltid en produkt som passar. Enheterna kan snabbt parametreras tack vare en templatefunktion i ETS.



En leverantör – alla möjligheter: Kombi, Standard eller Professional
Läs mer om ABB i-bus® KNX Aktorer på abb.de/knx



ABB Electrification Sweden AB
Kopparbergsvägen 2
721 71 Västerås
Tel. +46 (0) 21-32 50 00

www.abb.se/knx

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tekniska ändringar av produkter och innehållet i det här dokumentet utan att meddela det i förväg. Vid beställningen gäller respektive avtalade specifikationer. ABB tar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i det här dokumentet.

Vi förbehåller oss alla rättigheter till det här dokumentet samt dess föremål och bilder. All reproduktion, utlåning till tredje part eller användning av innehåll, både i sin helhet och delvis, är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från ABB.

Switch to a smarter
tomorrow



- Mer komfort och mångsidighet från bostadshus till stora kommersiella projekt
- Maximal flexibilitet och den största portföljen på marknaden
- Förenklad driftsättning tack vare templatesfunktion och centrala
- Idealisk för dynamiska behov


Aktor, jalusi – varför inte både och?

ABB i-bus® KNX Kombiaktor

Sortimentet med Kombiaktorer kompletterar ABB:s portfölj med aktorer. Enheterna kombinerar prestanda med flexibilitet och sparar därför mycket utrymme. Enheterna i serien ABB i-bus® KNX Kombi är speciellt utformade för de dynamiska kraven i byggnadsprojekt. De ger maximal flexibilitet vid planering, installation och vid ändringar i efterhand – tack vare den kompakta utformningen, höga kanaltätheten och/eller jalusi/markisfunktioner i en enhet.

Höjdpunkter:

- Flexibilitet: aktor och jalusi/markisstyrning i en enhet
- Anpassningar: möjliga även efter installationen
- Säkerhet: manuell manövrering kan spärras mot extern påverkan
- Användarvänlighet: intuitivt användargränssnitt
- Platsbesparande: dubbelt så mycket utrymme i elskåpet
- Driftsättning: enkel och snabb
- Service och diagnos: förenklad reparation med i-bus-Tool




Flexibilitet:
**Aktor och jalusi/
markis i en kompakt
enhet**



SAH/S 16.10.7.1

Produktinformation:

- 8/16/24 utgångar
- 6A/10A/16A-AC1
- Kombinerad aktor och jalusi/markisstyrning
- Kompakt form: 2 kopplingsutgångar eller en jalusiutgång per modulbredd
- Kombi-skruvanslutningar
- Lämplig för flerfasig drift
- Förenklad driftsättning tack vare templates och centrala gruppobjekt i ETS



Mångsidig
Kan användas universellt i alla möjliga kopplingstillämpningar

Korrekt lösning – för alla tillämpningar.

ABB i-bus® KNX Standard aktorer

Kopplingsmanöverdonen i serien ABB i-bus® KNX Standard kan användas universellt för driftsäker omkoppling av elektriska laster. De har ett stort urval av utgångar och täcker alla vanliga kopplingsbehov i moderna kommersiella projekt.



SA/S 12.16.2.2

Höjdpunkter:

- Mångsidig: universell omkoppling, alla möjliga tillämpningar
- Omfattande portfölj: en enhet för alla möjliga tillämpningar
- Ibruktagning: snabb och enkel
- Service och diagnos: förenklad driftsättning med i-bus-Tool

Produktinformation:

- 2/4/8/12 utgångar
- 6A/10A/16A-AC1
- Kombi-skruvanslutningar
- Förenklad driftsättning tack vare templates och centrala gruppobjekt i ETS
- Enkel statusdetektering utan busspänning

Driftsäker koppling av stora laster – idealiskt för stora byggprojekt.

ABB i-bus® KNX Professional aktorer

Omkoppling av höga och växlande laster och utökad energihantering: med energifunktionen kan energiförsörjningen utformas effektivt och bibehållas. Aktorer i serien ABB i-bus® KNX Professional för användning i stora byggprojekt kännetecknas av sin ovanligt höga prestanda.




SA/S 8.16.6.2

Höjdpunkter:

- Motståndskraftig: driftsäker koppling av höga laster
- Energifunktion: effektiv energihantering inkl. service och diagnos genom mätning och kontroll av laster
- Omfattande portfölj: en enhet för alla tillämpningar
- Driftsättning: snabb och enkel

Produktinformation:

- 2/4/8/12 utgångar
- 16A C-Last (hög prestanda)
- Kombi-skruvanslutningar
- Förenklad driftsättning tack vare templates och centrala gruppobjekt i ETS
- Enkel statusdetektering utan busspänning



Motståndskraftig
Hög kopplingseffekt

Switch to a smarter tomorrow.

Alla beställningsuppgifter för ABB i-bus® KNX Aktorer på ett ställe.

ABB i-bus® KNX
Standard aktorer

NYTT aktorer, 16 A, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FPE
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
2-kanalig	2	SA/S 2.16.2.2	1739947	0.197	1
4-kanalig	4	SA/S 4.16.2.2	1739948	0.292	1
8-kanalig	8	SA/S 8.16.2.2	1739949	0.5	1
12-kanalig	12	SA/S 12.16.2.2	1739950	0.718	1



SA/S 12.16.2.2

ABB i-bus® KNX
Professional aktorer

NYTT aktorer, 16 A, C-last, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FPE
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
2-kanalig	2	SA/S 2.16.5.2	1739951	0.207	1
4-kanalig	4	SA/S 4.16.5.2	1739952	0.313	1
8-kanalig	8	SA/S 8.16.5.2	1739953	0.546	1
12-kanalig	12	SA/S 12.16.5.2	1739954	0.786	1



SA/S 4.16.5.2

NYTT aktorer, 16 A, C-last med energifunktion, REG

Beskrivning	MB	Beställningsuppgifter		Vikt 1 st.	Antal FPE
		Artikelbeteckning	E-nummer	kg	st.
2-kanalig	2	SA/S 2.16.6.2	1739955	0.207	1
4-kanalig	4	SA/S 4.16.6.2	1739956	0.313	1
8-kanalig	8	SA/S 8.16.6.2	1739957	0.546	1
12-kanalig	12	SA/S 12.16.6.2	1739958	0.786	1



SA/S 8.16.6.2