




Decento®

Nowoczesny styl z nutą tradycji.



—
biały



—
biały/drewno naturalne



—
biały/drewno z wiśni



—
czarny




Instrukcja tworzenia wielu kombinacji

Przełączniki i gniazda Decento – przyciągające wzrok w każdym wnętrzu. Ponieważ porcelana Decento® została zaprojektowana, aby stworzyć motyw z epoki, wiele mechanizmów można umieścić obok siebie lub jeden nad drugim. To jeszcze bardziej podkreśla oryginalność projektu.

Przekładki dystansowe do precyzyjnego montażu

Aby uzyskać idealne dopasowanie z pojedynczymi łącznikami lub gniazdami, rozstaw między centralnym punktem puszek instalacyjnych musi wynosić 91 mm. Dla uzyskania takiej odległości zalecamy stosowanie puszek

instalacyjnych 1155-41 z zatrzaskowymi elementami dystansowymi, nr zam. 1159-34. Umożliwiają one właściwy odstęp między centralnymi punktami montażu puszek i pojedynczymi ramkami do łączników i gniazdek Decento®.



Decento®

Łączniki

	Nazwa	Kolor	Nr zamówienia	Pakowanie	
	Dane techniczne				
6	Łącznik obrotowy, schodowy³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3560K-C06345 3560K-C06345 50 3560K-C06345 52 3560K-C06345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	Łącznik obrotowy, krzyżowy³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3560K-C07345 3560K-C07345 50 3560K-C07345 52 3560K-C07345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6	Łącznik schodowy³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C06345 3559K-C06345 50 3559K-C06345 52 3559K-C06345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	Łącznik krzyżowy	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C07345 3559K-C07345 50 3559K-C07345 52 3559K-C07345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
5	Łącznik świecznikowy³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C05345 3559K-C05345 50 3559K-C05345 52 3559K-C05345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6/0	Przycisk schodowy z zaciskiem N³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C86345 3559K-C86345 50 3559K-C86345 52 3559K-C86345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0+1/0	Przycisk podwójny (może być wykorzystany do automatyki budynku ABB free@home)³⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C87345 3559K-C87345 50 3559K-C87345 52 3559K-C87345 N	1 1 1 1	
Decento®	Złącza bez śrub. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Uwagi:

³⁾ Nie można używać podświetlenia neonowego ani diod LED.

W przypadku montażu wielu mechanizmów poziomo lub pionowo, odstęp między środkowymi punktami puszek instalacyjnych musi wynosić co najmniej 91 mm.

		Nazwa	Kolor	Nr zamówienia	Pakowanie
Dane techniczne					
	6+6 (6+1)	Łącznik podwójny schodowy	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C52345 3559K-C52345 50 3559K-C52345 52 3559K-C52345 N	1 1 1 1
		Złącza bez śrub. 10 AX/10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		
	1/0+1/0 wewnętrzna blokada mechanizmu	Przycisk roletowy	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	3559K-C88345 3559K-C88345 50 3559K-C88345 52 3559K-C88345 N	1 1 1 1
		Złącza bez śrub. 10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		
	TV+R+SAT	Gniazdo koncentryczne Radio/TV/SAT, Umożliwia przepływ prądu 500 mA DC i sygnał 22 kHz dla zasilania i sterowania LNB. Impedancja nominalna wejść i wyjść: 75 Ω. Dla kabli koncentrycznych o średnicy od 3,6 do 6,8 mm zalecany jest przewód abonencki z prostym złączem. Mocowanie za pomocą śrub lub pazurów.	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	5011K-C00403 5011K-C00403 50 5011K-C00403 52 5011K-C00403 N	1 1 1 1
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3	Pokrywa do gniazd RJ45 Składa się z płyty montażowej i podstawy z 2 wejściami (rozstaw 15,4 mm) do zamocowania dwóch wkładek komunikacyjnych Modular-Jack (keystone) lub zaślepki 1116412-3.	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	5014K-C01018 5014K-C01018 50 5014K-C01018 52 5014K-C01018 N	1 1 1 1
		Wymiary jednego otworu: 19,4 × 14,8 mm	1 2 3 4 5 6 7 8		
	5014K-C01018	Zaślepka do 5014K-C01018	szary	1116412-3	25
			1 2 3 4 5 6 7 8		
		Gniazdo głośnikowe podwójne ²⁵⁾	biały czarny	5014K-C00404 5014K-C00404 N	1 1
			1 2 3 4 5 6 7 8		
		Gniazdo HDMI ²⁵⁾ Z zaciskiem odciążającym. Do przesyłania cyfrowych sygnałów wideo i audio za pomocą kabla HDMI o wysokiej rozdzielczości. 1 gniazdo HDMI typu A. Złącze śrubowe dla 20-pinowego kabla HDMI. Głębokość instalacji: 34 mm. Maksymalna długość kabla i promień gięcia muszą być przestrzegane zgodnie z zaleceniami producenta kabla lub urządzenia. Mechanizm: 0261/33-500	biały czarny	5014K-C00432 5014K-C00432 N	1 1
			1 2 3 4 5 6 7 8		

UWAGI:

²⁵⁾Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego.

W przypadku montażu wielu mechanizmów poziomo lub pionowo, odstęp między środkowymi punktami puszek instalacyjnych musi wynosić co najmniej 91 mm.

	Nazwa	Kolor	Nr zamówienia	Pakowanie	
	Dane techniczne				
	USB, gniazdo do danych²⁵⁾ Z zaciskiem odciążającym. Komunikacja za pomocą kabla USB. Złącze śrubowe dla 5-pinowego kabla USB. Głębokość montażu: 34 mm. Maksymalna długość kabla i promień gięcia muszą być przestrzegane zgodnie z zaleceniami producenta kabla lub urządzenia.	biały czarny	5014K-C00420 5014K-C00420 N	1 1	
Decento®	Numer artykułu: 0261/13-500		1 2 3 4 5 6 7 8		
	VGA, gniazdo do połączenia²⁵⁾ Z zaciskiem odciążającym. Do łączenia analogowego (monitor do komputera). 1 gniazdo VGA typu D. Złącze śrubowe dla 15-pinowego kabla VGA. Głębokość montażu: 34 mm.	biały czarny	5014K-C00426 5014K-C00426 N	1 1	
Decento®	Mechanizm VGA: 0261/23-500		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Ładowarka 2x USB²⁵⁾ Do ładowania i zasilania urządzeń mobilnych za pomocą kabla USB. 2 gniazda USB typu A do ładowania do dwóch urządzeń ze standardowym interfejsem ładowania zgodnie z EN 62684. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. Napięcie wyjściowe: 5 V DC ± 5% (SELV) Prąd znamionowy na jednym gniazdku: 1400 mA Prąd znamionowy przy obu gniazdach: 2 × 700 mA Zużycie w trybie czuwania: 0,3 W. Nie można używać do przesyłania danych. Wkład jest również kompatybilny z produktami Apple iPod/iPhone/iPad. Temperatura pracy: od + 5°C do + 40°C Klasa ochrony: IP 20 Głębokość montażu: 32 mm	biały czarny	5014K-C00002 5014K-C00002 N	1 1	
Decento®	Kod mechanizmu: 6472 U-500 połączenie, 230 V AC, 50/60 Hz		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Zaślepka²⁵⁾ Z pierścieniem montażowym.	biały czarny	3902K-C00100 3902K-C00100 N	1 1	
Decento®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Gniazdo zasilające z bolcem (typu F)	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	5519K-C02347 5519K-C02347 50 5519K-C02347 52 5519K-C02347 N	1 1 1 1	
Decento®	Zaciski bezśrubowe. Mocowanie tylko za pomocą śrub. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Gniazdo zasilające z bolcem (typu F) i przestonami²⁵⁾	biały biały/drewno naturalne biały/drewno z wiśni czarny	5519K-C02357 5519K-C02357 50 5519K-C02357 52 5519K-C02357 N	1 1 1 1	
Decento®	Zaciski bezśrubowe. Mocowanie tylko za pomocą śrub. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Uwagi:

²⁵⁾ Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego.

• Produkt może być niedostępny; dostawa w ciągu 3-4 tygodni.

W przypadku montażu wielu mechanizmów poziomo lub pionowo, odstęp między środkowymi punktami puszek instalacyjnych musi wynosić co najmniej 91 mm.

		Nazwa	Kolor	Nr zamówienia	Pakowanie
Dane techniczne					
	2P+PE	Gniazdo zasilające SCHUCKO (typu E) ²⁵⁾	biały	5520K-C03449	1
			biały/drewno naturalne	5520K-C03449 50	1
			biały/drewno z wiśni	5520K-C03449 52	1
			czarny	5520K-C03449 N	1
			Zaciski bezśrubowe. Mocowanie mechanizmu do puszki tylko tylko za pomocą śrub. 16 A, 250 V AC		
Decento®					
	2P+PE	Gniazdo zasilające SCHUCKO (typ E) z przesłonami ²⁵⁾	biały	5520K-C03459	1
			biały/drewno naturalne	5520K-C03459 50	1
			biały/drewno z wiśni	5520K-C03459 52	1
			czarny	5520K-C03459 N	1
			Zaciski bezśrubowe Mocowanie mechanizmu do puszki tylko za pomocą śrub. 16 A, 250 V AC		
Decento®					
		Puszka instalacyjna do osprzętu elektroinstalacyjnego		1055-41	10
		Po zamontowaniu odstęp między punktami środkowymi puszek to 91 mm przy montażu serii Decento®. Pozostały osprzęt to 71 mm.			
		Głębokość wewnętrzna puszki: 44 mm Głębokość zewnętrzna puszki: 46 mm			
		Nie można zainstalować wkładek z serii Decento® w wielokrotnych puszkach. Podczas instalowania wielu mechanizmów w poziomie lub w pionie odstęp między środkowymi punktami puszek instalacyjnych musi wynosić co najmniej 91 mm.			
		Decento®		12345678	
		Złączka		1159-34	25
		Do ustawiania punktów środkowych puszek 1055-41 na 91 mm podczas instalowania wielu mechanizmów Decento®.			
		Decento®		12345678	

UWAGI:²⁵⁾Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego.

