

Infografiikka | Terra DC -latausasema

KÄYTTÖVARMA 24/7/365-etävalvonta ja -diagnostiikka, kaikkia markkinoille tulevia uusia sähköautoja tukevat päivitykset langattomasti

7" LCD-kosketusnäyttö, erittäin kirkas, esittää latausprosessin graafisesti

ERITTÄIN PIENI – voidaan asentaa joustavasti monenlaisiin tiloihin

SERTIFIOITU, B-luokan EMC-suojaus, turvallinen käyttää asuinalueilla

AIKAA KESTÄVÄ sijoitus, joka tukee nykyisten ja tulevien sähköautojen suurjännitelatausta

YKSI CCS- TAI KAKSI CCS-liitintä ja **CHAdEMO**-liitin, joilla voidaan ladata laajaa valikoimaa sähköautomalleja.

TURVALLISUUS
Hätäpysäytyspainike, joka pysäyttää latauksen välittömästi.

INTEGROITU TEHONHALLINTA
tasapainottaa kuorman tarpeita ja infrastruktuurikustannuksia

KÄTEVÄ pysäköinti ja lataus helposti käsiteltävillä kaapeleilla.

TEKNISET TIEDOT

LATAUSTEHO

0...22,5 kW
24 kW (huippu)

SUURIN LATAUSJÄNNITE

CCS 150...920 V DC
CHAdEMO 150...500 V DC

HYÖTYSUHDE

≥ 92 % täydellä teholla

MITAT

Korkeus 770 mm
Leveys 584 mm
Syvyys 294 mm

PAINO

60 kg, ilman taustalevyä (10 kg)
ja kaapeleita

