

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304007860

发证日期: 2021年12月31日

有效期至: 2031年12月31日

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托人名称<br>及注册地址    | ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety<br>Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden |
| 制造商名称<br>及注册地址    | ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety<br>Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden |
| 生产企业名称<br>及生产地址   | ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety<br>Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 接触器<br>AF95,AF95...RT,AF95B...RT,AF110,AF110...RT,AF110B...RT; 规格参数详见附件                         |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.4-2020                                                                               |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督                                                                             |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0130698



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## TYPE II CQC CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.:** CQC2002010304007860

**Valid from:** Dec.31,2021

**Valid until:** Dec.31,2031

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety  
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety  
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety  
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION** Contactor  
AF95,AF95...RT,AF95B...RT,AF110,AF110...RT,AF110B...RT; See the Appendix

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS** GB/T 14048.4-2020

**TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES** Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Aug.28,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



**SIGN BY**

陈昕

**SIGNATURE**

谢肇煦



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0130698



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304007860

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 130698

AF95, AF95...RT, AF95B...RT, AF110, AF110...RT, AF110B...RT

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

AF95, AF95...RT, AF95B...RT: Ith: 145A;

AC-1: Ue/le: 415/690/1000V/145A;

AC-3: Ue/le: 220-240-380-400-415V/96A, 660-690V/65A, 1000V/30A;

AF110, AF110...RT, AF110B...RT: Ith: 160A;

AC-1: Ue/le: 415/690/1000V/160A;

AC-3: Ue/le: 220-240-380-400-415V/110A, 660-690V/82A, 1000V/30A;

Us: 48-130V 50/60Hz/DC, 100-250V 50/60Hz/DC;

极数: 3P;

配用的辅助触头:

CAL18-11, CAL18-11B, CAL18-11RT: CQC2003010304088244

1NO1NC;

Ith: 16A;

AC-15: Ue/le: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 280-440V/3A, 500-690V/2A;

DC-13: Ue/le: 24V/6A, 48V/2.8A, 72/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A

;



中国质量认证中心





# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304007860

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 130698

型号解释:

AF 110 B - 30-11 RT  
1 2 3 4 5 6

1. Product series code 产品系列代号
2. Size code 壳架大小  
AF95, AF110
3. B = For rolling stock applications 机车应用, blank= normal product 基本型号
4. Main contacts 主触头: NO& NC quantity 数量 30: 3 NO+ 0 NC. 3 常开
5. Auxiliary contacts 辅助触头:  
-00 = 0 NO + 0 NC 无辅助触头  
-11 = 1 NO + 1 NC 1 常开, 1 常闭  
-22 = 2 NO + 2 NC 2 常开, 2 常闭  
RT: Ring Terminals 环形接线方式 blank: normal terminals 标准接线方式



中国质量认证中心

