



产品认证证书

证书编号: CQC2019010303266349

申请人名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

制造商名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称及地址

EOLANE TEMARA (V054940)
lot 14- Zone Industrielle Massira I - 12000 Temara Morocco

产品名称和系列、规格、型号

继电器

RB...; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 09 月 02 日 有效期至: 2022 年 02 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0356137



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2019010303266349

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EOLANE TEMARA (V054940)
lot 14- Zone Industrielle Massira I - 12000 Temara Morocco

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay
RB...; See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Sep.02,2020

Valid until: Feb.20,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0356137



产品认证证书

第 1 页 共 3 页

附 录

证书编号: CQC2019010303266349

纸 号: 356137

RB...

Ui: 250V;

Uimp: 4kV;

除 RB...122A 以外:

AC-12: Ue/Ie: AC230V/6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A;

DC-12: Ue/Ie: DC24V/6A;

DC-13: Ue/Ie: DC24V/1A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.2A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A;

RB...122A:

AC-12: Ue/Ie: AC230V/8A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A;

DC-12: Ue/Ie: DC24V/8A;

DC-13: Ue/Ie: DC24V/1A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.2A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A;

Ith: 6A (除 RB...122A 以外), 8A (RB...122A);

外壳防护等级: IP20

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

附录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010303266349

纸号: 356137

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

第 3 页 共 3 页

附录

证书编号: CQC2019010303266349

纸 号: 356137

Example: (举例)	<u>RB</u>	<u>R</u>	<u>121</u>	<u>R</u>	-	<u>230VUC</u>
	I	II	III	IV		V

I	Product series (产品系列)	RB series (RB 系列)	
II	Terminal Type (端子类型)	Empty (空):	screw terminal (螺钉端子)
		R:	spring terminal (弹簧端子)
III	Contact types (触点类型)	101:	1 n/c contact (1 个常闭触点)
		111:	1 n/o contact (1 个常开触点)
		121:	1 c/o contact (1 对转换触点)
		122:	2 c/o contact (2 对转换触点)
IV	Additional features (额外特性)	empty	w/o additional features (无额外特性)
		R	RC-Protection (RC-回路保护)
		P	Polarisiert: Free Wheeling Diode (Freilaufdiode) (极性保护: 续流二极管)
		G	Gold Plated Contacts (镀金触点)
V	Coil voltages (线圈电压)	DC-Version (直流型号)	AC/DC-Version (交直流通用型号)
		5 V DC	24 V UC
		12 V DC	48-60 V UC
		24 V DC	115 V UC
			230 V UC
			60-230 V UC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>