



Komfortbryter 10 A universal Manuell eller automatisk

BUSCH-JAEGER

Power and productivity
for a better world™



Komfortbryter

Komfortbryter med brukervennlighet.

Komfortbryteren har en kompakt funksjonalitet med flere muligheter i en og samme bryter. Bryteren kan først og fremst brukes som en bevegelsesmelder, hvor lyset går på når det blir bevegelse innenfor sonen til bryteren (5 m). Du kan selv velge hvor lenge lyset skal være på.

I tillegg har bryteren en smart energisparefunksjon, hvor en fotocelle sjekker lysmengde før den eventuelt slår lyset på.

Ved å holde bryteren inne i min. 3 sek. virker den som en 1-polet bryter.

Ett trykk er nok! Komforten øker og energiforbruket synker.

Bruksområder:

Passer perfekt for boligmarkedet. Toalett, inngangsparti, hall, boder, trappeløp og barnerom.

Tekniske data:

Effekt: 10 A , 2300 W

Lasttyper: Glødelamper, 230 V halogen, lysrør og elektroniske trafoer

Sensor: 180 grader, 5 m rett frem, 3 m til hver side

Tidsinnstilling: 1 – 10 min

Montasjehøyde: 0,8 – 1,2 m

For påveggsmontering: Kappe 14 712 58

Design:

Jussi og Impressivo

Leveres i fargene: Hvit, grå, antrasitt og aluminium

Funksjoner:

Helautomatisk bevegelsesmelder

Manuell 1-pol bryter

Timer med utkoblingstid 1 – 10 min

Luxinnstilling 0,5 – 300 lux



El. nr.	Betegnelse	Tekst
1478050	6816	Komfortbryter komplett Jussi 10 A
1416881 1416737 1478049	6815-84 1721F85-84 6816 U	Front Impressivo hvit 1-hulls Impressivo ramme hvit Innsats 10 A
1416883 1416735 1478049	6815-81 1721F85-81 6816 U	Front Impressivo antrasitt 1-hulls Impressivo ramme antrasitt Innsats 10 A
1416884 1416736 1478049	6815-83 1721F85-83 6816 U	Front Impressivo aluminium 1-hulls Impressivo ramme aluminium Innsats 10 A
1416882 1416738 1478049	6815-85 1721F85-85 6816 U	Front Impressivo grå 1-hulls Impressivo ramme grå Innsats 10 A

ABB AS

Automasjonsprodukter

Postboks 154 Vollebekk, 0520 Oslo

Ole Deviks vei 10, 0660 Oslo

Telefon: 03500

Fax : 22 87 25 41

E-post : automasjonsprodukter@no.abb.com

www.abb.no/automasjonsprodukter

Power and productivity
for a better world™

