

Componentenoverzicht

System pro E comfort MISTRAL®



ABB artikelnummer	Typenummer	Omschrijving
System pro E comfort MISTRAL®		
1SPE007717F0420	RES12x120	Mistral verdeelkast 12 module met transparant deur
1SPE007717F0520	RES12x220	Mistral verdeelkast 24 module met transparant deur
1SPE007717F0620	RES12x320	Mistral verdeelkast 36 module met transparant deur
1SPE007717F0720	RES12x420	Mistral verdeelkast 48 module met transparant deur



Automaten 1P+N		
2CSS245101R0165	SN 201L B16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 1 Mod 4,5KA
2CSS245101R0164	SN 201L C16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 1 Mod 4,5KA
2CSS255101R0165	SN 201 B16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 1 Mod 6KA
2CSS255101R0164	SN 201 C16	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 1 Mod 6KA
2CDS251120R0165	SC 201 B16 NA	Installatie-automaat 16A, 1P + N, B-Kar.- 2 Mod 6KA
2CDS251120R0164	SC 201 C16 NA	Installatie-automaat 16A, 1P + N, C-Kar.- 2 Mod 6KA



Automaten 3P+N		
2CDS253120R0165	SC 203 B16 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 16A
2CDS253120R0164	SC 203 C16 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 16A
2CDS253120R0205	SC 203 B20 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 20A
2CDS253120R0204	SC 203 C20 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 20A
2CDS253120R0255	SC 203 B25 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 25A
2CDS253120R0254	SC 203 C25 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 25A
2CDS253120R0325	SC 203 B32 NA	Installatie-automaat 3P + N, B-Kar. 32A
2CDS253120R0324	SC 203 C32 NA	Installatie-automaat 3P + N, C-Kar. 32A



Aardlekschakelaars		
2CSF202102R1400	FH 202 A 40/0,03	Aardlekschakelaar 2P 40A, 30mA
2CSF204102R1400	FH 204 A 40/0,03	Aardlekschakelaar 4P 40A, 30mA
2CSF204102R1630	FH 204 A 63/0,03	Aardlekschakelaar 4P 63A, 30mA



Aardlekautomaten		
2CSR255140R1165	DS201 B16/0,03	Aardlekautomaat 1P + N, B-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CSR255140R1164	DS201 C16/0,03	Aardlekautomaat 1P + N, C-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CSR256140R1165	DS203NCB16A30	Aardlekautomaat 3P + N, B-Kar. 16A, 30mA, 6kA
2CSR256140R1164	DS203NCC16A30	Aardlekautomaat 3P + N, C-Kar. 16A, 30mA, 6kA



Overspanningsbeveiliging		
2CTB803972R1100	OVR T2 1N 40-275 P QS	Overspanningsbeveiliging 1P + N, TT, TNS 40KA UC=275V
2CTB803973R1100	OVR T2 3N 40-275 P QS	Overspanningsbeveiliging 3P + N, TT, TNS 40KA UC=275V



Fornuisgroep		
7921.310 HAF	0025-006	Hafomaat Fornuis groep 2-fasen



Hoofdschakelaars		
2CDD282101R0040	SD 202/40	Hoofdschakelaar rood 2P, 40A 415VAC
2CDD284101R0040	SD 204/40	Hoofdschakelaar rood 4P, 40A 415VAC
2CDD282101R0063	SD 202/63	Hoofdschakelaar rood 2P, 63A 415VAC
2CDD284101R0063	SD 204/63	Hoofdschakelaar rood 4P, 63A 415VAC

Componentenoverzicht System pro E comfort MISTRAL®






ABB artikelnummer	Typenummer	Omschrijving
Schakelaars, 9mm		
2CCA703005R0001	E21-16-20	Aan/uit schakelaar 16A, 250/400VAC, 2NO
2CCA703040R0001	E213-16-001	Wisselschakelaar 16A, 250VAC, 1CO
2CCA703150R0001	E215-16-11B	Drukknop 1M + 1V, 16A
2CCA703025R0001	E214-16-101	Hand / 0/ auto schakelaar 16A, 250VAC, 1 CO

kWh-meters		
2CMA170550R1000	C11 110-300	kWh dir 1F/N 40A, 230V, PULS
2CMA100014R1000	C11 110-100	kWh dir 1F/N 40A, 230V, PULS, MID
2CMA100192R1000	C13 110-300	kWh dir 3F/N 40A, 400V, PULS
2CMA100191R1000	C13 110-100	kWh dir 3F/N 40A, 400V, PULS, MID

Beltrafo		
2CSM151021R0801	TM15/12	Beltrafo 230VAC / 12VAC , 15 VA, 50/60 Hz

Tijd-schakelklok		
2CSM258763R0621	D1	Digitale schakelklok, 1-kanaals
2CSM204205R0601	AT1	Analoge schakelklok, 1-kanaals

Wandcontactdozen		
2CSM210000R0721	M1175	Wandcontactdoos met randaarde
6906420	E230	Wandcontactdoos Eurosteker

Doorverbindingskammen		
2CDL220001R1012	PS2/12A	Kamrail 2F+EINDKAP PS 2/12 12 modules
2CDL240213R1012	PS4/12NA	Kamrail 3FN+EINDKAP PS 4/12NA 12 modules
2CSL920009R1012	BF2-S9 UP 1N/12	Kamrail SD202/FH202 ernaast SN201 serie
2CSL940009R1012	BF2-S9 UP 3N/12	Kamrail SD204/FH204 ernaast SN201 serie (over 3-fasen verdeeld bij SN201)
109807	935112	Kamrail tbv SN201 3-fasen 12 modules

Magneetschakelaars		
GHE3211102R0006	ESB 20-20	Magneetschakelaar 20A 2-polig, 230V
GHE3291102R0006	ESB 24-40	Magneetschakelaar 24A 4-polig, 230V
GHE3491102R0006	ESB 40-40	Magneetschakelaar 40A 4-polig, 230V

Accessoires Mistral kast		
1SPE007715F0752	TB12	Terminal Carrier
1SPE007715F9715	ZK144G	PE Terminal
1SPE007715T9999	BIVS18	Buisinvoerstuk

ABB b.v.

Systeemcomponenten

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Tel.: (010) 407 89 11

Fax: (010) 407 84 52

E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

Internet: www.abb.nl en www.abb.nl/connect

Power and productivity
for a better world™

