

## 型号及技术参数

### 电源开关

	<b>型号及描述</b> AQ101 一位单控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ103 三位单控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ429 门铃开关 10A
	<b>型号及描述</b> AQ105 一位双控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ107 三位双控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ119 一位中间带荧光开关 10AX
	<b>型号及描述</b> AQ102 二位单控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ104 四位单控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ186 二位中间带荧光开关 10AX
	<b>型号及描述</b> AQ106 二位双控带荧光开关 10AX		<b>型号及描述</b> AQ108 四位双控带荧光开关 10AX		

### 电源插座

	<b>型号及描述</b> AQ212 二位二极扁圆两用插座 10A		<b>型号及描述</b> AQ228 一位三极带开关插座 16A		<b>型号及描述</b> AQ205 二位二三极插座 10A
	<b>型号及描述</b> AQ203 一位三极插座 10A		<b>型号及描述</b> AQ206 一位三极插座 16A		
	<b>型号及描述</b> AQ223 一位三极带开关插座 10A		<b>型号及描述</b> AQ225 二位二三极带开关插座 10A		

### 信息插座

	<b>型号及描述</b> AQ301 一位电视插座		<b>型号及描述</b> AQ331 一位八芯电脑插座		<b>型号及描述</b> AQ325 二位电视/电脑插座
	<b>型号及描述</b> AQ303 一位宽频电视插座		<b>型号及描述</b> AQ332 二位八芯电脑插座		
	<b>型号及描述</b> AQ321 一位四芯电话插座		<b>型号及描述</b> AQ323 二位电话/电脑插座		

### 配件

	<b>型号及描述</b> AQ504 单连空白面板		<b>型号及描述</b> AQ5102 两位多联边框		<b>型号及描述</b> AQ5103 三位多联边框
	<b>型号及描述</b> AQ5104 四位多联边框		<b>型号及描述</b> AQ5105 五位多联边框		

### 联系我们

www.abb.com.cn  
 ABB (中国) 客户服务热线  
 电话: 800-820-9696 / 400-820-9696  
 电邮: cn-ep-hotline@abb.com



样本所载述的产品资料以实物为准, 若有变更恕不另行通知, ABB (中国) 有限公司拥有最终解释权。

1SXF61001L1L2001 Rev A 08-2019  
 B1-DLSJ

## 明致系列开关插座 明净, 致远



## 明致系列开关插座

明净, 致远

ABB明致系列开关插座, 汲取斯堪的纳维亚风格的设计灵感, 匠心独具。摒弃刻板 and 尖锐的几何轮廓, 柔美外观, 灵动触感, 简约时尚而具有人文色彩, 可轻松驾驭多种家居风格, 尽享品质生活。



## 产品特性

### 明亮洁净的外观 至臻至美

流线型窄边框, 灵动弧形外角, 琴键风格的大翘板设计, 手感轻巧柔和。淡蓝色荧光指示, 贴心便捷, 彰显人性关怀。


弧形外角设计, 尽显灵动, 清新流畅  
柔和流线型窄边框, 极致时尚



ABB LOGO采用浮雕一次成型工艺,  
打造富有层次的视觉立体美感


琴键风格大翘板设计, 点缀艺术享受的家居  
生活淡蓝荧光指示, 犹如暗夜精灵, 温馨呵护

多联框提供通用性外包式多联框,  
随意搭配, 无缝拼接, 安装便捷,  
打造完美贴合的多联效果。



### 卓越工艺与品控 精致完美

ABB严苛的质控流程, 精湛的制造工艺, 锻造出扎实可靠的功能性, 带给您品质的保证。



#### 安装便捷

使用M4十字接线螺钉, 有效预防导线松脱, 使接线更牢靠。超大的接线空间, 提供方便快捷的安装体验。

#### 坚固耐用

安装板采用网状分布的加强筋结构, 提供优化的结构强度。

### 人性化细节 安全可靠

特殊设计的保护门, 防单插或异物侵入, 由内至外的贴心设计, 无不彰显人性化细节, 保护家人安全。

插套选用锡磷青铜材质, 一体化设计, 减少铆接产生的电阻, 使产品载流能力更强, 使用更安全。

