ASENNUSOHJE

AU70FR-palokattorasia



AU70FR-palokattorasia voidaan asentaa EI30 ja EI60 hyväksyttyihin palokattoihin: paloluokiteltu kipsilevykatto testiraportin mukaisesti (Eurofins Expert Services: LETTER NO EUFI29-19003068-T2). Palokattorasia voidaan asentaa sekä kantaviin että ei kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa. Rasian palonkestävyys on testattu standardien EN 1365-2:2014, EN 13501-2:2016 ja EN1363-1:2012 mukaisesti.

Rasia kiinnitetään alustaan neljällä kiinnitysruuvilla. Asennusreikä tehdään poraamalla reikäsahalla, eikä reiän halkaisija saa ylittää 86 mm. Rasia on asennettava reiän keskelle, eikä porattua reikää saa jälkityöstää. Asennuksessa on huomioitava myös, että rasian yläpuolella on rakenteen määrittelemä minimipaksuus eristettä.

Rasian mukana toimitettavilla koroke- ja soviterenkailla sovitetaan rasian pinta vastaamaan käytettyjen kipsilevyjen alapintaa: Vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä katossa (12,5 mm). Korokerengas poistetaan, jos katto on kaksilevyinen (2 x 12,5 mm). Jos levyt ovat paksuudeltaan 15 mm, käytetään lisäksi punaista soviterengasta; toisessa asennossa renkaan korotus on 2,5 mm (yksi 15 mm levy), ja toisessa asennossa 5mm (2 x 15 mm levy).

Asennus



01 Rasia kiinnitetään alustaan neljällä kiinnitysruuvilla.



02 Kytkentä



—

03 Asennusreikä tehdään reikäsahalla poraamalla, ja rei'än halkaisija ei saa ylittää 86 mm.

—

04 Rasia on asennettava reiän keskelle, eikä porattua reikää saa jälkityöstää.



—

05 Asennus EI30-palokatossa (1 x 15mm palokipsilevy). Käytetään vihreä korokerengasta ja punaista soviterengasta (korotus tässä asennossa 2,5 mm).



—

06 Asennus EI30-palokatossa (2 x 12,5mm kipsilevyillä). Ei koroke- tai soviterenkaita.



—

07 Asennus EI60-palokatossa (1 x 12,5mm kipsilevy sekä 1 x 15mm palokipsilevy). Punaisen soviterenkaan korotus tässä asennossa 2,5 mm.



—

08Asennus EI60-palokatossa (2 x 15 mm palokipsilevy). Punaisen soviterenkaan korotus tässä asennossa 5 mm.

—
ABB Oy
P.O. Box 16 (Porvoon Sisäkehä 2)
FI-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 10 22 11

PEM1140 / 411033