

Multigietbouwdoos MGD50

Makkelijker installeren en positioneren,
schoner werken



Bespaar installatietijd en voorkom schade aan materiaal en handen met de multigietbouwdoos MGD50. Direct op de wapening te binden en eenvoudig op zijn plek te houden dankzij de slimme positioneringsnokken. Dat werkt niet alleen een stuk makkelijker, maar zorgt ook voor een beter resultaat.

Productvoordelen:

- Voorzien van haken en ogen om eenvoudig op de bewapening te bevestigen
- Geen last meer van uitstekend binddraad
- Voorzien van positioneringsnokken om het staal/de buis op de gewenste plek te houden
- Tapse tuiten voor een goede afsluiting
- Universele boormaat van Ø 4,8 mm voorkomt tijdrovend wisselen van boren
- Vlak inslagdeksel geeft minder betonresten
- Koppelbaar en vergrendelbaar via koppelsleuf

Eenvoudig te positioneren

De MGD50 is overal op zijn plek. Geschikt voor zowel bouwen door te tunnelen alsook het gieten van wanden in combinatie met breedplaatvloeren. Deze multigietbouwdoos met vertrouwde éénpensbevestiging op de (tunnel)bekisting is namelijk voorzien van haken en ogen om de doos met behulp van binddraad op de wapening te bevestigen. Daarnaast heeft de gietbouwdoos positioneringsnokken die bedoeld zijn om het staal/de buis op de gewenste plek te houden.

Het resultaat is een doos die veel gemakkelijker en nauwkeurig op het wapeningsnet kan worden gebonden en geen last meer heeft van uitstekend binddraad dat na het verwijderen van de bekisting moet worden weggeknippt. De tapse tuiten zorgen daarnaast voor een goede afsluiting. En in de tuiten zijn standaard klemveren aangebracht voor een muurvaste vergrendeling van de installatiebuizen.

Makkelijk te programmeren

De MGD50 is eenvoudig te verwerken en bezit tal van slimme innovaties. Tapse tuiten bijvoorbeeld, die zorgen voor een goede afsluiting. En de standaard klemveren die in de tuiten zijn aangebracht voor een muurvaste vergrendeling van de installatiebuizen. Naast de gietbouwdoos, zijn overigens ook de zadels Z19-G uitgevoerd met éénpensbevestiging voor een boorgat van Ø 4,8 mm. Zo kun je een stuk eenvoudiger programmeren op de kist.

Productoverzicht

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MGD40	1SPA007121F0255	Multigietbouwdoos 40 mm diep met dubbele buisinvoer 19 mm	1/100
MGD50	1SPA007120F0260	Gietbouwdoos 50 mm met dubbele buisinvoer 19 mm en buisvergrendeling, koppelbaar	1/100
G153	1SPA007121F0407	Gietbouwdoos 50 mm met drie buisinvoeren 19 mm en buisvergrendeling	1/50
G251	1SPA007121F0412	Dubbele gietbouwdoos 50 mm met vier tuiten 19 mm en buisvergrendeling, koppelbaar	1/50
G350	1SPA007121F0415	Drievoudige gietbouwdoos met vijf tuiten 19 mm	1/50
G180	7121.315	Gietbouwdoos voor Perilex met enkele buisinvoer 19 mm	1/100

Toebehoren

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MT/19	1SPA007128F0505	Inzetstuk 1x19 mm voor de MGD40, de MGD50 en de G251	1/50
MT/S2x19-20	1SPA007128F0506	Inzetstuk schuin 2 x 19/20 mm voor de MGD40, de MGD50 en de G251	1/700