



Dimmeroversikt
Gjør valget enklere

Dimmeroversikt

Gjør valget enklere



Nå er den her, den nye LED dimmeren til ABB.
Den er spesialkonstruert for alle Philips sine LED lysskilder.

Når belysningen dimmes, blir hjemmet mer stemningsfullt, samtidig som man sparer energi. Lyset reguleres etter behov. Alle vridimmere har en rød ring på knappen med et rødt lys i som kan brukes som orienteringslys (ikke 2210).
Legg merke til at effekten for en dimmer alltid oppgis som nominell effekt. En dimmer kan belastes opp til nominell effekt hvis den

monteres separat i betongvegg. Flere dimmere bør helst ikke monteres over hverandre. Hvis en slik kombinasjon likevel gjøres, må effekten senkes med ca. 25 prosent sammenlignet med nominell effekt.

NB: Alle dimmere er tilpasset standard veggbok. Dimmerne passer i Jussi og RS16 systemer. Ved montering på vegg må påveggskappe bestilles separat.



El.nr.	Artikkelnr.	Nominell effekt	Tekst	Forpakning
14 713 15	6523UCJGL-501	2-100W/VA	LED/LAVEFFEKT MED VRIKNAPP	1/10
14 713 14	6524UCJGL-501	2-100W/VA	TOUCH DIMMER FOR LED	1/10



LED dimmer

Belastningstabell



01 LED/Laveffekt med dimmerknapp
Jussi

02 Touch Dimmer for LED Jussi

En ny dimensjon av dimmere

Busch LED dimmer er blitt utviklet sammen med Philips, noe som har ført til et utmerket resultat. Dimmeren kan også brukes til andre lyskilder som glødelamper, 230V halogen, 230V halogen-spærelamper og elektroniske trafoer. Dimmeren kan selvfølgelig også benyttes på en rekke lyskilder fra andre leverandører.

Busch-Jaeger



Artikkelnummer	14 713 15	14 713 14
Lastart	R, LC	R, L, C
LED-belastning	2-100W/VA	2-100W/VA

Philips

	MASTER LEDbulb 8 W	A60 / E27	8 Watt 470 lm	12 stk	12 stk
	MASTER LEDbulb 12 W	A60 / E27	12 Watt 806 lm	8 stk	8 stk
	MASTER LEDbulb 17 W	A67 / E27	17 Watt 1055 lm	6 stk	6 stk
	MASTER LEDcandle 4 W	B35 / E14	4 Watt 250 lm	20 stk	20 stk
	MASTER LEDluster 4 W	P45 / E14	4 Watt 250 lm	20 stk	20 stk
	MASTER LED PAR20	PAR20 / E27	7 Watt 280 lm	14 stk	14 stk
	MASTER LEDspot 4-35 W	GU10	4 Watt ≈ 300 lm	20 stk	20 stk
	MASTER LEDspot 6-50 W	GU10	6 Watt ≈ 300 lm	16 stk	16 stk
	MASTER LEDspot 7 W	MR16 / GU5.3	7 Watt ≈ 330 lm	14 stk	14 stk
	MASTER LEDspot 10 W	MR16 / GU5.3	10 Watt ≈ 400 lm	10 stk	10 stk



Dimmere

Til alle formål



El.nr.	Artikkelnr.	Nominell effekt	Tekst	Forpakning
14 713 00	6592		SLAVE TIL UNIVERSALDIMMER (14 713 02)	1/10
14 713 02	6591	40 - 420W/VA	UNIVERSALDIMMER / MASTER	1/10
14 713 05	6565	2 X 40 - 315W/VA	DOBBELDIMMER, 2 KANALER FOR GLØDELAMPER/ 230V HALOGEN OG EL.TRAFOER	1/10
14 713 06	6520	200 - 1000W/VA (T 6,3A)	RINGKJERNE / JERNKJERNE / GLØDELAMPE / 230V HALOGEN	1/10
14 713 11*	2210	40 - 400W (F 2.0A)	GLØDELAMPE / 230V HALOGEN	1/10
14 713 12	2250	60 - 600W (F 2,5A)	GLØDELAMPE / 230V HALOGEN	1/10
14 713 16	2247	20 - 500VA (T 3,15A)	230V LED RINGKJERNE / JERNKJERNE / GLØDELAMPE / 230V HALOGEN	1/10
14 713 18	6513	40 - 420W/VA	EL.TRAFO / 230V HALOGEN / GLØDELAMPER	1/10
14 713 28	6519	40 - 550W/VA	EL.TRAFO / 230V HALOGEN / GLØDELAMPER	1/10
14 713 33	6517	20 - 400W/VA	TRYKKBRYTER 6A / VRIDIMMING JERNKJERNE, GLØDELAMPER, 230V HALOGEN	1/10
14 713 30*	6514	20 - 420W/VA	2-POL DIMMER EL.TRAFO / 230V HALOGEN / GLØDELAMPER	1/10

*Alle vridimmere har endevenderfunksjon utenom 14 713 11 og 14 713 30

Tilbehør

Påveggskapper og rammer



Tilbehør

El.nr.	Artikkelnr.	Tekst	Forpakning
14 712 58	2551-510-21	ENKEL, 36 MM	1/10
14 712 59	2552-510-21	DOBBEL, 36 MM	1/10
14 156 21	2512	RAMME 2-HULLS	1/10
14 156 99	JE 1	OVERGANGSRAMME FOR 6565	1/



Kontakt oss

ABB AS

Low Voltage Products

Postboks 94, 1375 Billingstad
Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Telefon: 03500
Fax: 22 87 45 43

ABB AS

Low Voltage Products

Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien
Telefon: 03500 / 35 58 25 00
Fax: 35 58 27 58

ABB AS

Low Voltage Products / Discrete Automation and Motion

Krokatjønneveien 11C, 5147 Fyllingsdalen
Lev. adr: Krokatjønneveien 11A, 5147 Fyllingsdalen
Telefon: 03500
Fax: 55 92 61 21 (motorer)
55 69 49 05 (lavsp.prod)

ABB AS

Low Voltage Products / Discrete Automation and Motion

Postboks 154 Vollebekk, 0520 Oslo
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
Telefon: 03500
Fax: 22 87 25 41

ABB AS

Low Voltage Products / Discrete Automation and Motion

Ingvald Ystgaardsveg 3A
7047 Trondheim
Telefon: 03500
Fax: 24 16 52 01

ABB AS

Low Voltage Products / Discrete Automation and Motion

Postboks 285 Forus, 4066 Stavanger
Christian August Thoringsvei 7, 4033 Stavanger
Telefon: 03500
Faks: 24 16 56 01

E-postadresser:

automasjonsprodukter@no.abb.com
post@philiphauge.no
motor@no.abb.com
ap.service@no.abb.com
systems@no.abb.com
kabelskap@no.abb.com

Webadresser:

www.installasjonsprodukter.no
www.abb.no/automasjonsprodukter

