

06/2017

KNX-termostaatit tuloilla



KNX-tuotevalikoimamme täydentyy uusilla termostaateilla lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön. Termostaateissa on viisi tuloa esimerkiksi perinteisten painonappien liittämiseen KNX-järjestelmään.

Uusissa KNX-termostaateissa on perustoimintojen lisäksi viisi tuloa, joilla KNX-järjestelmään voidaan liittää esimerkiksi perinteisiä painonappeja valonohjauspainikkeiksi.


Tulot voidaan käyttää seuraavasti:


- 5x potentiaalivapaita tuloa
- 3x potentiaalivapaata ja lattialämpötila-anturi ABB DP4-T-1 tai PT1000
- 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V
- 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialämpötila-anturi

Termostaatit on varustettu integroidulla väyläliitännällä.

Keskiölevyt on saatavana sekä Jussi- että Impressivo-asennuskalustesarjaan. Keskiölevyt on tilattava erikseen.

Ulkoinen lämpötila-anturi on tilattava erikseen.





01

01 Termostaatti
rasia-asennukseen
6109/05-500

02 Termostaatin
runko 6109/08-500

03 Termostaatin runko
6109/18-500 ja
Jussi-keskiölevy
6109/03-214-500

04 Termostaatin
runko 6109/28-500 ja
Impressivo-keskiölevy
6109/03-84-500

02

6109/05-500

Rasiaan asennettava malli ilman lämpötila-anturia.
Hallinta tehdään visualisoinnista esimerkiksi ohjaus-
paneeli 6136/07-xx tai 8136/xx tai 6136/APP-500.

6109/08-500

Kojerasiaan asennettava malli integroidulla lämpöti-
la-anturilla. Hallinta tehdään visualisoinnista esimer-
kiksi ohjauspaneeli 6136/07-xx tai 8136/xx tai 6136/
APP-500.

6109/18-500

Kojerasiaan asennettava malli näytöllä ja painikkeilla
sekä integroidulla lämpötila-anturilla.

6109/28-500

Kojerasiaan asennettava malli näytöllä ja painikkeilla
sekä integroidulla lämpötila-anturilla. Mallissa on li-
säksi CO₂-, ilmankosteus- ja ilmanpaine-anturit. CO₂-
ja ilmankosteusanturissa on oma säätöpiiri esimer-
kiksi ilmanvaihtopellin ohjaamiseen.

03

04

Tyyppi	Snro	Kuvaus
6109/05-500	28 145 43	Termostaatti rasia-asennus, 5 tuloa
6109/08-500	28 145 44	Termostaattirunko, ei käsiohjausta, 5 tuloa
2114-214		Keskiölevy ilma-aukoilla, Jussi
6541-81	35 751 17	Keskiölevy ilma-aukoilla, Impressivo, antrasiitti
6541-83	35 751 15	Keskiölevy ilma-aukoilla, impressivo, alumiini
6541-84	35 752 98	Keskiölevy ilma-aukoilla, Impressivo, valkoinen
6109/18-500	28 156 04	Termostaattirunko, 5 tuloa
6109/28-500	28 156 05	Termostaattirunko, 5 tuloa, CO ₂ ja rh%
6109/03-214-500	28 156 06	Keskiölevy 6109/18 ja 6109/28, Jussi
6109/03-81-500	28 156 07	Keskiölevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, antrasiitti
6109/03-83-500	28 156 08	Keskiölevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, alumiini
6109/03-84-500	28 156 09	Keskiölevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, valkoinen