



## Sidus KNX Basic. Mehr Wohnkomfort für wenig Geld.




Mit Sidus KNX Basic verfügt ABB neu über ein preiswertes KNX Tastsensor-Sortiment mit hoher Funktionalität. Die Art der Bedienfunktionen sind identisch mit denjenigen von Sidus KNX und bieten eine riesige Palette an Möglichkeiten. Die einzelnen Taster können individuell programmiert werden. Für ein einheitliches Design sind die Tastsensoren mit dem Sidus Schalter- und Steckdosen-Sortiment kombinierbar.

Sidus KNX Basic ist ein Tastsensor, welcher modernste Funktionalität mit gewohnter und einfacher Bedienung vereint. Das Produkt ist als Alternative gedacht für Einsatzbereiche, in denen ein komfortabler KNX Tastsensor bezüglich Preis und Funktionalität nicht zwingend erforderlich ist. [www.abb.ch/gebaeudeautomation](http://www.abb.ch/gebaeudeautomation)

# Bestellangaben

<b>B Gr. I</b> mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befestigungs- platte 77 x 77 mm	<b>Z</b> ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befestigungs- platte 77 x 77 mm	<b>E</b> Einsatz für Kombi ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	<b>AP</b> 75 x 75 x 49 mm mit Taste mit Befestigungs- platte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
---	--	--	---

## Tastensensoren Sidus KNX Basic



**VE 1**  
**E-No**

**VE 1**  
**E-No**

**VE 1**  
**E-No**

**VE 1**  
**E-No**

			<b>VE 1</b> <b>E-No</b>	<b>VE 1</b> <b>E-No</b>	<b>VE 1</b> <b>E-No</b>	<b>VE 1</b> <b>E-No</b>
	<b>1-/2-fach</b>	Weiss	303 020 002	303 021 002	303 022 002	207 020 002
		Weiss glänzend	303 020 102	303 021 102	303 022 102	207 020 102
		Anthrazit	303 020 042	303 021 042	303 022 042	207 020 042
		Alu		303 021 932	303 022 932	
	<b>2-/4-fach</b>	Weiss	303 030 002	303 031 002	303 032 002	207 030 002
		Weiss glänzend	303 030 102	303 031 102	303 032 102	207 030 102
		Anthrazit	303 030 042	303 031 042	303 032 042	207 030 042
		Alu		303 031 932	303 032 932	

### Applikationsumfang:

- 1 oder 2 Funktionen pro Taster (Wippe)
- Schalten
- Dimmen
- Jalousie
- Wertsender
- Lichtszenen-Nebenstelle mit Speicherfunktionen
- Stufenschalter
- Kurz-Lang-Bedienung
- RTR Betriebsart Umschalten

### Technische Daten:

Nennspannung:	24 V (KNX)
Nennstrom:	5mA
Schutzklasse:	IP20
Temperaturbereich:	-5 °C bis +45 °C

Weitere Informationen finden Sie unter [www.abb.ch/gebaeudeautomation](http://www.abb.ch/gebaeudeautomation)